

PHILIPS

Automotive lighting

Catalogo
2020-2021



Indice



Presentazione 4

Sicurezza che si vede

Alogene 6

Lampade per automobili 12V

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Quale lampada per quale funzione?	16

Alogene 34

Illuminazione per motocicli

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Quale lampada per quale funzione?	39

Alogene 42

Lampade per pullman e camion 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Quale lampada per quale funzione?	47

Alogene 54

Kit

Kit 12V	56
Kit 24V	58
Kit di ripristino fari	59

Xenon 60

Per automobili e camion

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED 72

Per automobili e camion

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
Adattatore CANbus	80
Riparatore luce CANbus	80
L'illuminazione a LED adatta a ogni funzione	82

Allegati 96

Un approfondimento sulle tecnologie di illuminazione	96
Strumenti di vendita e marketing	98
Comprendere i codici di ordinazione Philips	99
Illustrazioni tecniche Attacchi	100
Indice prodotti	101

Sicurezza che si vede!

La nostra avanzata tecnologia delle sorgenti luminose è all'**avanguardia** nel settore dell'illuminazione automotive da più di 100 anni. Come **fornitore leader** al mondo di lampade e prodotti di illuminazione per l'industria automobilistica e l'aftermarket, Philips abbina l'**innovazione** tecnologica a una totale dedizione per la **sicurezza** e il **comfort** di guida. L'illuminazione automotive Philips è oggi **la scelta** di molti consumatori e delle principali case automobilistiche. La nostra **missione** è quella di proporre **prodotti innovativi** che migliorino costantemente

la **sicurezza stradale** e aumentino la **produttività delle officine**. I nostri prodotti sono sviluppati per avere **prestazioni efficienti** e una **lunga durata** e garantire così la massima **soddisfazione dei clienti**. Molte autorimesse e officine hanno già scelto la nostra nuova gamma di lampade da lavoro professionali a LED per l'eccezionale **emissione luminosa** e la **robustezza**.

L'illuminazione di alta qualità può fare la **differenza**. **Sicurezza che si vede!**



Qualità di primo impianto

Siamo specializzati nella fornitura di prodotti e **servizi della migliore** qualità per il mercato OEM e aftermarket. I nostri prodotti vengono fabbricati con **materiali di alta qualità** e testati in base alle specifiche più rigorose per

massimizzare la **sicurezza** e il **comfort di guida** dei clienti.

- Siamo la **scelta** di tutti i principali produttori automobilistici
- **Una vettura su due** in Europa e una su tre in tutto il mondo è oggi

equipaggiata con prodotti per illuminazione Philips

- Processi di produzione migliori rispetto alle attuali specifiche **del settore**.

Tecnologia del vetro al quarzo anti-UV Philips per performance di illuminazione ottimali

Tutte le lampade Philips sono realizzate con vetro al quarzo anti-UV per proteggere le moderne ottiche in plastica della tua auto dai raggi UV nocivi.

• **Luce più potente**

La resistenza elevata del vetro al quarzo rende possibile l'utilizzo di una pressione maggiore all'interno della lampada e, di conseguenza, consente di generare una luce più potente.

• **Migliore resistenza**

Le lampade con vetro al quarzo Philips (filamento a 2650°C e vetro a 800°C) sono in grado di resistere a sbalzi termici estremi.

• **Protezione ottimale dai raggi UV**

Tutte le lampade Philips sono realizzate con vetro al quarzo anti-UV per proteggere le moderne ottiche in plastica della tua auto dai raggi UV nocivi.

Alogene



Lampade per automobili **12V**



Che tipo di lampada cerchi?

Luminosità migliorata



Nuovo


Fino al **200%**
di luminosità
in più*

**RacingVision
GT200**


Raggio
fino a
+80 m***



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in
H4, H7

Nuovo

Fino al **150%**
di luminosità
in più*

**X-tremeVision
Pro150**


Raggio
fino a
+70 m***



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**




Disponibile in
H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2

Fino a **60%**
di visibilità
in più*


VisionPlus



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**




Disponibile in
H1, H4, H7

Fino a **30%**
di visibilità
in più*

Vision



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in
H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Rispetto ai requisiti legali minimi. ** Durata e temperatura di colore dipendono dal modello, indicazioni relative esclusivamente a H7.

philips.com/halogen



Stile
unico



Nuovo


Effetto
**bianco
ghiaccio**

**WhiteVision
ultra**


H4, H7
fino a
4200 K



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in


H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Lunga
durata




Durata
fino a
1500 ore**


**LongLife
EcoVision**



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**



Durata**



Disponibile in

H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2

*** Secondo il valore minimo derivato dopo la normativa ECE, basata su 1 lux. Distanza massima dall'auto, si applica a H4 e H7.



RacingVision GT200

Prestazioni incredibili per una lampadina a norma stradale

- Fino al 200% di luminosità in più* per trasformare la tua esperienza di guida
- Fino a 80 metri di distanza di sicurezza aggiuntiva**
- A norma stradale per una guida in tutta sicurezza

Se sei appassionato di guida, scegli le lampadine per auto Philips RacingVision GT200 e trasforma la tua esperienza al volante. Fino al 200% di luminosità in più e un fascio luminoso ad alte prestazioni in grado di illuminare oltre a 80 metri di strada garantiscono una visione migliore e tempi di reazione più rapidi, per una guida più emozionante

*Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

**Distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio secondo il valore minimo derivato dopo la normativa ECE, basata su 1 lux. Distanza massima dall'auto.



Standard



RacingVision GT200

Disponibile nel packaging S2 e B1



Disponibile in



H4

H7



X-tremeVision Pro150

La migliore combinazione di alte prestazioni e lunga durata

- **Miglior visibilità grazie al 150% di luminosità in più***
- **Prestazioni a lunga durata per una maggior sicurezza****
- **Fascio luminoso ad alte prestazioni in grado di illuminare 70 metri di strada in più*****
- **Maggiore contrasto e visibilità migliorata grazie ad un fascio di luce più bianco**

Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire agli automobilisti e ai loro cari una maggiore sicurezza.



*Luminosità rispetto allo standard minimo legale. Applicabile ai fari per auto.

**La durata dipende dal modello. In riferimento al modello H7, fino a 450 ore.

***Distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio secondo il valore minimo derivato dopo la normativa ECE, basata su 1 lux. Distanza massima dall'auto. Applicabile a H4 e H7.



Standard



X-tremeVision Pro150

Disponibile nel packaging S2 e B1



Disponibile in



H1



H4



H7



H11



HB3



HB4



HIR2



W5W



VisionPlus

Reazione più rapide salvano vite

- Fino a 60% di visibilità in più*
- Maggiore comfort di guida grazie alla migliore visibilità
- Lampada per automobili di alta qualità e ultraresistente

Le lampade Philips VisionPlus consentono agli automobilisti di vedere a una maggiore distanza e usufruire di maggiore **sicurezza** e **comfort**.

*Rispetto ai requisiti legali minimi



Standard



VisionPlus

Disponibile nel packaging S2 e B1



Disponibile in



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Look bianco elegante

- **Uno stile bianco raffinato fino a 4200 Kelvin***
- **Comfort di guida fino al 60% di visibilità in più****
- **100% a norma stradale**

La nuova proposta Philips WhiteVision ultra si distingue per la sua innovativa formula di rivestimento del vetro, che le permette di raggiungere i 4.200 Kelvin. Tale caratteristica la rende il prodotto che, nel rispetto delle norme stradali, garantisce il colore più bianco del nostro portafoglio e la scelta perfetta per coloro alla ricerca di un look moderno ed elegante e un'esperienza di guida sicura.

*Valido per H4 e H7. La temperature di colore differisce secondo il modello.

**Rispetto allo standard minimo legale.

Disponibile in confezioni: S2, B1, B2



Disponibile in





LongLife EcoVision

Maggiore durata, meno sostituzioni

- **Durata significativamente superiore***
- **Lampada per automobili di alta qualità e ultrasensibile**

Stanchi di dover **sostituire** continuamente le lampadine dell'auto? Con una **durata superiore** rispetto a una lampada standard, Philips LongLife EcoVision è la scelta ideale per gli automobilisti che desiderano **ridurre al minimo gli interventi di manutenzione** sui propri veicoli.


*La durata varia in base al tipo. Questo valore si riferisce solo a H7



Disponibile nel packaging S2, C1 e B1



Disponibile in





Vision

Sentiti sicuro guida in sicurezza

- Fino a 30% di visibilità in più*
- Ottimo rapporto prezzo-performance
- Lampada per automobili di alta qualità e ultrasensibile

Le lampade Philips Vision garantiscono un fascio di luce dalle performance eccellenti ad un **prezzo molto competitivo**.

*Rispetto ai requisiti legali minimi



Standard



Vision



Disponibile nel packaging C1 e B1



Disponibile in




Quale lampada per quale **funzione?**



Abbaglianti – anabbaglianti



Indicatori di direzione anteriori



Illuminazione interna



Luci di stazionamento



Indicatori di direzione laterali



Luci antinebbia anteriori



Luci diurne



Luce cruscotto





philips.com/mylamps



Luce portabagaglio



3° luce stop

Indicatori di direzione posteriori




Luci di retromarcia



Luce vano portaoggetti



Luci di stazionamento posteriori




Luce targa



Luci antinebbia posteriori



Luci stop



*Funzione combinata di luci stop e di stazionamento posteriori

Lampade per automobili 12V

Alogene

Lampade 12V

H1 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

Quantità di confezioni: numero di confezioni per imballo

H3 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H7 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H8 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

H13



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

HB5 9007



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Luci di segnalazione e illuminazione per l'abitacolo

P21W VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Luci di segnalazione alogene miniaturizzate USA

H5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

W5W WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961WUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10



HiPerVision

P13W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W WhiteVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5



PSX24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Alogene



illuminazione per **motocicli**



Che tipo di lampada cerchi?



Sperimenta
più luce

Luce più brillante
Fino a **130%***

X-tremeVision
moto



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce




Durata**




Disponibile in
H4, H7

Per vedere ed
essere visti


CityVision
moto



Prestazioni fascio di luce



Colore luce



Durata**




Disponibile in
H4, H7, HS1

Fino a **30%**
di visibilità
in più*

Vision
moto




Prestazioni fascio di luce



Colore luce



Durata**




Disponibile in
H4, H7, HS1


Goditi la
tua passione

Effetto
bianco
intenso


CrystalVision
ultra moto



Prestazioni fascio di luce



Colore luce



Durata**



Disponibile in
H4, H7, HS1



L'illuminazione per motocicli Philips è studiata per resistere a vibrazioni estreme – fino a 10 G.

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo

* Rispetto ai requisiti legali minimi

** La durata varia in base al tipo. Questo valore si riferisce solo a H7

X-tremeVision moto

Fino al **130%**
di visibilità in più*

- **Massima luminosità**
- **Esclusivo riempimento di gas per durata e resistenza ottimali**
- **Fascio di luce notevolmente più lungo**
- **Massimo comfort e sicurezza**

Philips X-tremeVision moto garantisce fino al **130% di visibilità in più*** per i conducenti che desiderano vedere più lontano, per **performance** e **sicurezza ottimali**.

*Rispetto ai requisiti legali minimi



Standard



X-tremeVision moto

Disponibile in



H4



H7


CityVision moto

Per vedere
ed essere visti

- **Effetto arancione distintivo**
- **Massima sicurezza**
- **Progettate appositamente per uso urbano**
- **Fino al 40% di visibilità in più***

Philips CityVision moto produce un **effetto arancione** distintivo che cattura l'attenzione. Abbiamo progettato appositamente la gamma Philips CityVision moto per garantire la **massima visibilità** oltre alla **massima sicurezza**.

*Rispetto ai requisiti legali minimi



Standard



CityVision moto

Disponibile in



H4



H7



HS1

CrystalVision ultra moto

Effetto bianco intenso

- Effetto bianco xenon
- Personalità e stile su strada
- Lampada ultra-resistente e di alta qualità

Le lampade Philips CrystalVision ultra garantiscono un **effetto bianco intenso** per tutti i motociclisti alla ricerca di uno look inconfondibile. Personalizza il tuo stile **senza compromessi sulla visibilità e sul comfort di guida**.



Disponibile in



Standard

CrystalVision ultra moto

Vision moto

Fino a 30% di visibilità in più*

- Performance* migliori
- Lampada per motocicli di alta qualità e ultrasensibile

Le lampade Philips Vision garantiscono un fascio di luce dalle performance eccellenti ad un **prezzo molto competitivo**.

*Rispetto ai requisiti legali minimi



Disponibile in



Standard

Vision moto

Quale lampada per quale funzione?



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Abbaglianti - anabbaglianti



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Indicatori di direzione anteriori



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Luci di stazionamento posteriori



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Luce targa



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.it/c-m-li/lampadine-per-moto



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



Luci di stazionamento



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Luci stop



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Indicatori di direzione posteriori

H4 Vision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Lampade di segnalazione

W3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W ExtraDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Alogene



Lampade **24V**



Che tipo di lampada cerchi?



Durata e risparmio




Costruita per **durare**

MasterDuty



Prestazioni fascio di luce*



Durata**

Fino a **550 ore**




Disponibile in **H1, H3, H4, H7, H11**

Durata **migliore**

MasterLife




Prestazioni fascio di luce*



Durata**

Fino a **1200 ore**



Disponibile in **H1, H3, H4, H7, H11**

Risparmio e stile




Massimo effetto **xenon**

MasterDuty BlueVision



Colore luce



Durata**

Fino a **500 ore**



Disponibile in **H3, H4, H7**



Resistenti alle vibrazioni più intense

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo

* Rispetto ai requisiti legali minimi, applicabile ai modelli H1, H4, H7 e H11


** La durata varia in base al tipo. Questo valore si riferisce solo a H7

philips.com/trucklight

Sicurezza e durata

Vantaggi dell'illuminazione Philips 24V

Con la combinazione di **resistenza alle vibrazioni** e **alta qualità**,
Le lampade 24V Philips durano più a lungo delle lampade standard.



MasterDuty

Costruita per durare

- Durata fino a 550 ore*
- Massima resistenza alle vibrazioni
- Fino al 130% di visibilità in più**
- Montatura rinforzata e protezione di base contro gli urti
- Filamento a bobina doppia estremamente robusto

Le lampade Philips MasterDuty sono ideate per garantire la **massima resistenza alle vibrazioni** e una durata straordinaria. MasterDuty è la **scelta ideale** per i conducenti alla ricerca della **solidità** che **dura nel tempo**.

*La durata varia in base al tipo. Questo valore si riferisce solo a H7.

**Rispetto ai requisiti legali minimi. La resistenza alle vibrazioni fino a 10 G è valida per i modelli H1, H4, H7 e H11.



Disponibile nel packaging B1 e C1



Disponibile in



MasterLife

Migliore durata


- **Durata fino a 1200 ore***
- **Fino al 100% di visibilità in più****
- **Massima resistenza alle vibrazioni***
- **Filamento a bobina doppia estremamente robusto**

Philips MasterLife dura fino a **1200 ore*** resistendo agli urti e alle vibrazioni estreme. Con una percentuale minima di guasti, le nostre lampade mantengono la tua flotta produttiva e in movimento riducendo al minimo spiacevoli interruzioni.

Philips MasterLife è la scelta più intelligente per i proprietari di flotte di grandi dimensioni!

*La durata varia in base al tipo di lampada, indicazione solo per H7.

**Rispetto allo standard legale minimo, si applica a H1, H4, H7 e H11.



Disponibile nel packaging C1



Disponibile in



MasterDuty BlueVision

Massimo effetto xenon

- **Massima resistenza alle vibrazioni***
- **Vetro al quarzo dalle performance elevate con rivestimento azzurrato per un effetto xenon**
- **Bulbo blu dall'aspetto distintivo anche quando la lampada è spenta**

Ai conducenti alla ricerca del **massimo stile** e delle prestazioni migliori, la gamma Philips MasterDuty BlueVision offre un **effetto xenon azzurrato**. Le soluzioni Philips MasterDuty BlueVision abbinano la **durata** e la **resistenza alle vibrazioni** di MasterDuty ad un effetto xenon bianco per il massimo stile.



Standard

MasterDuty BlueVision

*Rispetto alle lampade standard H4 o H7 24V disponibili sul mercato



Disponibile nel packaging S2 e B1





Disponibile in



Quale lampada per quale funzione?



philips.com/trucklight




Abbaglianti – anabbaglianti



C5W R5W T4W W5W

Illuminazione interna



H21W P21W PY21W

Indicatori di direzione anteriori



H21W R5W R10W W5W

Indicatori di direzione laterali



C5W R5W R10W T4W W3W W5W

Luci di ingombro



C5W R5W R10W W5W

Luce targa



H21W P21W P21/5W P22 P25


Luci stop



H21W P21W

Luci di retromarcia

Luci antinebbia anteriori



W3W W5W WBT5 Bax

Luce cruscotto



R5W T4W W3W W5W

Luci di stazionamento



P21/5W R5W R10W

Luci di stazionamento posteriori




H21W P21W PY21W

Indicatori di direzione posteriori



H21W P21W

Luci antinebbia posteriori



24V Soluzioni di illuminazione per pullman e camion

Alogene

Lampade 24V

H1 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Luci di segnalazione e illuminazione per l'abitacolo 24V

P21W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Luci di segnalazione alogene miniaturizzate USA

H21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge base

W2,5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Kit





Kit di ricambio e ripristino fari per automobili e camion

Per garantire una **sicurezza** ancora maggiore, la maggior parte dei paesi europei **consiglia** di equipaggiare tutti i veicoli con un **kit di ricambio omologato**. Un kit di ricambio a bordo del veicolo consente agli automobilisti di **essere conformi** alle normative, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** perché permette loro di **sostituire** in qualsiasi momento una lampada bruciata.

Il nostro **kit di ripristino fari** rende come nuove le lenti di automobili, camion e motocicli. Si tratta di un'**alternativa economica** che consente di rinviare la sostituzione completa dei fari.



Kit 12V

Easy Kit H1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	1	-	1	-	1	1	1	1	1



Kit 12V

Essential Box H1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Kit 24V

MiniKit H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Contenuto

Tipo di lampada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Contenuto

Tipo di lampada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Contenuto

Tipo di lampada	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Contenuto

Tipo di lampada	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit di ripristino fari

Ripristina le lenti dei fari e le rende come nuove

- Meno abbagliamento e fino al 100% di luminosità in più per la lente
- Garantisce maggiore sicurezza nella guida notturna
- Rimuove scolorimento e ingiallimento derivanti dai dannosi raggi UV e dalla sporcizia
- Risultati professionali senza utensili elettrici in 30 minuti
- Assicura alta qualità e prezzo contenuto
- Offre protezione garantita per 2 anni contro i raggi UV

Rimuove scolorimento e ingiallimento delle lenti dei fari e ne ripristina lo stato originale di **trasparenza per garantire maggiore sicurezza**. La continua esposizione agli elementi causa lo scolorimento e l'ossidazione delle lenti dei fari, mentre gli impatti provocano piccoli graffi.



Prima



Dopo



Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon





Che tipo di lampada cerchi?



Luminosità migliorata

Fino a **150%** di visibilità in più*

Xenon X-tremeVision gen2




Standard



Xenon X-tremeVision gen2



Prestazioni fascio di luce*



Standard

Finire a **+150%**

Colore luce


Finire a **4800 K**

Standard: 4150 K


Disponibile in D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideale per la sostituzione


Xenon Vision




Standard



Xenon Vision



Prestazioni fascio di luce



Standard

Colore luce

Finire a **4300 K**


Standard: 4150 K

Disponibile in D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S


Stile unico

Effetto **bianco** LED omogeneo


Xenon WhiteVision gen2




Standard



Xenon WhiteVision gen2



Prestazioni fascio di luce*



Standard

Finire a **+120%**

Colore luce

Finire a **5000 K**

Standard: 4150 K

Disponibile in D1S, D2S, D2R, D3S

Luce che dura

Zero pensieri **4 + 3** anni di garanzia

Xenon LongerLife**



Standard



Xenon LongerLife



Prestazioni fascio di luce



Standard

Durata

Finire a **7 anni**

Disponibile in D1S, D2S, D2R

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Rispetto ai requisiti legali minimi (tranne per D2R che off re il 20% di visibilità in più; tranne per D5S che off re il 120% di visibilità in più).

** Non disponibile in tutti i paesi. Contattare il rappresentante di zona.



Xenon X-tremeVision gen2

La nostra lampada xenon più brillante

- Performance di illuminazione ottimali
- Fino al 150% di visibilità in più*
- Massima sicurezza e visibilità
- Progettata per i guidatori più esigenti

Philips X-tremeVision gen2 è l'ultimo sviluppo della tecnologia Xenon. Offre il fascio più potente con la massima emissione luminosa. Ciò vuol dire prestazioni luminose eccezionali e un fascio di luce estremamente preciso per un **comfort di guida ottimale**.

www.philips.com/xenongen2

*Rispetto ai requisiti legali minimi (tranne per D2R che offre il 20% di visibilità in più; tranne per D5S che offre il 120% di visibilità in più)



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Disponibile nel packaging C1 e S1



Disponibile in



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo



Goditi la passione

Xenon WhiteVision gen2

Effetto bianco LED omogeneo

- Luce bianca brillante, omogenea e intensa
- La perfetta combinazione con l'illuminazione LED dell'automobile
- Luce bianca brillante fino a 5000 K su strada
- Fino al 120% di visibilità in più*
- Omologata al 100%

Le lampade Philips Xenon WhiteVision gen2 conferiscono un **effetto bianco intenso** ai fari della vettura e producono una luce bianca più brillante e omogenea su strada.

www.philips.com/xenongen2

*Rispetto ai requisiti legali minimi (tranne per D2R che offre il 20% di visibilità in più).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Disponibile nel packaging C1 e S1



Disponibile in



D1S




D2S



D2R



D3S



4 anni di garanzia **+3**

Xenon LongerLife

Tranquillità con la garanzia più lunga

Equipaggia la tua vettura con Philips Xenon LongerLife e potrai guidare per 7 anni senza più preoccuparti dei guasti alle lampade. Le lampade Philips Xenon LongerLife sono disponibili con una **garanzia standard di 4 anni**, ma, registrando l'acquisto online sarà possibile estenderla di **altri 3 anni**.



Disponibile nel packaging C1 e S1



Disponibile in



3 anni di garanzia extra gratuita in 3 semplici passaggi

Registra il prodotto online su www.philips.com/xenonwarranty, entro 30 giorni dall'acquisto



1 Collegati al sito **www.philips.com/xenonwarranty** per confermare di avere acquistato un prodotto Philips originale verificando il codice di sicurezza riportato sul sigillo di autenticità



2 Compila il modulo con i dati personali, indica le informazioni relative al punto vendita e fornisci una prova d'acquisto



3 Stampa il certificato di garanzia di sette anni e conservalo unitamente alla prova di acquisto.



Ora puoi guidare in sicurezza e senza preoccupazioni per 7 anni!

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo



Xenon Vision

Ideale per la sostituzione

- **Tecnologia di sostituzione della singola lampada:** la temperatura di colore della nuova lampada si abbina a quella della lampada non sostituita
- Soluzione conveniente ideale per la **sostituzione di una singola lampada**
- **Omologata 4 300 K**

Philips Xenon Vision consente di sostituire una singola lampada bruciata, **abbinando il colore** a quello della lampada non sostituita.



Standard



Xenon Vision

Disponibile nel packaging C1 e S1





Soluzioni xenon per automobili e camion

Xenon

D1S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est									

D1S WhiteVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

L'illuminazione Philips Xenon LongerLife non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Philips.

D2S LongerLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est									

D2S WhiteVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est									

D2R WhiteVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

L'illuminazione Philips Xenon LongerLife non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Philips.

D3S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



LED



Automobili e camion



Che tipo di lampada LED cerchi?



Nuovo

LED con prestazioni dei produttori di **primo impianto**

Ultinon Pro9000

Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
anni


+3
garanzia
estesa




Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nuovo

Il mix perfetto di **prestazioni e durata**

Ultinon Pro5000

LED Auto

2
anni


+1
garanzia
estesa



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

Trasforma le luci della tua auto


Ultinon Essential



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Applicabile ai modelli Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

** Rispetto allo standard minimo di legge per una lampadina alogena. Fino al 200% per Ultinon Pro9000 modelli HL [H1] e [H3].



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.



Illuminazione LED per automobili e camion

LED



Ultinon Pro9000

Prestazioni LED esclusive a livello dei produttori di primo impianto

- Prestazioni **esclusive** grazie all'utilizzo di chip LED TopContact Lumileds*
- Fino al **250% di luminosità** in più**
- Temperatura di colore fino a **5800 K** per un **effetto bianco freddo**
- **Spettro ottimale** per una maggior visibilità dei cartelli stradali
- **IP65**: resistente a polvere e acqua
- **Esclusiva** tecnologia di gestione del calore
- Tecnologia **SafeBeam** per una guida sicura senza abbagliare
- Durata fino a **5000 ore**
- **Alta compatibilità** con la maggior parte dei modelli d'auto
- **Estensione di garanzia** fino a **5 anni**

*Ad eccezione dei modelli H1 e H3

**Rispetto ai requisiti legali minimi di una lampadina alogena



2
anni

+3
garanzia
estesa



Alogeno standard



Ultinon Pro9000

Disponibile in confezione X2



Disponibile in



LED-HL [≈H1]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]







Ultinon Pro5000

La migliore combinazione di prestazioni e durata

- Fino al **160%** di luminosità in più* per una visibilità superiore
- Temperatura di colore fino a **5800 K** per una **luminosità bianca nitida**
- Tecnologia **SafeBeam** per una guida sicura
- Durata fino a **3000 ore**
- **Compatibilità** con la maggior parte dei modelli d'auto
- **Estensione di garanzia** fino a **3 anni**

*Luminosità rispetto allo standard minimo legale.



Alogeno standard



Ultinon Pro5000

Disponibile in



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]

Disponibile in confezione X2





Ultinon Essential

Distinguiti dalla massa

- **Temperatura di colore fino a 6500 K** per un'elegante luce bianca
- Durata affidabile grazie alla **doppia dissipazione termica**
- **Design compatto** per una facile installazione
- Intensa luminosità e preciso fascio luminoso
- Compatibile con la maggior parte dei modelli d'auto
- **Prestazioni durature**



Disponibile in confezione X2



Disponibile in



HL [≈H1]



HL [≈H3]



HL [≈H4]



HL [≈H7]



HL [≈H11]



FG
[≈H8/H11/H16]



HL [≈HIR2]



HL [≈HB3/HB4]



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.

illuminazione LED per automobili e camion

LED

Adattatore CANbus

- **Elimina gli errori del cruscotto**
- Per luci di segnalazione, previene lo sfarfallio
- Facile installazione
- Compatibile con l'intera gamma LED Philips


Disponibile in



HL [=H4]
HL [=H7]
HL [=H8/H11/H16]



SL [=5W]
SL [=21W]



Disponibile in confezione X2



Riparatore luce CANbus

- **Previene problemi di sfarfallio**
- Facile installazione
- Compatibile con l'intera gamma LED Philips

Disponibile in confezione X2



Disponibile in



HL [=H1]
HL [=H7]



illuminazione LED per automobili e camion

LED

L'illuminazione a LED adatta a ogni funzione



Abbaglianti, anabbaglianti



Luci antinebbia anteriori



Luci di stazionamento



Indicatori di direzione anteriori



Luce cruscotto



Illuminazione interna




Ultinon Pro9000 HL




X-tremeUltinon LED




Ultinon Pro5000 HL




Ultinon LED



Ultinon Essential HL




Ultinon Pro3000 SL



Adattatori LED



Adattatori LED



*Adattatore LED CANbus 21W incluso nella confezione



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.



Luce vano portaoggetti



Luci di stazionamento posteriori



Indicatori di direzione posteriori



Luci antinebbia posteriori



Luce portabagaglio



Luce targa











3' luce stop



Luci stop



Luci di retromarcia



Lampade 12/24V

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

HL [≈H1] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

HL [≈H3] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

HL [≈H4] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

HL [≈H7] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

HL [≈H11] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6



illuminazione LED per automobili e camion

LED

Lampade LED 12V per illuminazione anteriore

IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10



Adattatori LED

CANbus adattatore LED - T10 [≈W5W]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

CANbus adattatore LED ROSSO/BIANCO [≈P21W]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

CANbus adattatore LED-HL [≈H4]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

CANbus adattatore LED-HL [≈H7]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

CANbus adattatore LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

CANbus riparatore luce LED-HL [≈H1]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10

CANbus riparatore luce LED-HL [≈H7]



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10



illuminazione LED per automobili e camion

LED



Lampade LED interno e segnalazione 24 V

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

Un approfondimento sulle tecnologie di illuminazione

■ Alogeno

Un gas utilizzato per creare il processo del ciclo alogeno in una lampadina. Durante il funzionamento, le molecole di tungsteno evaporano. Nel processo si combinano con le molecole alogene e si ridepositano sul filamento. Questo estende la durata di una lampadina e rende possibile il funzionamento a un'intensità superiore. Le lampadine alogene sono riempite con gas alogeno ad alta pressione. Le lampadine a incandescenza non alogene spesso utilizzano un bulbo vuoto.

■ Arco elettrico

La scarica luminosa di connessione tra i due elettrodi di una lampadina HID xenon. È simile al principio di un fulmine. L'arco elettrico viene creato dallo starter ad alta tensione e stabilizzato e controllato dal reattore.

■ Attacco

La parte inferiore di una lampadina che assicura un adeguato collegamento meccanico ed elettrico con l'unità dei fanali della vettura. La sua precisione è importante per una forma corretta del fascio.

■ Automotive Grade Quality

I prodotti Philips Automotive Grade Quality sono progettati e sviluppati seguendo rigorosi processi di controllo della qualità (tra cui le norme ISO applicabili), con conseguenti standard di produzione sempre elevati.

■ Bruciatore

Il bruciatore è la parte in vetro di una lampadina alogena o HID xenon nella quale viene generata l'emissione luminosa. È realizzato in vetro duro o al quarzo e contiene il filamento e i due elettrodi.

■ Candela (cd)

Unità di misura dell'intensità luminosa che esprime la quantità di potenza luminosa emessa da una sorgente in una particolare direzione.

■ Contrassegno E

Il marchio di approvazione ECE. Il numero che segue la lettera "E" indica in quale paese è stata concessa l'approvazione. Ad esempio: E1 indica la Germania ed E2 indica la Francia. Un'approvazione assegnata da un membro dell'ECE è valida per tutti gli Stati membri e solitamente è adottata dagli enti regolatori nazionali. Sono ammesse singole lievi deviazioni.

■ CeraLight

Sistema di raffreddamento che utilizza la ceramica per migliorare la resistenza al calore e alle vibrazioni.

■ Certificazione IP65

Protezione dall'ingresso di polvere e dagli spruzzi d'acqua per una resistenza maggiore

■ Conformità EMI

Standard Automotive delle interfacce elettromagnetiche.

■ D(...)

Nomenclatura per le lampadine HID xenon dove **D** sta per "Discharge" (scarica). Tipi disponibili: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R e D5S**.

D1 e D2: prime lampadine introdotte nel 1991

D3 e D4: lampadine prive di mercurio che sostituiscono le D1 e D2. Per D1 e D3, lo starter elettronico ad alta tensione è già integrato nell'attacco della lampadina. Il tipo **S** viene utilizzato per i sistemi (lente) con proiettore. La versione **R** viene utilizzata nei riflettori

aperti e presenta un rivestimento supplementare sul tubo esterno che scherma alcune aree per evitare il riverbero.

La **D5S** è una lampadina da 25W con starter e reattore integrati.

■ DOT

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti che supervisiona i trasporti via autostrada, aria, ferrovia, mare e altre funzioni amministrative dei trasporti. Ricopre un ruolo simile a quello della Commissione Economica per l'Europa (ECE).

■ DRL

Daytime Running Light, luci diurne DRL.

■ Durata

Dati statistici che indicano il tasso di guasto di una percentuale di lampadine utilizzate a una tensione specifica per un determinato periodo di tempo. Indicazione comune dei dati sulla durata:

Tempo **B3** quando statisticamente il 3% dei campioni del test ha smesso di funzionare

Tempo **TC** quando il 63% dei campioni del test ha smesso di funzionare.

■ ECE

Commissione Economica per l'Europa. Una delle cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite (ONU) con sede a Ginevra che contribuisce a migliorare l'efficacia delle Nazioni Unite attraverso l'attuazione regionale dei risultati delle conferenze e dei summit globali dell'ONU. L'ECE ha il compito di armonizzare le specifiche tecniche per i veicoli e i suoi regolamenti sono anche obbligatori in molti paesi extraeuropei.

■ ECE R

È l'abbreviazione di ECE Regulation (Regolamento ECE). Esempi per l'illuminazione dei veicoli:

R37 Lampade a filamento

R99 Sorgenti luminose a scarica di gas

R48 Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

■ Elettrodi

I conduttori elettrici, posizionati l'uno opposto all'altro nel bulbo di una lampadina a scarica di gas xenon. L'arco elettrico, che emette luce, viene prodotto tra i due elettrodi.

■ Festoon

Una lampadina di forma tubolare con contatti su ogni estremità come C5W, comunemente utilizzata per l'illuminazione dell'abitacolo e della targa.

■ Filamento

Un filo di tungsteno a spirale che emette luce.

■ Filtro UV

Il vetro con filtro UV assorbe i raggi ultravioletti creati dal filamento o dall'arco elettrico. Il filtro UV è obbligatorio per tutte le lampadine per automobili conformi alle normative ECE, poiché i raggi UV possono danneggiare la copertura in plastica dei fanali.

Vedere anche Vetro al quarzo.

■ Flusso luminoso (lumen)

La quantità totale di luce emessa da una sorgente luminosa in tutte le direzioni.

■ Forma del fascio asimmetrica

Un fascio deviato per le applicazioni anabbaglianti. Proietta un fascio più lungo sulla corsia di marcia piuttosto che nella corsia opposta, evitando di abbagliare il traffico in senso opposto di marcia.

■ H(...)

Nomenclatura per le lampadine alogene. H = alogena. Le lampadine sono numerate in ordine consecutivo. I tipi più comuni sono:

- H1** Prima lampadina alogena (filamento singolo).
- H4** Doppio filamento per entrambe le applicazioni a fascio anabbagliante e abbagliate in una singola unità dei fari.
- H7** La lampadina alogena più comune in Europa per fascio anabbagliante, abbagliante e fendinebbia.

■ HB(...)

Nome ECE delle lampadine originali del Nord America approvate per l'uso anche in Europa. Ad esempio: HB3 si riferisce a 9005 e HB4 a 9006.

■ Hg

Simbolo del mercurio (latino: hydrargyrum). Le lampadine xenon di tipo D1 e D2 contengono circa un terzo del mercurio presente in una lampadina domestica normale a risparmio energetico. Le D3, D4 e D5 sono completamente prive di mercurio.

■ HID

High Intensity Discharge, lampada a scarica ad alta intensità. Nome tecnico corretto per le cosiddette lampadine xenon. **Vedere anche** lampadina a scarica di gas, luce xenon, sistema xenon.

■ HiPerVision

Gamma di lampadine per luci di segnalazione molto compatte con filamenti di alta precisione e lunga durata. Per l'uso con luci di segnalazione, fendinebbia, luci posteriori e luci diurne DRL.

■ Illuminamento (lux)

A differenza del flusso luminoso (lumen), che misura la quantità totale di luce emessa da una sorgente luminosa, l'illuminamento descrive la quantità di flusso luminoso per unità di superficie, ad esempio sulla strada. Questo valore si misura con un luxometro.

■ Kelvin (K)

Un'unità di misura della temperatura basata su una scala assoluta dove lo zero (meno 273° C) rappresenta il punto in cui cessa ogni moto termico. Nel campo dell'illuminazione, tuttavia, questa è una misura della temperatura del colore. Maggiore è la temperatura del colore, più bianca e fredda appare la luce.

■ Lampadina a scarica

Il termine tecnico corretto per le cosiddette lampadine xenon è lampadine a scarica ad alta intensità. La luce viene emessa da un arco elettrico che viene prodotto tra due elettrodi. **Vedere anche** HID e luce xenon.

■ LED

Light Emitting Diode, Diodo a emissione di luce.

■ Luce xenon

Fari con lampadine HID. **Vedere anche** D(...), Lampadina a scarica, HID.

■ Lumen (lm)

Unità di misura del flusso luminoso.

■ Luminanza

L'intensità della luce emessa per unità di superficie in una data direzione, ad esempio il filamento o l'arco elettrico di una lampadina HID xenon. Un indicatore importante della quantità di luce prodotta da un'unità dei fari sulla strada. L'unità di misura è candela/m² (cd/m²).

■ Lux (lx)

Unità di misura dell'illuminamento. 1 Lux = 1 lm/m². **Vedere anche** Illuminamento.

■ LUXEON®

Tecnologia chip Lumileds.

■ Luxometro

Dispositivo per la misurazione dell'illuminamento.

■ Pb

Simbolo del piombo (latino: plumbum). Tutte le lampadine per automobili di Philips sono **prive di piombo**.

■ Reattore

Il driver elettronico che controlla una lampadina HID xenon.

■ Sistema xenon

Un sistema xenon completo è composto dalla lampadina HID, dallo starter ad alta tensione e dal reattore elettronico che controlla l'arco elettrico.

■ Starter ad alta tensione

Crea impulsi ad alta tensione di circa 20.000 volt per innescare l'arco elettrico in una lampadina HID xenon.

■ Tecnologia AirCool

Sistema di raffreddamento intelligente che indirizza il calore lontano dai componenti chiave per l'illuminazione (raffreddamento attivo con ventola).

■ Tecnologia AirFlux

Gestione del calore ottimale per una durata di vita superiore (raffreddamento passivo con dissipatore di calore).

■ Tecnologia SafeBeam

Tecnologia che proietta la luce esattamente dove serve sulla strada.

■ Temperatura del colore

Misura termica del colore della luce. Derivata dal colore emesso da un "corpo nero" che viene riscaldato fino ad una certa temperatura (vedere anche Kelvin).

■ Tensione a bordo

Tensione elettrica a bordo del veicolo. Nelle automobili, la tensione operativa del connettore delle lampadine solitamente oscilla tra 13 e 14 volt (V). Secondo la norma ECE R37, la tensione di prova per i fari alogeni è di 13,2V. Per i camion con una tensione a bordo di 24V la tensione di prova è di 28V.

La tensione a bordo ha un impatto significativo sulla durata del filamento delle lampadine. In generale, un aumento della tensione del 5% riduce la durata del 50%.

■ Tungsteno

Materiale del filamento e degli elettrodi.

■ Vetro al quarzo

Vetro resistente agli sbalzi di temperatura e pressione per le lampadine alogene e HID xenon. Il vetro inoltre presenta un rivestimento speciale per schermare i raggi ultravioletti (UV) nocivi.

■ Wedge base

Lampadina con un attacco in vetro, ad esempio W5W. Utilizzata principalmente per luci di posizione, di segnalazione e per l'abitacolo.

■ Xenon (Xe)

Uno dei gas nobili. Termine con il quale comunemente si indicano le lampadine HID.

■ Zona di cut-off

La linea tra la zona illuminata e buia della luce anabbagliante. Sopra la zona di cut-off la quantità di luce è limitata per evitare di abbagliare il traffico in senso opposto di marcia.

Confezione campione

Scoprite la soluzione perfetta per evitare i furti nel vostro negozio



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Informazioni per l'ordine


Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3
12V alogene				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Comprendere i codici di ordinazione Philips

Tutti i nostri prodotti di illuminazione Automotive possono essere ordinati utilizzando il **sistema di inserimento ordini Philips**, che consente di identificare il **tipo di lampada**, la **gamma di prodotti** e il **tipo di packaging**.

Esempio: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, Blister singolo



1/ Tipo di lampada

Ogni **tipo di lampada** è contrassegnato da Philips con un numero esclusivo.

- Tutte le lampade 12V iniziano con 12 (ad esempio, 12972 per H7 12V)
- Tutte le lampade 24V iniziano con 13 (ad esempio, 13972 per H7 24V)

2/ Tipo di gamma

La maggior parte dei tipi di lampada è disponibile in diverse **gamme** di prodotto, indicate da un determinato **colore**.

Codifica a colori

■	RacingVision GT200 Fino al 200% di luminosità in più	Tipo di gamma RGT
■	X-tremeVision Pro150 Fino al 150% di luminosità in più	Tipo di gamma XVP
■	VisionPlus Fino a 60% di visibilità in più	Tipo di gamma VP
■	LongLife EcoVision Durata fino a 1500 ore	Tipo di gamma LLECO
■	WhiteVision ultra Look bianco eccezionale	Tipo di gamma WVU
■	Vision Fino a 30% di visibilità in più	Tipo di gamma PR
■	Standard	Tipo di gamma STD

3/ Packaging type



Imballo commerciale
Materiale cartone
Contenuto C1 1 lampada
Contenuto CP 10 lampade
Packaging type **C1/CP**



Blister singolo
Materiale cartone/
plastica
Contenuto 1 lampada
Packaging type **B1**



Doppio blister
Materiale cartone/
plastica
Contenuto 2 lampade
Packaging type **B2**



Confezione speciale
Materiale plastica
Contenuto S2 2 lampade
Contenuto SM 4 lampade
(2 luci anteriori, 2 luci di posizione)
Packaging type **S2/SM**


































































Xenon Blister singolo
Materiale cartone/
plastica
Contenuto 1 lampada
Packaging type **S1**



LED X1/X2 blister
Materiale cartone/
plastica
Contenuto X1 1 lampada
Contenuto X2 2 lampade
Packaging types **X1/X2**

■	Ultinon Pro9000 Prestazioni a livello dei produttori di primo impianto del settore automobilistico	Tipo di gamma U90
■	Ultinon Pro5000 La migliore combinazione di prestazioni e durata	Tipo di gamma U50
■	Ultinon Essential Distinguiti dalla massa	Tipo di gamma U30
■	X-tremeUltinon LED Luce più luminosa. Più bianca. Più forte.	Tipo di gamma XU
■	Ultinon LED Il livello superiore de la luce biancat	Tipo di gamma UL

Illustrazioni tecniche Attacchi

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Indice prodotti

Lampade per automobili 12V alogene

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

Lampade per automobili 12V alogene

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGTs2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

Lampade per automobili 12V alogene

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	20
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	20
12972RGTB2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	22

Lampade per automobili 12V alogene

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	21

Illuminazione per motocicli alogena

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	41

Illuminazione per autobus e camion 24V alogena

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51

illuminazione per autobus e camion 24V alogena

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821LCP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	49

Alogene Kit

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
Kit 12V										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	57
Kit 24V										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	58
Kit di ripristino fari										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	59

Soluzioni xenon per automobili, motocicli e camion

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	87190180005090	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	70

Soluzioni xenon per automobili, motocicli e camion

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi dell'Europa Centrale: Polonia, Romania, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa dell'Est										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Codici di ordinazione validi per i seguenti paesi: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca), Regno Unito										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

Illuminazione LED per auto e mezzi pesanti

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005U50CWX2	HL [=HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	86
11005U90CWX2	HL [=HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	86
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	86
11012U50CWX2	HL [=HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	85
11012U90CWX2	HL [=HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	85
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	90
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	91
11065ULAX2	SL-AMBER [=WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	91
11065ULRX2	SL-RED [=W21W]	UL	12	2.7	W3Xx16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	91
11065ULWX2	SL-WHITE [=W21W]	UL	12	1.95	W3Xx16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	90
11065XUAXM	SL-AMBER [=WY21W]	XU	12	1.8	W3Xx16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	91
11065XURX2	SL-RED [=W21W]	XU	12/24	2.1	W3Xx16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	91
11065XUWX2	SL-WHITE [=W21W]	XU	12/24	1.7	W3Xx16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	90
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	91

Illuminazione LED per auto e mezzi pesanti

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11066ULRX2	SL-RED [=W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	91
11066XURX2	SL-RED [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	91
11066XUWX2	SL-WHITE [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	90
11258U50CWX2	HL [=H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	84
11258U90CWX2	HL [=H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	84
11258UE2X2	HL [=H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	84
112972U90CWX	HL [=H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	84
11336U50CWX2	HL [=H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	84
11336U90CWX2	HL [=H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	84
11336UE2X2	HL [=H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	84
11342U50CWX2	HL [=H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	84
11342U90CWX2	HL [=H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	84
11342UE2X2	HL [=H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	84
11362U50CWX2	HL [=H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	85
11362U90CWX2	HL [=H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	85
11362UE2X2	HL [=H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	85
11366U50CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	85
11366U90CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	85
11366UE2X2	FL [=H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	90
11498U30ORB2	SL-RED [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	90
11498ULAX2	SL-AMBER [=PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	91
11498ULRX2	SL-RED [=P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	90
11498ULWX2	SL-WHITE [=P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	90
11498XUAXM	SL-AMBER [=PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	91
11498XURX2	SL-RED [=P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	90
11498XUWX2	SL-WHITE [=P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	90
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	89
11499ULRX2	SL-RED [=P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	89
11499XURX2	SL-RED [=P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	88
11854ULWX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	88
11860ULWX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	89
11864ULWX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [=W5W]	U30	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	89
11961ULWX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	89
11972U50CWX2	HL [=H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	85
11972UE2X2	HL [=H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	85
127994000X2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	89
127996000X2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	89
127998000X2	SL-WHITE [=W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	89
128584000X1	IL-WHITE [=Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	88
128596000X1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	88
129404000X1	IL-WHITE [=Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	88
129416000X1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	88
129454000X1	IL-WHITE [=Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	88
129466000X1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	88
249446000X1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	95
249466000X1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	95

LED CANbus

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12956X2	LED-CANBUS [=5W]	-	12	5		39722230	8727900397222	-	8727900397239	92
18952C2	LED-CANBUS LED-HL [=H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	92
18954C2	LED-CANBUS LED-FOG [=H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	92
18957X2	LED-CANBUS [=21W]	-	12	21		39587730	8727900395877	-	8727900395884	92
18960C2	LED-CANBUS LED-HL [=H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	92
18961C2	Capacitor LED-HL [=H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	92
18962C2	Capacitor LED-HL [=H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	92

