

PHILIPS

Automotive

Ontdek onze innovaties voor 2018/2019





Door innovatie gedreven

Met onze geavanceerde autoverlichtingstechnologie nemen we al meer dan 100 jaar het voortouw op het gebied van autoverlichting. Als toonaangevend leverancier van lampen en verlichtingsproducten voor de auto-industrie en de aftermarket combineren we technische innovaties met oprechte aandacht voor veiligheid en rijcomfort.

Ontdek onze innovatieve autoverlichtingsoplossingen en -accessoires die deel uitmaken van ons portfolio voor 2018/2019.

Inhoud

LED-retrofitverlichting	4
Welke LED-lamp heeft u nodig?	5
Welke LED voor welke functie?	6
X-tremeUltinon LED gen2	8
LED-aansluitingen	14
LED-CANbus-adapters	16
Halogeenverlichting	18
Welke autolamp heeft u nodig?	20
WhiteVision ultra	22
X-tremeVision G-force	24
Welke lamp voor welke functie?	26
Professionele LED-werklampen	28
Vind de juiste LED-werklamp voor iedere klus	29
Professionele werkverlichting	32
RCH5S Inspectiezaklamp	33
RCH25 Snoerloze werklamp	34
PJH10 Draagbare projectorlamp	35
Autoaccessoires	
GoSure ADR820 Modulaire dashcam	36



LED-retrofitverlichting




Ontdek een nieuwe weg

Welke LED-lamp heeft u nodig?

Een hoger niveau
wit licht




Ultinon LED




Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Helderder. Witter.
Krachtiger.




X-tremeUltinon LED



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4],
[H1]**, [H11]**, [HIR2]**

LED-FOG [≈H8/H11/H16]


Nieuw

OEM LED-verlichting
voor de automotive
aftermarket



LUXEON
Altilon
OEM LED


X-tremeUltinon LED gen2



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

* In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen ** Binnenkort verkrijgbaar



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat
het gebruik van LED-retrofitlampen in
overeenstemming is met de lokale wetgeving.

Welke LED voor welke functie?



Koplampen



Parkeerlicht voor



Mistlampen voor



Richtingaanwijzers voor



Dashboardverlichting



Interieurverlichting

X-tremeUltinon LED – OEM LED-verlichting voor de automotive aftermarket

LED-HL [≈H4] 5800K	LED-HL [≈HB3/HB4] 6500K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K
LED-HL [≈H7] 5800K	LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K

Ultinon LED – Een hoger niveau wit licht

LED-HL [≈H4] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K
LED-HL [≈H7] 6200K			LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K

CANbus adapter biedt optimale controle

CANbus LED-HL [≈H4]	CANbus LED-HL [≈H7]	CANbus 5W	CANbus LED-FOG [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W
--------------------------------	--------------------------------	------------------	---	-------------------------	------------------	------------------





Verlichting handschoenenkastje	Parkeerlicht achter	Richtingaanwijzers achter	Mistlampen achter	Kofferbakverlichting	Kentekenplaat-verlichting	3de remlicht	Remlichten	Achteruitrijlamp

X-tremeUltinon LED – OEM LED-verlichting voor de automotive aftermarket

LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-(T20)-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W]

Ultinon LED – Een hoger niveau wit licht

LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21/5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T20-WHITE [≈W21W]

CANbus adapter biedt optimale controle

CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W	CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 21W

*LED CANbus adapter 21W included in the pack



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

De gloednieuwe Philips X-tremeUltinon LED gen2-serie presteert op OEM-niveau.



X-tremeUltinon LED gen2

OEM LED-
verlichting voor
de automotive
aftermarket



IP65

Stofdicht en
waterbestendig



Bestand
tegen EMI

Bestand tegen
elektromagnetische
interferentie



UV-
blokkering

Geen UV-emissie,
dus niet schadelijk
voor koplampen

OEM-prestaties

De gloednieuwe Philips X-tremeUltinon gen2 LED-lampenserie presteert op OEM-niveau en verlegt daarmee opnieuw de grenzen op het gebied van autoverlichting. De lampen bevatten exclusieve Lumileds LUXEON Altilon LED-chips, die normaal gesproken alleen beschikbaar zijn voor autofabrikanten. Deze lampen hebben een geoptimaliseerde consistentie, zijn maar liefst +250% helderder en hebben een koele, witte kleur voor een scherper zicht.

Beste prestaties met tot +250% feller licht*




De intens felle straal van de Philips X-tremeUltinon gen2 LED-koplampen verspreidt het licht gelijkmatig, wat zorgt voor een beter zicht, meer contrast en licht dat maar liefst +250% feller is*. Dat betekent dat automobilisten meer tijd hebben om te reageren op iets wat voor ze op de weg gebeurt. Deze lampen bieden bestuurders een optimaal spectrum waardoor ze hun omgeving uitstekend kunnen zien en beter kunnen anticiperen.

De Philips X-tremeUltinon gen2 LED-lampen maken de rijbeleving plezieriger dankzij hun superieure lichtstralen.



Standaard halogeenlampen



Philips X-tremeUltinon LED gen2



Kleurtemperatuur

De nieuwe koelwitte lampen met een kleurtemperatuur van maximaal Kelvin beantwoorden aan de OEM-normen omdat ze voldoen aan de ECE- en SAE-kleurspecificaties voor LED-verlichting in de auto-industrie en geoptimaliseerd zijn voor zicht en comfort. Bovendien kunnen bestuurders hun auto direct voorzien van een frisse stijlupgrade met een koelwitte, moderne en chique uitstraling.



Tot 5800 K – De OEM-referentie
X-tremeUltinon LED gen2



Afbeeldingen en grafieken dienen uitsluitend ter illustratie.

* Tot ** In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen




Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

Aangedreven door LUXEON Altilon SMD LEDs (Surface Mounted Device)

Philips X-tremeUltinon gen2 LED-koplampen bevatten LUXEON Altilon SMD-chips van Lumileds. De LUXEON Altilon SMD LED-lampen zijn speciaal ontwikkeld voor OEM-koplampen (dimlicht, grootlicht, mistlampen en bochtverlichting), hebben een lange levensduur, zijn uiterst betrouwbaar en hebben zich bewezen onder de lastigste testomstandigheden.



Deze koplampen met hun bredere hoek en perfect gepositioneerde licht voorkomen dat tegenliggers verblind raken en zorgen voor een superieure afbakeningslijn. De hogere elektrische stroomcapaciteit zorgt voor verbeterde fluxprestaties. Dankzij de optimale 'hot-lumen'-verhouding bieden de Philips X-tremeUltinon gen2-lampen langdurige stabiliteit en hebben ze een verbeterde hittebestendigheid en een laag energieverbruik. Bovendien leveren ze een superieure homogeniteit op het gebied van kleur en straalintensiteit.



LED-koplamp van de markt



Philips SafeBeam-technologie



Langere levensduur

Dankzij hun innovatieve warmtebeheertechnologie hebben Philips X-tremeUltinon gen2 LED-lampen een opmerkelijke levensduur van maar liefst 12 jaar. Ook bieden we een garantie van 5 jaar. Aangezien de meeste auto's binnen die tijd worden vervangen of geüpgraded, gaan deze lampen dus net zo lang mee als uw auto.



Geavanceerde LED-technologie voor een slimmere lichtverdeling

De unieke LUXEON Altilon LED-chips leveren toonaangevende thermische prestaties waardoor ze effectief kunnen functioneren bij hogere temperaturen. Tegelijkertijd genereren LED-lampen warmte die moet worden gecontroleerd.

De unieke Philips AirFlux- en AirCool-technologieën zijn slimme warmtebeheersystemen die warmte weggeleiden van de belangrijke onderdelen van de lamp, zodat schade wordt voorkomen.



Passief koelingssysteem met constante luchtstroom wordt gebruikt in Philips X-tremeUltinon LED-HL [≈H4] en LED-FOG [≈H8/H11/H16].




Actief koelingssysteem met ventilatoren wordt gebruikt in Philips X-tremeUltinon LED-HL [≈H7].


Hot lumen

Zowel de warmtebestendigheid van de LED als de warmtebeheersystemen zorgen voor een stabiel hot lumen. Met 'hot lumen' wordt de lichtopbrengst van een LED bij de hoogste temperatuur bedoeld. Naarmate de temperatuur stijgt, neemt de helderheid van concurrerende koplampen doorgaans aanzienlijk af, terwijl het verschil bij de Philips X-tremeUltinon gen2 nauwelijks waarneembaar is.

LED-koplamp van de markt



Philips LED-koplamp



X-tremeUltinon LED gen2



LED-HL
[≈H4]

5800 K



LED-HL
[≈H7]

5800 K



LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

5800 K



LED-WHITE
[≈P21W]

WHITE



LED-T20-WHITE
[≈W21W]

WHITE



LED-T20-WHITE
[≈W21/5W]

WHITE



LED-T16-WHITE
[≈W16W]

WHITE



LED-RED
[≈P21W]

RED



LED-RED
[≈P21/5W]

RED



LED-RED
[≈W21W]

RED



LED-RED
[≈W21/5W]

RED



LED-AMBER
[≈PY21W]

AMBER



LED-AMBER
[≈WY21W]

AMBER

Bestelinformatie

Product		EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
X-tremeUltinon gen2 LED-koplampen						
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-HL [≈H4]	8719018060129	8719018060136	06012931	11342XUWX2	6
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-HL [≈H7]	8719018060143	8719018060150	06014331	11972XUWX2	6
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-FOG [≈H8/H11/H16]	8719018060167	8719018060174	06016731	11366XUWX2	6
X-tremeUltinon gen2 LED-knipperlichten						
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-WHITE [≈P21W]	8719018051455	8719018051486	05145530	11498XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-WHITE [≈W21W]	8719018051462	8719018051479	05146230	11065XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	8719018051493	8719018051509	05149330	11066XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T16-WHITE [≈W16W]	8719018051844	8719018051851	05184430	11067XUWX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-RED [≈P21W]	8719018051578	8719018051585	05157830	11498XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-RED [≈P21/5W]	8719018051516	8719018051523	05151630	11499XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-RED [≈W21W]	8719018051530	8719018051547	05153030	11065XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-RED [≈W21/5W]	8719018051554	8719018051561	05155430	11066XURX2	10
 AMBER	X-tremeUltinon LED gen2 LED-AMBER [≈PY21W]	8719018051592	8719018051608	05159230	11498XUAXM	10
 AMBER	X-tremeUltinon LED gen2 LED-AMBER [≈WY21W]	8719018051615	8719018051622	05161530	11065XUAXM	10

* Minimale bestelhoeveelheid

philips.com/automotiveLED



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

Het monteren van LED-retrofitkoplampen kan lastig zijn, maar gelukkig zijn er Philips-aansluitingen die zorgen dat ze beter passen.



Aansluitingen voor LED-HL



Een passende oplossing
voor het monteren
van LED-retrofitlampen

Eenvoudig aan te brengen

LED-HL-koplampen [≈H7] kunnen vele verschillende lampbeugels hebben, waardoor montage ingewikkeld kan zijn. De Philips LED-aansluitringen zorgen ervoor dat uw lampen in een groot aantal automodellen kunnen worden gemonteerd, waardoor u uw auto zonder problemen van geweldige verlichting kunt voorzien.

Wij bieden een breed scala aan stevige, verwisselbare Philips-aansluitringen. Deze ringen zorgen dat lampen beter passen in de meeste automodellen en vereenvoudigen de montage.

Compatibel met de meeste automodellen

Voor Philips LED-HL [≈H7] zijn twee modelspecifieke aansluitringen verkrijgbaar die zorgen dat de lampen goed passen en probleemloos kunnen worden gemonteerd in een groot aantal automodellen.

Eenvoudige montage

Beide soorten aansluitringen hebben een geïntegreerde gradenboog om ervoor te zorgen dat de lampen onder de juiste hoek worden gemonteerd en correct worden afgesteld.



Betrouwbare kwaliteit van Philips

De LED-aansluitringen van type B en C zijn optionele accessoires van topkwaliteit voor de geavanceerde Philips-verlichtingsystemen voor auto's. Ze zijn gemaakt van duurzaam metaal, kunnen hoge temperaturen aan en bieden optimale prestaties tijdens hun lange levensduur. Ze zijn getest onder de zwaarste omstandigheden en zijn bewezen bestand tegen fysieke en thermische belastingen.

Aansluitring type B

Type B is compatibel met alle Philips LED-retrofitproducten.



Aansluitring type C

Type C is compatibel met Philips Ultinon en Philips X-tremeUltinon gen2 LED-koplampen.



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
Aansluitring type B	8719018051219	8719018051226	05121930	11172BX2	10
Aansluitring type C	8719018051233	8719018051240	05123330	11172CX2	10

* Minimale bestelhoeveelheid



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

Sommige automodellen stellen speciale eisen aan LED-retrofitlampen. De unieke Philips CANbus-adapters zorgen ervoor dat de verlichtingssystemen van het voertuig soepel werken.



LED CANbus-adapters voor LED-HL



Betrouwbare elektrische prestaties

Compatibiliteit gegarandeerd

Deze adapters zijn eenvoudig te monteren en gegarandeerd compatibel met de elektrische systemen van uw auto, waardoor ze mogelijke problemen voorkomen, zoals waarschuwingen op het dashboard, flinkerende koplampen of een knipperend controlelampje voor groot licht*.

Superieure elektrische prestaties

Met de Philips CANbus-adapter garandeert u constante prestaties van uw LED-retrofitkoplampen en zorgt u voor een betere elektrische aansluiting op uw auto.

Eenvoudige montage

Dankzij het unieke en geavanceerde ontwerp is de Philips CANbus-adapter eenvoudig te monteren en biedt deze superieure prestaties vanaf dag één.

Waterdichte aansluiting

Deze typespecifieke adapters zijn duurzaam en bieden IP65-bescherming tegen het binnendringen van stof en water.

Optimale prestaties in alle omstandigheden

De Philips CANbus-adapters zijn ontworpen om aan de eisen van het dagelijks rijden te voldoen.

Kwaliteit uit de auto-industrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-kwaliteitsproducten voor de auto-industrie worden bij het ontwerpen en ontwikkelen onderworpen aan strenge kwaliteitscontroleprocessen (waaronder toetsing aan de toepasselijke ISO-normen) hetgeen leidt tot consistent hoge productienormen. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat.

	Voorkomt onjuiste waarschuwingen op het dashboard
	Eenvoudige montage
	Geen flinkerend effect
	Volledig functioneel controlelampje voor groot licht*



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ**
CANbus-adapter voor LED-HL [≈H4]	8727900398090	8727900398106	39809030	18960C2	10
CANbus-adapter voor LED-HL [≈H7]	8719018050649	8719018050656	05064930	18952C2	10
CANbus-adapter voor LED-FOG [≈H8/H11/H16]	8719018050663	8719018050670	05066330	18954C2	10

* Dashboardcontrolelampje voor groot licht is alleen van toepassing op LED-HL [≈H4] ** Minimale bestelhoeveelheid



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.



Halogeenverlichting



Hoogwaardig kwaliteitsproduct

De ultieme keuze voor onderweg

Wij zijn een van 's werelds meest toonaangevende fabrikanten op het gebied van autoverlichting. We zijn beroemd om onze technologische innovaties, gebruiken materialen van topkwaliteit en bieden de beste producten. Ons 12V-autoverlichtingsaanbod bestaat uit een reeks verlichtingsproducten waarvan het ontwerp gericht is op de behoeften en levensstijlen van alle consumenten.

Verlichting van topkwaliteit maakt wel degelijk verschil. Dit is veiligheid die u kunt zien!




Strengere productienormen

Met onze geavanceerde autoverlichtingstechnologie lopen we al meer dan 100 jaar voorop op het gebied van autoverlichting. We doen er alles aan om de beste producten en diensten te leveren in de OEM-markt (Original Equipment Manufacturer) en de aftermarket binnen de auto-industrie. Onze producten zijn vervaardigd van materialen van topkwaliteit en getest volgens de strengste normen om maximale veiligheid en optimaal rijcomfort te waarborgen voor onze klanten.

- We worden aanbevolen door grote autofabrikanten
- Onze verlichting vindt u in één op de drie auto's wereldwijd
- Productieprocessen die voldoen aan normen die strenger zijn dan de huidige normen van de auto-industrie

Vervang lampen in paren



Uit onderzoek blijkt dat licht een uiterst belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid. Het is ook de enige 'actieve' veiligheidsfunctie van een voertuig die helpt ongelukken te voorkomen.

Voor de beste zichtbaarheid en effectiever onderhoud raden wij aan om beide lampen op hetzelfde

moment te vervangen.

Hetzelfde geldt wanneer u koplampen upgradet naar hoogwaardige lampen, zoals WhiteVision ultra of X-tremeVision G-force, om te zorgen voor een homogeen lichtstraalpatroon.

Anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

Alle Philips-lampen van kwartsglas bieden ook een UV-schild ter bescherming van uw moderne kunststof optica tegen schadelijke UV-stralen.



• Sterkere verlichting

De verbeterde duurzaamheid van kwartsglas zorgt voor een verhoogde druk binnen in de lamp waardoor er sterker licht wordt gegenereerd.


• Robuuster

Philips-kwartsglaslampen (de gloeidraad wordt 2650 °C en het glas 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.

• Optimale bescherming tegen ultraviolette straling

Alle Philips-lampen van kwartsglas bieden ook een UV-schild ter bescherming van uw moderne kunststof optica tegen schadelijke UV-stralen.

Philips-lamp van kwartsglas



- Zorgt voor een hogere gasdruk voor meer licht en een langere levensduur
- Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen

Lamp van standaard hard glas



- Minder goed bestand tegen hoge temperaturen
- Ontploffingsgevaar



Welke autolamp heeft u nodig?

Ervaar meer licht

Tot **30%** meer zicht*



Vision


★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11

Tot **60%** meer zicht*



VisionPlus


★★★★★




Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H4, H7

Tot **130%** krachtiger licht*



X-tremeVision


★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H4, H7

Nieuw

Tot **130%** krachtiger licht*



X-tremeVision G-force

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H4, H7***

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

* In vergelijking met de minimale wettelijke standaard

** Levensduur verschilt per type, indicatie alleen voor H7

*** 10 G is van toepassing op H4 en H7

**** Beperkte levensduur



Licht dat duurt

Levensduur tot wel
1500 uur**



LongLife EcoVision

★★★★★

Standard




LongLife EcoVision

Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11

Beleef jouw passie

Intens
wit
xenoneffect



WhiteVision


★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4,
H7, H8, H11, HB3, HB4

Nieuw

Scherpe,
witte
look



Range
up to
4200 K

WhiteVision ultra

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H4, H7

Tot **150%**
krachtiger licht*



RacingVision


★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H4, H7

Ga voor een strakke look met de nieuwe Philips WhiteVision ultra-halogeenkoplampen. Deze lampen hebben de nieuwste gepatenteerde coatingformule die zorgt voor een verbluffende kleurtemperatuur van 4200 Kelvin. Het zijn de witste legale halogeenvlampen voor op de weg in het autoportfolio van Philips en de perfecte keuze als u op zoek bent naar een stoere, stijlvolle upgrade.




WhiteVision ultra



Strakke look met wit licht

Stijlvolle look met wit licht van maximaal 4200 Kelvin

Met maximaal 4200 Kelvin aan fel wit licht zorgen de Philips WhiteVision ultra-koplampen voor een revolutionaire look van uw auto. Deze lampen zijn ontworpen voor automobilisten die op zoek zijn naar een strakke upgrade met fel wit licht. Dankzij de nieuwe geavanceerde coatingformule op het glas zijn de WhiteVision ultra-lampen de witste Philips-lampen die zijn toegestaan op de weg. Deze koplampen geven de reflector in de koplamp een fantastische uitstraling en zorgen voor een ongeëvenaard stijlvolle witte verlichting.



Mooie, goedgekeurde koplampen

Philips WhiteVision ultra-koplampen zijn gehomologeerd voor fel wit licht op de weg. Automobilisten kunnen hun auto voorzien van een fraaie, strakke look met deze wettelijk goedgekeurde koplampen die voldoen aan alle toepasselijke regels. Deze lampen zorgen voor uitstekend zicht zonder de veiligheid in gevaar te brengen door verblinding van andere automobilisten.



Meer rijcomfort door maar liefst 60% meer zicht*

De nieuwe Philips WhiteVision ultra-coatingformule zorgt samen met het koele witte licht voor maar liefst 60%** meer zicht in het donker en voor een verhoogd comfort van de bestuurder omdat dit licht vermoeide ogen tegengaat. Wanneer design en functionaliteit samenkomen, profiteert u van een geweldige uitstraling én verbeterd rijcomfort.



Dankzij het scherpe lichtbundelpatroon dat zorgt voor 60% meer zicht, kunnen automobilisten niet alleen andere weggebruikers beter zien, maar worden ze ook zelf beter zichtbaar. Dit licht verbetert de veiligheid omdat het automobilisten meer tijd geeft om te reageren op potentiële gevaren op de weg.

Bekende kwaliteit en verhoogde veiligheid

Betere, felle lampen zorgen voor betere wegprestaties. Met hun geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk, zeer nauwkeurige coating en hoogwaardig UV-kwarts glas, vormen WhiteVision ultra-koplampen een nieuwe norm op het gebied van wettelijk goedgekeurd wit licht voor op de weg. Deze stijlvolle lampen zorgen voor beter zicht en een meer ontspannen en aangename rijervaring.

Philips WhiteVision ultra-koplampen zijn verkrijgbaar in H4 en H7.



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ***
WhiteVision ultra H7 SM	8727900354959	8727900354942	35495928	12972WVUSM	5
WhiteVision ultra H7 B1	8727900354935	8727900354928	35493530	12972WVUB1	10
WhiteVision ultra H4 SM	8727900354904	8727900354911	35490428	12342WVUSM	5
WhiteVision ultra H4 B1	8727900354898	8727900354881	35489830	12342WVUB1	10

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. * Tot ** In vergelijking met de minimale wettelijke standaard *** Minimale bestelhoeveelheid

Philips X-tremeVision G-force-autolampen behoren tot de felste lampen die er verkrijgbaar zijn. Ze stellen veel andere autolampen in de schaduw dankzij hun 130% grotere helderheid**, hun superieure lichtbundel en hun trillingsbestendigheid tot 10 G***. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.



X-tremeVision G-force




Deze lampen leveren extreme prestaties

Tot +130% feller licht voor beter zicht*


Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot +130% feller licht**, zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur.



Standaard halogeenlampen



Philips X-tremeVision G-force




Nog meer contrast met witter licht

De Philips X-tremeVision G-force is een van de felste halogeenlampen voor ultieme lichtprestaties. Het fel witte licht van maximaal 3500 Kelvin is witter dan dat van standaardkoplampen. De gepatenteerde Philips-coatingtechnologie zorgt voor een krachtiger licht.

Deze koplampen behoren tot de felste lampen die er verkrijgbaar zijn, en zorgen voor een veel comfortabeler rijervaring in het donker omdat automobilisten met deze

lampen obstakels beter kunnen zien en mogelijke gevaren eerder kunnen herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.



Duurzame lampen met een trillingsbestendigheid tot 10 G***

Elke mogelijke uitval van een reserveonderdeel is een gevaar voor u en uw voertuig. Dit geldt vooral voor koplampen. De Philips X-tremeVision G-force is ontworpen om lang mee te gaan. Uit tests blijkt dat de lampen beschikken over een trillingsbestendigheid tot 10 G, wat hun grote duurzaamheid onderstreept.

De Philips X-tremeVision G-force, die is gevuld met een uniek xenongasmengsel, is geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en een lange levensduur. De lamp gaat bewezen langer mee dan concurrerende oplossingen in dezelfde categorie. Deze lamp houdt het maar liefst 450 uur**** uit op de weg.

Bekende kwaliteit en verhoogde veiligheid

De Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn koplopers op het gebied van 'high-performance'-verlichting, dankzij hun geoptimaliseerde, uiterst nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk van maximaal 13 bar, zeer nauwkeurige coating en hoogwaardig UV-kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en uitstekend zicht.

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn verkrijgbaar in H1, H4 en H7.



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*****
X-tremeVision G-force H7 S2	8727900355413	8727900355789	35541328	12972XVGS2	5
X-tremeVision G-force H7 B1	8727900355796	8727900355802	35579630	12972XVGB1	10
X-tremeVision G-force H4 S2	8727900355253	8727900355284	35525328	12342XVGS2	5
X-tremeVision G-force H4 B1	8727900355291	8727900355390	35529130	12342XVGB1	10
X-tremeVision G-force H1 S2	8727900355208	8727900355215	35520828	12258XVGS2	5
X-tremeVision G-force H1 B1	8727900355222	8727900355239	35522230	12258XVGB1	10

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. * Tot ** In vergelijking met de minimale wettelijke standaard *** 10 G is van toepassing op H4 en H7 **** Van toepassing op H4 en H7 ***** Minimale bestelhoeveelheid

Welke lamp voor welke functie?



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 12643 12644 9005 9006 9007 9012

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2



Dimlicht – grootlicht



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274

H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



Richtingaanwijzers voor



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946

T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm



Interieurverlichting



12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066

W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W



Parkeerlicht voor



12256 12929 12821 12961 12396 12271

W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



Richtingaanwijzers zijkant



Mistlampen voor



12258 12336 12342 12972 12360 12362 12366 9005 9006 12059 12060 12276 12086

H1 H3 H4 H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W



12277 12177 12085 12278 12197

P13W PW16W PS19W PSX26W H1PerLCP



Dagrijverlichting



12256 12961 12521

W3W W5W WBT5 Bax



Dashboardverlichting





Vision

VisionPlus

X-tremeVision

X-tremeVision
G-force

Nieuw

LongLife
EcoVision

WhiteVision

WhiteVision
ultra

Nieuw

RacingVision

philips.com/mylamps



12844



12821



12866

C5W R5W FEST10W



12814



12093



12067



12356



12146



12498



12496



12496sv



12065



12071



12275



12174



12180



12190



12274

R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



Kofferbak-
verlichting



12256



12961



12067



12065



12814

W3W W5W W16W W21W R10W



3de remlicht



Richtingaanwijzers
achter



12067



12356



12498



12065



12085



12276

W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W



Achteruitrijlamp



12844



12821



12961

C5W R5W W5W



Verlichting
handschoenenkastje



12929



12821



12961



12036



12814



12594



12499



12814

T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W



Parkeerlicht achter



12067



12498



12088



12594



12499



12814



12065



12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W



12256



12844



12821



12961



12814

W3W C5W R5W W5W R10W



12067



12356



12498



12088



12085

W16W H21W P21W PR21W PS19W



Kentekenplaat-
verlichting



Mistlampen
achter



Remlichten

*Combineert functies voor remlicht en parkeerlicht achter

Onze LED-werklampen zijn ontworpen om elk detail met uiterste precisie te belichten, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Wanneer uw vaardigheden op de proef worden gesteld, kunt er zeker van zijn dat u over de juiste hulpmiddelen beschikt, hoe lastig de situatie ook is.



Professionele LED-werklampen



Overwin de duisternis



Vind de juiste **LED-werklamp** voor iedere klus

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Boostlicht 100 lm <10 u	Boostlicht 130 lm <11 u	Boostlicht 200 lm <2 u	Boostlicht 145 lm <6 u
Ecolicht 50 lm <10 u		Ecolicht 100 lm <4,5 u	Ecolicht
Lichthoek/flexibiliteit 50° 90°	Lichthoek/flexibiliteit 40°	Lichthoek/flexibiliteit 80°	Lichthoek/flexibiliteit 80°
	Kenmerken Spotlight van 20 lm	Kenmerken FindMe	Kenmerken 120 lm FindMe
Armatuur Hoofdband	Armatuur Klem	Armatuur Klem Magneet	Armatuur 80° clip Magneet
Duurzaamheid IPX4	Duurzaamheid IP54	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07
Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages
Stroomvoorziening 3x AAA	Stroomvoorziening 3x AAA	Stroomvoorziening <2 u 1500x Micro-USB	Stroomvoorziening 2 u Micro-USB
Bestelnr. LPL29B1 GOC 39360631	Bestelnr. LPL19B1 GOC 38819031	Bestelnr. LPL42X1 GOC 39631731	Bestelnr. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Nieuw

RCH5S



Boostlicht



Gedimd licht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL62X1
GOC 05163931

RCH6



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL38X1
GOC 39607231

RCH10



Boostlicht



Lichthoek/flexibiliteit



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Bestelnr. LPL20X1
GOC 39060531

RCH19



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening




Oplaadfuncties




Bestelnr. LPL46X1
GOC 39823631

RCH21S



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening




Oplaadfuncties




Bestelnr. LPL47X1
GOC 39841031

Nieuw

RCH25



Boostlicht



Gedimd licht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL63X1
GOC 05165331

Nieuw

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
					
					
Boostlicht  350 lm  3,5 u	Boostlicht  330 lm	Boostlicht  1200 lm  3 u	Boostlicht  1000 lm  <3 u	Boostlicht  2300 lm  2 u	Boostlicht  1500 lm  1 u
Ecolicht  150 lm  <8 u		Ecolicht  500 lm  5,5 u	Gedimd licht  100 lm  <12 u	Ecolicht  1200 lm  4 u	Ecolicht  750 lm  2,5 u
Lichthoek/flexibiliteit  90°  90°	Lichthoek/flexibiliteit  120°	Lichthoek/flexibiliteit  120°  360°	Lichthoek/flexibiliteit  90°  180°	Lichthoek/flexibiliteit  90°  180°	Lichthoek/flexibiliteit  360°  90°
Kenmerken  UV-licht  FindMe			 Dimmen	 CRI 92  Mat filter	 CRI 92  Mat filter
Armatuur  360° haak  Magneet	Armatuur  360° haak	Armatuur  Houder 1,1 – 1,8 m	Armatuur  Magneet		Armatuur  Klem  Magneet
Duurzaamheid  IP54  IK07	Duurzaamheid  IP54  IK07	Duurzaamheid  IP54  IK07	Duurzaamheid  IP68  IK09	Duurzaamheid  IP67  IK09	Duurzaamheid  IP54  IK07
Smeermiddelbestendig 	Smeermiddelbestendig 	Smeermiddelbestendig 	Smeermiddelbestendig 	Smeermiddelbestendig 	Smeermiddelbestendig 
Geschikt voor garages	Geschikt voor garages	Geschikt voor garages	Geschikt voor garages	Geschikt voor garages	Geschikt voor garages
Stroomvoorziening  2,5 u	Stroomvoorziening  100-240 V  5 m	Stroomvoorziening  100-240 V  5 m	Stroomvoorziening  <4,5 u	Stroomvoorziening  100-240 V  5 m	Stroomvoorziening  1:1 u  3:2 u
Oplaadfuncties  Docking station		Oplaadfuncties  2 u	Oplaadfuncties  Micro-USB	Oplaadfuncties  3,5 u  Powerbank	Oplaadfuncties  Docking station
Bestelnr. LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestelnr. LPL35X1 GOC 39421431	Bestelnr. LPL45X1 GOC 39732131	Bestelnr. LPL64X1 GOC 05167731	Bestelnr. LPL39X1 GOC 39609631	Bestelnr. LPL403MODX1 GOC 39627066

Professionele werkverlichting



Boostlicht

Maximale lichtopbrengst (in lumen)



Ingress protection

IP (Ingress Protection) is de mate waarin het product bestand is tegen het binnen-dringen van vaste voorwerpen, stof en water en onbedoeld contact



Netsnoer

Stroomvoorziening via voedingskabel



Ecolicht

Lichtopbrengst tijdens energiebesparingsmodus (in lumen)



Schokbescherming

Mate van bescherming van de behuizing tegen externe mechanische schokken



Oplaadbaar

Stroomvoorziening via oplaadbare batterij



Spotlicht

Klein extra licht voor kleine ruimtes of om het energieverbruik te verminderen



Vetbestendigheid

Zeer goed bestand tegen vet en oplosmiddelen



Hybride stroom

Stroomvoorziening via voedingskabel of ingebouwde oplaadbare reservebatterij

Nieuw



Dimmen

Instelbare helderheid voor verschillende verlichtingsbehoeften, inclusief geheugenfunctie



Mat filter

Filter om de schittering van lakoppervlakken en overbelasting van de ogen te verminderen en om kleuridentificatie te vergemakkelijken



Oplaadtijd

Tijd totdat de ingebouwde batterij volledig is opgeladen



Gebruiksduur

Gebruiksduur tijdens één laadcyclus



Komt overeen met echt daglicht

Hoge kleurweergave-index van > 90 voor arbeidsomstandigheden in de buurt van natuurlijk zonlicht



Lange kabel

Lengte van de voedingskabel



Lichthoek

Hoek van de lichtbundel



Sterke magneet

Magneet wordt meegeleverd met lamp



Micro-USB

Opladen via micro-USB-kabel (meegeleverd)



Draaibare verlichtingsmodule

Flexibiliteit van de lamp dankzij draaibare verlichtingsmodule



Armatuur

Armatuur zoals clips, klemmen, haken enzovoort om handsfree te werken



Oplaadcyclus

Uiterst duurzame lithiumbatterij met maximaal 1500 oplaadcycli (5x langer dan standaard lithiumbatterijen)



UV-licht

Extra UV-licht, bijvoorbeeld voor het opsporen van lekken in koelsystemen



Hoofdband

Lamp kan met de meegeleverde hoofdband op het voorhoofd worden gedragen



Docking station

Opladen via dockingstation (meegeleverd in verpakking) dat aan de muur kan worden gemonteerd



FindMe-LED

Knipperende rode LED om de lamp in donkere ruimtes terug te kunnen vinden.



USB-poort

Lamp kan worden gebruikt als powerbank om USB-apparaten op te laden



3x AAA batterijen inbegrepen

Stroomvoorziening via 3x AAA-batterijen (meegeleverd in verpakking)

Kleine maar krachtige dimbare LED-lamp

Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort: 30 – 300 lumen inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus: tot 300 lumen
- Spotlicht: tot 120 lumen
- Brede lichthoek van 120°
- Helder, natuurlijk licht: 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid: IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Gedeeld basisstation met Philips RCH25
- Lange autonomie: tot 12 uur (gedimd licht)
- Zeer snel opladen: minder dan 2,5 uur

Veelzijdigheid

- Verlichtingsmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: 360° uittrekbare haak en sterke magneet



	Unieke dimfunctie: 30 – 300 lumen
	Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
	Hoge water- en stofbestendigheid: IP68



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

RCH25 Snoerloze werklamp



U kunt de lamp bedienen met uw vingertoppen

Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort: 50 – 500 lumen inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus: tot 500 lumen
- Spotlicht: tot 300 lumen
- Brede lichthoek van 120°
- Helder, natuurlijk licht: 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid: IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Gedeeld basisstation met Philips RCH55
- Lange autonomie: tot 10 uur (gedimd licht)
- Snel opladen: minder dan 3,5 uur

Veelzijdigheid

- Verlichtingsmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: 360° uittrekbare haak en sterke magneet



	Unieke dimfunctie: 50 – 500 lumen
	Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
	Hoge water- en stofbestendigheid: IP68



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ*
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

PJH10 Draagbare projectorlamp



Daglicht in uw werkplaats

Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort: 100 – 1000 lumen inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus: tot 1000 lumen
- Lichthoek van 90°
- Helder, natuurlijk licht: 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid: IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Lange autonomie: tot 12 uur (gedimd licht)
- Micro-USB-oplader
- Opladen: minder dan 4,5 uur

Veelzijdigheid

- Verlichtingsmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: sterke magneet en derde voet met klem



	Unieke dimfunctie: 100 – 1000 lumen
	Zeer hoge schokbestendigheid: IK09
	Hoge water- en stofbestendigheid: IP68



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid



De Philips GoSure ADR820 is een hoogwaardige modulaire dashcam die gebruikers de mogelijkheid biedt om functies toe te voegen, zoals een GPS-apparaat, een achteruitrijcamera in full HD en bewakingsfuncties*.

GoSure ADR820 Modulaire dashcam



Uw beschermengel in het verkeer

In plaats van te vertrouwen op tegenstrijdige meningen bij een aanrijding of ongeluk, kunnen automobilisten nu hun reis opnemen en objectief bewijs verzamelen waarbij elk detail in videobeelden van topkwaliteit wordt vastgelegd. Een Advanced Driver Assistance System (geavanceerd ondersteuningssysteem voor bestuurders) voegt een groot aantal veiligheidsfuncties toe.



Modulair ontwerp met achteruitrijcamera, GPS-apparaat en parkeerhulp pakket*

De bestuurder kan de modulaire Philips GoSure ADR820 upgraden met een achteruitrijcamera in Full HD om te zorgen voor maximale dekking. De montage is snel en eenvoudig – gebruikers hoeven de achteruitrijcamera slechts te monteren op de achterraut en vervolgens aan te sluiten op de GoSure ADR820 met de meegeleverde kabel.

De Philips GoSure ADR820 is ook compatibel met een GPS-module die is ingebouwd in een zuignapsteun. Gebruikers hoeven de standaard zuignapsteun slechts te vervangen door de gewenste GPS-versie en deze aan te sluiten op de dashcam. Alle videobeelden worden voorzien van een GPS-stempel met de exacte locatie van de auto.

Binnenkort zal er een parkeerbewakingspakket verkrijgbaar zijn dat op de Philips GoSure ADR820 kan worden aangesloten.



Achteruitrijcamera in full HD



GPS-module



Parkeerbewakingspakket

Boordevol functies om bestuurders te beschermen

Vermoeidheid is één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. De Philips GoSure ADR820 geeft regelmatig een piepend geluidssignaal af om de bestuurder eraan te helpen herinneren voldoende rust te nemen – uiterst handig voor langere ritten en een doeltreffend Advanced Driver Assistance System (ADAS, geavanceerd ondersteuningssysteem voor bestuurders).

Naast dit vermoeidheidsalarm kunnen bestuurders ook een koplampwaarschuwing instellen voor omstandigheden met weinig licht.



Neem gedetailleerde video's in verbluffende kwaliteit op

De Philips GoSure ADR820 is uitgerust met een hoogwaardige beeldsensor en een heldere F1.8-lens voor goed zicht tijdens het rijden overdag, 's nachts of bij weinig licht.



Met een supergroothoeklens van 140° voor de camera aan de voorkant en een groothoeklens van 100° voor de optionele achteruitrijcamera in full HD legt de Philips GoSure ADR820 ook meer vast van wat er rondom de auto gebeurt en neemt deze beelden op van maximaal drie rijstroken.



Verbeterde veiligheid op de weg

Met het grote ingebouwde LCD-scherm van 2,7 inch kunnen bestuurders meteen een video afspelen van ieder incident met een datum- en tijdstempel.



Bovendien kunnen gebruikers met de ingebouwde 2,4 GHz Wi-Fi via de dashcam video's naar een smartphone** livestreamen.



De mobiele applicatie Philips GoSure is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Met dit objectieve bewijs kunt u eventuele geschillen oplossen en elk verkeersonderzoek of schadevergoedingsproces*** versnellen.

Dit cruciale bewijs wordt ook beschermd. De Philips GoSure ADR820 is uitgerust met een 3-assige G-sensormodule die elke beweging detecteert en onmiddellijk een noodopnamemodus activeert bij een botsing. Als de klap een bepaalde krachtgrens overschrijdt, vergrendelt het apparaat de opgenomen videoclip om te voorkomen dat deze kan worden overschreven en slaat het de clip veilig op een geheugenkaart op.



De GoSure ADR820 is ook de eerste dashcam ooit met micro SD-storingsdetectie en een waarschuwingssignaal. Bestuurders worden gewaarschuwd voor problemen, zoals formatteringsproblemen, fouten bij het opnemen of incompatibiliteit van de kaart. De Philips GoSure ADR820 is ontworpen voor micro SD-kaarten van klasse 10 met maximaal 128 GB.



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MOQ****
GoSure ADR820X 56750 XM	6947939168361	6947939168583	16836133	56750XM	2
GoSure ADR820 Achteruitrijcamera in full HD	8727900340426	8727900340433	34042630	GRC20XM	10
GoSure ADR820 GPS20	8727900340402	8727900340419	34040230	GPS02XM	10

* Optionele modules kunnen afzonderlijk worden aangeschaft ** De bestandsindeling is .mp4 *** Afhankelijk van lokale regelgeving en procedures **** Minimale bestelhoeveelheid





