

**PHILIPS**

Automotive lighting

# Catalogus 2020-2021



# Inhoudsopgave



## Introductie

4

### Veiligheid die je kunt zien

## Halogeen

6

### 12V Autoverlichting

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Welke lamp voor welke functie?	16

## Halogeen

34

### Tweewielerverlichting

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Welke lamp voor welke functie?	39

## Halogeen

42

### 24V Bus- en vrachtwagenverlichting

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Welke lamp voor welke functie?	47

## Halogeen

54

### Kits

12V reservekits	56
24V reservekits	58
Koplampreparatieset	59

## Xenon

60

### Oplossingen voor auto's en trucks

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

## LED

72

### Verlichting voor auto's en vrachtwagens

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
CANbus	80
Koplampreparatieset	80
Welke LED-lampen voor welke functie?	82

## Bijlagen

96

Verlichtingstechnologie uitgelegd	96
Verpakkingsvoorbeelden	98
De bestelcodes van Philips begrijpen	99
Technische illustraties	
Lampvoeten	100
Productindex	101

# Veiligheid die je kunt zien!

Onze geavanceerde technologie in lichtmodules is al meer dan 100 jaar **toonaangevend** op het gebied van autoverlichting. We zijn een **vooraanstaande leverancier** van lampen en verlichtingsproducten voor de autoindustrie en de aftermarket. Naast technische **innovatie** hechten we belang aan **veiligheid en rijcomfort**. Veel consumenten en grote autofabrikanten kiezen voor onze autoverlichtingsproducten. Wij zien het als onze **missie** om **innovatieve producten** te introduceren die voortdurend de **veiligheid op**

**de weg** verbeteren en de **productiviteit in de werkplaats** vergroten. Onze producten zijn ontworpen om **efficiënt** en **duurzaam** te werken en voortdurend **klanttevredenheid** te bieden. Veel garages en werkplaatsen waarderen onze nieuwe reeks professionele LED-werklampen vanwege hun uitstekende **lichtopbrengst** en **robuustheid**.

**Hoogwaardige verlichting** maakt echt een **verschil**. Dat is veiligheid die je kunt **zien!**



## OE-kwaliteit

We leveren **best-in-class producten** en **diensten** in de markten van accessoires en Original Equipment Manufacturers (OEM). Onze producten zijn vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en getest met

de hoogste specificaties voor maximale **veiligheid** en **rijcomfort** voor onze klanten.

- We hebben de **voorkeur** van alle grote autofabrikanten.
- Onze verlichting is te vinden in

**één op elke twee auto's** in Europa en in één op de drie wereldwijd

- Productieprocessen die huidige **industrie-specificaties overtreffen**.

## Philips anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

**Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de kunststof lenzen van uw koplampunits te beschermen tegen schadelijke UV-straling.**

### • **Krachtiger licht**

De hoge weerstand van kwartsglas maakt een hogere druk binnen in de lamp mogelijk en dit zorgt voor een krachtiger licht.

### • **Betere schokbestendigheid**

De kwartsglaslampen van Philips (gloeispiraal op 2650 °C en glas op 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.

### • **Optimale bescherming**

**tegen ultraviolette straling** Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de lenzen van uw koplamp-units te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

# Halogeen



# 12V Autoverlichting



# Welke autolamp heeft u nodig?

Verbeterde helderheid



Nieuw


Tot **200%** helderder licht\*

**RacingVision GT200**


Lichtstraal tot **+80 m\*\***



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in H4, H7

Nieuw


Tot **150%** helderder licht\*

**X-tremeVision Pro150**


Lichtstraal tot **+70 m\*\***



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*




Verkrijgbaar in H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Tot **60%** meer zicht\*


**VisionPlus**




Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*




Verkrijgbaar in H1, H4, H7

Tot **30%** meer zicht\*

**Vision**




Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie. \* Vergelijken met de minimale wettelijke norm. \*\* Levensduur en lichtkleur is type afhankelijk, indicatie enkel voor H7. [philips.com/halogen](http://philips.com/halogen)





## Unieke stijl



Nieuw


### Scherpe, witte look

### WhiteVision ultra

H4, H7 tot 4200 K



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

## Verhoogde levensduur




Levensduur tot wel **1500 uur\*\***


### LongLife EcoVision



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur\*\*



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in

H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

\*\*\* Vergelijken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand tot de auto. Geldt voor H4 en H7.



## RacingVision GT200

### Excellente prestaties en maximale lichtopbrengst

- Tot 200% helderder licht\* om uw autoritten aangenamer te maken
- Verlengt de lichtbundel met 80 meter\*\*
- ECE gehomologeerd, veilig en legaal onderweg

Als autorijden uw passie is, kies dan voor Philips RacingVision GT200 autolampen. Tot 200% helderder licht\* dat meer dan 80 meter verder schijnt. Dit betekent beter zicht en meer tijd om te anticiperen wat resulteert in comfortabele en veilige kilometers.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.

\*\*Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto.



Standaard licht



RacingVision GT200

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H4

H7



## X-tremeVision Pro150

### De optimale mix van hoge prestaties met een lange levensduur

- Tot 150% helderder licht voor meer zicht\*
- Langere levensduur voor optimale veiligheid\*\*
- De krachtige lichtbundel schijnt tot 70 meter verder\*\*\*
- Meer contrast en zichtbaarheid met helder, koel licht

Opvallend helder en krachtig licht in combinatie met een levensduur die voorheen niet beschikbaar was voor zo'n high-performance halogeen autolamp. De Philips X-tremeVision Pro150 biedt optimaal zicht om altijd veilig onderweg te zijn.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.

\*\*Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto



Standaard licht



X-tremeVision Pro150

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in





# VisionPlus

## Een snelle reactie redt levens

- Tot 60% meer zicht\*
- Meer rijcomfort met verbeterde zichtbaarheid
- Hoogwaardige en duurzame autolamp

Met Philips VisionPlus autolampen ziet u meer en beter. Hierdoor bent u **veiliger** en **comfortabeler onderweg**.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht



VisionPlus

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1



H4



H7



# WhiteVision ultra

## Heldere, witte look

- **Superieure witte uitstraling, tot 4200 Kelvin\***
- **Optimaal rijcomfort met tot 60% meer zicht\*\***
- **100% prestaties, legaal voor gebruik op de openbare weg**

Philips WhiteVision ultra met de nieuwste coatingformule, levert een verbluffend wit licht tot 4200 Kelvin. Deze ECE gehomologeerde autolampen produceren het witste licht in ons halogeen assortiment. De perfecte keuze voor een coole, stijlvolle uitstraling en een veiligere rit.

\*Geldt voor H4, H7. De lichttemperatuur verschilt per lamp type.  
 \*\*Vergeleken met de wettelijke minimum norm. Geldt voor autolampen.

Verkrijgbaar in S2-, B1- en B2-verpakking



Verkrijgbaar in





# LongLife EcoVision

## Langere levensduur, lagere vervangingsinterval

- Gaat aanzienlijk langer mee\*
- Hoogwaardige en extreem duurzame autolamp

Wilt u het **voortdurend vervangen** van uw autolampen voorkomen?


Door de **langere levensduur** van een autolamp is Philips LongLife EcoVision de juiste keus voor bestuurders die het **onderhoud** van hun voertuig willen **minimaliseren**.

\*Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Verkrijgbaar in S2-, C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in





# Vision

## Voel je veilig, rij veilig

- Tot 30% meer zicht\*
- Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
- Hoogwaardige autolamp met een lange levensduur

Philips Vision autolampen garanderen een uitstekende lichtopbrengst tegen een **concurrerende prijs**.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht



Vision



Verkrijgbaar in C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



# Welke lamp voor welke functie?



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 12643 12644 9005 9006 9007 9012  
R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2

## Dimlicht – grootlicht



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274  
H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv

## Richtingaanwijzers voor



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946  
T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm

## Interieurverlichting




12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066  
W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W

## Parkeerlicht voor



12256 12929 12821 12961 12396 12271  
W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W

## Richtingaanwijzers zijkant



12258 12336 12972 12360 12362 12366 12643 9005 9006 12059 12060 12276 12086  
H1 H3 H7 H8 H11 H16 H18 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W

## Mistlampen voor



12277 12177 12085 12278 12197  
P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP

## Dagrijverlichting



12256 12961 12521  
W3W W5W WBT5 Bax

## Dashboardverlichting







philips.nl/mijnlampen



**Kofferbakverlichting**



**3de remlicht**

**Richtingaanwijzers achter**



**Achteruitrijlamp**



**Verlichting handschoenenkastje**



**Parkeerlicht achter**



**Remlichten**



**Kentekenplaatverlichting**



**Mistlampen achter**

\*Combinert functies voor remlicht en parkeerlicht achter

12V autoverlichting

Halogeen

## 12V Koplampen

### H1 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

### H1 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

### H1 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

### H1 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

### H1 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

### H1 Spot



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

### H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

### H3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

### H3 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

### H3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

### H4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

### H4 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

### H4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

### H4 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

### H4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

### H4 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

## H7 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

## H7 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

## H7 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

## H7 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

## H7 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

## H7 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

## H8 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

## H8



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

## H9



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

## H10



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

## H11 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

## H11 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

## H11 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

## H11 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

## H13



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

## H15



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

## H16



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

## H18 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

## H19 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

## HB1 9004



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

## HB3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

## HB3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

## HB3 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

## HB4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

## HB4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

## HB4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

## HB5 9007



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

## HIR2 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

## HIR2 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

## HIR2 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

## H27W/1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

## H27W/2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

## R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

## R2 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

## Signalisatie- en interieurverlichting

### P21W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

### P21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

### P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

## P21/4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

## P21/5W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

## P21/5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

## P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

## PR21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

## PR21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

## PY21W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

## PY21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

## PY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

## Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10



## Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

## R5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

## R5W BA15s



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

## R5W BA15d



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

## R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

## RY10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

## BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

## T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

## T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

# Halogene miniatursignalisatieverlichting VS

## H5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

## H6W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

## H6W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

## H10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

## H20W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

## H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

## HY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

## Wedge base

### W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

### W2,2W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

### W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### W5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

### W5W X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

### W5W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961WUJB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

### W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

### WY5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

## WBT10 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

## W16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

## W21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

## W21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

## WY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

### C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

### Festoon T10,5x38



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

### Festoon T10,5x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

### Festoon T15x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

### Bax 8,3s/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

### Bax 8,5d/2 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

### Bax 8,5d/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

### Bax 8,5d/2 green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

### Bax 8,5d green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

### Bax 8,5d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

### Bax 10d black halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

### Bax 10d brown halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

### Bax 8,4d light blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid	
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

## Bax 8,4d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

## Bax 8,4d black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

## Bax 8,4d light green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

## Bax 8,4d olive green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

## Bax 8,4d orange



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

## Bax 8,5d white



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10



## HiPerVision

### P13W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



### PCY16W HiPerClick



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



### PW16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



### PS19W LongLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



### PS19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



### PSY19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



### HiPerVision LCP



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



### PS24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



### PSX24W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5



### PSX24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10





## PSY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

## PSY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

## PW24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

## PWY24W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

## PWY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

## PY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

## PY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

## PSX26W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

# Halogeen



# Tweewieler-

verlichting



# Welke tweewielerverlichting heeft u nodig?





Ervaar **meer licht**

Tot **130%** krachtiger licht\*

**X-tremeVision** moto




Lichtbundel prestaties\*




Verkrijgbaar in H4, H7

Zien en gezien worden

**CityVision** moto



Lichtbundel prestaties






Verkrijgbaar in H4, H7, HS1

Tot **30%** meer zicht\*

**Vision** moto



Lichtbundel prestaties




Verkrijgbaar in H4, H7, HS1



Beleef **jouw passie**

Helder **wit** licht

**CrystalVision** ultra moto



Lichtbundel prestaties



Verkrijgbaar in H4, H7, HS1



Philips tweewielerverlichting is ontworpen om tegen extreme trillingen bestand te zijn – tot 10 G.

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

\* Vergeleken met de minimale wettelijke norm

\*\* Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

# X-tremeVision moto

Tot **130%**  
meer zicht\*

- Maximale helderheid
- Unieke gasvulling voor optimale levensduur en duurzaamheid
- Significante langere lichtstraal\*
- Maximaal comfort en veiligheid

Philips X-tremeVision moto levert tot **130% meer zicht\*** voor motorrijders die verder willen zien voor **ultieme prestaties en veiligheid**.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

X-tremeVision moto

Verkrijgbaar in



H4



H7


# CityVision moto

Zien en gezien worden

- Opvallend oranje kleureffect
- Maximale veiligheid
- Specifiek ontworpen voor gebruik binnen de bebouwde kom
- Tot **40% meer zicht\***

Voor maximale veiligheid en zichtbaarheid produceert Philips de CityVision moto met een herkenbaar en opvallend **oranje kleureffect**. Motorrijders zijn op zoek naar meer veiligheid, in het bijzonder motorrijders in het drukke stadsverkeer. Philips CityVision moto is speciaal ontworpen voor zowel **maximale zichtbaarheid als maximale veiligheid**.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

CityVision moto

Verkrijgbaar in



H4



H7



HS1

# CrystalVision ultra moto

## Helder wit licht

- **Heldere, moderne Xenon look**
- **Personaliseer en creëer je eigen verlichting**
- **Hoogwaardige kwaliteitslamp en ultra schokbestendig**

Voor motorrijders die voor een eigen look en stijl kiezen. Philips CrystalVision ultra moto lampen leveren een uitermate helder wit licht. **Personaliseer uw verlichting en verbeter uw zicht, comfort én veiligheid.**



Verkrijgbaar in



Standaard licht

CrystalVision ultra moto



H4

H7

HS1

## Vision moto

### Tot 30% meer zicht\*

- **Betere prestaties\***
- **Hoogwaardige en extreem slijtvaste motorverlichting**

Produceert **tot 30% meer zicht** vergeleken met een standaardlamp. Met Philips Vision moto zien motorrijders verder door een verbeterde lichtbundel tegen een zeer **concurrerende prijs**.

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Verkrijgbaar in



Standaard licht

Vision moto



H4

H7

HS1

# Welke lamp voor welke functie?



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008  
H1 H3 H4 H7 H9 H11 H51 HB3 HB4 R2 S2 S3

## Dimlicht - grootlicht



12961 12067 12065 12071 12396 12356  
W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499  
R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W

## Richtingaanwijzers voor



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499  
W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W

## Parkeerlicht achter



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844  
W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W

## Kentekenplaatverlichting



X-tremeVision  
moto

CityVision  
moto



CrystalVision  
ultra moto

Vision  
moto

[philips.nl/c-m-li/motorverlichting](http://philips.nl/c-m-li/motorverlichting)



12929 12821 12814 12036  
T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910  
W3W W5W W16W T2W T3W

## Parkeerlicht voor



12067 12066 12498 12088 12499 12495  
W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W

## Remlichten



12356 12961 12067 12065 12071  
W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496  
R5W R10W RY10W P21W PY21W

## Richtingaanwijzers achter

Tweewielerverlichting

Halogeen

## H4 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

## H4 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

## H4 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

## H4 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

## H7 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

## H7 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

## H7 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

## H7 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

## HS1 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10



## HS1 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

## HS1 CristalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

## S2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

## S3



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

## Signalisatie- en interieurverlichting

### W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

### P21/5W ExtraDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

# Halogeen



# 24V Bus- en vrachtwagenverlichting



# Welke 24 V bus- en vrachtwagenlamp heeft u nodig?



Veiligheid en **duurzaamheid**



Gemaakt om **te weerstaan**

**MasterDuty**




**De langste levensduur**

**MasterLife**



Lichtbundel prestaties\*




Levensduur\*\*




Verkrijgbaar in **H1, H3, H4, H7, H11**



Lichtbundel prestaties\*



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in **H1, H3, H4, H7, H11**

Veiligheid en **stijl**




**Maximaal xenon-effect**

**MasterDuty BlueVision**



Kleurtemperatuur



Levensduur\*\*



Verkrijgbaar in **H3, H4, H7**



Bestand tegen extreme trillingen

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

\* Vergeleken met de minimale wettelijke norm, indicatie voor H1, H4, H7 en H11


\*\* Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

[philips.com/trucklight](http://philips.com/trucklight)

# Veiligheid en duurzaamheid

## Voordelen van Philips 24V koplampen

Deze lampen **bestand tegen zware schokken en trillingen** en **bieden hoge kwaliteit en veiligheid**. Philips koplampen voor vrachtwagens gaan langer mee dan standaardlampen.



## MasterDuty

### Zeer robuuste en krachtige lamp

- Gaat tot 550 uur mee
- Maximale trillingsbestendigheid
- Tot 130% meer zicht\*\*
- Versterkte fitting en lampvoet beschermen de lamp tegen schokken
- Extra robuuste double-coil gloeidraad

De Philips MasterDuty-koplampen zijn ontworpen voor **een maximale trillingsbestendigheid** en een uitstekende **levensduur**. MasterDuty is de **juiste keuze** voor bestuurders die lampen zoeken **die sterk zijn** én die **lang meegaan**.

\*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

\*\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in B1- and C1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1

H3

H4

H7

H11

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie **45**

# MasterLife


## De langste levensduur

- Gaat tot 1200 uur mee\*
- Tot 100% meer zicht\*\*
- Maximale trillingsbestendigheid\*
- Extra robuuste dubbelgewikkelde gloeidraad

Philips MasterLife gaat tot **1200 uur** mee en is bovendien bestand tegen extreem **zware belasting** en **trillingen**. Door hun **minimale uitvalspercentages** reduceren onze lampen het **aantal onderbrekingen** van de rijtijd, zodat uw wagens optimaal productief blijven. **Philips MasterLife is de verstandigste keuze bij een groot wagenpark!**

\*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

\*\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.



Verkrijgbaar in C1-verpakking



Verkrijgbaar in



# MasterDuty BlueVision

## Maximaal xenoneffect

- Maximale trillingsbestendigheid\*
- Kwartsglas met hoge prestaties en een speciale coating voor xenoneffect
- De opvallende blauwe lichtkap geeft een mooie look, zelfs als de lamp is uitgeschakeld

Voor bestuurders die gaan voor een **ultieme mix van stijl én prestaties**, produceert Philips MasterDuty BlueVision met een **blauw xenoneffect**. Philips MasterDuty BlueVision is net zo **duurzaam** en **trillingsbestendig** als Philips MasterDuty maar dan gecombineerd met een extra blauw xenoneffect voor een mooie look en onderscheidende stijl.

\*In vergelijking met gemiddelde 24 V H4- of H7-lampen op de markt



Standaard licht

MasterDuty BlueVision

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



# Welke lamp voor welke functie?



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty BlueVision

[philips.com/trucklight](http://philips.com/trucklight)



13258 13336 13342 13972 24362 13620

H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R



13258 13311 13336 13972 24362

H1 H2 H3 H7 H11

## Dimlicht – grootlicht



13844 13821 13929 13961

C5W R5W T4W W5W

## Mistlampen voor



13256 13961 13516 13974

W3W W5W WBT5 Bax

## Binnenverlichting



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W

## Dashboardverlichting



13821 13929 13256 13961

R5W T4W W3W W5W

## Richtingaanwijzers voor



24356 13821 13814 13961

H21W R5W R10W W5W

## Parkeerlicht voor



13499 13821 13814

P21/5W R5W R10W

## Richtingaanwijzers zijkant



13844 13821 13814 13929 13256 13961

C5W R5W R10W T4W W3W W5W

## Parkeerlicht achter



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W

## Rijverlichting



13844 13821 13814 13961

C5W R5W R10W W5W

## Richtingaanwijzers achter



24356 13498

H21W P21W

## Kentekenplaatverlichting



13844 13821 13814 13961

C5W R5W R10W W5W

## Remlichten



24356 13498 13499 13401 13445

H21W P21W P21/5W P22 P25

## Achteruitrijlamp



24356 13498


H21W P21W

## Mistlampen achter



24356 13498

H21W P21W



Bus- en vrachtwagenverlichting

Halogeen

## 24V Koplampen

### H1 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

### H1 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

### H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

### H3 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

### H3 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

### H3 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

### H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

### H4 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

### H4 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10



## H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

## H7 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

## H7 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

## H11 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

## H11 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

## R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

## 24V signalisatie- en interieurverlichting

### P21W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

### P21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

## P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

## P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

## PY21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

## Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

## Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

## R5W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

## R5W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

## R5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

## R10W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

## R10W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

## R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

## BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

## T4W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

## T4W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

## T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

## T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

## Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

### H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

## Wedge base

### W2,5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

### W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

### W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

### WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

### Festoon T10,5x38 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

### C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

## Festoon T10,5x43 5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

## Festoon T10,5x43 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

## Festoon T15x43 15W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

## Festoon T15x43 18W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

### Bax 8,5d/2 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

### Bax 8,5d brown



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

### Bax 8,5d/2 yellow



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

# Kits





# Reservelampen en **reparatiesets** voor auto's en trucks

Om de **veiligheid** te verhogen, wordt er in de meeste Europese landen **aanbevolen** dat alle voertuigen zijn uitgerust met een **goedgekeurde reservekit**. Bestuurders **voldoen** hiermee niet alleen aan de wet maar vergroten ook hun eigen **veiligheid** omdat ze voorbereid zijn om op elk moment een defecte lamp te kunnen **vervangen**.

Met onze **koplampreparatieset** herstelt u de lenzen van auto's, trucks en tweewielers zodat ze er weer als nieuw uitzien. Het is ons **rendabele alternatief** voor volledige koplampvervangning.



## 12V ReserVELampensets

### Easy Kit H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55472EKMM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55473EKMM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55474EKMM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55475EKMM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1





## 12V ReserVELampensets

### Essential Box H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

#### Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## 24V Reservelampsets

### MiniKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

#### Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

#### Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

#### Inhoud

Lamptype	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

#### Inhoud

Lamptype	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

#### Inhoud

Lamptype	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Reparatieset voor koplampen

### Herstelt koplampen zodat ze er weer als nieuw uitzien!

- Minder verblinding en tot 100% helderdere lenzen
- Veiliger rijden in het donker
- Verwijdert de waas en vergeling door UV-stralen en vuil
- Professionele resultaten zonder elektrisch gereedschap binnen 30 minuten
- Kwalitatief en economisch alternatief voor volledige koplampunit vervanging
- 2 Jaar UV-bescherming gegarandeerd

Verwijdert de vervaging en vergeling van koplampen en herstelt de oorspronkelijke **transparantie** voor meer **veiligheid**. Koplampen verbleken en oxideren onder invloed van constante blootstelling aan de elementen en krijgen krassen door de impact van stof en stenen.



Voor

NA



Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
HRK00XM	39976931	8 4727900 399769	-	8727900399776	-	6

# Xenon



# Xenon-

Oplossingen voor auto's en trucks





# Welke **xenonlamp** heeft u nodig?





## Verbeterde helderheid

Tot **150%** meer zicht\*

**Xenon X-tremeVision gen2**



Lichtbundel prestaties\* 


Kleurtemperatuur Tot **4800 K**  
Standard: 4150 K 


Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Ideaal voor vervanging

**Xenon Vision**

Lichtbundel prestaties 

Kleurtemperatuur Tot **4300 K**  
Standard: 4150 K 

Verkrijgbaar in **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

## Unieke stijl

**Homogeen wit**  
LED-effect

**Xenon WhiteVision gen2**




Lichtbundel prestaties\* 

Kleurtemperatuur Tot **5000 K**  
Standard: 4150 K 

Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R, D3S**

## Verhoogde levensduur

Uitermate duurzaam:  
**4 + 3** jaar garantie

**Xenon LongerLife\*\***




Lichtbundel prestaties 

Levensduur Tot **7 jaar**  


Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R**

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

\* Vergelijken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; (behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft).

\*\* Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger.

[philips.com/xenon](http://philips.com/xenon)



## Xenon X-tremeVision gen2

### Onze helderste xenonlamp

- **Optimale verlichtingsprestaties**
- **Tot 150% meer zicht\***
- **Maximale veiligheid en zichtbaarheid**
- **Ontworpen voor veeleisende bestuurders**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 is de laatste ontwikkeling in **xenontechnologie**. Dit biedt de **krachtigste bundel** met een ultieme lichtopbrengst. Deze lampen bieden u uitstekende verlichtingsprestaties met een unieke verlichting van de weg **voor optimaal rijcomfort**.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; (behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft)).



Standaard licht



Xenon X-tremeVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie **63**



# Verlichting met passie

## Xenon WhiteVision<sup>gen2</sup>

### Extra wit, LED-effect

- **Intens gelijkmatig en helder wit licht**
- **Past perfect bij de LED-verlichting op uw auto**
- **Tot 5000 K helder wit licht op de weg**
- **Tot 120% meer zicht\***
- **100% toegestaan voor gebruik op de weg**

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen voegen een **intense witte look** toe aan uw auto en produceren een helder, gelijkmatig wit licht op de weg. philips Xenon WhiteVision gen2 is de **perfecte keuze** als u xenon- en LED-lampen op uw auto wilt combineren.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).



Standaard licht



Xenon WhiteVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S

D2S

D2R

D3S





**4** jaar  
garantie  
**+3**

## Xenon LongerLife

# Hoogwaardig Xenon licht met de langste garantie

Rust uw auto uit met Xenon LongerLife-lampen en u kunt wel 7 jaar lang rijden zonder te hoeven denken aan verwisselen. Philips Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met **4 jaar garantie**.

Meld uw aankoop online aan om deze garantie uit te breiden met **3 extra jaren**.

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Verkrijgbaar in



D1S

D2S

D2R



## 3 Jaar extra garantie in 3 eenvoudige stappen

Registreer uw aankoop binnen 30 dagen na de aanschafdatum op <http://www.philips.com/xenonwarranty>



**1** Maak verbinding met <http://www.philips.com/xenonwarranty> om te bevestigen dat u een authentiek Philips-product hebt aangeschaft door de beveiligingscode te verifiëren die is aangebracht op de sticker met het echtheidscertificaat.



**2** Vul uw persoonlijke informatie in, vermeld uw aankoopadres en lever het aankoopbewijs.



**3** Druk uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar het samen met uw aankoopbewijs.



U kunt nu 7 jaar lang veilig en zorgeloos rijden!



# Xenon Vision

## Ideaal voor vervanging

- **Color match-technologie:** de nieuwe lamp past bij de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen.
- **Een economische oplossing**
- **Gehomologeerd 4 300 K**

Philips Xenon Vision stelt u in staat een enkele lamp te vervangen, waarbij de nieuwe lamp **past bij de kleur** van de niet vervangen lamp.

De innovatieve vervangingstechnologie van de Philips Xenon Vision is de economische oplossing voor **individuele lampvervanging**.



Standaard licht



Xenon Vision

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in





Xenonoplossingen voor auto's en trucks

Xenon

## D1S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

## D1S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

## D1S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									

## D1S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

## D1R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

## D2S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

## D2S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

## D2S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

## D2S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

## D2R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

## D2R X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

## D2R LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

## D2R WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

## D3S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

## D3S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

## D3S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

## D3R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

## D4S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

## D4S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

## D4R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

## D5S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

## D5S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

## D8S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



# LED





# LED-lampen

voor auto's en trucks



# Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?



Nieuw

LED autoverlichting met **OEM prestaties**

## Ultinon Pro9000


Lumileds TopContact **OEM LED\***

**2** Jaar garantie


**+3** Jaar verlengde garantie




Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nieuw

De perfecte mix van **hoge prestaties met een lange levensduur**

## Ultinon Pro5000

Automotive-grade LED

**2** Jaar garantie


**+1** Jaar verlengde garantie




Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Verbeter** uw autoverlichting


## Ultinon Essential



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

\* Is van toepassing op Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] en FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Vergelijken met de wettelijk minimum norm voor halogeen autolampen. Tot +200% voor de Ultinon Pro9000 HL, type [≈H1] and [≈H3].



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.



LED-lampen voor auto's en trucks

LED



# Ultinon Pro9000

## LED verlichting met OEM technologie en -prestaties

- **Exclusieve** OEM LED-technologie voor de automotive aftermarket dankzij de Lumileds LUXEON TopContact LED chips.\*
- Tot **250% helderder homogeen** licht\*\*
- Tot **5800 K** voor zuiver, **koel wit licht**
- **Optimaal spectrum** voor de beste zichtbaarheid van verkeersborden en obstakels
- **IP65**: stofdicht en waterbestendig
- Unieke Philips warmtebeheer-technologieën
- **SafeBeam**-technologie voor rijplezier zonder verblinding van tegenliggers
- Levensduur tot **5.000 uur**
- **Geschikt** voor vele automerken en modellen
- **Verlengde garantie** tot **5 jaar**

\*Uitgezonderd H1 en H3

\*\*Vergeleken met de wettelijke minimale norm voor halogeen autolampen



Standaard halogeenlampen    **Ultinon Pro9000**

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in







# Ultinon Pro5000

## De perfecte mix van hoge prestaties met een lange levensduur

- Profiteer van meer dan **160%** helderder licht\* voor superieure zicht
- Tot **5800 K** voor **zuiver wit licht**
- **SafeBeam**-technologie voor rijplezier zonder tegenliggers te verblinden
- Levensduur tot **3.000 uur**
- **Geschikt** voor vele automerken en modellen
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**

\*Vergeleken met de wettelijke minimale norm voor halogeen autolampen



Standaard halogeenlampen



Ultinon Pro5000

Verkrijgbaar in



LED-HL [=H1]



LED-HL [=H3]



LED-HL [=H4]



LED-HL [=H7]



LED-FOG  
[=H8/H11/H16]



LED-HL [=H11]



LED-HL  
[=HB3/HB4]



LED-HL  
[=HIR2]

Beschikbaar in X2-verpakking





# Ultinon Essential

## Onderscheid u van de massa

- Tot **6500 K** voor perfect gestyleerd, wit licht
- Betrouwbaar en duurzaam door **dubbel warmte-afvoersysteem**
- Compact **design**, klaar voor gebruik (plug and play)
- Krachtige en heldere lichtstraal, daar waar u het nodig heeft
- Geschikt voor vele automerken en modellen
- **Hoogwaardige, duurzame en betrouwbare prestaties**

Ultinon Essential is niet in alle landen beschikbaar. Uw Philips distributeur informeert u graag over het locale assortiment.




LED-lampen voor auto's en trucks

Beschikbaar in X2-verpakking




Verkrijgbaar in



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

# CANbus adaptor

- Voorkomt foutieve defect- en foutmeldingen op het dashboard
- Voorkomt lichtflikkering van signaal lampen
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen



Verkrijgbaar in



HL [=H4]  
HL [=H7]  
HL [=H8/H11/H16]




SL [=5W]  
SL [=21W]

Beschikbaar in X2-verpakking



# CANbus lichttherstel

- Voorkomt lichtflikkeringen
- Eenvoudige montage
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen



Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in



HL [=H1]  
HL [=H7]







# Welke LED-lampen voor welke functie?



Koplampen



Mistlampen voor



Parkeerlicht voor



Richtingaanwijzers voor



Dashboardverlichting



Interieurverlichting



## Ultinon Pro9000 HL




## X-tremeUltinon LED




## Ultinon Pro5000 HL



## Ultinon LED



## Ultinon Essential HL




## Ultinon Pro3000 SL



## LED-adapters



## LED-adapters



\* LED Canbus adapter 21W in de verpakking bijgesloten.





Verlichting handschoenenkastje	Parkeerlicht achter	Richtingaanwijzers achter	Mistlampen achter	Kofferbakverlichting	Kentekenplaatverlichting	3de remlicht	Remlichten	Achteruitrijlamp

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 CANbus adapter SL [≈W5W]	 CANbus adapter SL [≈W5W]	 Smart CANbus SL [≈W21W]	 CANbus adapter SL [≈W21W]	 CANbus adapter SL [≈W5W]	 CANbus adapter SL [≈W5W]	 CANbus adapter SL [≈W21W]	 CANbus adapter SL [≈W21W]	 CANbus adapter SL [≈W21W]
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

LED-lampen voor auto's en trucks

LED

Ultion Essential is niet in alle landen beschikbaar. Uw Philips distributeur informeert u graag over het lokale assortiment.

## 12V/24V LED koplampen

### HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

### HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331		-	8719018003270	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331		-	8719018007230	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531		-	8719018007872	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931		-	8719018003256	-	6

Ultinon Essential is niet in alle landen beschikbaar. Uw Philips distributeur informeert u graag over het locale assortiment.





LED-lampen voor auto's en trucks

LED

## 12V LED interieur- en signalisatieverlichting

### IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

### IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

### IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10



## SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

## IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

## IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

## SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

## SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

## SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

## SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

## SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

## SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

## SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

## LED adaptors

### CANbus adaptor voor LED- T10 [≈W5W]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

### CANbus adaptor voor LED-ROOD/WIT [≈P21W]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

### CANbus adaptor voor LED-HL [≈H4]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

### CANbus adaptor voor LED-HL [≈H7]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

### CANbus adaptor voor LED-MIST [≈H8/H11/H16]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

### CANbus lichtstoringen voor LED-HL [≈H1]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10

### CANbus lichtstoringen voor LED-HL [≈H7]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10



LED-lampen voor auto's en trucks

LED



## 24V LED interieur- en signalisatieverlichting

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

### SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2




Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

### SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

### SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

### SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

### SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

### SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

### SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

# Verlichtingstechnologie uitgelegd

## ■ Accuspanning

Elektrische spanning aan boord van het voertuig. In personenauto's varieert de bedrijfsspanning op de lampconnector gewoonlijk tussen 13 en 14 volt (V). De officiële testspanning voor halogeenlampen is 13,2V, conform ECE R37. Voor vrachtauto's met een accuspanning van 24V is de testspanning 28V. De accuspanning heeft een belangrijke invloed op de levensduur van de gloeispiraals van de lamp. In het algemeen vermindert een spanningsverhoging van 5% de levensduur met 50%.

## ■ AirCool-technologie

Slim koelsysteem dat de hitte weghaalt bij de cruciale delen van de lamp (actieve koeling met een ventilator).

## ■ AirFlux-technologie

Optimale temperatuurbeheersing zorgt voor een langere levensduur (passieve koeling met een warmtegeleider)

## ■ Afsnijzone

De lijn tussen de heldere en donkere zone van een gedimde koplampbundel. Boven de afsnijzone wordt de hoeveelheid licht begrensd om verblinding van tegemoetkomend verkeer te vermijden.

## ■ Asymmetrisch bundelpatroon

Een afgewend bundelpatroon voor dimlichttoepassingen. Geeft een langere bundel in de rijbaan zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

## ■ Burner

De burner is het glazen gedeelte van een halogeen- of xenon-HID-lamp waarin de lichtstraling wordt gegenereerd. Hij is vervaardigd van hardglas of kwartsglas en bevat de gloeispiraals en de twee elektroden.

## ■ Candela (cd)

De eenheid van lichtsterkte en een maat voor de hoeveelheid lichtvermogen die in een bepaalde richting wordt uitgestraald door een lichtbron.

## ■ CeraLight

Koelsysteem op basis van keramisch materiaal dat onze producten beschermt tegen hitte en trillingen.

## ■ Conform EMI-normen

Elektromagnetische interferentie voldoet aan standaards voor de auto-industrie.

## ■ D(...)

Aanduiding voor xenon-HID-lampen, waarbij de **D** staat voor 'discharge' (ontlading). Verkrijgbare technische types: **D1S**, **D1R**, **D2S**, **D2R**, **D3S**, **D3R**, **D4S**, **D4R** en **D5S**.

**D1** en **D2**: Eerste lampen, geïntroduceerd in 1991. **D3** en **D4**: Kwikkvrije lampen die de D1 en D2 vervangen. Bij D1 en D3 is de elektronische hoogspanningsstarter reeds geïntegreerd in de lampvoet. Type **S** wordt gebruikt in projectorsystemen (lenzen). Uitvoering **R** wordt gebruikt in open reflectors en is op de buitenballon voorzien van een extra coating (pinstripe) die enkele gebieden blokkeert om verblinding te voorkomen. De **D5S** is een 25W-lamp met geïntegreerde starter en geïntegreerd voorschakelapparaat.

## ■ DOT

Het Amerikaanse Ministerie van Verkeer (Department of Transportation) dat toeziet op de overheidsdiensten voor federale snelwegen, luchtwegen, spoorwegen, zeewegen en andere vormen van transport. Het vervult een rol die vergelijkbaar is met die van de Europese Economische Commissie (UNECE).

## ■ DRL

Dagrijverlichting.

## ■ ECE

Europese Economische Commissie. Een van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties (VN), gebaseerd in Genève, die bijdraagt aan het versterken van de effectiviteit van de VN door het regionaal toepassen van de resultaten van de wereldwijde conferenties en topconferenties van de VN. De UNECE is verantwoordelijk voor het harmoniseren van de technische specificaties van voertuigen, en naleving van de regelgeving ervan is ook verplicht in veel landen buiten Europa.

## ■ ECE R

Dit staat voor de ECE Richtlijnen. Voorbeelden voor voertuigverlichting:

**R37** Gloeidraadlampen

**R99** Gasontladingslichtbronnen

**R48** Installatie van verlichtings- en lichtsignaleringsapparatuur

## ■ Elektrische vlamboog

De lichtgevende ontleding die de twee elektroden van een xenon-HID-lamp verbindt. Dit is in principe gelijk aan een bliksemflits. De elektrische vlamboog wordt gevormd door de hoogspanningsstarter en gestabiliseerd en geregeld door het voorschakelapparaat.

## ■ Elektroden

Elektrische geleiders die tegenover elkaar staan opgesteld in de glasbuis van een xenon-gasontladingslamp. De elektrische vlamboog die het licht uitstraalt, wordt opgewekt tussen de elektroden.

## ■ E-markering

Het ECE-goedkeuringsmerkteken. Het cijfer dat volgt na de 'E' geeft aan in welk land de goedkeuring is verleend. Bijvoorbeeld: E1 duidt op Duitsland en E2 op Frankrijk. Een goedkeuring die door één ECE-lid is verleend, is geldig voor alle lidstaten en wordt gewoonlijk opgenomen in de nationale regelgeving. Kleine, ondergeschikte afwijkingen zijn mogelijk.

## ■ Festoon

Een buisvormige lamp met contacten aan beide uiteinden, zoals de C5W, die gewoonlijk wordt gebruikt voor interieur- en kentekenplaatverlichting.

## ■ Gloeispiraals

Een gespiraliseerde wolframdraad die licht uitstraalt.

## ■ H(...)

Aanduiding voor halogeenlampen. H = halogeen. De lampen worden in chronologische volgorde genummerd. De meest gebruikelijke types zijn:

**H1** Eerste halogeenlamp (enkelvoudige gloeispiraals).

**H4** Dubbele gloeispiraals, voor zowel dimlicht als grootlicht in één koplampunit.

**H7** Meest voorkomende halogeenlamp in Europa voor dimlicht, grootlicht en mistlicht.

## ■ Halogeen

Een gas dat wordt gebruikt om in een lamp het proces van de halogeencyclus te verkrijgen. Als de lamp brandt, verdampen de wolframmoleculen uit de wolfram spiraals. In het cyclusproces worden ze samengevoegd met de halogeenmoleculen en vallen daardoor terug op de gloeidraad. Dit verlengt de levensduur van een lamp en maakt het mogelijk hem met een hogere intensiteit te laten branden. Halogeenlampen bevatten een halogeenvulling onder hoge druk. Normale gloeilampen maken vaak gebruik van een vacuüm.



## ■ HB(...)

ECE-naam voor oorspronkelijk Noord-Amerikaanse lamptypes die tevens goedgekeurd werden voor gebruik in Europa. Bijvoorbeeld: HB3 komt overeen met 9005 en HB4 met 9006.

## ■ Hg

Chemisch symbool voor kwik (Latijn: hydrargyrum). Xenonlampen van het type D1 en D2 bevatten nog altijd ongeveer een derde van de hoeveelheid kwik als in normale spaarlampen voor huishoudelijk gebruik. De types D3, D4 en D5 zijn volledig kwikvrij.

## ■ HID

High Intensity Discharge (hogedrukontladingslamp). De correcte technische naam voor een zogenaamde xenonlamp. **Zie ook** Gastontladingslamp, Xenonlamp, Xenonsysteem.

## ■ HiPerVision

Reeks zeer compacte signaallampen met zeer nauwkeurige gloeispiralen en een lange levensduur. Voor gebruik in signaleringslampen, mistlampen, achterlichten en dagrijverlichting.

## ■ Hoogspanningsstarter

Creëert hoogspanningspulsen van ongeveer 20.000 volt om de elektrische vlamboog in een xenon-HID-lamp te ontsteken.

## ■ IP65-certificering

Bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater voor hogere duurzaamheid

## ■ Kelvin (K)

Een meeteenheid voor temperatuur, gebaseerd op een absolute schaal waarop nul kelvin (minus 273°C) het punt weergeeft waarop alle thermische beweging ophoudt. Bij verlichting is het echter een maat voor de kleurtemperatuur. Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe witter en koeler het licht overkomt.

## ■ Kleurtemperatuur

Thermische maat voor de lichtkleur. Afgeleid van de kleur die wordt uitgestraald door een 'zwarte straler' die wordt verhit tot een bepaalde temperatuur (zie ook kelvin).

## ■ Kwartsglas

Temperatuur- en drukbestendig glas voor halogeen- en xenon-HID-lampen. Het glas heeft ook een speciale coating die schadelijk ultraviolet licht (UV) blokkeert.

## ■ Lampvoet

Onderste gedeelte van de lamp dat een correcte mechanische en elektrische verbinding met de lamphouder van de auto verzekert. De nauwkeurigheid ervan is belangrijk voor een correct bundelpatroon.

## ■ LED

Light Emitting Diode.

## ■ Levensduur

Statistische gegevens die het uitvalpercentage aangeven van lampen die gedurende een bepaalde tijdperiode branden op een specifieke spanning. Gebruikelijke aanduiding van levensduurgegevens:

**B3** Tijd waarbij statistisch 3% van de geteste lampen is uitgevallen

**TC** Tijd waarbij 63% van de geteste lampen is uitgevallen.

## ■ Lichtstroom (lumen)

De totale hoeveelheid licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

## ■ Lumen (lm)

Eenheid van lichtstroom.

## ■ Luminantie

De intensiteit van licht dat per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald in een gegeven richting door, bijvoorbeeld, een

gloeispiraal of de elektrische vlamboog van een xenon-HID-lamp. Het is een belangrijke aanduiding voor de hoeveelheid licht die een koplamp op de weg werpt. De eenheid is candela/m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>).

## ■ Lux (lx)

Eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux = 1 lm/m<sup>2</sup>.

**Zie ook** verlichtingssterkte.

## ■ LUXEON®

Lumileds-chiptechnologie.

## ■ Luxmeter

Meetinstrument voor verlichtingssterkte.

## ■ Ontladingslamp

De correcte technische term voor de zogenaamde xenonlamp is **hogedrukontladingslamp**. Het licht wordt uitgestraald door een elektrische vlamboog die wordt opgewekt tussen twee elektroden.

**Zie ook** HID- en xenonlicht.

## ■ Pb

Chemisch symbool voor lood (Latijn: plumbum).

Alle Philips autolampen **zijn loodvrij**.

## ■ SafeBeam-technologie

Richt het licht precies daar waar u het nodig hebt op de weg.

## ■ Superieure kwaliteit voor de auto-industrie

De kwaliteitsproducten van Philips zijn ontworpen en ontwikkeld voor de auto-industrie volgens strenge kwaliteitsprocessen, waaronder toepasselijke ISO-normen. Dit leidt tot productiestandaards van een constant hoog niveau.

## ■ UV-blokking

Glas dat ultraviolet (UV) blokkeert, absorbeert het UV-licht dat wordt geproduceerd door de gloeispiraal of de elektrische vlamboog. UV-blokking is verplicht voor alle ECE-goedgekeurde autolampen, want UV-licht kan de kunststof kap van de koplamp beschadigen.

**Zie ook** Kwartsglas.

## ■ Verlichtingssterkte (lux)

In tegenstelling tot de lichtstroom (lumen), die een maat is voor de totale hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door een lichtbron, beschrijft verlichtingssterkte de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte-eenheid, zoals op de weg. Dit wordt gemeten met een luxmeter.

## ■ Voorschakelapparaat

De elektronische driver die de werking van een xenon HID-lamp regelt.

## ■ Wedge base

Lamp met een glazen lampvoet, zoals de W5W. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor parkeerlampen, richtingaanwijzers en interieurverlichting.

## ■ Wolfram

Materiaal voor gloeidraad en elektrode.

## ■ Xenon (Xe)

Een van de edelgassen. Gewoonlijk gebruikt om HID-lampen aan te duiden.

## ■ Xenonlamp

Koplampen met HID-lichtbronnen.

**Zie ook** D(...), Ontladingslamp, HID.

## ■ Xenonsysteem

Een compleet xenonsysteem bestaat uit de HID-lamp, de hoogspanningsstarter en het elektronische voorschakelapparaat dat de vlamboog regelt.

# Verpakkingvoorbeeld

Ontdek de perfecte antidiefstaloplossing voor uw winkel.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

## Bestelinformatie


Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
<b>12V halogeen</b>				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
<b>Xenon</b>				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

# De bestelcodes van Philips

Al onze autoverlichtingsproducten kunnen besteld worden via de **Philips Order Entry**. Met Philips Order Entry kunt u het **lamptype**, de **productreeks** en het **verpakkingstype** vaststellen.

Voorbeeld: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, enkelvoudige blister



## 1/ Lamptype

Elk **Lamptype** wordt door Philips aangeduid met een unieke naam met nummer.

- Alle 12V lampen beginnen met 12 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 12V)
- Alle 24V lampen beginnen met 13 (bijvoorbeeld, 13972 voor H7 24V)

## 2/ Reekstype

De meeste lampen zijn verkrijgbaar in verschillende **productreeksen**. Deze worden aangeduid met een **kleurcode**.

### Kleurcode

■	<b>RacingVision GT200</b> Tot 200% helderder licht	Reekstype <b>RGT</b>
■	<b>X-tremeVision Pro150</b> Tot 150% helderder licht	Reekstype <b>XVP</b>
■	<b>VisionPlus</b> Tot 60% meer zicht	Reekstype <b>VP</b>
■	<b>LongLife EcoVision</b> Levensduur tot wel 1500 uur	Reekstype <b>LLECO</b>
■	<b>WhiteVision ultra</b> Scherpe, witte look	Reekstype <b>WVU</b>
■	<b>Vision</b> Tot 30% meer zicht	Reekstype <b>PR</b>
■	<b>Standard</b>	Reekstype <b>STD</b>

## 3/ Verpakkingstypen



**Commerciële verpakking**  
Materiaal karton  
Inhoud **C1** 1 lamp  
Inhoud **CP** 10 lampen  
Verpakkingstype **C1/CP**



**Enkelvoudige blister**  
Materiaal: karton/  
kunststof  
Inhoud: 1 lamp  
Verpakkingstype **B1**



**Dubbele blister**  
Materiaal: karton/  
kunststof  
Inhoud: 2 lampen  
Verpakkingstype **B2**



**Speciale verpakking**  
Materiaal kunststof  
Inhoud **S2**: 2 lampen  
Inhoud **SM**: 4 lampen  
(2 koplampen,  
2 parkeerlampen)  
Verpakkingstype **S2/SM**



**Xenon enkelvoudige blister**  
Materiaal karton/  
kunststof  
Inhoud: 1 lamp  
Verpakkingstype **S1**



**LED X1/X2 blister**  
Materiaal karton/  
kunststof  
Inhoud **X1**: 1 lamp  
Inhoud **X2**: 2 lampen  
Verpakkingstype **X1/X2**



**Ultinon Pro9000**  
LED verlichting met OEM technologie en -prestaties

Reekstype  
**U90**



**Ultinon Pro5000**  
De perfecte mix van hoge prestaties met een lange levensduur

Reekstype  
**U50**



**Ultinon Essential**  
Onderscheid u van de massa

Reekstype  
**U30**



**X-tremeUltinon LED**  
Helderder. Witter. Krachtiger.
































































Reekstype  
**XU**



**Ultinon LED**  
Een hoger niveau wit licht

Reekstype  
**UL**

# Technische illustraties Lampvoeten

						
<b>SV6</b> IEC 7004-5	<b>SV8,5-8</b> IEC 7004-81	<b>W2x4,6d</b> IEC 7004-94	<b>W2,1x9,5d</b> IEC 7004-91	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106	<b>WX3x16d</b> IEC 7004-105
						
<b>BAX 9s</b> IEC 7004-8	<b>BAY 9s</b> IEC 7004-9	<b>BA 7s</b>	<b>BA 9s</b> IEC 7004-14	<b>BA 15s</b> IEC 7004-11A	<b>BA 15d</b> IEC 7004-11A	<b>BAU 15s</b> IEC 7004-11A
						
<b>BAY 15d</b> IEC 7004-11B	<b>BAW 9s</b> IEC 7004-149-1	<b>BAW 15d</b> IEC 7004-11E-1	<b>BAW 15s</b> IEC 7004-11E11	<b>BAZ 15d</b> IEC 7004-11C	<b>BA20d</b> IEC 7004-12	<b>P43t-38</b> IEC 7004-39
						
<b>P45t-41</b> IEC 7004-95	<b>P20d-PY20d</b> IEC 7004-31	<b>P22d</b> IEC 7004-32	<b>PX22d</b>	<b>PG13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ23t-1</b>
						
<b>HPSL HTR</b>	<b>PG18,5d</b> IEC 7004-147	<b>PG20</b> IEC 7004-127	<b>PGU20</b>	<b>PU20d</b>	<b>PGJ19-1/2</b> IEC 7004-110	<b>PGJ19-3</b> IEC 7004-110
						
<b>PGJ19-5</b> IEC 7004-110	<b>PGJ23t-1</b>	<b>P14,5s</b> IEC 7004-46	<b>X511</b> IEC 7004-99	<b>P26s</b>	<b>PX26d,4t</b> IEC 7004-128-2	<b>PX26d</b> IEC 7004-5
						
<b>P29t-PX29t</b> IEC 7004-66	<b>P32d</b> IEC 7004-111	<b>P32d-2</b> IEC 7004-111	<b>P32d-3</b> IEC 7004-111	<b>P32d-5</b> IEC 7004-111	<b>P32d-6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-2</b> IEC 7004-111
						
<b>PK32d-3/5/6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-7</b> IEC 7004-111	<b>PK22s</b> IEC 7004-47	<b>PU43t-3</b> IEC 7004-171-2	<b>PY26d-1</b> IEC 7004-5-7	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105-1	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106-1
						
<b>W2,1x9,5d</b>	<b>WP3,3x14,5/3</b>	<b>Bax 8,3s</b>	<b>Bax 8,4d</b>	<b>Bax 8,5d/1</b>	<b>Bax 8,5d/2</b>	<b>Bax 10d</b>

# Productindex

## Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

## Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGT52	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

## Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	20
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	20
12972RGTB2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	22

## Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	21

## Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	41

## Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51



## Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821LCP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	49

## Halogeen Kits

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
<b>12V reservekits</b>										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	57
<b>24V reservekits</b>										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	58
<b>Koplampreparatieset</b>										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	59

## Xenonoplossingen voor auto's en trucks

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	87190180005090	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	70

## Xenonoplossingen voor auto's en trucks

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken) Verenigd Koninkrijk										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

## LED-lampen

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005U50CWX2	HL [=HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	86
11005U90CWX2	HL [=HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	86
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	86
11012U50CWX2	HL [=HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	85
11012U90CWX2	HL [=HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	85
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	90
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	91
11065ULAX2	SL-AMBER [=WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	91
11065ULRX2	SL-RED [=W21W]	UL	12	2.7	W3Xx16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	91
11065ULWX2	SL-WHITE [=W21W]	UL	12	1.95	W3Xx16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	90
11065XUAXM	SL-AMBER [=WY21W]	XU	12	1.8	W3Xx16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	91
11065XURX2	SL-RED [=W21W]	XU	12/24	2.1	W3Xx16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	91
11065XUWX2	SL-WHITE [=W21W]	XU	12/24	1.7	W3Xx16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	90
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	91

## LED-lampen

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11066ULRX2	SL-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	91
11066XURX2	SL-RED [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	91
11066XUWX2	SL-WHITE [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	90
11258U50CW2	HL [≈H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	84
11258U90CW2	HL [≈H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	84
11258UE2X2	HL [≈H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	84
112972U90CW	HL [≈H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	84
11336U50CW2	HL [≈H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	84
11336U90CW2	HL [≈H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	84
11336UE2X2	HL [≈H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	84
11342U50CW2	HL [≈H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	84
11342U90CW2	HL [≈H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	84
11342UE2X2	HL [≈H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	84
11362U50CW2	HL [≈H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	85
11362U90CW2	HL [≈H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	85
11362UE2X2	HL [≈H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	85
11366U50CW2	FL [≈H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	85
11366U90CW2	FL [≈H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	85
11366UE2X2	FL [≈H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	90
11498U30ORB2	SL-RED [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	90
11498ULAX2	SL-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	91
11498ULRX2	SL-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	90
11498ULWX2	SL-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	90
11498XUAXM	SL-AMBER [≈PY21W]	XU	12	1.8	BAU15s	05159230	8719018051592	-	8719018051608	91
11498XURX2	SL-RED [≈P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	90
11498XUWX2	SL-WHITE [≈P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	90
11499U30RB2	SL-RED [≈P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	89
11499ULRX2	SL-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	89
11499XURX2	SL-RED [≈P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	88
11854ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	88
11860ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	89
11864ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [≈W5W]	U30	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [≈W5W] 4000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	89
11961ULWX2	SL-WHITE [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	89
11972U50CW2	HL [≈H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	85
11972UE2X2	HL [≈H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	85
127994000X2	IL-WHITE [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	89
127996000X2	SL-WHITE [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	89
127998000X2	SL-WHITE [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	89
128584000X1	IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	88
128596000X1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	88
129404000X1	IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	88
129416000X1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	88
129454000X1	IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	88
129466000X1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	88
249446000X1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	95
249466000X1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	95

## LED CANbus

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5		39722230	8727900397222	-	8727900397239	92
18952C2	LED-CANBUS voor HL [≈H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	92
18954C2	LED-CANBUS voor LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	92
18957X2	LED-CANBUS [≈21W]	-	12	21		39587730	8727900395877	-	8727900395884	92
18960C2	LED-CANBUS voor HL [≈H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	92
18961C2	Light Repair voor HL [≈H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	92
18962C2	Light Repair voor HL [≈H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	92

Ultreon Essential is niet in alle landen beschikbaar. Uw Philips distributeur informeert u graag over het lokale assortiment.



2020 © Lumileds Holding B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het Philips-handelsmerk en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.  
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)