

PHILIPS

Profesjonelle
LED-arbeidslamper



2020

Se bedre,

jobb bedre



Innholdsfortegnelse

Bekjemp **mørket** hver dag

Når du reparerer eller vedlikeholder kjøretøy, er det ikke rom for feil. De profesjonelle arbeidslampene våre har kraftige LED-lamper som avgir et intenst hvitt lys og en bred stråle som belyser alle detaljer med nøyaktig presisjon. Det naturlige, hvite lyset gir optimal klarhet og sikt og forbedrer synskomforten for å forhindre utmattelse. Så selv når du jobber med de mest krevende problemene, eller på de trangeste stedene, kan du være trygg på at du har rett verktøy for jobben.

8

Pennelykt

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

Håndlykt

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Spesialisert lys

CBH52	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Hodelykt

HDL10	13
HL22M	14

24

Flomlys

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Oversikt

Produktfunksjoner	32
Sammenlikning av utvalg	36
Bestillingsinformasjon	38



Fin den rette **LED-**arbeidslampen for jobben

Pennelykt

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Boost-lys 130 lm <11 h	Boost-lys 200 lm <2 h	Boost-lys 145 lm <2,5 h
Eco-lys 100 lm <4 h	Eco-lys 60 lm <6 h	Eco-lys 100 lm <4 h
Lysvinkel/-fleksibilitet 40°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°
Funksjoner Spotlampe på 20 lm	Funksjoner Spotlampe på 100 lm	Funksjoner Spotlampe på 120 lm
Armatur Klemme	Armatur Klemme Magnet	Armatur 80° klemme Magnet
Robusthet IP54	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning <2 h	Strømforsyning 2 h
Ladefunksjoner Mikro-USB	Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Ladefunksjoner Mikro-USB
Bestillingsoppføring LPL19B1 GOC 38819031	Bestillingsoppføring LPL67X1 GOC 05261231	Bestillingsoppføring LPL28RECHX1 GOC 39220394

Hodelykt

HDL10	HL22M
Boost-lys 100 lm <10 h	Boost-lys 300 lm <3 h
Eco-lys 50 lm <10 h	Eco-lys 150/50 lm <6/ <12 h
Lysvinkel/-fleksibilitet 50° 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 110° 45°
Funksjoner Dimming Bevegelsessensor	Funksjoner Dimming Bevegelsessensor
Armatur Hodebånd	Armatur Hodebånd
Robusthet IPX4	Robusthet IP67 IK07
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning <3 h
Ladefunksjoner Mikro-USB	Ladefunksjoner Mikro-USB
Bestillingsoppføring LPL29B1 GOC 39360631	Bestillingsoppføring LPL74X1 GOC 00824431

Håndlykt

RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Boost-lys 300 lm <1,5 h	Boost-lys 200 lm <3 h	Boost-lys 300 lm 3,5 h	Boost-lys 500 lm <3,5 h
Dimmed light 30 lm <12 h	Eco-lys 100 lm <6 h	Eco-lys 120 lm 6 h	Dimmed light 50 lm <10 h
Lysvinkel/-fleksibilitet 120° 180°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120° 180°
Funksjoner Dimming 120 lm	Funksjoner FindMe	Funksjoner Dimming 300 lm	Funksjoner Dimming 300 lm
Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet
Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP65 IK08	Robusthet IP68 IK09
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Strømforsyning <2,5 h	Strømforsyning <3 h	Strømforsyning <2 h	Strømforsyning <3,5 h
Ladefunksjoner Dokkingstasjon	Ladefunksjoner Mikro-USB	Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Ladefunksjoner Dokkingstasjon
Bestillingsoppføring LPL62X1 GOC 05163931	Bestillingsoppføring LPL66X1 GOC 05205631	Bestillingsoppføring LPL47X1 GOC 39841031	Bestillingsoppføring LPL63X1 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	Ny CBH52	MDLS CRI
Boost-lys 350 lm 3,5 h	Boost-lys 330 lm	Boost-lys 1000 lm <3 h	Boost-lys 2300 lm 2 h	Boost-lys 1200 lm <3 h	Boost-lys 1500 lm 1 h
Eco-lys 150 lm <8 h		Dimmed light 100 lm <12 h	Eco-lys 1200 lm 4 h	Eco-lys 900 / 500 lm <4 / <5 h	Eco-lys 750 lm 2,5 h
Lysvinkel/-fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120° 360°	Lysvinkel/-fleksibilitet 360° 120°
Funksjoner UV-lys FindMe		Funksjoner Dimming	Funksjoner CRI 92 Matt filter	Funksjoner Bevegelig lysmodul	Funksjoner CRI 92 Matt filter
Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok	Armatur Magnet		Armatur 1,1 – 2,08 m holder	Armatur Klemme Magnet
Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP67 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Strømforsyning 2,5 h	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning <4,5 h	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning 1-1 h 3-2 h
Ladefunksjoner Dokkingstasjon		Ladefunksjoner Mikro-USB	Ladefunksjoner 3,5 h Strømbank	Ladefunksjoner 3,2 h	Ladefunksjoner 1500x
Bestillingsoppføring LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestillingsoppføring LPL35X1 GOC 39421431	Bestillingsoppføring LPL64X1 GOC 05167731	Bestillingsoppføring LPL39X1 GOC 39609631	Bestillingsoppføring LPL73X1 GOC 00521231	Bestillingsoppføring LPL403MODX1 GOC 39627066





Pennelykt



Pennelyktene passer perfekt til **raske inspeksjonsjobber**. De er små og oppladbare, noe som gjør at du kan arbeide en **hel dag uten avbrudd**. Våre pennelykter er **robuste** opptil IK07 og har forskjellige **håndfrie funksjoner** som gjør arbeidsdagen enklere.

Penlight Professional

LPL19B1

Det bærbare inspeksjonsverktøy

Hovedfunksjoner

Intenst hvitt lys for optimal sikt

6000 K
Farge-temperatur

130 lm
Boost-lys

Enkel tilgang til trange områder

Kompakt størrelse

20 lm Spot

40°
Lysvinkel

Klemme

Klar til bruk for alle inspeksjonsjobber

< 11 h
Driftstid

3x AAA
Strømforsyning

IP54
Robusthet

Garasjesikker
Fettbestandig



Det lille ekstra



Liten og kompakt størrelse som gir deg enkel tilgang til trange områder



Forbedret driftstid så du kan arbeide hele dagen

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

PEN20S

LPL67X1

Oppladbar og kompakt LUXEON LED-lampe av høy kvalitet

Hovedfunksjoner


Hvit LED av høy kvalitet




Svært holdbar og robust



Brukervennlig lampe



Det lille ekstra



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Kraftig, kompakt og oppladbar LUXEON Rebel LED-lampe

Hovedfunksjoner

Behagelig lys som forhindrer utmattelse mens du arbeider



Brukervennlig og robust til daglig arbeid



Rask lading og jevn lyseffekt



Det lille ekstra



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Hodelykt

Hodelykt

Hodelykt



Håndfri belysning gjør at du kan arbeide bedre og enklere. Når du må bruke begge hendene til å fokusere på en inspeksjonsoppgave eller jobber i vanskelige terreng, er **hodelyktene våre** det ideelle verktøyet. Den **justerbare strålevinkelen** og hodebåndet, samt unike funksjoner som **FindMe LED**, bidrar til å gi deg optimal belysning av arbeidsplassen.




HDL10

LPL29B1

Praktisk hodelykt

Hovedfunksjoner

Dobbel lysmodus

- 
6000 K
 Farge-temperatur
- 
100 lm
 Boost-lys
- 
50 lm
 Eco-lys

Bred lysvinkel

- 
50°
 Lysvinkel
- 
90°
 Roterende lysmodul

Kvalitativ utførelse

- 
 Hodebånd
- 
< 10h
 Driftstid
- 
 3x AAA
 Ladetid
- 
 IPX4
 Robusthet
- 
 Garasjesikker
 Fettbestandig

Det lille ekstra

- 
< 10h **Forbedret driftstid som varer hele dagen**
- 
90° dreibar lysmodul til å styre lysfluksen



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppløsing	MOQ
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

HL22M

LPL74X1

Oppladbar bevegelsesfølende LED-hodelys

Hovedfunksjoner

Variabel lyseffekt

- opptil **6500 K**
Farge-temperatur
- 300 lm**
Boost-lys
- 150 lm**
Eco-lys
- Bevegelse sensor
- Blinkende lys
- 50-300 lm**
Dimmet lys



Optimalisert for universell bruk

- Hodebånd
- Roterende lysmodul
- På/Av knapp
- Oppladbar
- Mikro-USB
- 2.8 h**
Ladetid
- 3/6/12 h**
Driftstid



Topp kvalitet

- Gummihåndtak
- IK07**
Høy støtmotstand
- IP67**
Robusthet
- Garasjesikker
Fettbestandig


Det lille ekstra

- Lys øker gradvis fra 50 til 300 lumen**
- Integrert blinklys funksjon**
- Antiskli elastisk hodebånd, lett justerbar og behagelig**



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6



Hodelykt

Hodelykt



Håndlykt



Håndlyktene er allsidige og kan dekke alle mulige behov i de tøffeste miljøene. Fra kompakte til større lys, med eller uten kabel, oppladbare via dokkingstasjon eller mikro-USB, med dobbel lysmodus; proffene **finner alltid det beste verktøyet å jobbe med**. De har også en **enestående holdbarhet og robusthet**, og har en flerveis lysmodul, slik at de passer perfekt i alle mulige situasjoner.

RCH5S

LPL62X1

Lommeinspeksjonslampe

Hovedfunksjoner

Hvit LED av høy kvalitet

- 6000 K**
Farge-temperatur
- 300 lm**
Boost-lys
- 30 lm**
Dimmet lys
- 120 lm**
Spot

Allsidighet

- 120°**
Lysvinkel
- 180°**
Roterende lysmodul
- Sterk magnet**
- Krok**

Holdbart batteri og design

- Oppladbar**
- < 2.5 h**
Ladetid
- < 12/1.5 h**
Driftstid
- Dokkingstasjon**
- IK09**
Høy støtmotstand
- IP68**
Robusthet
- Garasjesikker**
Fettbestandig



Det lille ekstra

- Unik dimmefunksjon: 30–300 lumen**
- God støtbestandighet, støv- og vannbestandig**
- Delt dokkingstasjon med RCH25**



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

RCH10S

LPL66X1

Trådløst og robust lys

Hovedfunksjoner

Klart lys

- 6000 K Farge-temperatur
- 200 lm Boost-lys
- 100 lm Eco-lys
- 120° Lysvinkel

Robust og motstandsdyktig

- IP54 Robusthet
- IK07 Høy støtmotstand
- Garasjesikker Fettbestandig

Håndfri belysning

- Trådløs
- Sterk magnet
- Krok
- Oppladbar
- Driftstid 6/3 h
- Mikro-USB
- Ladetid 3 h

Det lille ekstra

- Trådløs til håndfri bruk
- Svært bred lysvinkel 120°
- Høy støtmotstand IK07



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

RCH21S

LPL47X1

Robust oppladbar lampe med dokkingstasjon

Hovedfunksjoner

Hvit LED av høy kvalitet

- 6000 K Farge-temperatur
- 300 lm Boost-lys
- 120 lm Eco-lys
- 90° Lysvinkel

Enda mer robust og økt allsidighet

- Gummihåndtak
- IP65 Robusthet
- Superior impact resistance IK08
- Fettbestandig Garasjesikker
- Roterende lysmodul 90°
- FindMe Led
- Sterk magnet
- Krok

Litiumbatteri med svært lang levetid

- 1500 x Oppladbar
- < 2 h Ladetid
- 6/3.5 h Driftstid
- Dokkingstasjon

Det lille ekstra

- Svært støtbestandig IK08
- Svært holdbart litiumbatteri med opptil 1500 ladesykluser
- Gummibelegg for sikkert grep



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

RCH25

LPL63X1

Robust og kraftig inspeksjonslampe

Hovedfunksjoner


Hvit LED av høy kvalitet



Enda mer robust og allsidig



Holdbart batteri




Det lille ekstra



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6



Håndlykt

Håndlykt

RCH31UV

LPL34UVX1

UV-lekkasjedetektor

Hovedfunksjoner

Hvit LED av høy kvalitet

- 6000 K Farge-temperatur
- 350 lm Boost-lys
- 150 lm Eco-lys
- UV-lys
- FindMe Led

Praktisk og allsidig lys

- 90° Lysvinkel
- Roterende lysmodul
- Sterk magnet
- Krok
- IP54 Robusthet
- IK07 Høy støtmotstand
- Garasjesikker Fettbestandig



Batterier med lang levetid

- Oppladbar
- 2.5 h Ladetid
- 8/3.5 h Driftstid
- Dokkingstasjon

Det lille ekstra

- Ekstra UV-lys for å påvise lekkasjer i kjølesystemet
- Høy støtmotstand
- Oppladbar via dokkingstasjon



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

CBL10

LPL35X1

Kraftig og robust lampe med ledning

Hovedfunksjoner

Kraftig, hvitt LED-lys

- 6000 K Farge-temperatur
- 330 lm Boost-lys
- 120° Lysvinkel

Forbedret motstandsdyktighetbestandighet

- IP54 Robusthet
- IK07 Høy støtmotstand
- Garasjesikker Fettbestandig
- 360° Krok



Brukervennlig til daglige oppgaver

- 5 m Kabel
- 100-240 V Strømforsyning

Det lille ekstra

- IK07 Høy støtmotstand
- 5 meter lang kabel
- Svært bred lysvinkel



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



Flomlys



Flomlysene våre med bred ståle gir spesialisert og kraftfullt, hvitt lys. Med den unike dimmefunksjonen og den høye fargegjengivelsesindeksen kommer du til å ha god sikt når du jobber med oppgaver. Den enestående holdbarheten – opptil IK09 og IP68 – og robuste designen gjør at du kan bruke dem i de tøffeste miljøene.

PJH10

LPL64X1

Liten håndprojektor

Hovedfunksjoner

Hvit LED av høy kvalitet



Enda mer robust og holdbar



Svært allsidig



Det lille ekstra



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

PJH20 CRI

LPL39X1

LED fargesjekkprojektor

Hovedfunksjoner


Kraftig lyseffekt som virkelig kan måle seg med dagslys



Unik, overlegen bestandighet



Holdbart batteri



Det lille ekstra



Stativ som er kompatibelt med MDLS CRI og PJH20.



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2



Spesialisert arbeidslampe



Vi har utviklet **spesialiserte arbeidslys** som skal forenkle arbeidet du gjør i løpet av en dag, uten å gå på bekostning av hvor kraftfullt og robust lyset er. Den **hybride panserlampen** er spesielt utformet for arbeid i motorrommet og har en 360° roterende lysmodul i tillegg til en teleskopholder. Vi har også utviklet en **unik 3-1-modul** med kraftige, men små arbeidslys som har høy støtbestandighet og et komplett sett med tilbehør til håndfri bruk.




CBH52

LPL73X1


Ledning og trådløs hybrid LED-panseret lampe

Hovedfunksjoner

Kraftig sterkt hvitt lys



Forbedret allsidighet



Langvarig og holdbar



Det lille ekstra

	Utstyrt med 32 topp kvalitet LUXEON Lysdioder, opptil 1200 lm
 1.1-2.08 m	Integrert teleskopisk kroker kan utvides på begge sider
 5 m	Kablet eller trådløs bruk

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6



MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Flerveislamper med fargesjekk

Hovedfunksjoner

Kraftig lyseffekt som virkelig kan måle seg med dagslys

- 6000 K**
Farge-temperatur
- 1500 lm**
Boost-lys
- 750 lm**
Eco-lys
- CRI 92**
Color-rendering index
- Matt filter**



Allsidighet og stor bestandighet

- 360°**
Lysvinkel
- 120°**
Roterende lysmodul
- Sterk magnet**
- Klemme**
- IP54**
Robusthet
- IK07**
Høy støtmotstand
- Garasjesikker**
Fettbestandig



Ekstramodul kan også fås separat.

Avansert batteri

- 1500 x**
Oppladbar
- 1: 1h/3: 2h**
Ladetid
- 2.5/1h**
Driftstid
- Dokkingstasjon**



Det lille ekstra

- Høy fargegjengivelsesindeks i nærheten av naturlig sollys**
- Høy støtmotstand**
- kan lades via dokkingstasjon**

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2



Profesjonelle funksjoner for arbeidslys

Lysmodul



Maksimal lyseffekt (i lumen)

Boost-lys



Driftstid i én ladesyklus

Driftstid



Blinkende rød LED gjør at du enkelt finner lampen i mørke områder.

FindMe Led



Lyseffekt i strømsparingsmodus (i lumen)

Eco-lys



Vinkel på lysstrålen

Lysvinkel



Den integrerte blinklys-funksjon gir større sikkerhet sende et SOS-signal

Blinklys



Additional small light to reach confined spaces or reduce energy consumption

Spot



Lampen er fleksibel på grunn av den dreibare lysmodulen

Modul for dreibart lys



Filter som reduserer gjenskinn fra lakkerte overflater for å redusere belastningen på øynene og gjøre det enklere å identifisere farger

Matt filter



Justerbar lysstyrke som passer til en rekke belysningsbehov, og som har en minnefunksjon

Dimming



Ekstra UV-lys til f.eks. å oppdage lekkasjer i kjølesystemet

UV-lys



Høy fargegjengivelsesindeks på > 90 som gir arbeidsforhold nært naturlig sollys

Ekte dagslystilpasning



Lampen er utstyrt med Lumileds LUXEON Rebel LED-brikker av høy kvalitet

Håndfri-funksjoner



Magnet følger med i lampen

Sterk magnet



Trådløs

Trådløs



Festeanordninger som klips, klemmer, kroker osv. gjør det mulig å jobbe med hendene fri

Armatur



Håndtak

Håndtak



Lampen kan festes på pannen med det medfølgende hodebåndet

Hodebånd



Lampen kan brukes som strømbank til å lade opp USB-enheter

USB-port



Bevegelsessensorfunksjon tillater å slå av og på lyset

Bevegelsessensor

Robust og holdbar



Grad av beskyttelse mot inntrenging av faste stoffer, støv, utilsiktet kontakt og vann

Inntrengingsbeskyttelse



Lampen er dekket av et gummi materiale som gir bedre grep og gjør den mer robust.

Gummihåndtak



Grad av beskyttelse mot eksterne mekaniske støt

Støtbeskyttelse



Lampen er omsluttet av et aluminiumsdeksel som gir fin og stilig design, bedre grep og forbedret holdbarhet

Aluminiumsdeksel



Svært bestandig mot fett og løsemidler på verkstedet

Fettbestandig

Utforming



Den kompakte størrelsen gjør at lampen passer perfekt både i lommen og i hånden

Kompakt størrelse



Belysningsmodulen glir langs festet til området som trenger belysning

Glidemodul



Lampen har en teleskopmontering som kan strekke på begge sider

Teleskobmontering

Strømforsyning og opplading



Strømforsyning med strømledning

Strømkabel



Lengden på strømkabelen

Lang kabel



Svært holdbart litiumbatteri med opptil 1500 ladesykluser (5 x mer enn standard litiumbatterier)

Ladesykluser



Strømforsyning med oppladbart batteri

Oppladbar



Lading via mikro-USB-kabel (inkludert i pakken)

Mikro-USB



Lading via dokkingstasjon (inkludert i pakken) som kan monteres på veggen

Dokkingstasjon



Strømforsyning med strømledning eller integrert oppladbart reservebatteri

Hybridstrøm



Tid som trengs for å lade det integrerte oppladbare batteriet fullstendig

Ladetid



Strømforsyning med 3 x AAA-batterier (inkludert i pakken)

3 x AAA-batterier inkludert


IP Inntrenging- sbeskyttelse

Grad av beskyttelse mot inntrenging av faste stoffer, støv, utilsiktet kontakt og vann i elektrisk utstyr.

IK Støtb- estandardighet


Grad av beskyttelse mot eksterne mekaniske støt i skap for elektrisk utstyr.

Første siffer: beskyttelse mot faste partikler




IP 1X

> 50 mm




IP 2X

> 12,5 mm



IP 3X

> 2,5 mm



IP 4X

> 1 mm



IP 5X

Støvbeskyttet



IP 6X

Støvtett

Andre siffer: beskyttelse mot væskeinntrenging



IP X2

Dryppende vann ved skråstilling < 15°



IP X3

Vannduş



IP X4

Vannsprut



IP X5

Vannstråler













IP X6

Kraftige vannstråler



IP X7

Nedsenking < 1 m



Sammenlign hele utvalget vårt



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Lysmengde (lumen)	50/100 lm	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/300 lm
Lysvinkel	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Boost-modus (lumen)	100 lm	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	300 lm
Peker (lumen)	-	-	20	100	120	120	-	-
Fargetemperatur (kelvin)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antall LED	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
UV-lys	-	-	-	-	-	-	-	-
Støtsikkerhetsgrad (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Inntrengningsbeskyttelsesgrad (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Oppladbar	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ladetid (timer)	-	2.8 timer	-	<2 timer	2 timer	<2.5 timer	3 timer	<2 timer
Driftstid (timer)	opptil 10 timer	3 timer / 6 timer / 12 timer i boost-/øko-/balansert-modus	opptil 11 timer	2 timer / 4 timer	2.5 timer / 6 timer	1.5 timer / 12 timer	3 timer / 6 timer	3.5 timer / 6 timer i boost-/økomodus
USB-kontakt	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Holder	Klipsholder og hodebånd	hodebånd	Klipsholder	Klipsholder	Klipsholder som kan dreies 80°	Krok som dreier 360°	Krok som dreier 360°	Krok som dreier 360°
Magnet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Strømforbruk (watt)	1.6 W	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W
Driftsspenning	4.5 V	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.2 V
Driftstemperatur	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Produktvekt	115 g	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	210.5 g



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lysmengde (lumen)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/900/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Lysvinkel	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Boost-modus (lumen)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Peker (lumen)	300	-	-	-	-	-	-
Fargetemperatur (kelvin)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Antall LED	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
UV-lys	-	✓	-	-	-	-	-
Støtsikkerhetsgrad (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Inntrengningsbeskyttelsesgrad (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Oppladbar	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Ladetid (timer)	<3.5 timer	2.5 timer	-	3.2 timer	<4.5 timer	3.5 timer	1 lampe 1 t / 3 lamper 2 timer
Driftstid (timer)	3.5 timer / 10 timer	2 timer / 8 timer	-	3 timer / 4 timer / 5 timer i boost-/økomodus	3 timer / 12 timer	2 timer / 4 timer	1 timer / 2.5 timer
USB-kontakt	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (meter)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Holder	Krok som dreier 360°	Krok som dreier 360°	Krok som dreier 360°	Krok som dreier 360°	-	-	krok
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Strømforbruk (watt)	5 W	3 W	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Driftsspenning	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Driftstemperatur	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Produktvekt	375 g	270 g	545 g	940 g uten kabel / 1355 g med kabel	399 g	1.3 5 kg	1797 g uten adapter (1 lampe 223 g)

Bestillingsinformasjon

Produktnavn	Bestillingsnummer	Plugg	GOC	EAN1	EAN3	Antall pakker
Pennelykt						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Hodelykt						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Håndlykt						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Flomlys						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Spesialisert lys						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Gå til nettstedet vårt på philips.com/worklight





2020 © Lumileds Holding B.V. Med enerett.

Philips-varemerket og Philips-skjersymbolet er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

philips.com/worklight