

PHILIPS

Automotive lighting

Katalog
2020-2021



Spis treści



Wprowadzenie 4

Bezpieczeństwo, które widać

Halogen 6

Żarówki samochodowe 12V

| | |
|-----------------------|----|
| RacingVision GT200 | 10 |
| X-tremeVision Pro150 | 11 |
| VisionPlus | 12 |
| WhiteVision ultra | 13 |
| LongLife EcoVision | 14 |
| Vision | 15 |
| Żarówki i ich funkcje | 16 |

Halogen 34

Oświetlenie jednośladow

| | |
|--------------------------|----|
| X-tremeVision moto | 37 |
| CityVision moto | 37 |
| CrystalVision ultra moto | 38 |
| Vision moto | 38 |
| Żarówki i ich funkcje | 39 |

Halogen 42

Żarówki do ciężarówek i autobusów 24V

| | |
|-----------------------|----|
| MasterDuty | 45 |
| MasterLife | 46 |
| MasterDuty BlueVision | 46 |
| Żarówki i ich funkcje | 47 |

Halogen 54

Zestawy

| | |
|---------------------------------|----|
| Zestawy zapasowe 12V | 56 |
| Zestawy zapasowe 24V | 58 |
| Zestaw do renowacji reflektorów | 59 |

Ksenon 60

Lampy ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

| | |
|--------------------------|----|
| Xenon X-tremeVision gen2 | 63 |
| Xenon WhiteVision gen2 | 64 |
| Xenon LongerLife | 65 |
| Xenon Vision | 66 |

LED 72

Oświetlenie LED dla samochodów osobowych i ciężarowych

| | |
|--------------------------|----|
| Ultinon Pro9000 | 76 |
| Ultinon Pro5000 | 78 |
| Ultinon Essential | 79 |
| Adaptory CANbus | 80 |
| Adaptory Light Repair | 80 |
| Źródła LED i ich funkcje | 82 |

Załączniki 96

| | |
|--|-----|
| Informacje o technologii oświetleniowej | 96 |
| Atrapy produktów | 98 |
| Informacje o kodach zamówieniowych produktów Philips | 99 |
| Ilustracje techniczne trzonki | 100 |
| Indeks produktów | 101 |

Bezpieczeństwo, które widać!

Od ponad 100 lat nasze zaawansowane technologie modułów oświetleniowych **wyznaczają trendy** w branży oświetlenia motoryzacyjnego. Jesteśmy **największym na świecie dostawcą** motoryzacyjnych rozwiązań oświetleniowych — zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Nieustannie opracowujemy **innowacje technologiczne**, dbając o bezpieczeństwo i **komfort** podróżujących. Z naszego oświetlenia motoryzacyjnego korzystają klienci indywidualni i największe firmy z branży

motoryzacyjnej. Naszą misją jest zapewnienie **bezpieczeństwa podczas jazdy**, dlatego nieustannie oferujemy **najnowocześniejsze rozwiązania**. Produkty Philips są **trwałe i wydajne** — to dlatego ciągle cieszą się **uznaniem klientów**. Nasze profesjonalne oświetlenie robocze LED słynie z **wyjątkowego strumienia świetlnego i niezrównanej trwałości**. **Wysoka jakość oświetlenia** naprawdę robi **różnicę**. To **bezpieczeństwo**, które **widać!**



Jakość oryginalnego wyposażenia

Najlepsze w swoich kategoriach produkty i usługi dostarczamy z takim samym zaangażowaniem zarówno na rynek pierwotny (oryginalne wyposażenie samochodów), jak i wtórny (części zamienne i akcesoria). Nasze artykuły są wytwarzane z

najlepszych materiałów i poddawane najsurowszym testom, aby zapewnić klientom maksymalne **bezpieczeństwo** i **komfort** jazdy.

- Wszyscy najwięksi producenci samochodów **wybierają** markę Philips.

- **Co drugi samochód** w Europie i co trzeci na świecie jest wyposażony w źródła światła Philips.
- Oprócz obowiązujących standardów nasze procesy produkcyjne **spełniają dodatkowe wymagania**.

Lampy Philips anty-UV ze szkła kwarcowego — optymalna jakość świecenia

Wszystkie żarówki Philips wykonane w technologii szkła kwarcowego są odporne na promieniowanie UV, a tym samym chronią nowoczesne, plastikowe reflektory przed jego szkodliwym wpływem.

- **Większe natężenie światła**
Wysoka wytrzymałość szkła kwarcowego umożliwia wytworzenie większego ciśnienia wewnątrz lampy, a w efekcie bardziej intensywnego światła.

- **Większa wytrzymałość**
Żarówki kwarcowe Philips (żarnik: 2650°C i szkło: 800°C) wytrzymują ogromne zmiany temperatury.

- **Optymalna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym.**

Halogen



Żarówki samochodowe **12V**



Jakiej żarówki potrzebujesz?

Zwiększona jasność



Nowość


Do **200%** większa jasność*

RacingVision GT200

Wiązka do **+80 m*****



Wydajność wiązki




Barwa światła**

Do **3500 K**



Okres eksploatacji**

Do **250 godz.**



Dostępne jako
H4, H7

Nowość


Do **150%** większa jasność*

X-tremeVision Pro150

Wiązka do **+70 m*****



Wydajność wiązki



Barwa światła**

Do **3400 K**



Okres eksploatacji**

Do **450 godz.**




Dostępne jako
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Do **60%** większa widoczność*

VisionPlus



Wydajność wiązki




Barwa światła**

Do **3250 K**



Okres eksploatacji**

Do **500 godz.**




Dostępne jako
H1, H4, H7

Do **30%** większa widoczność*

Vision



Wydajność wiązki




Barwa światła**

Do **3200 K**



Okres eksploatacji**

Do **600 godz.**



Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. * W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum.

*** W porównaniu do minimum dotyczącego żarówek halogenowych z regulacji ECE, na podstawie 1 luksa. Najdalsza odległość od samochodu dotyczy H4 i H7.

philips.com/halogen



Unikalny styl



Nowość


Białe i wyraziste

WhiteVision ultra


H4, H7 do 4200 K



Wydajność wiązki



Barwa światła**



Okres eksploatacji**



Dostępne jako


H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Wydłużona żywotność



Trwałość do **1500** godz.**


LongLife EcoVision




Wydajność wiązki



Barwa światła**



Okres eksploatacji**



Dostępne jako

H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

** Żywotność i temperatura barwowa różnią się w zależności od typu, wskazanie tylko dla H7.



RacingVision GT200

Niesamowita wydajność w żarówce dopuszczonej do ruchu drogowego

- **Do 200% jaśniejsze światło***, które odmieni Twoją jazdę
- **Wydłużona wiązka o 80 metrów****
- **W pełni dopuszczona do ruchu drogowego, zapewniająca przyjemność z jazdy**

Jeśli jesteś pasjonatem jazdy, pozwól żarówkom samochodowym Philips RacingVision GT200 przenieść na wyższy poziom Twoje wrażenia z prowadzenia samochodu. Do 200% jaśniejsze światło, które daje wiązkę o ponad 80 metrów dłuższą co oznacza lepsze widzenie i szybsze reakcje oraz bardziej ekscytującą jazdę.

*W porównaniu z minimalnym standardem wymagany prawem.

**W porównaniu z wyprowadzonym minimum w regulacji ECE, w oparciu o 1 Lux. Najdalsza odległość od samochodu.



Standard



RacingVision GT200

Dostępne w opakowaniach S2 i B1



Dostępne jako



H4



H7



X-tremeVision Pro150

Najlepsze połączenie wysokiej wydajności i trwałości

- **Lepsza widoczność dzięki nawet o 150% jaśniejszemu światłu***
- **Zwiększona żywotność dla lepszego bezpieczeństwa****
- **Wysokowydajna wiązka rzuca światło 70 metrów dalej*****
- **Większy kontrast i widoczność dzięki chłodnemu światłu**

Połączenie uderzającej jasności z wyższą trwałością niedostępne wcześniej w tak wydajnej żarówce, Philips X-tremeVision Pro150 zapewnia widoczność, dzięki której Ty i Twój bliscy jesteście jeszcze bardziej bezpieczni na drodze.

*W porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem. Dotyczy żarówek czołowych.

**Żywotność różni się w zależności od typu. Wskazanie dla H7: do 450 godzin.

***W porównaniu z wyprowadzonym minimum w regulacji ECE, w oparciu o 1 Lux. Najdalsza odległość od samochodu. Dotyczy H4, H7.



Standard



X-tremeVision Pro150

Dostępne w opakowaniach S2 i B1



Dostępne jako





VisionPlus

Szybkie reakcje ratują życie

- **Do 60% większa widoczność***
- **Większy komfort jazdy i lepsza widoczność**
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Oświetlenie główne Philips VisionPlus umożliwia kierowcom dalsze widzenie dla ich większego bezpieczeństwa i komfortu.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Standard



VisionPlus

Dostępne w opakowaniach S2 i B1



Dostępne jako



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Ostry biały wygląd

- **Doskonały biały, stylowy wygląd z barwą światła do 4 200 kelwinów***
- **Komfort jazdy z lepszą widocznością nawet o 60%****
- **W 100% zgodne z przepisami ruchu drogowego**

Philips WhiteVision ultra, z najnowszą ultra-białą gradientową formułą powłoki, zapewnia oszałamiające białe światło do 4 200 kelwinów. To najbielsze światła halogenowe dopuszczone do ruchu drogowego w naszej ofercie i idealny wybór, jeśli poszukujesz fajnego, stylowego wyglądu i bezpieczniejszej jazdy.

*Dotyczy H4, H7. Temperatura światła różni się w zależności od typu żarówki.

**W porównaniu z minimalnym standardem prawnym. Dotyczy żarówek do reflektorów.

Dostępne w opakowaniach S2, B1 i B2



Dostępne jako





LongLife EcoVision

Dłuższy czas eksploatacji, rzadsze wymiany

- **Znacznie dłuższy czas eksploatacji***
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Masz dość ciągłych wymian żarówek? Lamy Philips LongLife EcoVision o dłuższym okresie eksploatacji niż w przypadku standardowych lamp niezmiennie cieszą się popularnością wśród kierowców, którzy chcą zminimalizować koszty utrzymania pojazdu.


*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Dostępne w opakowaniach S2, C1 i B1



Dostępne jako





Vision

Czuj się bezpiecznie, jedź bezpiecznie

- Do 30% większa widoczność*
- Konkurencyjny stosunek jakości do ceny
- Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości

Żarówki Philips Vision zapewniają doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Standard



Vision



Dostępne w opakowaniach C1 i B1



Dostępne jako



Żarówki i ich funkcje



Światła mijania – Światła drogowe



Kierunkowskazy przednie



Daytime Running Light (Światła do jazdy dziennej)



Oświetlenie wewnętrzne



Oświetlenie deski rozdzielczej

Przednie światła postojowe



Kierunkowskazy boczne

Przednie światła przeciwmgielne





**RacingVision
GT200**

Nowość

**X-tremeVision
Pro150**

Nowość

VisionPlus

Vision

**WhiteVision
ultra**

Nowość

**LongLife
EcoVision**

philips.com/mylamps



C5W R5W FEST10W



R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



**Oświetlenie
bagażnika**



**Kierunkowskazy
tylne**



W3W W5W W16W W21W R10W



**Trzecie
światło stopu**



W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W



Światło cofania



C5W R5W W5W



Oświetlenie schowka



T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W



Tylne światła postojowe



W3W C5W R5W W5W R10W



**Oświetlenie
tablicy
rejestracyjnej**



W16W H21W P21W PR21W PS19W



**Tylne światło
przeciwmgielne**



W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W



Światła stopu

*Łączy funkcję światel stopu i pozycyjnych

Żarówki samochodowe 12 V

Halogen

Oświetlenie główne

H1 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12258PRB1 | 12 | 55 | P14,5s | 47516930 | 8 711500 475169 | - | 8711500475176 | ECE | 10 |
| 12258PRC1 | 12 | 55 | P14,5s | 47518360 | 8 711500 475183 | 8727900363791 | 8711500475190 | ECE | 100 |

H1 VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12258VPS2 | 12 | 55 | P14,5s | 36322728 | 8 727900 363227 | - | 8727900363210 | ECE | 5 |
| 12258VPB1 | 12 | 55 | P14,5s | 36320330 | 8 727900 363203 | - | 8727900363197 | ECE | 10 |

H1 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12258XVPS2 | 12 | 55 | P14,5s | 00565628 | 8 719018 005656 | - | 8719018005663 | ECE | 5 |
| 12258XVPB1 | 12 | 55 | P14,5s | 00549630 | 8 719018 005496 | - | 8719018005502 | ECE | 10 |

H1 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12258LLECOS2 | 12 | 55 | P14,5s | 36255828 | 8 727900 362558 | - | 8727900362565 | ECE | 5 |
| 12258LLECOB1 | 12 | 55 | P14,5s | 36196430 | 8 727900 361964 | - | 8727900361971 | ECE | 10 |
| 12258LLECO1 | 12 | 55 | P14,5s | 36187230 | 8 727900 361872 | - | 8727900370683 | ECE | 10 |

H1 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12258WUJSM | 12 | 55 | P14,5s | 00525028 | 8 719018 005250 | - | 8719018005267 | ECE | 5 |
| 12258WUB1 | 12 | 55 | P14,5s | 00523630 | 8 719018 005236 | - | 8719018005243 | ECE | 10 |

H1 Spot



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12258SPC1 | 12 | 55 | P14,5s | 40460230 | 8 711500 404602 | - | 8727900370690 | ECE | 10 |

H2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12311C1 | 12 | 55 | X511 | 47752130 | 8 711500 477521 | - | 8727900370782 | ECE | 10 |

H3 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12336PRB1 | 12 | 55 | PK22s | 69561130 | 8 711500 695611 | - | 8711500695628 | ECE | 10 |
| 12336PRC1 | 12 | 55 | PK22s | 69534560 | 8 711500 695345 | 8711500775696 | 8711500695352 | ECE | 100 |

Ilość w opakowaniu: liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym

H3 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12336LLECO1 | 12 | 55 | PK22s | 77704130 | 8 711500 777041 | - | 8711500779366 | ECE | 10 |

H3 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12336WVUB1 | 12 | 55 | PK22s | 00531128 | 8 719018 005311 | - | 8719018005328 | ECE | 5 |

H4 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12342PRB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 47480330 | 8 711500 474803 | - | 8711500474810 | ECE | 10 |
| 12342PRC1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49099560 | 8 711500 490995 | 8711500827807 | 8711500490988 | ECE | 100 |
| 12342PRC2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78028760 | 8 711500 780287 | 8711500780294 | 8711500780300 | ECE | 50 |

H4 VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12342VPS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39925728 | 8 727900 399257 | - | 8727900350937 | ECE | 5 |
| 12342VPB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39934930 | 8 727900 399349 | - | 8727900399332 | ECE | 10 |
| 12342VPC2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 37435360 | 8 727900 374353 | 8727900374360 | 8727900374377 | ECE | 50 |

H4 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342XVPS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00567028 | 8 719018 005670 | - | 8719018005687 | ECE | 5 |
| 12342XVPB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00553330 | 8 719018 005533 | - | 8719018005540 | ECE | 10 |

H4 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342LLECOS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36257228 | 8 727900 362572 | - | 8727900362589 | ECE | 5 |
| 12342LLECOB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36198830 | 8 727900 361988 | - | 8727900361995 | ECE | 10 |
| 12342LLECO1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36189630 | 8 727900 361896 | - | 8727900370836 | ECE | 10 |

H4 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342WVUSM | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35490428 | 8 727900 354904 | - | 8727900354911 | ECE | 5 |
| 12342WVUB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35489830 | 8 727900 354898 | - | 8727900354881 | ECE | 10 |

H4 RacingVision GT200



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342RGTS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00575528 | 8 719018 005755 | - | 8719018005762 | ECE | 5 |
| 12342RGTB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00571730 | 8 719018 005717 | - | 8719018005724 | ECE | 10 |

H7 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12972PRB1 | 12 | 55 | PX26d | 40607130 | 8 711500 406071 | - | 8711500406088 | ECE | 10 |
| 12972PRC1 | 12 | 55 | PX26d | 40593760 | 8 711500 405937 | 8711500827838 | 8711500405944 | ECE | 100 |
| 12972PRC2 | 12 | 55 | PX26d | 37432260 | 8 727900 374322 | 8727900374339 | 8727900374346 | ECE | 50 |

H7 VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12972VPS2 | 12 | 55 | PX26d | 39938728 | 8 727900 399387 | - | 8727900399370 | ECE | 5 |
| 12972VPB1 | 12 | 55 | PX26d | 39936330 | 8 727900 399363 | - | 8727900399356 | ECE | 10 |
| 12972VPC2 | 12 | 55 | PX26d | 37426160 | 8 727900 374261 | 8727900374278 | 8727900374285 | ECE | 50 |

H7 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972XVPS2 | 12 | 55 | PX26d | 00569428 | 8 719018 005694 | - | 8719018005700 | ECE | 5 |
| 12972XVPB1 | 12 | 55 | PX26d | 00555730 | 8 719018 005557 | - | 8719018005564 | ECE | 10 |

H7 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972LLECOS2 | 12 | 55 | PX26d | 36259628 | 8 727900 362596 | - | 8727900362602 | ECE | 5 |
| 12972LLECOB1 | 12 | 55 | PX26d | 36200830 | 8 727900 362008 | - | 8727900362015 | ECE | 10 |
| 12972LLECO1 | 12 | 55 | PX26d | 36192630 | 8 727900 361926 | - | 8727900371024 | ECE | 10 |

H7 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972WVUSM | 12 | 55 | PX26d | 35495928 | 8 727900 354959 | - | 8727900354942 | ECE | 5 |
| 12972WVUB1 | 12 | 55 | PX26d | 35493530 | 8 727900 354935 | - | 8727900354928 | ECE | 10 |

H7 RacingVision GT200



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972RGTS2 | 12 | 55 | PX26d | 00577928 | 8 719018 005779 | - | 8719018005786 | ECE | 5 |
| 12972RGTB1 | 12 | 55 | PX26d | 00573130 | 8 719018 005731 | - | 8719018005748 | ECE | 10 |

H8 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12360WVUB1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 00533528 | 8 719018 005335 | - | 8719018005342 | ECE | 5 |

H8



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12360B1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 82416530 | 8 711500 824165 | - | 8727900362909 | ECE | 10 |
| 12360C1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 47582430 | 8 711500 475824 | - | 8727900371017 | ECE | 10 |

H9



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12361B1 | 12 | 65 | PGJ19-5 | 36308130 | 8 727900 363081 | - | 8727900363098 | ECE | 10 |
| 12361C1 | 12 | 65 | PGJ19-5 | 47584830 | 8 711500 475848 | - | 8727900371000 | ECE | 10 |

H10



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9145C1 | 12 | 45 | PY20d | 52974530 | 8 711559 529745 | - | 8727900370737 | ECE | 10 |

H11 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12362PRB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36428630 | 8 727900 364286 | - | 8727900364293 | ECE | 10 |
| 12362PRC1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36430930 | 8 727900 364309 | - | 8727900370751 | ECE | 10 |

H11 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12362LLECOB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36310430 | 8 727900 363104 | - | 8727900363111 | ECE | 10 |
| 12362LLECO1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36194030 | 8 727900 361940 | - | 8727900370744 | ECE | 10 |

H11 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12362WWUB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00535928 | 8 719018 005359 | - | 8719018005366 | ECE | 5 |

H11 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12362XVPB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00551928 | 8 719018 005519 | - | 8719018005526 | ECE | 5 |

H13



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9008C1 | 12 | 60/55 | P26,4t | 87798730 | 8 711500 877987 | - | 8727900370768 | ECE | 10 |

H15



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12580B1 | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02001730 | 8 719018 020017 | - | 8719018020031 | ECE | 10 |
| 12580C1 | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02000030 | 8 719018 020000 | - | 8719018020024 | ECE | 10 |

H16



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12366C1 | 12 | 19 | PGJ19-3 | 36856730 | 8 727900 368567 | - | 8727900370775 | ECE | 10 |

H18 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12643LLC1 | 12 | 65 | PY26d-1 | 35603830 | 8 727900 356038 | - | 8727900356045 | ECE | 10 |

H19 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12644LLC1 | 12 | 60/65 | PU43t-3 | 35605230 | 8 727900 356052 | - | 8727900356069 | ECE | 10 |

HB1 9004



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9004C1 | 12 | 65/45 | P29t | 47074430 | 8 711500 470744 | - | 8727900370997 | - | 10 |

HB3 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9005PRB1 | 12 | 60 | P20d | 24724730 | 8 711500 247247 | - | 8711500247254 | ECE | 10 |
| 9005PRC1 | 12 | 60 | P20d | 24689930 | 8 711500 246899 | - | 8727900370980 | ECE | 10 |

HB3 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9005WWUB1 | 12 | 60 | P20d | 00537328 | 8 719018 005373 | - | 8719018005380 | ECE | 5 |

HB3 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9005XVPB1 | 12 | 60 | P20d | 00557128 | 8 719018 005571 | - | 8719018005588 | ECE | 5 |

HB4 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9006PRB1 | 12 | 51 | P22d | 24726130 | 8 711500 247261 | - | 8711500247278 | ECE | 10 |
| 9006PRC1 | 12 | 51 | P22d | 24687530 | 8 711500 246875 | - | 8727900370973 | ECE | 10 |

HB4 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9006WWUB1 | 12 | 55 | P22d | 00539728 | 8 719018 005397 | - | 8719018005403 | ECE | 5 |

HB4 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9006XVPB1 | 12 | 51 | P22d | 00559528 | 8 719018 005595 | - | 8719018005601 | ECE | 5 |

HB5 9007



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9007C1 | 12 | 65/55 | PX29t | 24550230 | 8 711500 245502 | - | 8727900370966 | - | 10 |

HIR2 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9012LLC1 | 12 | 55 | PX22d | 35125530 | 8 727900 351255 | - | 8727900370935 | ECE | 10 |

HIR2 WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9012WWUB1 | 12 | 55 | PX22d | 00541028 | 8 719018 005410 | - | 8719018005427 | ECE | 5 |

HIR2 X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 9012XVPB1 | 12 | 55 | PX22d | 00561828 | 8 719018 005618 | - | 8719018005625 | ECE | 5 |

H27W/1



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12059C1 | 12 | 27 | PG13 | 52854030 | 8 711559 528540 | - | 8727900370799 | ECE | 10 |

H27W/2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12060C1 | 12 | 27 | PGJ13 | 52857130 | 8 711559 528571 | - | 8727900370805 | ECE | 10 |

R2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12620B1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 5543930 | 8 711500 055439 | - | 8711559525327 | ECE | 10 |
| 12620C1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40085730 | 8 711500 400857 | - | 8711500779359 | ECE | 10 |

R2 Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12475B1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 24716230 | 8 711500 247162 | - | 8711500247179 | ECE | 10 |
| 12475C1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40466430 | 8 711500 404664 | - | 8727900371130 | ECE | 10 |

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne

P21W VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12498VPB2 | 12 | 21 | BA15s | 36318030 | 8 727900 363180 | - | 8727900363173 | ECE | 10 |

P21W LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12498LLECOB2 | 12 | 21 | BA15s | 38210530 | 8 727900 382105 | - | 8727900382112 | ECE | 10 |
| 12498LLECOCP | 12 | 21 | BA15s | 38198628 | 8 727900 381986 | 8727900381993 | 8727900391695 | ECE | 5x10 |

P21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12498B2 | 12 | 21 | BA15s | 05549130 | 8 711500 055491 | - | 8711559520131 | ECE | 10 |
| 12498CP | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8 711500 490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | ECE | 20x10 |

P21/4W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12594B2 | 12 | 21/4 | BAZ15d | 40485530 | 8 711500 404855 | - | 8711500471017 | ECE | 10 |
| 12594CP | 12 | 21/4 | BAZ15d | 48433828 | 8 711500 484338 | 8711500484345 | 8727900391565 | ECE | 5x10 |

P21/5W VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12499VPB2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 36316630 | 8 727900 363166 | - | 8727900363159 | ECE | 10 |

P21/5W LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12499LLECOB2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 38212930 | 8 727900 382129 | - | 8727900382136 | ECE | 10 |
| 12499LLECOCP | 12 | 21/5 | BAY15d | 38201328 | 8 727900 382013 | 8727900382020 | 8727900391053 | ECE | 5x10 |

P21/5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12499B2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 05545330 | 8 711500 055453 | - | 8711559520148 | ECE | 10 |
| 12499CP | 12 | 21/5 | BAY15d | 48159773 | 8 711500 481597 | 8711500481603 | 8711500481610 | ECE | 20x10 |

PR21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12088CP | 12 | 21 | BAW15s | 48531128 | 8 711500 485311 | 8711500485328 | 8727900391589 | ECE | 5x10 |

PR21/5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12495CP | 12 | 21/5 | BAW15d | 48873228 | 8 711500 488732 | 8711500488749 | 8727900391572 | ECE | 5x10 |

PY21W SilverVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12496SVB2 | 12 | 21 | BAU15s | 31117730 | 8 711500 311177 | - | 8711500311191 | ECE | 10 |

PY21W LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12496LLECOCP | 12 | 21 | BAU15s | 38218128 | 8 727900 382181 | 8727900382198 | 8727900391084 | ECE | 5x10 |

PY21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12496NAB2 | 12 | 21 | BAU15s | 52372930 | 8 711559 523729 | - | 8711559523743 | ECE | 10 |
| 12496NACP | 12 | 21 | BAU15s | 52534173 | 8 711559 525341 | 8711559525358 | 8711559525365 | ECE | 20x10 |

Stop P22



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12401CP | 12 | 15 | BA15s | 87821228 | 8 711500 878212 | 8711500878229 | 8711500790538 | - | 5x10 |

Stop P25



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12445CP | 12 | 18 | BA15s | 48440628 | 8 711500 484406 | 8711500484413 | 8727900391602 | - | 5x10 |

R5W LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12821LLECOB2 | 12 | 5 | BA15s | 38208230 | 8 727900 382082 | - | 8727900382099 | ECE | 10 |
| 12821LLECOCP | 12 | 5 | BA15s | 38195528 | 8 727900 381955 | 8727900381962 | 8727900390940 | ECE | 5x10 |

R5W BA15s



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12821B2 | 12 | 5 | BA15s | 5546030 | 8 711500 055460 | - | 8711500417701 | ECE | 10 |
| 12821CP | 12 | 5 | BA15s | 48269373 | 8 711500 482693 | 8711500482709 | 8711500482716 | ECE | 20x10 |

R5W BA15d



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12822CP | 12 | 5 | BA15d | 45407228 | 8 711500 454072 | 8711500454959 | 8711500790521 | ECE | 5x10 |

R10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12814B2 | 12 | 10 | BA15s | 5547730 | 8 711500 055477 | - | 8711500417718 | ECE | 10 |
| 12814CP | 12 | 10 | BA15s | 48341673 | 8 711500 483416 | 8711500483423 | 8711500483430 | ECE | 20x10 |

RY10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12093NACP | 12 | 10 | BAU15s | 48362128 | 8 711500 483621 | 8711500483638 | 8727900391619 | ECE | 5x10 |

BA7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12829CP | 12 | 2 | BA7s | 52123728 | 8 711559 521237 | 8711500401236 | 8727900390933 | - | 5x10 |

T2W - T3W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12913CP | 12 | 2 | BA9s | 21997828 | 8 711500 219978 | 8711500219985 | 8711500220820 | - | 5x10 |
| 12910CP | 12 | 3 | BA9s | 21949728 | 8 711500 219497 | 8711500219503 | 8711500220837 | - | 5x10 |

T4W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12929B2 | 12 | 4 | BA9s | 5550730 | 8 711500 055507 | - | 8711559520094 | ECE | 10 |
| 12929CP | 12 | 4 | BA9s | 21979473 | 8 711500 219794 | 8711500219800 | 8711500219817 | ECE | 20x10 |

Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

H5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12023CP | 12 | 5 | BA9s | 51270928 | 8 711559 512709 | 8711559512464 | 8727900371222 | - | 5x10 |

H6W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12036B2 | 12 | 6 | BAX9s | 24720930 | 8 711500 247209 | - | 8711500247216 | ECE | 10 |
| 12036CP | 12 | 6 | BAX9s | 87603428 | 8 711500 876034 | 8711500876041 | 8727900370676 | ECE | 5x10 |

H6W WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12036WVUB2 | 12 | 6 | BAX9s | 00543430 | 8 719018 005434 | - | 8719018005441 | ECE | 10 |

H10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12024CP | 12 | 10 | BA9s | 52941728 | 8 711559 529417 | 8711559529424 | 8727900371192 | - | 5x10 |

H20W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12025CP | 12 | 20 | BA9s | 87600328 | 8 711500 876003 | 8711500876010 | 8727900371154 | - | 5x10 |

H21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12356CP | 12 | 21 | BAY9s | 87989928 | 8 711500 879899 | 8711500879905 | 8727900371116 | ECE | 5x10 |

HY21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12146CP | 12 | 21 | BAW9s | 35244328 | 8 727900 352443 | 8727900352450 | 8727900370867 | ECE | 5x10 |

Całozklane

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12521CP | 12 | 1 | W2x4,6d | 48321828 | 8 711500 483218 | 8711500483225 | 8727900391671 | - | 5x10 |
| 12516B2 | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 5554530 | 8 711500 055545 | - | 8711500417763 | - | 10 |
| 12516CP | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 48153573 | 8 711500 481535 | 8711500481542 | 8711500481559 | - | 200 |
| 12505CP | 12 | 2 | W2x4,6d | 48327028 | 8 711500 483270 | 8711500483287 | 8727900391657 | - | 5x10 |
| 12061CP | 12 | 2.3 | W2x4,6d | 48330028 | 8 711500 483300 | 8711500483317 | 8727900391640 | ECE | 5x10 |

W2,2W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12960CP | 12 | 2.2 | W2,1x9,5d | 48150428 | 8 711500 481504 | 8711500481511 | 8727900391633 | - | 5x10 |

W3W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12256B2 | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8 711559 524108 | - | 8711559524122 | ECE | 10 |
| 12256CP | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8 711500 481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | ECE | 5x10 |

W5W LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12961LLECOB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38204430 | 8 727900 382044 | - | 8727900382051 | ECE | 10 |
| 12961LLECOCP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38189428 | 8 727900 381894 | 8727900381900 | 8727900390872 | ECE | 5x10 |

W5W X-tremeVision Pro150



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12961XVPB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 00563230 | 8 719018 005632 | - | 8719018005649 | ECE | 10 |

W5W WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12961WUUB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 35484330 | 8 727900 354843 | - | 8727900354874 | ECE | 10 |

W5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12961B2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40421330 | 8 711500 404213 | - | 8711559520070 | ECE | 10 |
| 12961CP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 49090273 | 8 711500 490902 | 8711500490919 | 8711500490926 | ECE | 20x10 |

WY5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12396NAB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40058130 | 8 711500 400581 | - | 8711500400598 | ECE | 10 |
| 12396NACP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 53002428 | 8 711559 530024 | 8711559530031 | 8727900390889 | ECE | 5x10 |

WBT10 VisionPlus



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12040VPB2 | 12 | 6 | W2,1x9,5d | 52416030 | 8 711559 524160 | - | 8711559524184 | - | 10 |

W16W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12067B2 | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 40587630 | 8 711500 405876 | - | 8711559521053 | ECE | 10 |
| 12067CP | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 48272328 | 8 711500 482723 | 8711500482730 | 8727900391626 | ECE | 5x10 |

W21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12065B2 | 12 | 21 | W3x16d | 70146330 | 8 727900 701463 | - | 8727900701470 | ECE | 10 |
| 12065CP | 12 | 21 | W3x16d | 47135228 | 8 711500 471352 | 8711500471369 | 8727900391107 | ECE | 5x10 |

W21/5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12066B2 | 12 | 21/5 | W3x16q | 69739130 | 8 727900 697391 | - | 8727900697407 | ECE | 10 |
| 12066CP | 12 | 21/5 | W3x16q | 47138328 | 8 711500 471383 | 8711500471390 | 8727900391091 | ECE | 5x10 |

WY21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12071B2 | 12 | 21 | WX3x16d | 69741430 | 8 727900 697414 | - | 8727900697421 | ECE | 10 |
| 12071CP | 12 | 21 | WX3x16d | 52539628 | 8 711559 525396 | 8711559525402 | 8727900391688 | ECE | 5x10 |

Festoon

Festoon T6,2x27



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12818CP | 12 | 3 | SV6 | 48461128 | 8 711500 484611 | 8711500484628 | 8727900695632 | - | 5x10 |

Festoon T6,2x35



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12848CP | 12 | 3 | SV6 | 48467328 | 8 711500 484673 | 8711500484680 | 8727900391558 | - | 5x10 |

C5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12844B2 | 12 | 5 | SV8,5 | 5551430 | 8 711500 055514 | - | 8711500417749 | ECE | 10 |
| 12844CP | 12 | 5 | SV8,5 | 48156673 | 8 711500 481566 | 8711500481573 | 8711500481580 | ECE | 20x10 |

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12860LLECOCP | 12 | 10 | SV8,5 | 38192428 | 8 727900 381924 | 8727900381931 | 8727900391114 | - | 5x10 |

Festoon T10,5x38



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12854CP | 12 | 10 | SV8,5 | 48248828 | 8 711500 482488 | 8711500482495 | 8727900391510 | - | 5x10 |

Festoon T10,5x43



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12864CP | 12 | 5 | SV8,5 | 48205128 | 8 711500 482051 | 8711500482075 | 8727900391527 | - | 5x10 |
| 12866B2 | 12 | 10 | SV8,5 | 5552130 | 8 711500 055521 | - | 8711500417756 | - | 10 |
| 12866CP | 12 | 10 | SV8,5 | 48242628 | 8 711500 482426 | 8711500482433 | 8727900391534 | - | 5x10 |

Festoon T15x43



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12850CP | 12 | 15 | SV8,5 | 48285328 | 8 711500 482853 | 8711500482860 | 8727900391541 | - | 5x10 |

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12597B2 | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 53018530 | 8 711559 530185 | - | 8711559530192 | - | 10 |
| 12597CP | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48365228 | 8 711500 483652 | 8711500483669 | 8727900390957 | - | 5x10 |

Bax 8,3s/1,5 blue



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12602CP | 12 | 2 | B8,3s/1,5 | 48396628 | 8 711500 483966 | 8711500483973 | 8727900390995 | - | 5x10 |

Bax 8,5d/2 black



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12598B2 | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 40588330 | 8 711500 405883 | - | 8711500405890 | - | 10 |
| 12598CP | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 48387428 | 8 711500 483874 | 8711500483881 | 8727900390964 | - | 5x10 |

Bax 8,5d/1,5 blue



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12603CP | 12 | 1.2 | B8,5d/1,5 | 48399728 | 8 711500 483997 | 8711500484000 | 8727900391015 | - | 5x10 |

Bax 8,5d/2 green



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12600CP | 12 | 2 | B8,5d/2 | 48393528 | 8 711500 483935 | 8711500483942 | 8727900390971 | - | 5x10 |

Bax 8,5d green



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12604CP | 12 | 2 | B8,5d | 40508128 | 8 711500 405081 | 8711500404589 | 8727900391022 | - | 5x10 |

Bax 8,5d beige



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12637CP | 12 | 1.5 | B8,5d | 51487128 | 8 711559 514871 | 8711500400178 | 8727900371048 | - | 5x10 |

Bax 10d black halogen



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12615CP | 12 | 5 | B10d | 52807628 | 8 711559 528076 | 8711500243768 | 8727900370911 | - | 5x10 |

Bax 10d brown halogen



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12614CP | 12 | 3 | B10d | 52805228 | 8 711559 528052 | 8711559512723 | 8727900370928 | - | 5x10 |

Bax 8,4d light blue



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12623CP | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51384328 | 8 711559 513843 | 8711500244154 | 8727900370904 | - | 5x10 |

Bax 8,4d beige



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12627CP | 12 | 1.5 | BX8,4d | 51414728 | 8 711559 514147 | 8711500247414 | 8727900370959 | - | 5x10 |
| 12629CP | 12 | 1.8 | BX8,4d | 51488828 | 8 711559 514888 | 8711559512488 | 8727900371031 | - | 5x10 |

Bax 8,4d black



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12625CP | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51409328 | 8 711559 514093 | 8711500244420 | 8727900371208 | - | 5x10 |

Bax 8,4d light green



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12626CP | 12 | 2 | BX8,4d | 51412328 | 8 711559 514123 | 8711500246066 | 8727900370942 | - | 5x10 |

Bax 8,4d olive green



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12611CP | 12 | 1.3 | BX8,4d | 77432328 | 8 711500 774323 | 8711500774330 | 8711500779397 | - | 5x10 |

Bax 8,4d orange



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12624CP | 12 | 1.1 | BX8,4d | 51411628 | 8 711559 514116 | 8711500245137 | 8727900370898 | - | 5x10 |

Bax 8,5d white



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12638CP | 12 | 1.12 | BX8,5d | 48846628 | 8 711500 488466 | 8711500488473 | 8727900391503 | - | 5x10 |

HiPerVision

P13W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12277C1 | 12 | 13 | PG18,5d-1 | 69672130 | 8 727900 696721 | - | 8727900391008 | ECE | 10 |



PCY16W HiPerClick



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12271AC1 | 12 | 16 | PU20d/2 | 38965430 | 8 727900 389654 | - | 8727900391152 | ECE | 10 |



PW16W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|--------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12177C1 | 12 | 16 | WP3,3x14,5/8 | 39623230 | 8 727900 396232 | - | 8727900396249 | ECE | 10 |



PS19W LongLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12085LLC1 | 12 | 19 | PG20/1 | 70046630 | 8 727900 700466 | - | 8727900390926 | ECE | 10 |



PS19W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12085C1 | 12 | 19 | PG20/1 | 69653030 | 8 727900 696530 | - | 8727900390988 | ECE | 10 |



PSY19W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12275NAC1 | 12 | 19 | PG20/2 | 52735230 | 8 711559 527352 | - | 8727900390858 | ECE | 10 |



HiPerVision LCP



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12197HTRC1 | 13.5 | 24 | HPSL 2A | 39621830 | 8 727900 396218 | - | 8727900396225 | - | 10 |



PS24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12086FFC1 | 12 | 24 | PG20/3 | 70044230 | 8 727900 700442 | - | 8727900390919 | ECE | 10 |



PSX24W WhiteVision ultra



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12276WWUB1 | 12 | 24 | PG20/7 | 00545828 | 8 719018 005458 | - | 8719018005465 | ECE | 5 |



PSX24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12276C1 | 12 | 24 | PG20/7 | 69676930 | 8 727900 696769 | - | 8727900390902 | ECE | 10 |



PSY24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12188NAC1 | 12 | 24 | PG20/4 | 69668430 | 8 727900 696684 | - | 8727900390834 | ECE | 10 |

PSY24W SilverVision+



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12180SV+C1 | 12 | 24 | PG20/4 | 70379530 | 8 727900 703795 | - | 8727900390841 | ECE | 10 |

PW24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|--------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12182HTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/3 | 39196130 | 8 727900 391961 | - | 8727900397369 | ECE | 10 |

PWY24W SilverVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|--------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12174SVHTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39200530 | 8 727900 392005 | - | 8727900397352 | ECE | 10 |

PWY24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|--------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12174NAHTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39202930 | 8 727900 392029 | - | 8727900397345 | ECE | 10 |

PY24W SilverVision+



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12274SV+C1 | 12 | 24 | PGU20/4 | 69678330 | 8 727900 696783 | - | 8727900390780 | ECE | 10 |

PY24W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12190NAC1 | 12 | 24 | PGU20/4 | 69690530 | 8 727900 696905 | - | 8727900390803 | ECE | 10 |

PSX26W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12278C1 | 12 | 26 | PG18,5d/3 | 38874930 | 8 727900 388749 | - | 8727900390896 | ECE | 10 |

Halogen



Oświetlenie
jednoślądów



Jakiej żarówki do motocykla potrzebujesz?



Poznaj moc
płynącą ze światła

Do **130%**
jaśniejsze
światło*


**X-tremeVision
moto**



Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji**
Do **450 godz.**



Dostępne jako
H4, H7

Widzieć i być
widzianym


**CityVision
moto**



Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji**
Do **400 godz.**



Dostępne jako
H4, H7, HS1

Do **30%**
większa
widoczność*


**Vision
moto**




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji**
Do **550 godz.**




Dostępne jako
H4, H7, HS1


Ciesz się
swoją pasją

Jasne,
białe
światło


**CrystalVision
ultra moto**



Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji**
Do **400 godz.**



Dostępne jako
H4, H7, HS1



Oświetlenie do jednośladów firmy Philips
wytrzymuje wyjątkowo silne drgania — do 10 G.

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

** Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

X-tremeVision moto

Do 130% jaśniejsze światło*

- **Największa jasność**
- **Większa trwałość dzięki wypełnieniu specjalnym gazem**
- **Znacznie dłuższa wiązka***
- **Maksymalny komfort i bezpieczeństwo**

Philips X-tremeVision moto zapewniają nawet **130% większą widoczność*** dla motocyklistów, którzy muszą widzieć dalej, by jeździć **lepiej i bezpieczniej**.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Standard



X-tremeVision moto

Dostępne jako



H4



H7


CityVision moto

Widzieć i być widzianym

- **Charakterystyczna pomarańczowa poświata w reflektorze**
- **Maksymalne bezpieczeństwo**
- **Specjalne rozwiązanie do jazdy w mieście**
- **Nawet do 40% większa widoczność***

Philips CityVision moto emituje charakterystyczną **pomarańczową poświatę**, która przyciąga uwagę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i doskonałą widoczność. Motocykliści na całym świecie chcą czuć się bezpieczniej, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Produkty Philips CityVision moto zostały opracowane tak, by gwarantowały **bezpieczeństwo i maksymalną widoczność** na drodze.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Standard



CityVision moto

Dostępne jako



H4



H7



HS1

CrystalVision ultra moto

Jasne, białe światło

- **Biały nowoczesny efekt ksenonu**
- **Personalizacja i styl na drodze**
- **Wysokiej jakości bardzo odporne żarówki główne**

Dla motocyklistów szukających najlepszego stylu, Żarówki Philips CrystalVision ultra moto zapewniają jasne białe światło. Dostosuj swój styl bez żadnych kompromisów w widoczności i komforcie.



Standard



CrystalVision ultra moto



Dostępne jako



H4



H7



H51

Vision moto

Do 30% większa widoczność*

- **Większa wydajność**
- **Bardzo wydajna żarówka motocyklowa o wysokiej jakości**

Philips Vision moto zapewnia do **30% większą widoczność** niż standardowa żarówka. Dzięki udoskonalonej wiązce światła motocyklista widzi dalej — oto bezpieczeństwo w **atrakcyjnej cenie**.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum



Dostępne jako



H4



H7



H51



Standard



Vision moto

Żarówki i ich funkcje



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Światła mijania - Światła drogowe



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Kierunkowskazy przednie



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Tylne światła postojowe



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Oświetlenie tablicy rejestracyjnej



X-tremeVision
moto

CityVision
moto



CrystalVision
ultra moto

Vision
moto

philips.pl/c-m-li/lampy-motocyklowe



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



Przednie światła postojowe



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Światła stopu



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Kierunkowskazy tylne

Oświetlenie jednostajców

Halogen

H4 Vision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342PRBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49024730 | 8 711500 490247 | - | 8711500490254 | ECE | 10 |

H4 CityVision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342CTVBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39896030 | 8 727900 398960 | - | 8727900398977 | ECE | 10 |

H4 X-tremeVision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342XV+BW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00056930 | 8 719018 000569 | - | 8719018000576 | ECE | 10 |

H4 CrystalVision ultra moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12342CVUBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22148330 | 8 711500 221483 | - | 8711500221490 | ECE | 10 |

H7 Vision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972PRBW | 12 | 55 | PX26d | 49026130 | 8 711500 490261 | - | 8711500490278 | ECE | 10 |

H7 CityVision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972CTVBW | 12 | 55 | PX26d | 39898430 | 8 727900 398984 | - | 8727900398991 | ECE | 10 |

H7 X-tremeVision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972XV+BW | 12 | 55 | PX26d | 37867230 | 8 727900 378672 | - | 8727900378689 | ECE | 10 |

H7 CrystalVision ultra moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12972CVUBW | 12 | 55 | PX26d | 22118630 | 8 711500 221186 | - | 8711500221193 | ECE | 10 |

HS1 Vision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12636BW | 12 | 35/35 | PX43t | 53035330 | 8 727900 530353 | - | 8727900530360 | ECE | 10 |
| 12636C1 | 12 | 35/35 | PX43t | 51250130 | 8 711559 512501 | - | 8727900370881 | ECE | 10 |

HS1 CityVision moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12636CTVBW | 12 | 35/35 | PX43t | 39894630 | 8 727900 398946 | - | 8727900398953 | ECE | 10 |

HS1 CristalVision ultra moto



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12636BVBW | 12 | 35/35 | PX43t | 78195630 | 8 711500 781956 | - | 8711500781963 | ECE | 10 |

S2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12728BW | 12 | 35/35 | BA20d | 77385230 | 8 711500 773852 | - | 8711500773869 | ECE | 10 |
| 12728C1 | 12 | 35/35 | BA20d | 77359330 | 8 711500 773593 | - | 8711500779342 | ECE | 10 |

S3



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12008BW | 12 | 15 | P26s | 77381430 | 8 711500 773814 | - | 8711500773845 | ECE | 10 |
| 12008C1 | 12 | 15 | P26s | 77394430 | 8 711500 773944 | - | 8711500779335 | ECE | 10 |

Oświetlenie sygnalizacyjne

W3W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12256B2 | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8 711559 524108 | - | 8711559524122 | ECE | 10 |
| 12256CP | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8 711500 481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | ECE | 5x10 |

P21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 12498B2 | 12 | 21 | BA15s | 05549130 | 8 711500 055491 | - | 8711559520131 | ECE | 10 |
| 12498CP | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8 711500 490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | ECE | 20x10 |

P21/5W ExtraDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12499EDBW | 12 | 21/5 | BAY15d | 87900430 | 8 711500 879004 | - | 8711500879035 | ECE | 10 |

Halogen



Żarówki do ciężarówek i autobusów
24V



Jakiej żarówki 24 V do autobusów i ciężarówek potrzebujesz?




Bezpieczeństwo i trwałość

Przede wszystkim **trwałość**

MasterDuty



Wydajność wiązki



Okres eksploatacji**

Do **550 godz.**




Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11

Najwyższa trwałość
w swojej klasie

MasterLife




Wydajność wiązki



Okres eksploatacji**

Do **1200 godz.**



Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11


Bezpieczeństwo i styl

Maksymalny efekt ksenon

MasterDuty BlueVision



Barwa światła



Okres eksploatacji**

Do **500 godz.**



Dostępne jako
H3, H4, H7



Wysoko wytrzymałe i odporne na drgania

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11


** Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

Bezpieczeństwo i trwałość

Żarówki Philips 24V – korzyści

Doskonała jakość i odporność na drgania.

Żarówki Philips do samochodów ciężarowych są znacznie trwalsze od standardowych żarówek.



MasterDuty

Przede wszystkim trwałość

- Trwałość do 550 godzin*
- Maksymalna odporność na drgania
- Aż do 130% lepsza widoczność**
- Wzmocnione mocowanie i trzonek chronią przez uderzeniami
- Wzmocniony podwójny żarnik

Philips MasterDuty oferują **maksymalną odporność na drgania** i długi czas eksploatacji. Jest to właściwy wybór dla kierowców poszukujących **trwałości i wytrzymałości**.

*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11



Dostępne w opakowaniach B1 i C1



Dostępne jako




MasterLife

Najwyższa trwałość w swojej klasie

- Trwałość do 1200 godzin*
- Do 100% lepsza widoczność**
- Maksymalna odporność na drgania*
- Wzmocniony podwójny żarnik

Philips MasterLife MasterLife wystarczają na **1200 godzin*** i są w stanie wytrzymać ekstremalne naprężenia i drgania. Dzięki **minimalnemu współczynnikowi awaryjności** Twoja flota jest w ciągłym ruchu i nie tracisz czasu na naprawy. **Żarówki MasterLife zostawiają konkurencję w tyle!**

*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7
**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego, prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11



Dostępne w opakowaniach C1



Dostępne jako



MasterDuty BlueVision

Maksymalny efekt ksenon

- Maksymalna odporność na drgania*
- Doskonałej jakości szkło kwarcowe z powłoką zapewniającą efekt ksenonowy
- Wyróżniająca się niebieska nasadka widoczna nawet przy wyłączonej lampie

Dla kierowców poszukujących **wyjatkowego stylu** i wydajności — żarówka Philips MasterDuty BlueVision emituje **niebieski efekt ksenonowy**. Żarówka Philips MasterDuty BlueVision łączy **trwałość i odporność na drgania**.

*W porównaniu z typowymi, dostępnymi na rynku lampami 24V typu H4 lub H7



Standard

MasterDuty BlueVision

Dostępne w opakowaniach B1 i S2



Dostępne jako



Żarówki i ich funkcje



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty
BlueVision

philips.com/trucklight



13258 13336 13342 13972 24362 13620

H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R



13258 13311 13336 13972 24362

H1 H2 H3 H7 H11

Światła mijania – Światła drogowe



13844 13821 13929 13961

C5W R5W T4W W5W

Oświetlenie wewnętrzne



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W

Kierunkowskazy przednie



24356 13821 13814 13961

H21W R5W R10W W5W

Kierunkowskazy boczne



13844 13821 13814 13929 13256 13961

C5W R5W R10W T4W W3W W5W

Światła pozycyjne



13844 13821 13814 13961

C5W R5W R10W W5W

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Światła stopu

Światło cofania

Tylne światło przeciwmgielne



Przednie światła przeciwmgielne



13256 13961 13516 13974

W3W W5W WBT5 Bax

Oświetlenie deski rozdzielczej



13821 13929 13256 13961

R5W T4W W3W W5W

Przednie światła postojowe



13499 13821 13814

P21/5W R5W R10W

Tylne światła postojowe



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W

Kierunkowskazy tylne



24356 13498

H21W P21W

Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

Halogen

24V oświetlenie główne

H1 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13258MDB1 | 24 | 70 | P14,5s | 82585830 | 8 711500 825858 | - | 8711500825865 | ECE | 10 |
| 13258MDC1 | 24 | 70 | P14,5s | 82577360 | 8 711500 825773 | 8711500828507 | 8711500825780 | ECE | 100 |

H1 MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13258MLC1 | 24 | 70 | P14,5s | 82569830 | 8 711500 825698 | - | 8727900370812 | ECE | 10 |

H2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13311C1 | 24 | 70 | X511 | 47751430 | 8 711500 477514 | - | 8727900371079 | ECE | 10 |

H3 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13336MDB1 | 24 | 70 | PK22s | 77459030 | 8 711500 774590 | - | 8711500774613 | ECE | 10 |
| 13336MDC1 | 24 | 70 | PK22s | 77460660 | 8 711500 774606 | 8711500775313 | 8711500774637 | ECE | 100 |

H3 MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13336MLC1 | 24 | 70 | PK22s | 77462030 | 8 711500 774620 | - | 8711500779403 | ECE | 10 |

H3 MasterDuty BlueVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13336MDBVS2 | 24 | 70 | PK22s | 77486628 | 8 711500 774866 | - | 8711500774897 | ECE | 5 |
| 13336MDBVB1 | 24 | 70 | PK22s | 77488030 | 8 711500 774880 | - | 8711500774910 | ECE | 10 |

H4 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13342MDB1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82587230 | 8 711500 825872 | - | 8711500825889 | ECE | 10 |
| 13342MDC1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82579760 | 8 711500 825797 | 8711500828002 | 8711500825803 | ECE | 100 |

H4 MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13342MLC1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82571130 | 8 711500 825711 | - | 8727900371086 | ECE | 10 |

H4 MasterDuty BlueVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13342MDBVS2 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53275328 | 8 727900 532753 | - | 8727900532760 | ECE | 5 |
| 13342MDBVB1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53281430 | 8 727900 532814 | - | 8727900532821 | ECE | 10 |

H7 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13972MDB1 | 24 | 70 | PX26d | 82589630 | 8 711500 825896 | - | 8711500825902 | ECE | 10 |
| 13972MDC1 | 24 | 70 | PX26d | 82581060 | 8 711500 825810 | 8711500828514 | 8711500825827 | ECE | 100 |

H7 MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13972MLC1 | 24 | 70 | PX26d | 82573530 | 8 711500 825735 | - | 8727900371147 | ECE | 10 |

H7 MasterDuty BlueVision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13972MDBVS2 | 24 | 70 | PX26d | 53277728 | 8 727900 532777 | - | 8727900532784 | ECE | 5 |
| 13972MDBVB1 | 24 | 70 | PX26d | 53279130 | 8 727900 532791 | - | 8727900532807 | ECE | 10 |

H11 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 24362MDC1 | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82583430 | 8 711500 825834 | - | 8727900371055 | ECE | 10 |

H11 MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 24362MLC1 | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82575930 | 8 711500 825759 | - | 8727900371062 | ECE | 10 |

R2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 13620C1 | 24 | 55/50 | P45t-41 | 40087130 | 8 711500 400871 | - | 8711500779458 | ECE | 10 |

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne 24V

P21W MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13498MDCP | 24 | 21 | BA15s | 69949473 | 8 727900 699494 | 8727900699500 | 8727900699517 | ECE | 20x10 |

P21W MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13498MLCP | 24 | 21 | BA15s | 69961628 | 8 727900 699616 | 8727900699623 | 8727900391145 | ECE | 5x10 |

P21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13498B2 | 24 | 21 | BA15s | 40455830 | 8 711500 404558 | - | 8711500405449 | ECE | 10 |
| 13498CP | 24 | 21 | BA15s | 48415473 | 8 711500 484154 | 8711500484161 | 8711500484178 | ECE | 20x10 |

P21/5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13499B2 | 24 | 21/5 | BAY15d | 40456530 | 8 711500 404565 | - | 8711500405371 | ECE | 10 |
| 13499CP | 24 | 21/5 | BAY15d | 48424673 | 8 711500 484246 | 8711500484253 | 8711500484260 | ECE | 20x10 |

PY21W MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13496MLCP | 24 | 21 | BAU15s | 69964728 | 8 727900 699647 | 8727900699654 | 8727900391138 | ECE | 5x10 |

Stop P22



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13401CP | 24 | 15 | BA15s | 87826728 | 8 711500 878267 | 8711500878274 | 8711500790507 | - | 5x10 |
| 13402CP | 24 | 15 | BA15d | 87836628 | 8 711500 878366 | 8711500878373 | 8711500790514 | - | 5x10 |

Stop P25



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13445CP | 24 | 18 | BA15s | 48443728 | 8 711500 484437 | 8711500484444 | 8727900390810 | - | 5x10 |

R5W MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13821MDCP | 24 | 5 | BA15s | 69955528 | 8 727900 699555 | 8727900699562 | 8727900390766 | ECE | 5x10 |

R5W MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13821MLCP | 24 | 5 | BA15s | 69970828 | 8 727900 699708 | 8727900699715 | 8727900390773 | ECE | 5x10 |

R5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13821B2 | 24 | 5 | BA15s | 40453430 | 8 711500 404534 | - | 8711500405425 | ECE | 10 |
| 13821CP | 24 | 5 | BA15s | 48338673 | 8 711500 483386 | 8711500483393 | 8711500483409 | ECE | 20x10 |
| 13822CP | 24 | 5 | BA15d | 40904128 | 8 711500 409041 | 8711500878021 | 8711500790491 | ECE | 5x10 |

R10W MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13814MDCP | 24 | 10 | BA15s | 69952428 | 8 727900 699524 | 8727900699531 | 8727900391121 | ECE | 5x10 |

R10W MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13814MLCP | 24 | 10 | BA15s | 69967828 | 8 727900 699678 | 8727900699685 | 8727900390742 | ECE | 5x10 |

R10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13814B2 | 24 | 10 | BA15s | 40452730 | 8 711500 404527 | - | 8711559526409 | ECE | 10 |
| 13814CP | 24 | 10 | BA15s | 48344773 | 8 711500 483447 | 8711500483454 | 8711500483461 | ECE | 20x10 |

BA7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13829CP | 24 | 3 | BA7s | 52133628 | 8 711559 521336 | 8711500401274 | 8727900390759 | - | 5x10 |

T4W MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13929MDCP | 24 | 4 | BA9s | 69958628 | 8 727900 699586 | 8727900699593 | 8727900391039 | ECE | 5x10 |

T4W MasterLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13929MLCP | 24 | 4 | BA9s | 69976028 | 8 727900 699760 | 8727900699777 | 8727900391046 | ECE | 5x10 |

T2W - T3W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13913CP | 24 | 2 | BA9s | 22003528 | 8 711500 220035 | 8711500220042 | 8711500220844 | - | 5x10 |
| 13910CP | 24 | 3 | BA9s | 21955828 | 8 711500 219558 | 8711500219565 | 8711500220851 | - | 5x10 |

T4W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13929B2 | 24 | 4 | BA9s | 40454130 | 8 711500 404541 | - | 8711500405432 | ECE | 10 |
| 13929CP | 24 | 4 | BA9s | 21985573 | 8 711500 219855 | 8711500219862 | 8711500219879 | ECE | 20x10 |

Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

H21W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 24356CP | 24 | 21 | BAY9s | 87615728 | 8 711500 876157 | 8711500876164 | 8727900371161 | ECE | 5x10 |

Całozklane

W2,5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13960CP | 24 | 2.5 | W2,1x9,5d | 48147428 | 8 711500 481474 | 8711500481481 | 8727900391275 | - | 5x10 |

W3W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13256CP | 24 | 3 | W2,1x9,5d | 48141228 | 8 711500 481412 | 8711500481429 | 8727900391169 | ECE | 5x10 |

W5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13961B2 | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 52420730 | 8 711559 524207 | - | 8711559524214 | ECE | 10 |
| 13961CP | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 48138273 | 8 711500 481382 | 8711500481399 | 8711559530376 | ECE | 20x10 |

WBT5



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13521CP | 24 | 1 | W2x4,6d | 48324928 | 8 711500 483249 | 8711500483256 | 8727900391176 | - | 5x10 |
| 13516CP | 24 | 1.2 | W2x4,6d | 48306573 | 8 711500 483065 | 8711500483072 | 8711500483089 | - | 20x10 |
| 13974CP | 24 | 2 | W2x4,6d | 48318828 | 8 711500 483188 | 8711500483195 | 8727900391183 | - | 5x10 |

Festoon

Festoon T6,2x27



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13818CP | 24 | 3 | SV6 | 48464228 | 8 711500 484642 | 8711500484659 | 8727900391251 | - | 5x10 |

Festoon T6,2x35



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13848CP | 24 | 3 | SV6 | 48470328 | 8 711500 484703 | 8711500484710 | 8727900391268 | - | 5x10 |

Festoon T10,5x38 10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13854CP | 24 | 10 | SV8,5 | 48251828 | 8 711500 482518 | 8711500482525 | 8727900391206 | - | 5x10 |

C5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13844B2 | 24 | 5 | SV8,5 | 40463330 | 8 711500 404633 | - | 8711500405388 | ECE | 10 |
| 13844CP | 24 | 5 | SV8,5 | 48197973 | 8 711500 481979 | 8711500481986 | 8711500481993 | ECE | 20x10 |

Festoon T10,5x43 5W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13864CP | 24 | 5 | SV8,5 | 48233428 | 8 711500 482334 | 8711500482341 | 8727900391213 | - | 5x10 |



Festoon T10,5x43 10W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13866CP | 24 | 10 | SV8,5 | 48245728 | 8 711500 482457 | 8711500482464 | 8727900391220 | - | 5x10 |



Festoon T15x43 15W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13850CP | 24 | 15 | SV8,5 | 48288428 | 8 711500 482884 | 8711500482891 | 8727900391244 | - | 5x10 |



Festoon T15x43 18W



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13807CP | 24 | 18 | SV8,5 | 48294528 | 8 711500 482945 | 8711500482952 | 8727900391237 | - | 5x10 |



Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13597CP | 24 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48384328 | 8 711500 483843 | 8711500483850 | 8727900390797 | - | 5x10 |



Bax 8,5d/2 grey



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 13598CP | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48390428 | 8 711500 483904 | 8711500483911 | 8727900390827 | - | 5x10 |



Bax 8,5d brown



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 24032CP | 24 | 1.2 | B8,5d | 48852728 | 8 711500 488527 | 8711500488534 | 8727900391077 | - | 5x10 |



Bax 8,5d/2 yellow



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------------|
| 24029CP | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48402428 | 8 711500 484024 | 8711500484031 | 8727900391190 | - | 5x10 |



Zestawy



Zestawy

żarówek zapasowych
do samochodów
osobowych i
ciężarowych oraz
zestawy do renowacji
reflektorów głównych

Ze względów **bezpieczeństwa** w samochodach poruszających się po drogach europejskich **należy** przewozić **zapasowy zestaw homologowanych żarówek** do świateł samochodowych. Przepisy o ruchu drogowym w niektórych krajach europejskich nakładają na kierujących samochodami obowiązek przewożenia dodatkowych żarówek. Przyczynia się to do **poprawy bezpieczeństwa** na drodze, ponieważ zawsze można szybko **wymienić** przepaloną żarówkę.

Nasz **zestaw do renowacji reflektorów** sprawi, że Twój samochód lub motocykl będzie wyglądał jak nowy. To **ekonomiczna alternatywa** dla całkowitej wymiany reflektorów.



Zestawy zapasowe 12V

Easy Kit H1



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55472EKKM | 12 | - | - | 69551928 | 8 727900 695519 | - | 8727900695533 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|
| Liczba | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Easy Kit H4



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55473EKKM | 12 | - | - | 69555728 | 8 727900 695557 | - | 8727900695571 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|
| Liczba | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Easy Kit H7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55474EKKM | 12 | - | - | 69558828 | 8 727900 695588 | - | 8727900695601 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|
| Liczba | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Easy Kit H1/H7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55475EKKM | 12 | - | - | 69562528 | 8 727900 695625 | - | 8727900695656 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|
| Liczba | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Zestawy zapasowe 12V

Essential Box H1



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55717EBKM | 12 | - | - | 70032928 | 8 727900 700329 | - | 8727900700336 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|----------|----------|
| Liczba | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Essential Box H4



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55718EBKM | 12 | - | - | 70034328 | 8 727900 700343 | - | 8727900700350 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|----------|----------|
| Liczba | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Essential Box H7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55719EBKM | 12 | - | - | 70036728 | 8 727900 700367 | - | 8727900700374 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|----------|----------|
| Liczba | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Essential Box H1/H7



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55720EBKM | 12 | - | - | 70038128 | 8 727900 700381 | - | 8727900700398 | ECE | 5 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-------|-----|----------|----------|----------|
| Liczba | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zestawy zapasowe 24V

MiniKit H4 MasterDuty



| umer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|-------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55554SKMDKM | 24 | - | - | 69586130 | 8 727900 695861 | - | 8727900695885 | ECE | 10 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H4 | H7 | P21W | R5W | R10W | C5W | T4W | Fuse15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|--------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|---------|----------|----------|
| Liczba | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MiniKit H7 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55555SKMDKM | 24 | - | - | 69590830 | 8 727900 695908 | - | 8727900695939 | ECE | 10 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H4 | H7 | P21W | R5W | R10W | C5W | T4W | Fuse15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|--------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|---------|----------|----------|
| Liczba | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MaxiKit H4 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55559LKMDKM | 24 | - | - | 69684494 | 8 727900 696844 | - | 8727900696851 | ECE | 4 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H4 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|--------------|----|------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|
| Liczba | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

MaxiKit H7 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55560LKMDKM | 24 | - | - | 69686894 | 8 727900 696868 | - | 8727900696875 | ECE | 4 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H7 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|--------------|----|------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|
| Liczba | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 55561LKMDKM | 24 | - | - | 69688294 | 8 727900 696882 | - | 8727900696899 | ECE | 4 |

Zawartość

| Rodzaj lampy | H1 | H7 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|--------------|----|----|------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|
| Liczba | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |



Zestaw do renowacji reflektorów

Powierzchnia Twojego reflektora jak nowa!

- Nawet 100% większa przejrzystość i redukcja efektu oślepienia
- Bezpieczniejsza jazda w nocy
- Usuwa matowe i żółte przebarwienia powstałe na skutek działania promieni UV i zabrudzeń
- Profesjonalny efekt bez specjalistycznych narzędzi w 30 minut
- Wysoka jakość i oszczędność 2-letnia gwarancja ochrony przed promieniami UV

Usuwa matowe i żółte przebarwienia z powierzchni reflektorów i przywraca im fabryczną **przejrzystość**, poprawiając **bezpieczeństwo jazdy**. Soczewki reflektorów z czasem blakną i utleniają się od ciągłego kontaktu z czynnikami pogodowymi, a także zarysowują się w wyniku drobnych uderzeń.



Przed



Po



| Numer zamówieniowy | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| HRK00XM | 39976931 | 8 727900 399769 | - | 8727900399776 | - | 6 |

Ksenon



Lampy

ksenonowe do samochodów
osobowych i ciężarowych




Jakiej lampy ksenonowej potrzebujesz?





Zwiększona jasność


Do **150%** większa widoczność*


Xenon X-tremeVision gen2



Standard 

Xenon X-tremeVision gen2 


Wydajność wiązki 


Barwa światła Do **4800 K**
Standard: 4150 K 


Dostępne jako D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S


Idealna jako zamiennik


Xenon Vision



Standard 

Xenon Vision 

Wydajność wiązki 


Barwa światła Do **4300 K**
Standard: 4150 K 


Dostępne jako D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S


Unikalny styl


Efekt jednolitego światła LED


Xenon WhiteVision gen2



Standard 

Xenon WhiteVision gen2 

Wydajność wiązki 

Barwa światła Do **5000 K**
Standard: 4150 K 

Dostępne jako D1S, D2S, D2R, D3S

Wydłużona żywotność

Gwarancja spokoju **4 + 3** lata

Xenon LongerLife**



Standard 

4 + 3 lata gwarancji 

Wydajność wiązki 

Okres eksploatacji Do **7** lata 

Dostępne jako D1S, D2S, D2R

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność; za wyjątkiem żarówek D5S, które zapewniają do 120% większą widoczność).

** Mogą być niedostępne w niektórych krajach. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision gen2

Nasza najjaśniejsza lampa ksenonowa

- **Optymalna wydajność świetlna**
- **Nawet 150% większa widoczność***
- **Maksymalne bezpieczeństwo i widoczność**
- **Przeznaczona dla wymagających kierowców**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 to najnowsze osiągnięcie **technologii ksenonowej**. Oferuje wiązkę światła o **najlepszych parametrach** i maksymalną widoczność. Oznacza to niezrównaną wydajność świetlną i **wyjątkowy komfort jazdy**.

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność; (za wyjątkiem żarówek D5S, które zapewniają do 120% większą widoczność)).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1



Dostępne jako



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy **63**



Jazda – Twój styl życia

Xenon WhiteVision gen2

Efekt wyjątkowej bieli LED

- **Jednolite i intensywnie białe światło jak w LED**
- **Idealne dopasowanie do oświetlenia LED pojazdu**
- **Do 5000 K białego, jasnego światła na drodze**
- **Nawet 120% większa widoczność***
- **Dopuszczone do użytku na drogach**

Lampy Philips Xenon WhiteVision gen2 zapewniają **intensywnie białe oświetlenie** pojazdu i jaśniejsze, jednolite białe światło na drodze.

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1



Dostępne jako



D1S



D2S



D2R



D3S

4 lata gwarancji +3

Xenon LongerLife

Najdłuższa gwarancja skuteczności

Po wyposażeniu swojego samochodu w lampy ksenonowe LongerLife będziesz cieszyć się jazdą bez obawy o awarię świateł aż do 7 lat. Lampy Philips Xenon LongerLife są standardowo objęte **4-letnią gwarancją**. Jednak rejestrując zakupiony produkt on-line, możesz przedłużyć gwarancję o **kolejne 3 lata**.

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako



D1S



D2S



D2R



3 proste czynności — 3 lata bezpłatnej gwarancji

Zarejestruj się na stronie www.philips.com/xenonwarranty, w terminie do 30 dni od daty zakupu



1 Przejdź na stronę www.philips.co.uk/xenonwarranty i potwierdź oryginalność zakupionego produktu marki Philips za pomocą kodu na naklejce będącej certyfikatem autentyczności.



2 Uzupełnij formularz danych osobowych, wskaż miejsce dokonania zakupu i przedstaw dowód zakupu.



3 Wydrukuj i zachowaj dokument potwierdzający przyznanie gwarancji na okres 7 lat wraz z dowodem zakupu.



Teraz możesz jeździć, nie martwiąc się o awarię oświetlenia przez 7 najbliższych lat!



Xenon Vision

Idealna jako zamiennik

- **Technologia wymiany pojedynczej lampy:** nowa lampa dopasowuje swoją temperaturę barwową do koloru niezmienionej lampy
- **Ekonomiczne rozwiązanie**
- **Barwa światła 4300K (homologowana)**

Technologia Philips Xenon Vision umożliwia wymianę tylko jednej lampy, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego odcienia światła w obu reflektorach.



Standard



Xenon Vision

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1



Dostępne jako





Lampy ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

Ksenon

D1S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85415VIS1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36489733 | 8 727900 364897 | - | 8727900364903 | ECE | 2 |
| 85415VIC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36473633 | 8 727900 364736 | - | 8727900364743 | ECE | 2 |

D1S X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85415XV2S1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37697533 | 8 727900 376975 | - | 8727900376982 | ECE | 2 |
| 85415XV2C1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37701933 | 8 727900 377019 | - | 8727900377026 | ECE | 2 |

D1S LongerLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85415SYS1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37246533 | 8 727900 372465 | - | 8727900372472 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37516933 | 8 727900 375169 | - | 8727900375176 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37250233 | 8 727900 372502 | - | 8727900372519 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37522033 | 8 727900 375220 | - | 8727900375237 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | |

D1S WhiteVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85415WHV2S1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36072133 | 8 727900 360721 | - | 8727900377248 | ECE | 2 |
| 85415WHV2C1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37725533 | 8 727900 377255 | - | 8727900377262 | ECE | 2 |

D1R Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85409VIC1 | 85 | 35 | PK32d-3 | 36475033 | 8 727900 364750 | - | 8727900364767 | ECE | 2 |

D2S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85122VIS1 | 85 | 35 | P32d-2 | 36491033 | 8 727900 364910 | - | 8727900364927 | ECE | 2 |
| 85122VIC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 36477433 | 8 727900 364774 | - | 8727900364781 | ECE | 2 |

D2S X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85122XV2S1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37703333 | 8 727900 377033 | - | 8727900377040 | ECE | 2 |
| 85122XV2C1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37707133 | 8 727900 377071 | - | 8727900377088 | ECE | 2 |

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

D2S LongerLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85122SYS1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37254033 | 8 727900 372540 | - | 8727900372557 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37518333 | 8 727900 375183 | - | 8727900375190 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37244133 | 8 727900 372441 | - | 8727900372458 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37524433 | 8 727900 375244 | - | 8727900375251 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | |

D2S WhiteVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85122WHV2S1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37727933 | 8 727900 377279 | - | 8727900377286 | ECE | 2 |
| 85122WHV2C1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37729333 | 8 727900 377293 | - | 8727900377309 | ECE | 2 |

D2R Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85126VIS1 | 85 | 35 | P32d-3 | 36493433 | 8 727900 364934 | - | 8727900364941 | ECE | 2 |
| 85126VIC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 36479833 | 8 727900 364798 | - | 8727900364804 | ECE | 2 |

D2R X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85126XV2S1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37709533 | 8 727900 377095 | - | 8727900377101 | ECE | 2 |
| 85126XV2C1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37711833 | 8 727900 377118 | - | 8727900377125 | ECE | 2 |

D2R LongerLife



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85126SYS1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37248933 | 8 727900 372489 | - | 8727900372496 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37520633 | 8 727900 375206 | - | 8727900375213 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37252633 | 8 727900 372526 | - | 8727900372533 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37526833 | 8 727900 375268 | - | 8727900375275 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | |

D2R WhiteVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 85126WHV2S1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37731633 | 8 727900 377316 | - | 8727900377323 | ECE | 2 |
| 85126WHV2C1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37733033 | 8 727900 377330 | - | 8727900377347 | ECE | 2 |

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

D3S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42403VIS1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 36495833 | 8 727900 364958 | - | 8727900364965 | ECE | 2 |
| 42403VIC1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 36481133 | 8 727900 364811 | - | 8727900364828 | ECE | 2 |

D3S X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42403XV2S1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37713233 | 8 727900 377132 | - | 8727900377149 | ECE | 2 |
| 42403XV2C1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37717033 | 8 727900 377170 | - | 8727900377187 | ECE | 2 |

D3S WhiteVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42403WHV2S1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37735433 | 8 727900 377354 | - | 8727900377361 | ECE | 2 |
| 42403WHV2C1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37737833 | 8 727900 377378 | - | 8727900377385 | ECE | 2 |

D3R Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42306VIC1 | 42 | 35 | PK32d-6 | 36483533 | 8 727900 364835 | - | 8727900364842 | ECE | 2 |

D4S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42402VIC1 | 42 | 35 | P32d-5 | 36485933 | 8 727900 364859 | - | 8727900364866 | ECE | 2 |

D4S X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42402XV2S1 | 42 | 35 | P32d-5 | 37719433 | 8 727900 377194 | - | 8727900377200 | ECE | 2 |
| 42402XV2C1 | 42 | 35 | P32d-5 | 37721733 | 8 727900 377217 | - | 8727900377224 | ECE | 2 |

D4R Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 42406VIC1 | 42 | 35 | P32d-6 | 36487333 | 8 727900 364873 | - | 8727900364880 | ECE | 2 |

D5S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12410C1 | 12 | 25 | PK32d-7 | 36981633 | 8 727900 369816 | - | 8727900369823 | ECE | 2 |

D5S X-tremeVision gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12410XV+C1 | 12/24 | 25 | PK32d-7 | 35392133 | 8 727900 353921 | - | 8719018005090 | ECE | 2 |

D8S Vision



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12411C1 | 42 | 25 | PK32d-1 | 00467333 | 8 719018 004673 | - | 8719018004680 | ECE | 2 |



LED



Oświetlenie do
**samochodów osobowych
i ciężarowych**



Jakich źródeł światła LED potrzebujesz?



Nowość

Oświetlenie LED o **wydajności OEM**

Ultinon Pro9000


Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
lat


+3
rozszerzona
gwarancja




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nowość

Idealne połączenie **wydajności i trwałości**

Ultinon Pro5000

LED klasy
motoryzacyjnej

2
lat


+1
rozszerzona
gwarancja



Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Zmień oświetlenie
swojego samochodu


Ultinon Essential




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* Dotyczy Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] i FOG [≈H8/H11/H16].

** W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych. Do +200% dla Ultinon Pro9000 HL [≈H1] i [≈H3].



Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.



Oświetlenie typu LED retrofit do samochodów osobowych i ciężarowych

LED



Ultinon Pro9000

Oryginalna wydajność samochodowa w technologii LED

- **Ekskluzywna** technologia LED używana przez producentów samochodów dzięki użyciu chipów Lumileds TopContact LED*
- Do **250% jaśniejsze** **jednorodne** światło**
- Temperatura barwowa do **5 800 K** zapewnia **chłodne białe światło**
- **Optymalna wiązka** światła dla najlepszej widoczności znaków drogowych
- **IP65**: pyłoszczelne i wodoodporne
- Unikalne technologie Philips zarządzania ciepłem
- Technologia **SafeBeam** zapewniająca nieoślepiającą jazdę
- Żywotność do **5000 godzin**
- **Duża kompatybilność** z głównymi modelami samochodów
- **Rozszerzona gwarancja** do **5 lat**

*Z wyjątkiem żarówek typu: H1 i H3.

**W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych



Standardowe oświetlenie halogenowe



Ultinon Pro9000

Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)



2 lata
+3 rozszerzona gwarancja



Dostępne w



LED-HL [≈H1]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]





Oświetlenie typu LED retrofit do samochodów osobowych i ciężarowych

LED



Ultinon Pro5000

Idealne połączenie wydajności i trwałości

- Nawet o **+160%** jaśniejsze światło* dla doskonałej widoczności
- Temperatura barwowa do **5 800 K** dla **czystego białego światła**
- Technologia **SafeBeam** zapewniająca nieoślepiającą jazdę
- Żywotność do **3000 godzin**
- **Duża kompatybilność** z głównymi modelami samochodów
- **Rozszerzona gwarancja** do **3 lat.***

*W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych.



Standardowe oświetlenie halogenowe



Ultinon Pro5000

Dostępne w



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]

Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)





Ultinon Essential

Wyróżnij się z tłumu

- **Temperatura barwowa do 6500 K** zapewnia stylowe białe światło
- Niezawodna trwałość z **podwójnym systemem odprowadzania ciepła**
- Kompaktowa **konstrukcja typu „wszystko w jednym”** dla łatwej instalacji "podłącz i jedź"
- Wysoka jasność z precyzyjną wiązką
- Kompatybilne z głównymi modelami pojazdów
- **Długotrwała wydajność**



Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)



Dostępne w



HL [=H1]



HL [=H3]



HL [=H4]



HL [=H7]



HL [=H11]



FG
[=H8/H11/H16]



HL [=HIR2]



HL [=HB3/HB4]



Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Adapter CANbus

- Zapobiegaj ostrzeżeniom o przepalanej żarówce na desce rozdzielczej
- W przypadku żarówek sygnalizacyjnych, zapobiega ich migotaniu
- Łatwa instalacja
- Kompatybilny ze wszystkimi seriami Philips LED


Dostępne w



HL [=H4]
HL [=H7]
HL [=H8/H11/H16]



SL [=5W]
SL [=21W]



Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)



Adapter CANbus Light Repair

- Zapobiega migotaniu świateł
- Łatwa instalacja
- Kompatybilny ze wszystkimi seriami Philips LED

Dostępne w opakowaniu X2 (2szt.)



Dostępne w



HL [=H1]
HL [=H7]





Oświetlenie typu LED retrofit dla samochodów osobowych i ciężarowych

LED

Źródła LED i ich funkcje



Oświetlenie główne



Przednie światła przeciwmgielne



Przednie światła postojowe



Kierunkowskazy przednie




Oświetlenie deski rozdzielczej



Oświetlenie wewnętrzne


Ultinon Pro9000 HL




X-tremeUltinon LED




Ultinon Pro5000 HL




Ultinon LED



Ultinon Essential HL




Ultinon Pro3000 SL



Adaptery LED



Adaptery LED



*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu





Oświetlenie schowka



Tyłne światła postojowe



Kierunkowskazy tylne



Tyłne światło przeciwmgiełne



Oświetlenie bagażnika



Oświetlenie tablicy rejestracyjnej



Trzecie światło stop



Światła stop



Światło cofania

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, 6000K | SL-RED [≈P21/5W] RED | SL-AMBER [≈PY21W] CAN bus*, AMBER | SL-RED [≈P21W] RED | IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, 6000K | SL-WHITE [≈W5W] 6000K, 8000K | SL-RED [≈P21W] RED | SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED | SL-WHITE [≈P21W] WHITE |
| IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K | SL-RED [≈W21/5W] RED | SL-AMBER [≈WY21W] CAN bus*, AMBER | SL-RED [≈W21W] RED | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K | SL-RED [≈W21W] RED | SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED | SL-WHITE [≈W21W] WHITE |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, 6000K | SL-RED [≈P21/5W] RED | SL-AMBER [≈PY21W] CAN bus*, AMBER | SL-RED [≈P21W] RED | IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, 6000K | SL-WHITE [≈W5W] 6000K | SL-RED [≈P21W] RED | SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED | SL-WHITE [≈P21W] WHITE |
| IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K | SL-RED [≈W21/5W] RED | SL-AMBER [≈WY21W] CAN bus*, AMBER | SL-RED [≈W21W] RED | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K | SL-RED [≈W21W] RED | SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED | SL-WHITE [≈W21W] WHITE |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K | SL-RED [≈P21/5W] RED | SL-RED [≈P21W] RED | IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K | SL-WHITE [≈W5W] 6000K | SL-RED [≈P21W] RED | SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED | SL-WHITE [≈P21W] WHITE |
| IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K | SL-RED [≈W21/5W] RED | SL-RED [≈W21W] RED | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K | SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K | SL-RED [≈W21W] RED | SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED | SL-WHITE [≈W21W] WHITE |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Oświetlenie typu LED retrofit do samochodów osobowych i ciężarowych

LED

12V/24V Oświetlenie główne LED

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11258U90CW2 | 12/24 | 18 | P14,5s | 00714831 | 8 719018 007148 | - | 8719018007155 | - | 6 |

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11258U50CW2 | 12/24 | 15 | P14,5s | 00778031 | 8 719018 007780 | - | 8719018007797 | - | 6 |

HL [≈H1] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11258UE2X2 | 12/24 | 19 | P14,5s | 00330031 | 8 719018 003300 | - | 8719018003317 | - | 6 |

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11336U90CW2 | 12/24 | 18 | PK22s | 00726131 | 8 719018 007261 | - | 8719018007278 | - | 6 |

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11336U50CW2 | 12/24 | 15 | PK22s | 00790231 | 8 719018 007902 | - | 8719018007919 | - | 6 |

HL [≈H3] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11336UE2X2 | 12/24 | 19 | PK22s | 00332431 | 8 719018 003324 | - | 8719018003331 | - | 6 |

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11342U90CW2 | 12/24 | 18 | P43t-38 | 00718631 | 8 719018 007186 | - | 8719018007193 | - | 6 |

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11342U50CW2 | 12/24 | 15 | P43t-38 | 00782731 | 8 719018 007827 | - | 8719018007834 | - | 6 |

HL [≈H4] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11342UE2X2 | 12/24 | 21 | P43t-38 | 00318831 | 8 719018 003188 | - | 8719018003195 | - | 6 |

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11972U90CW2 | 12/24 | 18 | PX26d | 00720931 | 8 719018 007209 | - | 8719018007216 | - | 6 |

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11972U50CW2 | 12/24 | 15 | PX26d | 00784131 | 8 719018 007841 | - | 8719018007858 | - | 6 |

HL [≈H7] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11972UE2X2 | 12/24 | 20 | PX26d | 00320131 | 8 719018 003201 | - | 8719018003218 | - | 6 |

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11362U90CW2 | 12/24 | 18 | PGJ19-2 | 00716231 | 8 719018 007162 | - | 8719018007179 | - | 6 |

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11362U50CW2 | 12/24 | 15 | PGJ19-2 | 00780331 | 8 719018 007803 | - | 8719018007810 | - | 6 |

HL [≈H11] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11362UE2X2 | 12/24 | 24 | PGJ19-2 | 00328731 | 8 719018 003287 | - | 8719018003294 | - | 6 |

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11366U90CW2 | 12/24 | 15 | PGJ19-1/2/3 | 00712431 | 8 719018 007124 | - | 8719018007131 | - | 6 |

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11366U50CW2 | 12/24 | 12 | PGJ19-1/2/3 | 00776631 | 8 719018 007766 | - | 8719018007773 | - | 6 |

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-------------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11366UE2X2 | 12/24 | 24 | PGJ19-1/2/3 | 00322531 | 8 719018 003225 | - | 8719018003232 | - | 6 |

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11012U90CW2 | 12/24 | 20 | PX22d | 00724731 | 8 719018 007247 | - | 8719018007254 | - | 6 |

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11012U50CW2 | 12/24 | 16 | PX22d | 00788931 | 8 719018 007889 | - | 8719018007896 | - | 6 |

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|---------|----------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11012UE2X2 | 12/24 | 24 | PX22d | 00326331 | | - | 8719018003270 | - | 6 |

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-----------|----------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11005U90CW2 | 12/24 | 20 | P20d/P22d | 00722331 | | - | 8719018007230 | - | 6 |

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-----------|----------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11005U50CW2 | 12/24 | 16 | P20d/P22d | 00786531 | | - | 8719018007872 | - | 6 |

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|----|-----------|----------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11005UE2X2 | 12/24 | 24 | P20d/P22d | 00324931 | | - | 8719018003256 | - | 6 |



Oświetlenie typu LED retrofit do samochodów osobowych i ciężarowych

LED

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED 12V

IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 129404000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39714730 | 8 727900 397147 | - | 8727900397154 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 129416000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39716130 | 8 727900 397161 | - | 8727900397178 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11860ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05037330 | 8 719018 050373 | - | 8719018050380 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11860U30CWB1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00674530 | 8 719018 006745 | - | 8719018006752 | - | 10 |

IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 128584000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39706230 | 8 727900 397062 | - | 8727900397079 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 128596000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39708630 | 8 727900 397086 | - | 8727900397093 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11854ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05039730 | 8 719018 050397 | - | 8719018050403 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11854U30CWB1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00676930 | 8 719018 006769 | - | 8719018006776 | - | 10 |

IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 129454000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39710930 | 8 727900 397109 | - | 8727900397116 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 129466000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39712330 | 8 727900 397123 | - | 8727900397130 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11864ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05041030 | 8 719018 050410 | - | 8719018050427 | - | 10 |

SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11864U30CWB1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00678330 | 8 719018 006783 | - | 8719018006790 | - | 10 |

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 127994000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39594530 | 8 727900 395945 | - | 8727900395952 | - | 10 |

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|---------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11961ULW4X2 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 5083030 | 8 719018 050830 | - | 8719018050847 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 127996000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39596930 | 8 727900 395969 | - | 8727900395976 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11961ULWX2 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05031130 | 8 719018 050311 | - | 8719018050328 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11961U30CWB2 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 00694330 | 8 719018 006943 | - | 8719018006950 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|-----------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 127998000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39598330 | 8 727900 395983 | - | 8727900395990 | - | 10 |

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11499XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8 719018 051516 | - | 8719018051523 | - | 10 |

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11499ULRX2 | 12 | 0.4/2.7 | BAY15d | 05025030 | 8 719018 050250 | - | 8719018050267 | - | 10 |

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11499U30RB2 | 12 | 0.8/1.75 | BAY15d | 00682030 | 8 719018 006820 | - | 8719018006837 | - | 10 |

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498XURX2 | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8 719018 051578 | - | 8719018051585 | - | 10 |

SL-RED [≈P21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498ULRX2 | 12 | 2.7 | BA15s | 05023630 | 8 719018 050236 | - | 8719018050243 | - | 10 |

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498U30RB2 | 12 | 1.75 | BA15s | 00640030 | 8 719018 006400 | - | 8719018006417 | - | 10 |

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498XUWX2 | 12/24 | 2.7 | BA15S | 05145530 | 8 719018 051455 | - | 8719018051486 | - | 10 |

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498ULWX2 | 12 | 1.95 | BA15s | 05035930 | 8 719018 050359 | - | 8719018050366 | - | 10 |

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498U30CWB2 | 12 | 1.75 | BA15s | 00680630 | 8 719018 006806 | - | 8719018006813 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065XUWX2 | 12/24 | 1.7 | W3x16d | 05146230 | 8 719018 051462 | - | 8719018051479 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065ULWX2 | 12 | 1.95 | W3x16d | 05033530 | 8 719018 050335 | - | 8719018050342 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065U30CWB2 | 12 | 1.75 | W3x16d | 00684430 | 8 719018 006844 | - | 8719018006851 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066XUWX2 | 12/24 | 0.3/1.8 | w3x16q | 05149330 | 8 719018 051493 | - | 8719018051509 | - | 10 |

SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065XURX2 | 12/24 | 2.1 | W3x16d | 05153030 | 8 719018 051530 | - | 8719018051547 | - | 10 |

SL-RED [≈W21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065ULRX2 | 12 | 2.7 | W3x16d | 05027430 | 8 719018 050274 | - | 8719018050281 | - | 10 |

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065U30RB2 | 12 | 1.75 | W3x16d | 00686830 | 8 719018 006868 | - | 8719018006875 | - | 10 |

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8 719018 051554 | - | 8719018051561 | - | 10 |

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066ULRX2 | 12 | 2.7 | W3x16q | 05029830 | 8 719018 050298 | - | 8719018050304 | - | 10 |

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066U30RB2 | 12 | 0.8/1.75 | W3x16q | 00642430 | 8 719018 006424 | - | 8719018006431 | - | 10 |

SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065XUAXM | 12 | 1.8 | W3x16d | 05161530 | 8 719018 051615 | - | 8719018051622 | - | 10 |

SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065ULAX2 | 12 | 0.75 | W3x16d | 05075530 | 8 719018 050755 | - | 8719018050762 | - | 10 |

SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498XUAXM | 12 | 1.8 | BAU15s | 05159230 | 8 719018 051592 | - | 8719018051608 | - | 10 |

SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498ULAX2 | 12 | 0.75 | BAU15s | 05073130 | 8 719018 050731 | - | 8719018050748 | - | 10 |

Adaptory LED

CANbus adapter dla LED- T10 [≈W5W]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 12956X2 | 12 | 5 | - | 39722230 | 8 727900 397222 | - | 8727900397239 | - | 10 |

CANbus adapter dla LED-RED/WHITE [≈P21W]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18957X2 | 12 | 21 | - | 39587730 | 8 727900 395877 | - | 8727900395884 | - | 10 |

CANbus adapter dla LED-HL [≈H4]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18960C2 | 12 | 10 | - | 39809030 | 8 727900 398090 | - | 8727900398106 | - | 10 |

CANbus adapter dla LED-HL [≈H7]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18952C2 | 12 | 10 | - | 05064930 | 8 719018 050649 | - | 8719018050656 | - | 10 |

CANbus adapter dla LED-FOG [≈H8/H11/H16]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18954C2 | 12 | 10 | - | 05066330 | 8 719018 050663 | - | 8719018050670 | - | 10 |

CANbus adapter Light Repair dla LED-HL [≈H1]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18962C2 | 12 | 10 | - | 00283930 | 8 719018 002839 | - | 8719018002846 | - | 10 |

CANbus adapter Light Repair dla LED-HL [≈H7]



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 18961C2 | 12 | 10 | - | 00281530 | 8 719018 002815 | - | 8719018002822 | - | 10 |



Oświetlenie typu LED retrofit do samochodów osobowych i ciężarowych

LED



Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED 24V

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 249446000KX1 | 24 | 1 | SV8,5 | 39718530 | 8 727900 397185 | - | 8727900397192 | - | 10 |

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|----|---|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 249466000KX1 | 24 | 1 | SV8,5 | 39720830 | 8 727900 397208 | - | 8727900397215 | - | 10 |

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498XUWX2 | 12/24 | 2.7 | BA15S | 05145530 | 8 719018 051455 | - | 8719018051486 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065XUWX2 | 12/24 | 1.7 | W3x16d | 05146230 | 8 719018 051462 | - | 8719018051479 | - | 10 |

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066XUWX2 | 12/24 | 0.3/1.8 | W3x16q | 05149330 | 8 719018 051493 | - | 8719018051509 | - | 10 |

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11498XURX2 | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8 719018 051578 | - | 8719018051585 | - | 10 |

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11499XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8 719018 051516 | - | 8719018051523 | - | 10 |

SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11065XURX2 | 12/24 | 2.1 | W3x16d | 05153030 | 8 719018 051530 | - | 8719018051547 | - | 10 |

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|--------------------|-------|---------|---------|----------|-----------------|------|---------------|-----|---------------------|
| 11066XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8 719018 051554 | - | 8719018051561 | - | 10 |

Informacje o technologii oświetleniowej

■ Asymetryczne wiązki

Asymetryczny układ wiązek światła stosowany w światłach mijania. Dłuższa wiązka oświetla pas ruchu, po którym porusza się kierujący, natomiast krótsza — pas o kierunku przeciwnym. Dzięki temu zapobiega się oślepieniu kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

■ CeraLight

System chłodzenia z wykorzystaniem materiału ceramicznego w celu lepszego zabezpieczenia przed ciepłem i wibracjami.

■ Certyfikat IP65

Ochrona przed kurzem i rozpryskami wody poprawia trwałość

■ D(...)

Element nazewnictwa lamp ksenonowych HID. **D** oznacza wyładowanie (od ang. discharge). Dostępne typy: **D1S**, **D1R**, **D2S**, **D2R**, **D3S**, **D3R**, **D4S**, **D4R** oraz **D5S**.

D1 i **D2** — pierwsze lampy wprowadzone w 1991 r.;

D3 i **D4** — lampy pozbawione rtęci, które zastąpiły modele D1 i D2.

Lampy D1 i D3 są wyposażone w elektroniczny zapłonnik.

Lampy typu **S** stosuje się z systemami projektorowymi (soczewkowymi). Wersja **R** jest przeznaczona do otwartych odbłyśników. Lampy tego typu są pokryte specjalną warstwą zabezpieczającą, która chroni przed efektem olśnienia. Lampa **D5S** ma moc 25W i jest wyposażona w zapłonnik i statecznik.

■ DOT

Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (ang. Department of Transportation — DOT) zajmujący się nadzorowaniem ruchu drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego na poziomie federalnym, a także wykonywaniem innych czynności administracyjnych związanych z transportem. Pełni podobne funkcje jak Europejska Komisja Gospodarcza (EKG).

■ DRL

Światła do jazdy dziennej (ang. Daytime Running Lights — DRL).

■ ECE

Europejska Komisja Gospodarcza. Jedna z pięciu regionalnych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z siedzibą w Genewie. Przyczynia się do poprawy skuteczności działań ONZ poprzez wdrażanie projektów bazujących na ustaleniach osiągniętych podczas konferencji i szczytów ONZ. EKG odpowiada za harmonizowanie specyfikacji technicznych pojazdów. Normy, które opracowuje, są stosowane w wielu krajach, również poza Europą.

■ ECE R

Norma Europejskiej Komisji Gospodarczej. Przykłady z zakresu oświetlenia pojazdów:

R37 Żarnikowe źródła światła

R99 Gazowo-wyładowcze źródła światła

R48 Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizujących

■ Elektrody

W lampach wyładowczych są to przewodniki elektryczne ustawione naprzeciwko siebie, zatopione w jarzniku wypełnionym ksenonem.

Miedzy nimi powstaje łuk elektryczny emitujący światło.

■ Festoon

Lampa w kształcie rurki o stykach znajdujących się po obydwu stronach, np. C5W. Najczęściej stosuje się je do oświetlenia wnętrza kabiny lub podświetlenia tablic rejestracyjnych.

■ Filtr UV

Szkló pochłaniające szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez żarnik lub łuk elektryczny. Filtry UV są obowiązkowe we wszystkich żarówkach samochodowych dopuszczonych do użycia przez EKG. Bez nich światło mogłoby uszkodzić materiał, z którego jest wykonany reflektor.

Patrz także: szkło kwarcowe.

■ H(...)

Element nazewnictwa lamp halogenowych.

H oznacza halogen. Lampy numeruje się kolejno.

Do najpopularniejszych typów należą:

H1 — pierwsza lampa halogenowa (jeden żarnik).

H4 — lampa z dwoma żarnikami stosowana w światłach mijania i światłach drogowych.

H7 — najpopularniejsza lampa halogenowa w Europie.

Stosowana w światłach mijania, drogowych i przeciwmgłowych.

■ Halogen

Gaz (fluorowec) służący do inicjowania procesu halogenowego wewnątrz żarówki. W czasie świecenia lampy halogenowej cząsteczki wolframu odparowują z żarnika, aby następnie połączyć się z cząsteczkami halogenu i ostatecznie opaść z powrotem na żarnik. Wydłuża to żywotność lampy i pozwala na pracę z większą intensywnością. Lampy halogenowe mają bańkę wypełnioną halogenem pod ciśnieniem. Lampy konwencjonalne najczęściej zawierają próżnię.

■ HB(...)

Nazwa stosowana przez EKG na określenie północnoamerykańskich typów lamp dopuszczonych do stosowania na terenie Europy. Na przykład: HB3 odnosi się do lamp typu 9005, natomiast HB4 — do lamp typu 9006.

■ Hg

Symbol chemiczny rtęci (łac. hydrargyrum). W porównaniu z tradycyjnymi żarówkami energooszczędnymi dopuszczonymi do użytku domowego ksenonowe lampy typu D1 i D2 zawierają około dwóch trzecich rtęci mniej. Lampy typu D3, D4 i D5 są jej całkowicie pozbawione.

■ HID

Wyładowanie dużej intensywności. Prawidłowa nazwa tzw. żarówki ksenonowej to lampa wyładowcza dużej intensywności. **Patrz także:** lampa wyładowcza, układ oświetlenia ksenonowego.

■ HiPerVision

Seria wyjątkowo kompaktowych lamp sygnalizacyjnych z precyzyjnymi żarnikami i długim czasem eksploatacji. Do użycia w światłach sygnalizacyjnych, lampach przeciwmgłowych i światłach do jazdy dziennej.

■ Jakość dla branży motoryzacyjnej

Produkty firmy Philips w jakości dla branży motoryzacyjnej są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi normami kontroli jakości (w tym odpowiednimi normami ISO), co zapewnia niezmiennie wysokie standardy produkcji.

■ Jarznik

Jarznik jest to szklany element lampy halogenowej lub ksenonowej HID, w którym zachodzą procesy emitujące światło. Zbudowany jest z twardego szkła kwarcowego, a w jego wnętrzu znajduje się żarnik i dwie elektrody.

■ Kandela (cd)

Jednostka światłości źródła światła, będąca miarą jasności strumienia świetlnego emitowanego w danym kierunku przez źródło światła.

■ Kelwin (K)

Jednostka temperatury w skali absolutnej, gdzie 0 (-273,15°C) oznacza temperaturę, w której ustają wszystkie drgania elementów układu termodynamicznego. W przypadku oświetlenia używa się tej skali do opisu temperatury barwowej światła. Im wyższa temperatura barwy, tym bielsze i chłodniejsze światło.

■ Ksenon (Xe)

Jeden z gazów szlachetnych. Powszechnie używany w lampach ksenonowych HID.

■ Lampa wyładowcza

Z technicznego punktu widzenia prawidłową nazwą dla lampy ksenonowej jest nazwa lampa wyładowcza dużej intensywności (ang. High-Intensity Discharge — HID). Światło, które emituje, powstaje w wyniku wyładowania elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami.

Patrz także: HID, światła ksenonowe.

■ LED

Dioda emitująca światło.

■ Luks (lx)

Jednostka natężenia oświetlenia. 1 luks = 1 lm/m².

Patrz także: natężenie oświetlenia.

■ Luksomierz

Przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia.

■ Lumen (lm)

Jednostka strumienia świetlnego.

■ Luminancja

Natężenie światła wyemitowanego w określonym kierunku przez daną płaszczyznę na jednostkę powierzchni, na przykład przez żarnik albo łuk elektryczny w lampie ksenonowej HID. Ważny wskaźnik określający ilość światła emitowanego przez reflektor i padającego na drogę. Jego jednostką jest kandela/m² (cd/m²).

■ Łuk elektryczny

Świecące wyładowanie elektryczne między dwiema elektrodami w lampie ksenonowej HID. W zasadzie przypomina piorun. Łuk elektryczny jest wytwarzany przez zapłonnik pod wysokim napięciem, stabilizowany i kontrolowany przez statecznik.

■ LUXEON®

Technologia CSP firmy Lumileds.

■ Napięcie instalacji

Napięcie instalacji elektrycznej w samochodzie.

W samochodach osobowych napięcie na złączach żarówek mieści się w zakresie 13–14 V. Zgodnie z normą ECE R37 oficjalne napięcie testowe dla halogenowych żarówek reflektorowych wynosi 13,2 V. W przypadku samochodów ciężarowych wyposażonych w instalację 24V napięcie testowe wynosi 28 V. Napięcie instalacji ma ogromny wpływ na trwałość żarników. Na ogół zwiększenie napięcia o 5% skraca żywotność żarówki o 50%.

■ Natężenie oświetlenia (lux)

W przeciwieństwie do strumienia świetlnego (wyrażanego w lumenach), który jest miarą całości światła wyemitowanego przez źródło, natężenie oświetlenia opisuje gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, np. fragment jezdni. Mierzy się go za pomocą luksomierza.

■ Okres eksploatacji (żywołność)

Informacja statystyczna wyrażająca częstotliwość występowania awarii danego odsetka żarówek działających pod określonym napięciem przez określony czas.

Przykład określania okresu eksploatacji:

Czas **B3**, jeśli statystycznie 3% próbki uległo awarii;

Czas **TC**, jeśli 63% próbki uległo awarii.

■ Oznakowanie E

Znak homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Cyfra będąca elementem oznaczenia wskazuje kraj, w którym udzielono homologacji.

Na przykład: E1 — Niemcy, E2 — Francja. Homologacja udzielona przez jednego członka EKG jest ważna we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Zwykle jest także uwzględniana w krajowych przepisach. Możliwe są niewielkie różnice.

■ Pb

Symbol chemiczny ołowiu (łac. plumbum). Żadna z lamp motoryzacyjnych marki Philips **nie zawiera ołowiu**.

■ Statecznik

Elektroniczny sterownik kontrolujący działanie ksenonowych lamp HID.

■ Strefa odcięcia

Granica między strefami jasności i ciemności słabej wiązki światła. Powyżej strefy odcięcia ilość emitowanego światła jest ograniczana w celu uniknięcia ryzyka oślepienia kierowców jadących z przeciwka.

■ Strumień świetlny (lumen)

Całkowita ilość światła emitowanego przez źródło we wszystkich kierunkach.

■ Szkło kwarcowe

Szkło odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę, stosowane w lampach halogenowych i ksenonowych HID. Jest pokryte specjalną powłoką blokującą szkodliwe światło ultrafioletowe (UV).

■ Światła ksenonowe

Reflektory z zamontowanymi lampami HID.

Patrz także: D(...), lampa wyładowcza, HID.

■ Technologia AirCool

Inteligentny system chłodzenia, odprowadzający ciepło z dala od kluczowych elementów modułu oświetleniowego (aktywne chłodzenie przy użyciu wentylatora).

■ Technologia AirFlux

Optymalne zarządzanie temperaturą zapewniające większą żywotność (chłodzenie pasywne przy użyciu radiatora).

■ Technologia SafeBeam

Technologia umożliwiająca kierowanie światła dokładnie na to miejsce na drodze, gdzie jest ono potrzebne.

■ Temperatura barwowa

Barwa światła wyrażona w kelwinach. Bazuje na barwie emitowanej przez tzw. ciało doskonale czarne, która zmienia się w zależności od temperatury.

■ Trzonek

Dolna część żarówki zapewniająca jej prawidłowe połączenie mechaniczne i elektryczne z reflektorem. Musi być wykonany precyzyjnie, aby zagwarantować odpowiednią asymetrię wiązek.

■ Układ oświetlenia ksenonowego

Kompletny układ oświetlenia ksenonowego składa się z lampy HID, zapłonnika wysokonapięciowego oraz statecznika kontrolującego łuk elektryczny.

■ Wedge base/Żarówka całoszklana

Żarówka ze szklaną podstawą, np. W5W. Stosowana w światłach pozycyjnych, kierunkowskazach bocznych i oświetleniu wewnętrznym.

■ Wolfram

Materiał, z którego wykonuje się żarnik i elektrody.

■ Zapłonnik wysokonapięciowy

Wytwarza impulsy wysokiego napięcia (ok. 20 000 V) umożliwiające powstanie łuku elektrycznego w lampie ksenonowej HID.

■ Żarnik

Spirala wykonana z wolframu, emitująca światło.

■ Zgodność z normami EMI

Normy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych obowiązujące w branży motoryzacyjnej.

Atrapy produktów

Odkryj idealne rozwiązanie antykradzieżowe dla Twojego sklepu



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Informacje do zamówień


| Opis | Numer zamówieniowy GOC | | EAN1 | EAN3 |
|--------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| 12V halogen | | | | |
| H4 RGT BF | 56865BF | 00596030 | 8719018005960 | 8719018005977 |
| H7 RGT BF | 56866BF | 00598430 | 8719018005984 | 8719018005991 |
| H4 RGT SF | 56873SF | 00606628 | 8719018006066 | 8719018006073 |
| H7 RGT SF | 56874SF | 00608028 | 8719018006080 | 8719018006097 |
| H1 XVP BF | 56859BF | 00584730 | 8719018005847 | 8719018005854 |
| H4 XVP BF | 56860BF | 00586130 | 8719018005861 | 8719018005878 |
| H7 XVP BF | 56861BF | 00588530 | 8719018005885 | 8719018005892 |
| H1 XVP SF | 56862SF | 00590828 | 8719018005908 | 8719018005915 |
| H4 XVP SF | 56863SF | 00592228 | 8719018005922 | 8719018005939 |
| H7 XVP SF | 56864SF | 00594630 | 8719018005946 | 8719018005953 |
| H1 WVU BF | 56869BF | 00600430 | 8719018006004 | 8719018006011 |
| H4 WVU BF | 56870BF | 00602830 | 8719018006028 | 8719018006035 |
| H7 WVU BF | 56871BF | 00604230 | 8719018006042 | 8719018006059 |
| H1 WVU SF | 56875SF | 00610328 | 8719018006103 | 8719018006110 |
| H4 WVU SF | 56876SF | 00612728 | 8719018006127 | 8719018006134 |
| H7 WVU SF | 56877SF | 00614128 | 8719018006141 | 8719018006158 |
| H1 LLECO BF | 56273BF | 26939830 | 8718696269398 | 8718696269404 |
| H4 LLECO BF | 56270BF | 26933630 | 8718696269336 | 8718696269343 |
| H7 LLECO BF | 56268BF | 26927530 | 8718696269275 | 8718696269282 |
| H4 LLECO SF | 56292SF | 39002528 | 8727900390025 | 8727900390032 |
| H1 LLECO SF | 56261SF | 26909128 | 8718696269091 | 8718696269107 |
| H7 LLECO SF | 56294SF | 39004928 | 8727900390049 | 8727900390056 |
| H1 VP BF | 56279BF | 26949730 | 8718696269497 | 8718696269503 |
| H4 VP BF | 56278BF | 26947330 | 8718696269473 | 8718696269480 |
| H7 VP BF | 56277BF | 26945930 | 8718696269459 | 8718696269466 |
| H1 VP SF | 56252SF | 39991228 | 8727900399912 | 8727900399929 |
| H4 VP SF | 56293SF | 39010028 | 8727900390100 | 8727900390117 |
| H7 VP SF | 56295SF | 39012428 | 8727900390124 | 8727900390131 |

| Opis | Numer zamówieniowy GOC | | EAN1 | EAN3 |
|---------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| Ksenon | | | | |
| D1S XV2 SF | 56643SF | 39655333 | 8727900396553 | 8727900396560 |
| D2S XV2 SF | 56644SF | 39657733 | 8727900396577 | 8727900396584 |
| D2R XV2 SF | 56645SF | 39659133 | 8727900396591 | 8727900396607 |
| D3S XV2 SF | 56646SF | 39661433 | 8727900396614 | 8727900396621 |
| D4S XV2 SF | 56647SF | 39663833 | 8727900396638 | 8727900396645 |
| D1S WHV2 SF | 56640SF | 39649233 | 8727900396492 | 8727900396508 |
| D2S WHV2 SF | 56641SF | 39651533 | 8727900396515 | 8727900396522 |
| D3S WHV2 SF | 56642SF | 39653933 | 8727900396539 | 8727900396546 |
| D1S SY SF | 56477SF | 39467233 | 8727900394672 | 8727900394689 |
| D2S SY SF | 56478SF | 39469633 | 8727900394696 | 8727900394689 |
| D2R SY SF | 56479SF | 39470233 | 8727900394702 | 8727900394719 |
| D1S VI SF | 85415VISF | 36504733 | 8727900365047 | 8727900365054 |
| D2R VI SF | 85126VISF | 36511533 | 8727900365115 | 8727900365122 |
| D2S VI SF | 85122VISF | 36507833 | 8727900365078 | 8727900365085 |
| D3S VI SF | 42403VISF | 36515333 | 8727900365153 | 8727900365160 |

Informacje o kodach zamówieniowych produktów Philips

Wszystkie produkty oświetlenia motoryzacyjnego można zamówić za pomocą **Formularza Zamówienia Philips**. Korzystając z Formularza Zamówienia Philips można określić **typ lampy**, **serię produktów** oraz **rodzaj opakowania**.

Przykład: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, jedna sztuka



1 Typ lampy

Wszystkie **typy lamp** Philips mają unikatowe numery.

- Wszystkie lampy o mocy 12V zaczynają się od 12 (przykład: 12972 oznacza lampę H7 o mocy 12V)
- Wszystkie lampy o mocy 24V zaczynają się od 13 (przykład: 13972 oznacza lampę H7 o mocy 24V)

2 Typ serii

Większość typów lamp jest dostępna w różnych **modelach**. Są one oznaczone odpowiednim **kolorem**.

Oznaczenie kolorystyczne

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | RacingVision GT200 Do 200% jaśniejsze światło | Typ serii RGT |
| | X-tremeVision Pro150 Do 150% jaśniejsze światło | Typ serii XVP |
| | VisionPlus Do 60% większa widoczność | Typ serii VP |
| | LongLife EcoVision Trwałość do 1500 godzin | Typ serii LLECO |
| | WhiteVision ultra Białe i wyraziste | Typ serii WVU |
| | Vision Do 30% większa widoczność | Typ serii PR |
| | Standard | Typ serii STD |

3 Typ opakowania



Opakowanie handlowe
Materiał: karton
Zawartość **C1** 1 lampka
Zawartość **CP** 10 lampki
Typ opakowania: **C1/CP**



Pojedyncze opakowanie blistrowe
Materiał: karton/plastik
Zawartość 1 lampka
Typ opakowania: **B1**



Podwójne opakowanie blistrowe
Materiał: karton/plastik
Zawartość 2 lampki
Typ opakowania: **B2**



Opakowanie specjalne
Materiał: plastik
Zawartość **S2** 2 lampki
Zawartość **SM** 4 lampki
(2 lampki główne, 2 lampki do świateł pozycyjnych)
Typ opakowania: **S2/SM**



Pojedyncze opakowanie blistrowe na lampę ksenonową
Materiał: karton/plastik
Zawartość 1 lampka
Typ opakowania: **S1**



Opakowanie blistrowe LED X1/X2
Materiał: karton/plastik
Zawartość **X1** 1 lampka
Zawartość **X2** 2 lampki
Typ opakowania: **X1/X2**

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | Ultinon Pro9000 Oryginalna wydajność samochodowa w technologii LED | Typ serii U90 |
| | Ultinon Pro5000 Idealne połączenie wydajności i trwałości | Typ serii U50 |
| | Ultinon Essential Wyróżnij się z tłumu | Typ serii U30 |
| | X-tremeUltinon LED Jaśniejsze. Bielsze. Silniejsze. | Typ serii XU |
| | Ultinon LED Kolejny poziom białego światła | Typ serii UL |

Ilustracje techniczne Trzonki



SV6

IEC 7004-5



SV8,5-8

IEC 7004-81



W2x4,6d

IEC 7004-94



W2,1x9,5d

IEC 7004-91



W3x16d

IEC 7004-105



W3x16q

IEC 7004-106



WX3x16d

IEC 7004-105



BAX 9s

IEC 7004-8




BAY 9s

IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s

IEC 7004-14




BA 15s

IEC 7004-11A



BA 15d

IEC 7004-11A



BAU 15s

IEC 7004-11A




BAY 15d

IEC 7004-11B




BAW 9s

IEC 7004-149-1




BAW 15d

IEC 7004-11E-1



BAW 15s

IEC 7004-11E11




BAZ 15d

IEC 7004-11C




BA20d

IEC 7004-12




P43t-38

IEC 7004-39




P45t-41

IEC 7004-95



P20d-PY20d

IEC 7004-31



P22d

IEC 7004-32




PX22d




PG13

IEC 7004-107




PGJ13


IEC 7004-107



PGJ23t-1




HPSL HTR




PG18,5d

IEC 7004-147




PG20


IEC 7004-127



PGU20




PU20d



PGJ19-1/2

IEC 7004-110




PGJ19-3

IEC 7004-110




PGJ19-5

IEC 7004-110




PGJ23t-1




P14,5s

IEC 7004-46




X511

IEC 7004-99




P26s



PX26d,4t

IEC 7004-128-2



PX26d

IEC 7004-5



P29t-PX29t

IEC 7004-66




P32d

IEC 7004-111



P32d-2

IEC 7004-111



P32d-3

IEC 7004-111



P32d-5

IEC 7004-111




P32d-6

IEC 7004-111




PK32d-2

IEC 7004-111




PK32d-3/5/6

IEC 7004-111




PK32d-7

IEC 7004-111




PK22s

IEC 7004-47




PU43t-3

IEC 7004-171-2




PY26d-1

IEC 7004-5-7




W3x16d

IEC 7004-105-1




W3x16q


IEC 7004-106-1




W2,1x9,5d




WP3,3x14,5/3




Bax 8,3s




Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

Indeks produktów

Halogen Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|-----------------|----------------------|------|-------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 12023CP | H5W | Standard | 12 | 5 | BA9s | 51270928 | 8711559512709 | 8711559512464 | 8727900371222 | 26 |
| 12024CP | H10W | Standard | 12 | 10 | BA9s | 52941728 | 8711559529417 | 8711559529424 | 8727900371192 | 26 |
| 12025CP | H20W | Standard | 12 | 20 | BA9s | 87600328 | 8711500876003 | 8711500876010 | 8727900371154 | 26 |
| 12036B2 | H6W | Standard | 12 | 6 | BAX9s | 24720930 | 8711500247209 | - | 8711500247216 | 26 |
| 12036CP | H6W | Standard | 12 | 6 | BAX9s | 87603428 | 8711500876034 | 8711500876041 | 8727900370676 | 26 |
| 12036WVUB2 | H6W | WhiteVision ultra | 12 | 6 | BAX9s | 00543430 | 8719018005434 | - | 8719018005441 | 26 |
| 12040VPB2 | WBT10 | VisionPlus | 12 | 6 | W2,1x9,5d | 52416030 | 8711559524160 | - | 8711559524184 | 28 |
| 12059C1 | H27W/1 | Standard | 12 | 27 | PG13 | 52854030 | 8711559528540 | - | 8727900370799 | 23 |
| 12060C1 | H27W/2 | Standard | 12 | 27 | PGJ13 | 52857130 | 8711559528571 | - | 8727900370805 | 23 |
| 12061CP | W2,3W | Standard | 12 | 2,3 | W2x4,6d | 48330028 | 8711500483300 | 8711500483317 | 8727900391640 | 27 |
| 12065B2 | W21W | Standard | 12 | 21 | W3x16d | 70146330 | 8727900701463 | - | 8727900701470 | 28 |
| 12065CP | W21W | Standard | 12 | 21 | W3x16d | 47135228 | 8711500471352 | 8711500471369 | 8727900391107 | 28 |
| 12066B2 | W21/5W | Standard | 12 | 21/5 | W3x16q | 69739130 | 8727900697391 | - | 8727900697407 | 28 |
| 12066CP | W21/5W | Standard | 12 | 21/5 | W3x16q | 47138328 | 8711500471383 | 8711500471390 | 8727900391091 | 28 |
| 12067B2 | W16W | Standard | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 40587630 | 8711500405876 | - | 8711559521053 | 28 |
| 12067CP | W16W | Standard | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 48272328 | 8711500482723 | 8711500482730 | 8727900391626 | 28 |
| 12071B2 | WY21W | Standard | 12 | 21 | WX3x16d | 69741430 | 8727900697414 | - | 8727900697421 | 28 |
| 12071CP | WY21W | Standard | 12 | 21 | WX3x16d | 52539628 | 8711559525396 | 8711559525402 | 8727900391688 | 28 |
| 12085C1 | PS19W | Standard | 12 | 19 | PG20/1 | 69653030 | 8727900696530 | - | 8727900390988 | 32 |
| 12085LLC1 | PS19W | LongLife | 12 | 19 | PG20/1 | 70046630 | 8727900700466 | - | 8727900390926 | 32 |
| 12086FFC1 | PS24W | Standard | 12 | 24 | PG20/3 | 70044230 | 8727900700442 | - | 8727900390919 | 32 |
| 12088CP | PR21W | Standard | 12 | 21 | BAW15s | 48531128 | 8711500485311 | 8711500485328 | 8727900391589 | 24 |
| 12093NACP | RY10W | Standard | 12 | 10 | BAU15s | 48362128 | 8711500483621 | 8711500483638 | 8727900391619 | 25 |
| 12146CP | HY21W | Standard | 12 | 21 | BAW9s | 35244328 | 8727900352443 | 8727900352450 | 8727900370867 | 26 |
| 12174NAHTRC1 | PWY24W | Standard | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39202930 | 8727900392029 | - | 8727900397345 | 33 |
| 12174SVHTRC1 | PWY24W | SilverVision+ | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39200530 | 8727900392005 | - | 8727900397352 | 33 |
| 12177C1 | PW16W | Standard | 12 | 16 | WP3,3x14,5/8 | 39623230 | 8727900396232 | - | 8727900396249 | 32 |
| 12180SV+C1 | PSY24W | SilverVision+ | 12 | 24 | PG20/4 | 70379530 | 8727900703795 | - | 8727900390841 | 33 |
| 12182HTRC1 | PW24W | Standard | 12 | 24 | WP3,3x14,5/3 | 39196130 | 8727900391961 | - | 8727900397369 | 33 |
| 12188NAC1 | PSY24W | Standard | 12 | 24 | PG20/4 | 69668430 | 8727900696684 | - | 8727900390834 | 33 |
| 12190NAC1 | PY24W | Standard | 12 | 24 | PGU20/4 | 69690530 | 8727900696905 | - | 8727900390803 | 33 |
| 12197HTRC1 | HiPerVision LCP | Standard | 13,5 | 24 | HPSL 2A | 39621830 | 8727900396218 | - | 8727900396225 | 32 |
| 12256B2 | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8711559524108 | - | 8711559524122 | 27 |
| 12256CP | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8711500481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | 27 |
| 12258LLECOB1 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36196430 | 8727900361964 | - | 8727900361971 | 18 |
| 12258LLECO1 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36187230 | 8727900361872 | - | 8727900370683 | 18 |
| 12258LLECOS2 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36255828 | 8727900362558 | - | 8727900362565 | 18 |
| 12258PRB1 | H1 | Vision | 12 | 55 | P14,5s | 47516930 | 8711500475169 | - | 8711500475176 | 18 |
| 12258PRC1 | H1 | Vision | 12 | 55 | P14,5s | 47518360 | 8711500475183 | 8727900363791 | 8711500475190 | 18 |
| 12258SPC1 | H1 | Spot | 12 | 55 | P14,5s | 40460230 | 8711500404602 | - | 8727900370690 | 18 |
| 12258VPB1 | H1 | VisionPlus | 12 | 55 | P14,5s | 36320330 | 8727900363203 | - | 8727900363197 | 18 |
| 12258VPS2 | H1 | VisionPlus | 12 | 55 | P14,5s | 36322728 | 8727900363227 | - | 8727900363210 | 18 |
| 12258WVUB1 | H1 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | P14,5s | 00523630 | 8719018005236 | - | 8719018005243 | 18 |
| 12258WVUSM | H1 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | P14,5s | 00525028 | 8719018005250 | - | 8719018005267 | 18 |
| 12258XVPB1 | H1 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | P14,5s | 00549630 | 8719018005496 | - | 8719018005502 | 18 |
| 12258XVPS2 | H1 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | P14,5s | 00565628 | 8719018005656 | - | 8719018005663 | 18 |
| 12271AC1 | PCY16W | HiPerClick | 12 | 16 | PU20d/2 | 38965430 | 8727900389654 | - | 8727900391152 | 32 |
| 12274SV+C1 | PY24 | SilverVision+ | 12 | 24 | PGU20/4 | 69678330 | 8727900696783 | - | 8727900390780 | 33 |
| 12275NAC1 | PSY19W | Standard | 12 | 19 | PG20/2 | 52735230 | 8711559527352 | - | 8727900390858 | 32 |
| 12276C1 | PSX24W | Standard | 12 | 24 | PG20/7 | 69676930 | 8727900696769 | - | 8727900390902 | 32 |
| 12276WVUB1 | PSX24W | WhiteVision ultra | 12 | 24 | PG20/7 | 00545828 | 8719018005458 | - | 8719018005465 | 32 |
| 12277C1 | P13W | Standard | 12 | 13 | PG18,5d-1 | 69672130 | 8727900696721 | - | 8727900391008 | 32 |
| 12278C1 | PSX26W | Standard | 12 | 26 | PG18,5d/3 | 38874930 | 8727900388749 | - | 8727900390896 | 33 |
| 12311C1 | H2 | Standard | 12 | 55 | X511 | 47752130 | 8711500477521 | - | 8727900370782 | 18 |
| 12336LLECO1 | H3 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PK22s | 77704130 | 8711500777041 | - | 8711500779366 | 19 |
| 12336PRB1 | H3 | Vision | 12 | 55 | PK22s | 69561130 | 8711500695611 | - | 8711500695628 | 18 |
| 12336PRC1 | H3 | Vision | 12 | 55 | PK22s | 69534560 | 8711500695345 | 8711500775696 | 8711500695352 | 18 |
| 12336WVUB1 | H3 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PK22s | 00531128 | 8719018005311 | - | 8719018005328 | 19 |
| 12342LLECOB1 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36198830 | 8727900361988 | - | 8727900361995 | 19 |
| 12342LLECO1 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36189630 | 8727900361896 | - | 8727900370836 | 19 |
| 12342LLECOS2 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36257228 | 8727900362572 | - | 8727900362589 | 19 |
| 12342PRB1 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 47480330 | 8711500474803 | - | 8711500474810 | 19 |

Halogen Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|---------------------|----------------------|----|-------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 12342PRC1 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49099560 | 8711500490995 | 8711500827807 | 8711500490988 | 19 |
| 12342PRC2 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78028760 | 8711500780287 | 8711500780294 | 8711500780300 | 19 |
| 12342RGTB1 | H4 | RacingVision GT200 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00571730 | 8719018005717 | - | 8719018005724 | 19 |
| 12342RGTS2 | H4 | RacingVision GT200 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00575528 | 8719018005755 | - | 8719018005762 | 19 |
| 12342VPB1 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39934930 | 8727900399349 | - | 8727900399332 | 19 |
| 12342VPC2 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 37435360 | 8727900374353 | 8727900374360 | 8727900374377 | 19 |
| 12342VPS2 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39925728 | 8727900399257 | - | 8727900350937 | 19 |
| 12342WVUB1 | H4 | WhiteVision ultra | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35489830 | 8727900354898 | - | 8727900354881 | 19 |
| 12342WVUSM | H4 | WhiteVision ultra | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35490428 | 8727900354904 | - | 8727900354911 | 19 |
| 12342XVPB1 | H4 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00553330 | 8719018005533 | - | 8719018005540 | 19 |
| 12342XVPS2 | H4 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00567028 | 8719018005670 | - | 8719018005540 | 19 |
| 12356CP | H21W | Standard | 12 | 21 | BAY9s | 87989928 | 8711500879899 | 8711500879905 | 8727900371116 | 26 |
| 12360B1 | H8 | Standard | 12 | 35 | PGJ19-1 | 82416530 | 8711500824165 | - | 8727900362909 | 20 |
| 12360C1 | H8 | Standard | 12 | 35 | PGJ19-1 | 47582430 | 8711500475824 | - | 8727900371017 | 20 |
| 12360WVUB1 | H8 | WhiteVision ultra | 12 | 35 | PGJ19-1 | 00533528 | 8719018005335 | - | 8719018005342 | 20 |
| 12361B1 | H9 | Standard | 12 | 65 | PGJ19-5 | 36308130 | 8727900363081 | - | 8727900363098 | 21 |
| 12361C1 | H9 | Standard | 12 | 65 | PGJ19-5 | 47584830 | 8711500475848 | - | 8727900371000 | 21 |
| 12362XVPB1 | H11 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00551928 | 8719018005519 | - | 8719018005526 | 21 |
| 12362LLECOB1 | H11 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36310430 | 8727900363104 | - | 8727900363111 | 21 |
| 12362LLECO1 | H11 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36194030 | 8727900361940 | - | 8727900370744 | 21 |
| 12362PRB1 | H11 | Vision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36428630 | 8727900364286 | - | 8727900364293 | 21 |
| 12362PRC1 | H11 | Vision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36430930 | 8727900364309 | - | 8727900370751 | 21 |
| 12362WVUB1 | H11 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00535928 | 8719018005359 | - | 8719018005366 | 21 |
| 12366C1 | H16 | Standard | 12 | 19 | PGJ19-3 | 36856730 | 8727900368567 | - | 8727900370775 | 21 |
| 12396NAB2 | WY5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40058130 | 8711500400581 | - | 8711500400598 | 27 |
| 12396NACP | WY5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 53002428 | 8711559530024 | 8711559530031 | 8727900390889 | 27 |
| 12401CP | Stop P22 | Standard | 12 | 15 | BA15s | 87821228 | 8711500878212 | 8711500878229 | 8711500790538 | 24 |
| 12445CP | Stop P25 | Standard | 12 | 18 | BA15s | 48440628 | 8711500484406 | 8711500484413 | 8727900391602 | 25 |
| 12475B1 | R2 | R2 Visio | 12 | 45/40 | P45t-41 | 24716230 | 8711500247162 | - | 8711500247179 | 23 |
| 12475C1 | R2 | R2 Visio | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40466430 | 8711500404664 | - | 8727900371130 | 23 |
| 12495CP | PR21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAW15d | 48873228 | 8711500488732 | 8711500488749 | 8727900391572 | 24 |
| 12496LLECOCP | PY21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BAU15s | 38218128 | 8727900382181 | 8727900382198 | 8727900391084 | 24 |
| 12496NAB2 | PY21W | Standard | 12 | 21 | BAU15s | 52372930 | 8711559523729 | - | 8711559523743 | 24 |
| 12496NACP | PY21W | Standard | 12 | 21 | BAU15s | 52534173 | 8711559525341 | 8711559525358 | 8711559525365 | 24 |
| 12496SVB2 | PY21W | SilverVision | 12 | 21 | BAU15s | 31117730 | 8711500311177 | - | 8711500311191 | 24 |
| 12498B2 | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 5549130 | 8711500055491 | - | 8711559520131 | 23 |
| 12498CP | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8711500490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | 23 |
| 12498LLECOB2 | P21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BA15s | 38210530 | 8727900382105 | - | 8727900382112 | 23 |
| 12498LLECOCP | P21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BA15s | 38198628 | 8727900381986 | 8727900381993 | 8727900391695 | 23 |
| 12498VPB2 | P21W | VisionPlus | 12 | 21 | BA15s | 36318030 | 8727900363180 | - | 8727900363173 | 23 |
| 12499B2 | P21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAY15d | 5545330 | 8711500055453 | - | 8711559520148 | 24 |
| 12499CP | P21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAY15d | 48159773 | 8711500481597 | 8711500481603 | 8711500481610 | 24 |
| 12499LLECOB2 | P21/5W | LongLife Ecovision | 12 | 21/5 | BAY15d | 38212930 | 8727900382129 | - | 8727900382136 | 24 |
| 12499LLECOCP | P21/5W | LongLife Ecovision | 12 | 21/5 | BAY15d | 38201328 | 8727900382013 | 8727900382020 | 8727900391053 | 24 |
| 12499VPB2 | P21/5W | VisionPlus | 12 | 21/5 | BAY15d | 36316630 | 8727900363166 | - | 8727900363159 | 24 |
| 12505CP | W2W | Standard | 12 | 2 | W2x4,6d | 48327028 | 8711500483270 | 8711500483287 | 8727900391657 | 27 |
| 12516B2 | W1,2W | Standard | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 5554530 | 8711500055545 | - | 8711500417763 | 27 |
| 12516CP | W1,2W | Standard | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 48153573 | 8711500481535 | 8711500481542 | 8711500481559 | 27 |
| 12521CP | WBT5 | Standard | 12 | 1 | W2x4,6d | 48321828 | 8711500483218 | 8711500483225 | 8727900391671 | 27 |
| 12580C1 | H15 | Standard | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02000030 | 8719018020000 | - | 8719018020024 | 21 |
| 12580B1 | H15 | Standard | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02001730 | 8719018020017 | - | 8719018020031 | 21 |
| 12594B2 | P21/4W | Standard | 12 | 21/4 | BAZ15d | 40485530 | 8711500404855 | - | 8711500471017 | 24 |
| 12594CP | P21/4W | Standard | 12 | 21/4 | BAZ15d | 48433828 | 8711500484338 | 8711500484345 | 8727900391565 | 24 |
| 12597B2 | Bax 8,3s/1,35 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 53018530 | 8711559530185 | - | 8711559530192 | 30 |
| 12597CP | Bax 8,3s/1,35 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48365228 | 8711500483652 | 8711500483669 | 8727900390957 | 30 |
| 12598B2 | Bax 8,5d/2 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 40588330 | 8711500405883 | - | 8711500405890 | 30 |
| 12598CP | Bax 8,5d/2 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 48387428 | 8711500483874 | 8711500483881 | 8727900390964 | 30 |
| 12600CP | Bax 8,5d/2 green | Standard | 12 | 2 | B8,5d/2 | 48393528 | 8711500483935 | 8711500483942 | 8727900390971 | 30 |
| 12602CP | Bax 8,3s/1,5 blue | Standard | 12 | 2 | B8,3s/1,5 | 48396628 | 8711500483966 | 8711500483973 | 8727900390995 | 30 |
| 12603CP | Bax 8,5d/1,5 blue | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/1,5 | 48399728 | 8711500483997 | 8711500484000 | 8727900391015 | 30 |
| 12604CP | B8,5d green | Standard | 12 | 2 | B8,5d | 40508128 | 8711500405081 | 8711500404589 | 8727900391022 | 30 |
| 12611CP | BX8,4d olive green | Standard | 12 | 1.3 | BX8,4d | 77432328 | 8711500774323 | 8711500774330 | 8711500779397 | 31 |
| 12614CP | B10d brown halogen | Standard | 12 | 3 | B10d | 52805228 | 8711559528052 | 8711559512723 | 8727900370928 | 30 |
| 12615CP | B10d black halogen | Standard | 12 | 5 | B10d | 52807628 | 8711559528076 | 8711500243768 | 8727900370911 | 30 |
| 12620B1 | R2 | Standard | 12 | 45/40 | P45t-41 | 5543930 | 8711500055439 | - | 8711559525327 | 23 |

Halogen Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|--------------------|----------------------|----|-------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 12620C1 | R2 | Standard | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40085730 | 8711500400857 | - | 8711500779359 | 23 |
| 12623CP | BX8,4d light blue | Standard | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51384328 | 8711559513843 | 8711500244154 | 8727900370904 | 30 |
| 12624CP | BX8,4d orange | Standard | 12 | 1.1 | BX8,4d | 51411628 | 8711559514116 | 8711500245137 | 8727900370898 | 31 |
| 12625CP | BX8,4d black | Standard | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51409328 | 8711559514093 | 8711500244420 | 8727900371208 | 31 |
| 12626CP | BX8,4d light green | Standard | 12 | 2 | BX8,4d | 51412328 | 8711559514123 | 8711500246066 | 8727900370942 | 31 |
| 12627CP | BX8,4d beige | Standard | 12 | 1.5 | BX8,4d | 51414728 | 8711559514147 | 8711500247414 | 8727900370959 | 31 |
| 12629CP | BX8,4d beige | Standard | 12 | 1.8 | BX8,4d | 51488828 | 8711559514888 | 8711559512488 | 8727900371031 | 31 |
| 12637CP | B8,5d beige | Standard | 12 | 1.5 | B8,5d | 51487128 | 8711559514871 | 8711500400178 | 8727900371048 | 30 |
| 12638CP | BX8,5d white | Standard | 12 | 1.12 | BX8,5d | 48846628 | 8711500488466 | 8711500488473 | 8727900391503 | 31 |
| 12643LLC1 | H18 | LongLife EcoVision | 12 | 65 | PY26d-1 | 35603830 | 8727900356038 | - | 8727900356045 | 21 |
| 12644LLC1 | H19 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | PU43t-3 | 35605230 | 8727900356052 | - | 8727900356069 | 22 |
| 12814B2 | R10W | Standard | 12 | 10 | BA15s | 5547730 | 8711500055477 | - | 8711500417718 | 25 |
| 12814CP | R10W | Standard | 12 | 10 | BA15s | 48341673 | 8711500483416 | 8711500483423 | 8711500483430 | 25 |
| 12818CP | Festoon T6,2x27 | Standard | 12 | 3 | SV6 | 48461128 | 8711500484611 | 8711500484628 | 8727900695632 | 29 |
| 12821B2 | R5W BA15s | Standard | 12 | 5 | BA15s | 5546030 | 8711500055460 | - | 8711500417701 | 25 |
| 12821CP | R5W BA15s | Standard | 12 | 5 | BA15s | 48269373 | 8711500482693 | 8711500482709 | 8711500482716 | 25 |
| 12821LLECOB2 | R5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | BA15s | 38208230 | 8727900382082 | - | 8727900382099 | 25 |
| 12821LLECOCP | R5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | BA15s | 38195528 | 8727900381955 | 8727900381962 | 8727900390940 | 25 |
| 12822CP | R5W BA15d | Standard | 12 | 5 | BA15d | 45407228 | 8711500454072 | 8711500454959 | 8711500790521 | 25 |
| 12829CP | BA7 | Standard | 12 | 2 | BA7s | 52123728 | 8711559521237 | 8711500401236 | 8727900390933 | 25 |
| 12844B2 | Festoon C5W | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 5551430 | 8711500055514 | - | 8711500417749 | 27 |
| 12844CP | Festoon C5W | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 48156673 | 8711500481566 | 8711500481573 | 8711500481580 | 29 |
| 12848CP | Festoon T6,2x35 | Standard | 12 | 3 | SV6 | 48467328 | 8711500484673 | 8711500484680 | 8727900391558 | 29 |
| 12850CP | Festoon T15x43 | Standard | 12 | 15 | SV8,5 | 48285328 | 8711500482853 | 8711500482860 | 8727900391541 | 29 |
| 12854CP | Festoon T10,5x38 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 48248828 | 8711500482488 | 8711500482495 | 8727900391510 | 29 |
| 12860LLECOCP | Festoon T10,5x30 | LongLife EcoVision | 12 | 10 | SV8,5 | 38192428 | 8727900381924 | 8727900381931 | 8727900391114 | 29 |
| 12864CP | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 48205128 | 8711500482051 | 8711500482075 | 8727900391527 | 29 |
| 12866B2 | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 5552130 | 8711500055521 | - | 8711500417756 | 29 |
| 12866CP | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 48242628 | 8711500482426 | 8711500482433 | 8727900391534 | 29 |
| 12910CP | T3W | Standard | 12 | 3 | BA9s | 21949728 | 8711500219497 | 8711500219503 | 8711500220837 | 25 |
| 12913CP | T2W | Standard | 12 | 2 | BA9s | 21997828 | 8711500219978 | 8711500219985 | 8711500220820 | 25 |
| 12929B2 | T4W | Standard | 12 | 4 | BA9s | 5550730 | 8711500055507 | - | 8711559520094 | 25 |
| 12929CP | T4W | Standard | 12 | 4 | BA9s | 21979473 | 8711500219794 | 8711500219800 | 8711500219817 | 25 |
| 12960CP | W2,2W | Standard | 12 | 2.2 | W2,1x9,5d | 48150428 | 8711500481504 | 8711500481511 | 8727900391633 | 27 |
| 12961B2 | W5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40421330 | 8711500404213 | - | 8711559520070 | 27 |
| 12961CP | W5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 49090273 | 8711500490902 | 8711500490919 | 8711500490926 | 27 |
| 12961LLECOB2 | W5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38204430 | 8727900382044 | - | 8727900382051 | 27 |
| 12961LLECOCP | W5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38189428 | 8727900381894 | 8727900381900 | 8727900390872 | 27 |
| 12961WVUB2 | W5W | WhiteVision ultra | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 35484330 | 8727900354843 | - | 8727900354874 | 27 |
| 12961XVPB2 | W5W | X-tremeVision Pro150 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 00563230 | 8719018005632 | - | 8719018005649 | 27 |
| 12972LLECOB1 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36200830 | 8727900362008 | - | 8727900362015 | 20 |
| 12972LLECOB1 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36192630 | 8727900361926 | - | 8727900371024 | 20 |
| 12972LLECOB2 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36259628 | 8727900362596 | - | 8727900362602 | 20 |
| 12972PRB1 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 40607130 | 8711500406071 | - | 8711500406088 | 20 |
| 12972PRC1 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 40593760 | 8711500405937 | 8711500827838 | 8711500405944 | 20 |
| 12972PRC2 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 37432260 | 8727900374322 | 8727900374339 | 8727900374346 | 20 |
| 12972RGTB1 | H7 | RacingVision GT200 | 12 | 55 | PX26d | 00573130 | 8719018005731 | - | 8719018005748 | 20 |
| 12972RGTB2 | H7 | RacingVision GT200 | 12 | 55 | PX26d | 00577928 | 8719018005779 | - | 8719018005786 | 20 |
| 12972VPB1 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 39936330 | 8727900399363 | - | 8727900399356 | 20 |
| 12972VPC2 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 37426160 | 8727900374261 | 8727900374278 | 8727900374285 | 20 |
| 12972VPS2 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 39938728 | 8727900399387 | - | 8727900399370 | 20 |
| 12972WVUB1 | H7 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PX26d | 35493530 | 8727900354935 | - | 8727900354928 | 20 |
| 12972WVUSM | H7 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PX26d | 35495928 | 8727900354959 | - | 8727900354942 | 20 |
| 12972XVPB1 | H7 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | PX26d | 00555730 | 8719018005557 | - | 8719018005564 | 20 |
| 12972XVPS2 | H7 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | PX26d | 00569428 | 8719018005694 | - | 8719018005700 | 20 |
| 9004C1 | HB1 | Standard | 12 | 65/45 | P29t | 47074430 | 8711500470744 | - | 8727900370997 | 22 |
| 9005PRB1 | HB3 | Vision | 12 | 60 | P20d | 24724730 | 8711500247247 | - | 8711500247254 | 22 |
| 9005PRC1 | HB3 | Vision | 12 | 60 | P20d | 24689930 | 8711500246899 | - | 8727900370980 | 22 |
| 9005XVPB1 | HB3 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 60 | P20d | 00557128 | 8719018005571 | - | 8719018005588 | 22 |
| 9005WVUB1 | HB3 | WhiteVision ultra | 12 | 60 | P20d | 00537328 | 8719018005373 | - | 8719018005380 | 22 |
| 9006PRB1 | HB4 | Vision | 12 | 51 | P22d | 24726130 | 8711500247261 | - | 8711500247278 | 22 |
| 9006PRC1 | HB4 | Vision | 12 | 51 | P22d | 24687530 | 8711500246875 | - | 8727900370973 | 22 |
| 9006XVPB1 | HB4 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 51 | P22d | 00559528 | 8719018005595 | - | 8719018005601 | 22 |
| 9006WVUB1 | HB4 | WhiteVision ultra | 12 | 51 | P22d | 00539728 | 8719018005397 | - | 8719018005403 | 22 |
| 9007C1 | HB5 | Standard | 12 | 65/55 | PX29t | 24550230 | 8711500245502 | - | 8727900370966 | 22 |

Halogen Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|------|----------------------|----|-------|---------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| 9008C1 | H13 | Standard | 12 | 60/55 | P26,4t | 87798730 | 8711500877987 | - | 8727900370768 | 21 |
| 9012LLC1 | HIR2 | LongLife | 12 | 55 | PX22d | 35125530 | 8727900351255 | - | 8727900370935 | 22 |
| 9012WVUB1 | HIR2 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PX22d | 00541028 | 8719018005410 | - | 8719018005427 | 23 |
| 9012XVPB1 | HIR2 | X-tremeVision Pro150 | 12 | 55 | PX22d | 00561828 | 8719018005618 | - | 8719018005625 | 23 |
| 9145C1 | H10 | Standard | 12 | 45 | PY20d | 52974530 | 8711559529745 | - | 8727900370737 | 21 |

Halogen Oświetlenie do jednośladow

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|--------|--------------------------|----|-------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 12008BW | S3 | Standard | 12 | 15 | P26s | 77381430 | 8711500773814 | - | 8711500773845 | 41 |
| 12008C1 | S3 | Standard | 12 | 15 | P26s | 77394430 | 8711500773944 | - | 8711500779335 | 41 |
| 12256B2 | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8711559524108 | - | 8711559524122 | 41 |
| 12256CP | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8711500481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | 41 |
| 12342CTVBW | H4 | CityVision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39896030 | 8727900398960 | - | 8727900398977 | 40 |
| 12342PRBW | H4 | Vision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49024730 | 8711500490247 | - | 8711500490254 | 40 |
| 12498B2 | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 05549130 | 8711500055491 | - | 8711559520131 | 41 |
| 12498CP | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8711500490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | 41 |
| 12499EDBW | P21/5W | ExtraDuty | 12 | 21/5 | BAY15d | 87900430 | 8711500879004 | - | 8711500879035 | 41 |
| 12636BW | HS1 | Vision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 53035330 | 8727900530353 | - | 8727900530360 | 40 |
| 12636C1 | HS1 | Vision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 51250130 | 8711559512501 | - | 8727900370881 | 40 |
| 12636CTVBW | HS1 | CityVision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 39894630 | 8727900398946 | - | 8727900398953 | 41 |
| 12728BW | S2 | Standard | 12 | 35/35 | BA20d | 77385230 | 8711500773852 | - | 8711500773869 | 41 |
| 12728C1 | S2 | Standard | 12 | 35/35 | BA20d | 77359330 | 8711500773593 | - | 8711500779342 | 41 |
| 12972CTVBW | H7 | CityVision moto | 12 | 55 | PX26d | 39898430 | 8727900398984 | - | 8727900398991 | 40 |
| 12972PRBW | H7 | Vision moto | 12 | 55 | PX26d | 49026130 | 8711500490261 | - | 8711500490278 | 40 |
| 12342XV+BW | H4 | X-tremeVision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00056930 | 8719018000569 | - | 8719018000576 | 40 |
| 12972XV+BW | H7 | X-tremeVision moto | 12 | 55 | PX26d | 37867230 | 8727900378672 | - | 8727900378689 | 40 |
| 12342CVUBW | H4 | CrystalVision ultra moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22148330 | 8711500221483 | - | 8711500221490 | 40 |
| 12972CVUBW | H7 | CrystalVision ultra moto | 12 | 55 | PX26d | 22118630 | 8711500221186 | - | 8711500221193 | 40 |
| 12636BVBW | HS1 | CrystalVision ultra moto | 12 | 35/35 | PX43t | 78195630 | 8711500781956 | - | 8711500781963 | 41 |

Halogen Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----|-------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 13256CP | W3W | Standard | 24 | 3 | W2,1x9,5d | 48141228 | 8711500481412 | 8711500481429 | 8727900391169 | 52 |
| 13258MDB1 | H1 | MasterDuty | 24 | 70 | P14,5s | 82585830 | 8711500825858 | - | 8711500825865 | 48 |
| 13258MDC1 | H1 | MasterDuty | 24 | 70 | P14,5s | 82577360 | 8711500825773 | 8711500828507 | 8711500825780 | 48 |
| 13258MLC1 | H1 | MasterLife | 24 | 70 | P14,5s | 82569830 | 8711500825698 | - | 8727900370812 | 48 |
| 13311C1 | H2 | Standard | 24 | 70 | X511 | 47751430 | 8711500477514 | - | 8727900371079 | 48 |
| 13336MDB1 | H3 | MasterDuty | 24 | 70 | PK22s | 77459030 | 8711500774590 | - | 8711500774613 | 48 |
| 13336MDBVB1 | H3 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PK22s | 77488030 | 8711500774880 | - | 8711500774910 | 48 |
| 13336MDBVS2 | H3 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PK22s | 77486628 | 8711500774866 | - | 8711500774897 | 48 |
| 13336MDC1 | H3 | MasterDuty | 24 | 70 | PK22s | 77460660 | 8711500774606 | 8711500775313 | 8711500774637 | 48 |
| 13336MLC1 | H3 | MasterLife | 24 | 70 | PK22s | 77462030 | 8711500774620 | - | 8711500779403 | 48 |
| 13342MDB1 | H4 | MasterDuty | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82587230 | 8711500825872 | - | 8711500825889 | 48 |
| 13342MDBVB1 | H4 | MasterDuty BlueVision | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53281430 | 8727900532814 | - | 8727900532821 | 48 |
| 13342MDBVS2 | H4 | MasterDuty BlueVision | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53275328 | 8727900532753 | - | 8727900532760 | 48 |
| 13342MDC1 | H4 | MasterDuty | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82579760 | 8711500825797 | 8711500828002 | 8711500825803 | 48 |
| 13342MLC1 | H4 | MasterLife | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82571130 | 8711500825711 | - | 8727900371086 | 48 |
| 13401CP | Stop P22 | Standard | 24 | 15 | BA15s | 87826728 | 8711500878267 | 8711500878274 | 8711500790507 | 50 |
| 13402CP | Stop P22 | Standard | 24 | 15 | BA15d | 87836628 | 8711500878366 | 8711500878373 | 8711500790514 | 50 |
| 13445CP | Stop P25 | Standard | 24 | 18 | BA15s | 48443728 | 8711500484437 | 8711500484444 | 8727900390810 | 50 |
| 13496MLCP | PY21W | MasterLife | 24 | 21 | BAU15s | 69964728 | 8727900699647 | 8727900699654 | 8727900391138 | 50 |
| 13498B2 | P21W | Standard | 24 | 21 | BA15s | 40455830 | 8711500404558 | - | 8711500405449 | 50 |
| 13498CP | P21W | Standard | 24 | 21 | BA15s | 48415473 | 8711500484154 | 8711500484161 | 8711500484178 | 50 |
| 13498MDCP | P21W | MasterDuty | 24 | 21 | BA15s | 69949473 | 8727900699494 | 8727900699500 | 8727900699517 | 49 |
| 13498MLCP | P21W | MasterLife | 24 | 21 | BA15s | 69961628 | 8727900699616 | 8727900699623 | 8727900391145 | 49 |
| 13499B2 | P21/5W | Standard | 24 | 21/5 | BAY15d | 40456530 | 8711500404565 | - | 8711500405371 | 50 |
| 13499CP | P21/5W | Standard | 24 | 21/5 | BAY15d | 48424673 | 8711500484246 | 8711500484253 | 8711500484260 | 50 |
| 13516CP | WBT5 | Standard | 24 | 1.2 | W2x4,6d | 48306573 | 8711500483065 | 8711500483072 | 8711500483089 | 52 |
| 13521CP | WBT5 | Standard | 24 | 1 | W2x4,6d | 48324928 | 8711500483249 | 8711500483256 | 8727900391176 | 52 |
| 13597CP | Bax 8,3s/1,35 grey | Standard | 24 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48384328 | 8711500483843 | 8711500483850 | 8727900390797 | 53 |
| 13598CP | Bax 8,5d/2 grey | Standard | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48390428 | 8711500483904 | 8711500483911 | 8727900390827 | 53 |
| 13620C1 | R2 | Standard | 24 | 55/50 | P45t-41 | 40087130 | 8711500400871 | - | 8711500779458 | 49 |
| 13807CP | Festoon T15x43 | Standard | 24 | 18 | SV8,5 | 48294528 | 8711500482945 | 8711500482952 | 8727900391237 | 53 |
| 13814B2 | R10W | Standard | 24 | 10 | BA15s | 40452730 | 8711500404527 | - | 8711559526409 | 51 |
| 13814CP | R10W | Standard | 24 | 10 | BA15s | 48344773 | 8711500483447 | 8711500483454 | 8711500483461 | 51 |

Halogen Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----|-----|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 13814MDCP | R10W | MasterDuty | 24 | 10 | BA15s | 69952428 | 8727900699524 | 8727900699531 | 8727900391121 | 50 |
| 13814MLCP | R10W | MasterLife | 24 | 10 | BA15s | 69967828 | 8727900699678 | 8727900699685 | 8727900390742 | 51 |
| 13818CP | Festoon T6,2x27 | Standard | 24 | 3 | SV6 | 48464228 | 8711500484642 | 8711500484659 | 8727900391251 | 52 |
| 13821B2 | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15s | 40453430 | 8711500404534 | - | 8711500405425 | 50 |
| 13821LCP | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15s | 48338673 | 8711500483386 | 8711500483393 | 8711500483409 | 50 |
| 13821MDCP | R5W | MasterDuty | 24 | 5 | BA15s | 69955528 | 8727900699555 | 8727900699562 | 8727900390766 | 50 |
| 13821MLCP | R5W | MasterLife | 24 | 5 | BA15s | 69970828 | 8727900699708 | 8727900699715 | 8727900390773 | 50 |
| 13822CP | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15d | 40904128 | 8711500409041 | 8711500878021 | 8711500790491 | 50 |
| 13829CP | BA7 | Standard | 24 | 3 | BA7s | 52133628 | 8711559521336 | 8711500401274 | 8727900390759 | 50 |
| 13844B2 | C5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 40463330 | 8711500404633 | - | 8711500405388 | 52 |
| 13844CP | C5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 48197973 | 8711500481979 | 8711500481986 | 8711500481993 | 52 |
| 13848CP | Festoon T6,2x35 | Standard | 24 | 3 | SV6 | 48470328 | 8711500484703 | 8711500484710 | 8727900391268 | 52 |
| 13850CP | Festoon T15x43 | Standard | 24 | 15 | SV8,5 | 48288428 | 8711500482884 | 8711500482891 | 8727900391244 | 53 |
| 13854CP | Festoon T10,5x38 10W | Standard | 24 | 10 | SV8,5 | 48251828 | 8711500482518 | 8711500482525 | 8727900391206 | 52 |
| 13864CP | Festoon T10,5x43 5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 48233428 | 8711500482334 | 8711500482341 | 8727900391213 | 52 |
| 13866CP | Festoon T10,5x43 10W | Standard | 24 | 10 | SV8,5 | 48245728 | 8711500482457 | 8711500482464 | 8727900391220 | 53 |
| 13910CP | T3W | Standard | 24 | 3 | BA9s | 21955828 | 8711500219558 | 8711500219565 | 8711500220851 | 51 |
| 13913CP | T2W | Standard | 24 | 2 | BA9s | 22003528 | 8711500220035 | 8711500220042 | 8711500220844 | 51 |
| 13929B2 | T4W | Standard | 24 | 4 | BA9s | 40454130 | 8711500404541 | - | 8711500405432 | 51 |
| 13929CP | T4W | Standard | 24 | 4 | BA9s | 21985573 | 8711500219855 | 8711500219862 | 8711500219879 | 51 |
| 13929MDCP | T4W | MasterDuty | 24 | 4 | BA9s | 69958628 | 8727900699586 | 8727900699593 | 8727900391039 | 51 |
| 13929MLCP | T4W | MasterLife | 24 | 4 | BA9s | 69976028 | 8727900699760 | 8727900699777 | 8727900391046 | 51 |
| 13960CP | W2,5W | Standard | 24 | 2,5 | W2,1x9,5d | 48147428 | 8711500481474 | 8711500481481 | 8727900391275 | 52 |
| 13961B2 | W5W | Standard | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 52420730 | 8711559524207 | - | 8711559524214 | 52 |
| 13961CP | W5W | Standard | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 48138273 | 8711500481382 | 8711500481399 | 8711559530376 | 52 |
| 13972MDB1 | H7 | MasterDuty | 24 | 70 | PX26d | 82589630 | 8711500825896 | - | 8711500825902 | 49 |
| 13972MDBVB1 | H7 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PX26d | 53279130 | 8727900532791 | - | 8727900532807 | 49 |
| 13972MDBVS2 | H7 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PX26d | 53277728 | 8727900532777 | - | 8727900532784 | 49 |
| 13972MDC1 | H7 | MasterDuty | 24 | 70 | PX26d | 82581060 | 8711500825810 | 8711500828514 | 8711500825827 | 49 |
| 13972MLC1 | H7 | MasterLife | 24 | 70 | PX26d | 82573530 | 8711500825735 | - | 8727900371147 | 49 |
| 13974CP | WBT5 | Standard | 24 | 2 | W2x4,6d | 48318828 | 8711500483188 | 8711500483195 | 8727900391183 | 52 |
| 24029CP | Bax 8,5d/2 yellow | Standard | 24 | 1,2 | B8,5d/2 | 48402428 | 8711500484024 | 8711500484031 | 8727900391190 | 53 |
| 24032CP | Bax 8,5d brown | Standard | 24 | 1,2 | B8,5d | 48852728 | 8711500488527 | 8711500488534 | 8727900391077 | 53 |
| 24356CP | H21W | Standard | 24 | 21 | BAY9s | 87615728 | 8711500876157 | 8711500876164 | 8727900371161 | 51 |
| 24362MDC1 | H11 | MasterDuty | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82583430 | 8711500825834 | - | 8727900371055 | 49 |
| 24362MLC1 | H11 | MasterLife | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82575930 | 8711500825759 | - | 8727900371062 | 49 |

Halogen Zestawy

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---------------|---------------|----|---|---------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| Zestawy zapasowe 12V | | | | | | | | | | |
| 55472EKKM | H1 | Easy Kit | 12 | - | - | 69551928 | 8727900695519 | - | 8727900695533 | 56 |
| 55473EKKM | H4 | Easy Kit | 12 | - | - | 69555728 | 8727900695557 | - | 8727900695571 | 56 |
| 55474EKKM | H7 | Easy Kit | 12 | - | - | 69558828 | 8727900695588 | - | 8727900695601 | 56 |
| 55475EKKM | H1/H7 | Easy Kit | 12 | - | - | 69562528 | 8727900695625 | - | 8727900695656 | 56 |
| 55717EBKM | H1 | Essential Box | 12 | - | - | 70032928 | 8727900700329 | - | 8727900700336 | 57 |
| 55718EBKM | H4 | Essential Box | 12 | - | - | 70034328 | 8727900700343 | - | 8727900700350 | 57 |
| 55719EBKM | H7 | Essential Box | 12 | - | - | 70036728 | 8727900700367 | - | 8727900700374 | 57 |
| 55720EBKM | H1/H7 | Essential Box | 12 | - | - | 70038128 | 8727900700381 | - | 8727900700398 | 57 |
| Zestawy zapasowe 24V | | | | | | | | | | |
| 55554SKMDKM | MiniKit H4 | MasterDuty | 24 | - | - | 69586130 | 8727900695861 | - | 8727900695885 | 58 |
| 55555SKMDKM | MiniKit H7 | MasterDuty | 24 | - | - | 69590830 | 8727900695908 | - | 8727900695939 | 58 |
| 55559LKMDKM | MaxiKit H4 | MasterDuty | 24 | - | - | 69684494 | 8727900696844 | - | 8727900696851 | 58 |
| 55560LKMDKM | MaxiKit H7 | MasterDuty | 24 | - | - | 69686894 | 8727900696868 | - | 8727900696875 | 58 |
| 55561LKMDKM | MaxiKit H1/H7 | MasterDuty | 24 | - | - | 69688294 | 8727900696882 | - | 8727900696899 | 58 |
| Zestaw do renowacji refl ektorów | | | | | | | | | | |
| HRK00XM | - | - | - | - | - | 39976931 | 8727900399769 | - | 8727900399776 | 59 |

Lampy ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|-----|--------------------|-------|----|---------|----------|---------------|------|----------------|--------|
| 12410C1 | D5S | Vision | 12 | 25 | PK32d-7 | 36981633 | 8727900369816 | - | 8727900369823 | 70 |
| 12410XV+C1 | D5S | X-tremeVision gen2 | 12/24 | 25 | PK32d-7 | 35392133 | 8727900353921 | - | 87190180005090 | 70 |
| 12411C1 | D8S | Vision | 42 | 25 | PK32d-1 | 00467333 | 8719018004673 | - | 8719018004680 | 70 |
| 42306VIC1 | D3R | Vision | 42 | 35 | PK32d-6 | 36483533 | 8727900364835 | - | 8727900364842 | 70 |
| 42402VIC1 | D4S | Vision | 42 | 35 | P32d-5 | 36485933 | 8727900364859 | - | 8727900364866 | 70 |
| 42402XV2C1 | D4S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | P32d-5 | 37721733 | 8727900377217 | - | 8727900377224 | 70 |

Lampy ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--|-----|--------------------|----|----|---------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| 42402XV2S1 | D4S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | P32d-5 | 37719433 | 8727900377194 | - | 8727900377200 | 70 |
| 42403VIC1 | D3S | Vision | 42 | 35 | PK32d-5 | 36481133 | 8727900364811 | - | 8727900364828 | 70 |
| 42403VIS1 | D3S | Vision | 42 | 35 | PK32d-5 | 36495833 | 8727900364958 | - | 8727900364965 | 70 |
| 42403WHV2C1 | D3S | WhiteVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37737833 | 8727900377378 | - | 8727900377385 | 70 |
| 42403WHV2S1 | D3S | WhiteVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37735433 | 8727900377354 | - | 8727900377361 | 70 |
| 42403XV2C1 | D3S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37717033 | 8727900377170 | - | 8727900377187 | 70 |
| 42403XV2S1 | D3S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37713233 | 8727900377132 | - | 8727900377149 | 70 |
| 42406VIC1 | D4R | Vision | 42 | 35 | P32d-6 | 36487333 | 8727900364873 | - | 8727900364880 | 70 |
| 85122SYC1 | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37518333 | 8727900375183 | - | 8727900375190 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37244133 | 8727900372441 | - | 8727900372458 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37524433 | 8727900375244 | - | 8727900375251 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | | |
| 85122SYS1 | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37254033 | 8727900372540 | - | 8727900372557 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | | |
| 85122VIC1 | D2S | Vision | 85 | 35 | P32d-2 | 36477433 | 8727900364774 | - | 8727900364781 | 68 |
| 85122VIS1 | D2S | Vision | 85 | 35 | P32d-2 | 36491033 | 8727900364910 | - | 8727900364927 | 68 |
| 85122WHV2C1 | D2S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37729333 | 8727900377293 | - | 8727900377309 | 69 |
| 85122WHV2S1 | D2S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37727933 | 8727900377279 | - | 8727900377286 | 69 |
| 85122XV2C1 | D2S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37707133 | 8727900377071 | - | 8727900377088 | 68 |
| 85122XV2S1 | D2S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37703333 | 8727900377033 | - | 8727900377040 | 68 |
| 85126SYC1 | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37520633 | 8727900375206 | - | 8727900375213 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37252633 | 8727900372526 | - | 8727900372533 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37526833 | 8727900375268 | - | 8727900375275 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | | |
| 85126SYS1 | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37248933 | 8727900372489 | - | 8727900372496 | 69 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | | |
| 85126VIC1 | D2R | Vision | 85 | 35 | P32d-3 | 36479833 | 8727900364798 | - | 8727900364804 | 69 |
| 85126VIS1 | D2R | Vision | 85 | 35 | P32d-3 | 36493433 | 8727900364934 | - | 8727900364941 | 69 |
| 85126WHV2C1 | D2R | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37733033 | 8727900377330 | - | 8727900377347 | 69 |
| 85126WHV2S1 | D2R | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37731633 | 8727900377316 | - | 8727900377323 | 69 |
| 85126XV2C1 | D2R | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37711833 | 8727900377118 | - | 8727900377125 | 69 |
| 85126XV2S1 | D2R | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37709533 | 8727900377095 | - | 8727900377101 | 69 |
| 85409VIC1 | D1R | Vision | 85 | 35 | PK32d-3 | 36475033 | 8727900364750 | - | 8727900364767 | 68 |
| 85415SYC1 | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37516933 | 8727900375169 | - | 8727900375176 | 68 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37250233 | 8727900372502 | - | 8727900372519 | 68 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37522033 | 8727900375220 | - | 8727900375237 | 68 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | | |
| 85415SYS1 | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37246533 | 8727900372465 | - | 8727900372472 | 68 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | | |
| 85415VIC1 | D1S | Vision | 85 | 35 | PK32d-2 | 36473633 | 8727900364736 | - | 8727900364743 | 68 |
| 85415VIS1 | D1S | Vision | 85 | 35 | PK32d-2 | 36489733 | 8727900364897 | - | 8727900364903 | 68 |
| 85415WHV2C1 | D1S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37725533 | 8727900377255 | - | 8727900377262 | 68 |
| 85415WHV2S1 | D1S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36072133 | 8727900360721 | - | 8727900377248 | 68 |
| 85415XV2C1 | D1S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37701933 | 8727900377019 | - | 8727900377026 | 68 |
| 85415XV2S1 | D1S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37697533 | 8727900376975 | - | 8727900376982 | 68 |

Oświetlenie LED do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|-------------------|------|--------|----------|-----------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| 11005U50CW2 | HL [≈HB3/HB4] | U50 | 12V/24 | 16 | P20d/P22d | 00786531 | 8719018007865 | - | 8719018007872 | 86 |
| 11005U90CW2 | HL [≈HB3/HB4] | U90 | 12V/24 | 20 | P20d/P22d | 00722331 | 8719018007223 | - | 8719018007230 | 86 |
| 11005UE2X2 | HL [≈HB3/HB4] | UE | 12V/24 | 24 | P20d/P22d | 00324931 | 8719018003249 | - | 8719018003256 | 86 |
| 11012U50CW2 | HL [≈HIR2] | U50 | 12V/24 | 16 | PX22d | 00788931 | 8719018007889 | - | 8719018007896 | 85 |
| 11012U90CW2 | HL [≈HIR2] | U90 | 12V/24 | 20 | PX22d | 00724731 | 8719018007247 | - | 8719018007254 | 85 |
| 11012UE2X2 | HL [≈HIR2] | UE | 12V/24 | 24 | PX22d | 00326331 | 8719018003263 | - | 8719018003270 | 85 |
| 11065U30CWB2 | SL-WHITE [≈W21W] | U30 | 12 | 1.75 | W3x16d | 00684430 | 8719018006844 | - | 8719018006851 | 90 |
| 11065U30RB2 | SL-RED [≈W21W] | U30 | 12 | 1.75 | W3x16d | 00686830 | 8719018006868 | - | 8719018006875 | 91 |
| 11065ULAX2 | SL-AMBER [≈WY21W] | UL | 12 | 0.75 | W3Xx16d | 05075530 | 8719018050755 | - | 8719018050762 | 91 |
| 11065ULRX2 | SL-RED [≈W21W] | UL | 12 | 2.7 | W3Xx16d | 05027430 | 8719018050274 | - | 8719018050281 | 91 |
| 11065ULWX2 | SL-WHITE [≈W21W] | UL | 12 | 1.95 | W3Xx16d | 05033530 | 8719018050335 | - | 8719018050342 | 90 |
| 11065XUAXM | SL-AMBER [≈WY21W] | XU | 12 | 1.8 | W3Xx16d | 05161530 | 8719018051615 | - | 8719018051622 | 91 |
| 11065XURX2 | SL-RED [≈W21W] | XU | 12/24 | 2.1 | W3Xx16d | 05153030 | 8719018051530 | - | 8719018051547 | 91 |
| 11065XUWX2 | SL-WHITE [≈W21W] | XU | 12/24 | 1.7 | W3Xx16d | 05146230 | 8719018051462 | - | 8719018051479 | 90 |
| 11066U30RB2 | SL-RED [≈W21/5W] | U30 | 12 | 0.8/1.75 | W3x16q | 00642430 | 8719018006424 | - | 8719018006431 | 91 |

Oświetlenie LED do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|------------------------------|------|--------|----------|-------------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| 11066ULRX2 | SL-RED [≈W21/5W] | UL | 12 | 2.7 | W3x16q | 05029830 | 8719018050298 | - | 8719018050304 | 91 |
| 11066XURX2 | SL-RED [≈W21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8719018051554 | - | 8719018051561 | 91 |
| 11066XUWX2 | SL-WHITE [≈W21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/1.8 | W3x16q | 05149330 | 8719018051493 | - | 8719018051509 | 90 |
| 11258U50CWX2 | HL [≈H1] | U50 | 12V/24 | 15 | P14,5s | 00778031 | 8719018007780 | - | 8719018007797 | 84 |
| 11258U90CWX2 | HL [≈H1] | U90 | 12V/24 | 18 | P14,5s | 00714831 | 8719018007148 | - | 8719018007155 | 84 |
| 11258UE2X2 | HL [≈H1] | UE | 12V/24 | 19 | P14,5s | 00330031 | 8719018003300 | - | 8719018003317 | 84 |
| 112972U90CWX | HL [≈H7] | U90 | 12V/24 | 18 | PX26d | 00720931 | 8719018007209 | - | 8719018007216 | 84 |
| 11336U50CWX2 | HL [≈H3] | U50 | 12V/24 | 15 | PK22s | 00790231 | 8719018007902 | - | 8719018007919 | 84 |
| 11336U90CWX2 | HL [≈H3] | U90 | 12V/24 | 18 | PK22s | 00726131 | 8719018007261 | - | 8719018007278 | 84 |
| 11336UE2X2 | HL [≈H3] | UE | 12V/24 | 19 | PK22s | 00332431 | 8719018003324 | - | 8719018003331 | 84 |
| 11342U50CWX2 | HL [≈H4] | U50 | 12V/24 | 15 | P43t-38 | 00782731 | 8719018007827 | - | 8719018007834 | 84 |
| 11342U90CWX2 | HL [≈H4] | U90 | 12V/24 | 18 | P43t-38 | 00718631 | 8719018007186 | - | 8719018007193 | 84 |
| 11342UE2X2 | HL [≈H4] | UE | 12V/24 | 21 | P43t-38 | 00318831 | 8719018003188 | - | 8719018003195 | 84 |
| 11362U50CWX2 | HL [≈H11] | U50 | 12V/24 | 15 | PGJ19-2 | 00780331 | 8719018007803 | - | 8719018007810 | 85 |
| 11362U90CWX2 | HL [≈H11] | U90 | 12V/24 | 18 | PGJ19-2 | 00716231 | 8719018007162 | - | 8719018007179 | 85 |
| 11362UE2X2 | HL [≈H11] | UE | 12V/24 | 24 | PGJ19-2 | 00328731 | 8719018003287 | - | 8719018003294 | 85 |
| 11366U50CWX2 | FL [≈H8/H11/H16] | U50 | 12V/24 | 12 | PGJ19-1/2/3 | 00776631 | 8719018007766 | - | 8719018007773 | 85 |
| 11366U90CWX2 | FL [≈H8/H11/H16] | U90 | 12V/24 | 15 | PGJ19-1/2/3 | 00712431 | 8719018007124 | - | 8719018007131 | 85 |
| 11366UE2X2 | FL [≈H8/H11/H16] | UE | 12V/24 | 24 | PGJ19-1/2/3 | 00322531 | 8719018003225 | - | 8719018003232 | 85 |
| 11498U30CWB2 | SL-WHITE [≈P21W] | U30 | 12 | 1.75 | BA15s | 00680630 | 8719018006806 | - | 8719018006813 | 90 |
| 11498U30ORB2 | SL-RED [≈P21W] | U30 | 12 | 1.75 | BA15s | 00640030 | 8719018006400 | - | 8719018006417 | 90 |
| 11498ULAX2 | SL-AMBER [≈PY21W] | UL | 12 | 0.75 | BAU15s | 05073130 | 8719018050731 | - | 8719018050748 | 91 |
| 11498ULRX2 | SL-RED [≈P21W] | UL | 12 | 2.7 | BA15s | 05023630 | 8719018050236 | - | 8719018050243 | 90 |
| 11498ULWX2 | SL-WHITE [≈P21W] | UL | 12 | 1.95 | BA15s | 05035930 | 8719018050359 | - | 8719018050366 | 90 |
| 11498XUAXM | SL-AMBER [≈PY21W] | XU | 12 | 1.8 | BAU15S | 05159230 | 8719018051592 | - | 8719018051608 | 91 |
| 11498XURX2 | SL-RED [≈P21W] | XU | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8719018051578 | - | 8719018051585 | 90 |
| 11498XUWX2 | SL-WHITE [≈P21W] | XU | 12/24 | 2.7 | BA15s | 05145530 | 8719018051455 | - | 8719018051486 | 90 |
| 11499U30RB2 | SL-RED [≈P21/5W] | U30 | 12 | 0.8/1.75 | BAY15d | 00682030 | 8719018006820 | - | 8719018006837 | 89 |
| 11499ULRX2 | SL-RED [≈P21/5W] | UL | 12 | 2.7 | BAY15d | 05025030 | 8719018050250 | - | 8719018050267 | 89 |
| 11499XURX2 | SL-RED [≈P21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8719018051516 | - | 8719018051523 | 89 |
| 11854U30CWB1 | SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K | U30 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00676930 | 8719018006769 | - | 8719018006776 | 88 |
| 11854ULWX1 | SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05039730 | 8719018050397 | - | 8719018050403 | 88 |
| 11860U30CWB1 | SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K | U30 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00674530 | 8719018006745 | - | 8719018006752 | 88 |
| 11860ULWX1 | SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05037330 | 8719018050373 | - | 8719018050380 | 88 |
| 11864U30CWB1 | SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K | U30 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 00678330 | 8719018006783 | - | 8719018006790 | 89 |
| 11864ULWX1 | SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05041030 | 8719018050410 | - | 8719018050427 | 88 |
| 11961U30CWB2 | SL-WHITE [≈W5W] | U30 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 00694330 | 8719018006943 | - | 8719018006950 | 89 |
| 11961ULW4X2 | IL-WHITE [≈W5W] 4000K | UL | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05083030 | 8719018050830 | - | 8719018050847 | 89 |
| 11961ULWX2 | SL-WHITE [≈W5W] 6000K | UL | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05031130 | 8719018050311 | - | 8719018050328 | 89 |
| 11972U50CWX2 | HL [≈H7] | U50 | 12V/24 | 15 | PX26d | 00784131 | 8719018007841 | - | 8719018007858 | 85 |
| 11972UE2X2 | HL [≈H7] | UE | 12V/24 | 20 | PX26d | 00320131 | 8719018003201 | - | 8719018003218 | 85 |
| 127994000X2 | IL-WHITE [≈W5W] 4000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39594530 | 8727900395945 | - | 8727900395952 | 89 |
| 127996000X2 | SL-WHITE [≈W5W] 6000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39596930 | 8727900395969 | - | 8727900395976 | 89 |
| 127998000X2 | SL-WHITE [≈W5W] 8000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39598330 | 8727900395983 | - | 8727900395990 | 89 |
| 128584000X1 | IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39706230 | 8727900703412 | - | 8727900703405 | 88 |
| 128596000X1 | SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39708630 | 8727900703399 | - | 8727900703382 | 88 |
| 129404000X1 | IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39714730 | 8727900397147 | - | 8727900397154 | 88 |
| 129416000X1 | SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39716130 | 8727900387223 | - | 8727900387230 | 88 |
| 129454000X1 | IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39710930 | 8727900397109 | - | 8727900397116 | 88 |
| 129466000X1 | SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39712330 | 8727900383416 | - | 8727900383423 | 88 |
| 249446000X1 | SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K | XU | 24 | 1 | SV8,5 | 39718530 | 8727900384185 | - | 8727900384192 | 95 |
| 249466000X1 | SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K | XU | 24 | 1 | SV8,5 | 39720830 | 8727900397208 | - | 8727900397215 | 95 |

Adaptory LED CANbus

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|--------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------|----------|---------------|------|---------------|--------|
| 12956X2 | LED-CANBUS [≈5W] | - | 12 | 5 | | 39722230 | 8727900397222 | - | 8727900397239 | 92 |
| 18952C2 | LED-CANBUS dla LED-HL [≈H7] | - | 12 | 10 | | 05064930 | 8719018050649 | - | 8719018050656 | 92 |
| 18954C2 | LED-CANBUS dla LED-FOG [≈H8/H11/H16] | - | 12 | 10 | | 05066330 | 8719018050663 | - | 8719018050670 | 92 |
| 18957X2 | LED-CANBUS [≈21W] | - | 12 | 21 | | 39587730 | 8727900395877 | - | 8727900395884 | 92 |
| 18960C2 | LED-CANBUS dla LED-HL [≈H4] | - | 12 | 10 | | 39809030 | 8727900398090 | - | 8727900398106 | 92 |
| 18961C2 | Kondensator dla LED-HL [≈H7] | - | 12 | 10 | | 00281530 | 8719018002815 | - | 8719018002822 | 92 |
| 18962C2 | Kondensator dla LED-HL [≈H1] | - | 12 | 10 | | 00283930 | 8719018002839 | - | 8719018002846 | 92 |



2020 © Lumileds Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Symbol Philips i godło tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.philips.com/automotive