

PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo de 2020-2021



Índice



Introdução

4

Segurança visível

Halogéneo

6

Luzes para automóveis de 12 V

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Uma lâmpada para cada uso	16

Halogéneo

34

Iluminação para veículos de duas rodas

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Uma lâmpada para cada uso	39

Halogéneo

42

Iluminação para autocarros e camiões de 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Uma lâmpada para cada uso	47

Halogéneo

54

Kits

Kit de reposição de 12V	56
Kit de reposição de 24V	58
Kit de restauração de faróis	59

Xenon

60

Para automóveis e camiões

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED

72

Para automóveis e camiões

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
CANbus	80
Reparação de luz	80
Uma lâmpada para cada uso	82

Anexos

96

Explicação sobre tecnologia de iluminação	96
Embalagem de amostras	98
Compreender os códigos de encomenda da Philips	99
Ilustrações técnicas: bases	100
Índice de produtos	101

Segurança visível

Nossas inovações tecnológicas estão na vanguarda da iluminação automotiva há mais de 100 anos. Como um dos **principais fornecedores** de lâmpadas e produtos de iluminação para a indústria automotiva e pós-venda, combinamos inovações técnicas com foco na **segurança** e conforto ao volante. Atualmente, a nossa iluminação para automotiva é a escolha de muitos consumidores e principais fabricantes de automóveis.

A nossa missão é disponibilizar **produtos inovadores** que melhorem constantemente a segurança rodoviária e aumentem a produtividade da oficina. Os nossos produtos são concebidos para terem um desempenho eficiente e duradouro, para garantir a **satisfação contínua do cliente**. Muitas garagens e oficinas já desfrutam da nossa nova gama de luzes de trabalho LED profissionais pelo seu extraordinário fluxo luminoso e robustez.

A iluminação de alta qualidade faz realmente a diferença.

Segurança que pode ver!



Qualidade de equipamento original

Estamos empenhados em produzir os **melhores produtos** e serviços da sua classe no mercado de Fabricante de equipamento original (OEM) e de pós-venda da indústria automóvel. Os nossos produtos são fabricados a partir de **materiais de elevada qualidade** e testados de

acordo com as especificações mais exigentes para maximizar a **segurança** e o **conforto** de condução dos nossos clientes.

- Os principais fabricantes de automóveis **optam** pelos nossos produtos

- A nossa iluminação equipa **um em cada dois veículos** na Europa e um em cada três no mundo

- Nossos processos de fabricação **excedem** as **especificações** da indústria

Vidro de quartzo anti-UV da Philips para um desempenho de iluminação excelente

Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV nocivos.

- **Luz mais intensa**

A alta resistência do vidro de quartzo permite aumentar a pressão no interior da lâmpada, gerando assim luz mais intensa.

- **Maior resistência**

As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento a 2650 °C e vidro a 800 °C) conseguem suportar choques térmicos intensos.

- **A melhor proteção contra raios ultravioleta**

Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV prejudiciais.

Halogênios



Luzes para automóveis de **12V**



Que lâmpada do carro você precisa?

Brilho aprimorado



Novo


Até **200%** mais brilho*

RacingVision GT200

Feixe até **+80 m*****




Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em
H4, H7

Novo


Até **150%** mais brilho*

X-tremeVision Pro150


Feixe até **+70 m*****



Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**




Disponível em
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Visão até **60%** superior*


VisionPlus



Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**




Disponível em
H1, H4, H7

Visão até **30%** superior*


Vision




Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Imagens apenas para fins ilustrativos. * Comparado com o requisito legal mínimo.

*** Em comparação com o mínimo obtido após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. A distância mais distante do carro se aplica a H4 e H7.

philips.com/halogen



Estilo único



Novo

Aspetto
**branco
nítido**

**WhiteVision
ultra**


H4, H7
até
4200 K




Standard




WhiteVision ultra



Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em

**H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Vida útil estendida





Vida até
1500 horas**


**LongLife
EcoVision**




Standard




Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em

**H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2**

** O prazo de validade e a temperatura da cor diferem dependendo do tipo, indicação apenas para H7.



RacingVision GT200

Desempenho incrível com lâmpadas legais para estradas

- Até 200% de luz mais brilhante* para transformar sua caminho
- Estende seu feixe em 80 metros**
- Totalmente legal na estrada para uma viagem agradável

Se você é apaixonado por dirigir, deixe as lâmpadas automotivas Philips RacingVision GT200 elevarem sua experiência automotiva. Uma luz até 200% mais brilhante que brilha por mais de 80 metros significa melhor visão e reações mais rápidas para uma direção mais emocionante.

*Em comparação com o padrão legal mínimo

**Compara ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. Distância mais distante do carro.



Standard



RacingVision GT200

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H4

H7



X-tremeVision Pro150

A melhor combinação de alto desempenho e longa vida

- **Veja melhor a estrada com uma luz até 150% mais brilhante***
- **Maior duração para uma vida inteira de segurança****
- **Feixe de alto desempenho projeta luz 70 metros mais longe*****
- **Mais contraste e visibilidade com luz fria**

Combinando um brilho impressionante com o tipo de vida útil até então não disponível em uma lâmpada de alto desempenho, a Philips X-tremeVision Pro150 oferece a visibilidade para manter você e seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

*Em comparação com o padrão legal mínimo. Aplica-se a lâmpadas de farol.

**A vida útil difere por tipo. Indicação apenas para H7: até 450 horas.

***Compara o comprimento do feixe ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. Distância mais distante do carro.



Standard



X-tremeVision Pro150

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H1



H4



H7



H11



HB3



HB4



HIR2



W5W



VisionPlus

Reações rápidas salvam vidas

- Visão até 60% superior*
- Maior conforto de condução com melhor visibilidade
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

Os faróis Philips VisionPlus permitem aos condutores ver mais longe para uma maior **segurança** e **conforto**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



VisionPlus

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Aparência bem branca

- Aparência branca superior elegante com até 4 200 Kelvin*
- Conforto ao dirigir com até 60% mais visão**
- 100% legal para circulação

A Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporciona uma luz branca excepcional de até 4200 kelvins. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

*Aplica-se a H4, H7. A temperatura da luz difere por tipo técnico.

**Em comparação com a norma legal mínima. Aplica-se a lâmpadas de farol.

Disponível nas embalagens S2, B1 e B2.



Disponível em





LongLife EcoVision

Vida útil mais longa, menos substituições

- **Dura significativamente mais tempo***
- **Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade**

Está cansado de estar sempre a **mudar** as lâmpadas? Com uma **vida útil superior**, a LongLife EcoVision da Philips é perfeita para condutores que pretendem **minimizar as tarefas de manutenção** nos seus veículo


*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo.



Disponível nas embalagens S2, C1 e B1



Disponível em





Vision

Sinta-se seguro, dirija com segurança

- Visão até 30% superior*
- Relação qualidade/preço competitiva
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

As lâmpadas Philips Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um **preço muito competitivo**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



Vision

Disponível nas embalagens C1 e B1



Disponível em



H1



H3



H4



H7



HB3



HB4



H11

Uma lâmpada para **cada uso**



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 12643 12644 9005 9006 9007 9012

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2



Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274

H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



12277 12177 12085 12278 12197

P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP



Piscas dianteiros



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946

T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 LED-FEST 43mm



Luz interior



12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066

W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W



Luz de posição dianteira



12256 12929 12821 12961 12396 12271

W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



12258 12336 12972 12360 12362 12366 12643 9005 9006 12059 12060 12276 12086

H1 H3 H7 H8 H11 H16 H18 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W



Piscas secundários



Luzes anti-nevoeiro



Luzes diurnas



12256 12961 12521

W3W W5W WBT5 Bax



Luz do painel



**RacingVision
GT200**

Novo

**X-tremeVision
Pro150**

Novo

VisionPlus

Vision

**WhiteVision
ultra**

Novo

**LongLife
EcoVision**

philips.com/mylamps



12844 12821 12866

C5W R5W FEST10W



12814 12093 12067 12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12275 12174 12180 12190 12274

R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



**Luz porta
bagagens**



Piscas traseiros



12256 12961 12067 12065 12814

W3W W5W W16W W21W R10W



**Luz do travão
traseiro**



12067 12356 12498 12065 12085 12276

W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W



Luz marcha atrás



12844 12821 12961

C5W R5W W5W



Luz porta-luas



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814

T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W



Luz de posição traseiros



12256 12844 12821 12961 12814

W3W C5W R5W W5W R10W



Luz da matrícula



12067 12356 12498 12088 12085

W16W H21W P21W PR21W PS19W



**Luzes anti-nevoeiro
traseira**



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W



Luzes de stop

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

Luzes para automóveis de 12 V

Halógenos

12V Lâmpadas principais

H1 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	5,71
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	5,25

H1 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	23,66
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	12,16

H1 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	37,92
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	19,20

H1 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	17,60
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	9,11
12258LLEOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	8,18

H1 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258WUUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	35,60
12258WUUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	18

H1 Spot



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	8,33

H2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	9,05

H3 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	6,19
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100	5,95

Quantidade de embalagem: número de embalagens por caixa externa

H3 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	8,85

H3 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336WWUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	19,40

H4 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,56
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,68
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	24,49
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	12,39
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	19,59

H4 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	21,73
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,18
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,15

H4 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342WWUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
12342WWUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	18,56

H4 RacingVision GT200



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	21,99

H7 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,14
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	9,93
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

H7 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	36,00
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	17,97
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

H7 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	24,90

H7 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	32,40
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	16,20
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	14,60

H7 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972WWUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WWUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	24,49

H7 RacingVision GT200



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99

H8 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12360WWUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	47,46

H8



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	23,99
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	23,57

H9



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	37,03
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	36,41

H10



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	21,93

H11 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	19,46
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	18,79

H11 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	22,34
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	21,22

H11 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	29,60

H11 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	47,62

H13



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	38,84

H15



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	56,74
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	55,70

H16



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	32,75

H18 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	23,20

H19 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	29,00

HB1 9004



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	26,76

HB3 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	13,72
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	13,06

HB3 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	25,94

HB3 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	31,17

HB4 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	13,46
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	12,82

HB4 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	25,06

HB4 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	31,17

HB5 9007



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	26,36

HIR2 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	48,73

HIR2 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	52,42

HIR2 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	59,99

H27W/1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	21,28

H27W/2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12060C1	12	27	PG13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	21,28

R2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	5,83
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	5,42

R2 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	8,44
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	8,22

Iluminação de sinalização e de interior

P21W VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	3,04

P21W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,01
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	1,78

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,82
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	0,99

P21/4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	6,41
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	2,94

P21/5W VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	5,44

P21/5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	6,70
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,04

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	3,83
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,49

PR21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	4,97

PR21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	5,99

PY21W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	31,64

PY21W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	5,92

PY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	6,17
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	2,48

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	2,53

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	4,11

R5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	4,76
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,31

R5W BA15s



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	2,87
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,12

R5W BA15d



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,35

R10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	3,43
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10	1,42

RY10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	3,26

BA7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	3,31

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,36
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10	1,36

T4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	2,65
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	0,97

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	7,62

H6W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	13,12
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	5,94

H6W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	26,70

H10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	6,74

H20W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	7,08

H21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	13,12

HY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	20,51

Encaixe em cunha

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,38
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	2,74
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200	0,94
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,32
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,20

W2,2W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,39

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,53
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,34

W5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	3,90
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	1,67

W5W X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10	6,55

W5W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961WWUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10	6,55

W5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	2,83
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10	0,97

WY5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	6,62
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	2,56

WBT10 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	6,20

W16W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	8,22
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	3,85

W21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	10,37
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	4,93

W21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	10,90
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	5,19

WY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	15,60
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	7,44

Festoon

Festoon T6,2x27



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	2,79

Festoon T6,2x35



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	2,62

C5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	2,71
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	0,96

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	1,96

Festoon T10,5x38



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	1,66

Festoon T10,5x43



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,45
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	ECE	10	4,32
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	1,88

Festoon T15x43



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	2,86

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	5,01
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	1,98

Bax 8,3s/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	1,98

Bax 8,5d/2 black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	4,89
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,01

Bax 8,5d/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	1,98

Bax 8,5d/2 green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	1,98

Bax 8,5d green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	3,51

Bax 8,5d beige



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	3,53

Bax 10d black halogen



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	8,63

Bax 10d brown halogen



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	8,63

Bax 8,4d light blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	3,53

Bax 8,4d beige



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	3,53
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	3,53

Bax 8,4d black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	3,53

Bax 8,4d light green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	3,53

Bax 8,4d olive green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	3,53

Bax 8,4d orange



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	3,53

Bax 8,5d white



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	3,53



HiPerVision

P13W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	27,40

PCY16W HiPerClick



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	29,80

PW16W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	33,89

PS19W LongLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	19,29

PS19W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	18,48

PSY19W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	25,66

HiPerVision LCP



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	27,11

PS24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	20,37

PSX24W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	52,42

PSX24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	23,58

PSY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	46,49

PSY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	29,80

PW24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	32,06

PWY24W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	32,06

PWY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	32,06

PY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	46,49

PY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	29,80

PSX26W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	35,05

Halogênios



Iluminação para **veículos de duas rodas**



Que lâmpada de duas rodas você precisa?



Experimente mais luz

Luz até **130% mais brilhante***


X-tremeVision moto



Desempenho do feixe



Cor da luz




Vida útil**



Disponível em
H4, H7

Veja e **seja visto**


CityVision moto



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em
H4, H7, HS1

Visão até **30% superior***


Vision moto




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em
H4, H7, HS1


Aproveite sua paixão

Luz **branca brilhante**


CrystalVision ultra moto



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em
H4, H7, HS1



A iluminação Philips de dois rodas é projetada para resistir a vibrações extremas – até 10 G.

Imagens apenas para fins ilustrativos

* Comparado com o requisito legal mínimo

** Dias de vida por tipo, indicação somente para H7.

philips.pt/c-m-li/luzes-para-motociclos

X-tremeVision moto

Visão até **130% superior***

- **Luminosidade máxima**
- **Enchimento de gás exclusivo para vida útil e duração ótimas**
- **Feixe significativamente mais longo***
- **Máximo conforto e segurança**

A lâmpada X-tremeVision moto da Philips oferece uma **visão até 130% superior*** para os motociclistas que necessitam de ver mais longe para proporcionar o melhor nível de desempenho e segurança.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



X-tremeVision moto

Disponível em



H4



H7


CityVision moto

Veja e seja visto

- **Efeito laranja distinto**
- **Segurança máxima**
- **Especialmente concebida para utilização na cidade**
- **Visão até 40% superior***

Para visibilidade e segurança máximas, a Philips CityVision moto cria um **efeito laranja** distinto, que atrai as atenções. Os motociclistas de todo o mundo procuram mais segurança, em especial os que circulam em tráfego citadino intenso.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



CityVision moto

Disponível em



H4



H7



HS1

Imagens apenas para fins ilustrativos

CrystalVision ultra moto

Luz branca brilhante

- Visual branco moderno
- Personalização e estilo na estrada
- Lâmpada de alta qualidade e ultrarresistente

Para os motociclistas que procuram um estilo moderno, as lâmpadas Philips CrystalVision ultra moto fornecem-lhes luz branca brilhante. Personalize o seu estilo sem comprometer a visibilidade e o conforto.



Disponível em



Vision moto

Visão até 30% superior*

- Melhor desempenho*
- Lâmpada de motociciclo de alta qualidade e ultrarresistente

Ao proporcionar uma **visão até 30% superior*** a uma lâmpada convencional, a Philips Vision moto permite que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz a um preço muito **competitivo**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Disponível em



Uma lâmpada para **cada uso**



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Piscas dianteiros



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Luz de posição traseiros



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Luz da matrícula



**X-tremeVision
moto**



**CityVision
moto**



**CrystalVision
ultra moto**



**Vision
moto**

philips.pt/c-m-li/luzes-para-motociclos



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



**Luz de posição
dianteira**



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Luzes de stop



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Piscas traseiros

Iluminação para veículos de duas rodas

Halogénios

H4 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	7,31

H4 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	15,10

H4 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	19,59

H4 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	18,56

H7 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	11,14

H7 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	23,40

H7 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	24,90

H7 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	24,49

HS1 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	10,20
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	10,20

HS1 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	19,40

HS1 CristalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	21,90

S2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	5,60
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	5,20

S3



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	4,20
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	3,98

Luzes de sinalização

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,53
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,34

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,82
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	0,99

P21/5W ExtraDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10	2,54

Halogênios



Iluminação para autocarros e camiões de **24V**



Que lâmpada 24 V você precisa?



Segurança e **durabilidade**




Construído
para durar

MasterDuty



Desempenho do feixe



Vida útil**

Até **550 h**




Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11

O melhor
em durabilidade

MasterLife




Desempenho do feixe



Vida útil**

Até **1200 h**



Disponível em
H1, H3, H4, H7, H11

Segurança e **estilo**




Efeito **máximo**
de xenon

MasterDuty
BlueVision



Cor da luz



Vida útil**

Até **500 h**



Disponível em
H3, H4, H7



Resistente
a vibrações
fortes

Imagens apenas para fins ilustrativos


* Comparado com o requisito legal mínimo, nos modelos H1, H4, H7 e H11

** Dias de vida por tipo, indicação somente para H7

Segurança e duração

Vantagem dos faróis de 24 V da Philips

Ao combinar a **resistência a vibrações** com a **alta qualidade**, as lâmpadas para camiões da Philips duram mais tempo do que as lâmpadas normais.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- Dura até 550 horas*
- Máxima resistência a vibrações
- Visão até 130% superior
- Proteções reforçadas do suporte e do encaixe contra choques
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

As lâmpadas Philips MasterDuty são concebidas para ter uma **máxima resistência a vibrações** e uma excelente **vida útil**. MasterDuty é a **escolha certa** para os condutores que procuram **resistência que dure**.

*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo

**Em comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.

Disponível nas embalagens B1 e C1

Disponível em



Imagens apenas para fins ilustrativos

MasterLife

A melhor vida útil da sua classe


- Dura até 1200 horas*
- Visão até 100% superior**
- Máxima resistência a vibrações*
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

A Philips MasterLife dura até **1200 horas*** e resiste a **tensão e vibrações** extremas.

Com uma **taxa de falhas mínima**, as nossas lâmpadas mantêm a sua frota produtiva e em movimento ao minimizar interrupções que fazem perder tempo. **MasterLife é a escolha mais inteligente para proprietários de grandes frotas!**

*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo

**Em comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.



Disponível na embalagem C1



Disponível em



H1



H3



H4



H7



H11

MasterDuty BlueVision

Efeito máximo de xenon

- Máxima resistência a vibrações*
- Vidro de quartzo de alto desempenho com revestimento com efeito de w
- Casquilho azul distinto: melhor aparência, mesmo quando apagadas

Para motoristas que buscam o **melhor estilo** e desempenho, o Philips MasterDuty BlueVision produz um **efeito xenônio azul**. Ele combina a **durabilidade** e a **resistência à vibração** do Philips MasterDuty com um efeito xenônio azul adicional para o máximo estilo.

*Em comparação com as lâmpadas convencionais H4 ou H7 de 24 V no mercado



Standard



MasterDuty BlueVision

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H3



H4



H7

Uma lâmpada para **cada uso**



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty
BlueVision

philips.com/trucklight



13258 13336 13342 13972 24362 13620
H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R



**Luzes de estrada –
luzes de estrada adicionais**



13844 13821 13929 13961
C5W R5W T4W W5W



Luz interior



24356 13498 13496
H21W P21W PY21W



Piscas dianteiros



24356 13821 13814 13961
H21W R5W R10W W5W



Piscas secundários



13844 13821 13814 13929 13256 13961
C5W R5W R10W T4W W3W W5W



Running lights



13844 13821 13814 13961
C5W R5W R10W W5W



Luz da matrícula



24356 13498 13499 13401 13445
H21W P21W P21/5W P22 P25



Luzes de stop



24356 13498
H21W P21W



**Luz marcha
atrás**



13258 13311 13336 13972 24362
H1 H2 H3 H7 H11



**Luzes
anti-nevoeiro**



13256 13961 13516 13974
W3W W5W WBT5 Bax



Luz do painel



13821 13929 13256 13961
R5W T4W W3W W5W



**Luz de posição
dianteira**



13499 13821 13814
P21/5W R5W R10W



**Luz de posição
traseiros**



24356 13498 13496
H21W P21W PY21W



Piscas traseiros



24356 13498
H21W P21W



**Luzes anti-
nevoeiro traseira**

Iluminação para autocarros e camiões de 24 V

Halogénios

24V Lâmpadas principais

H1 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	11,87
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	10,67

H1 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	16,01

H2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	19,18

H3 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	9,80
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	8,90

H3 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,04

H3 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	36,00
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,00

H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	13,65
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	11,65

H4 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	16,21

H4 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	42,00
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	21,00

H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	20,00
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,00

H7 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	32,62

H7 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	66,00
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	33,00

H11 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	35,44

H11 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	56,25

R2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	7,39

Iluminação de sinalização e de interior de 24 V

P21W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	1,65

P21W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	3,36

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	3,83
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,58

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	5,67
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	2,46

PY21W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	3,82

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,38
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	3,29

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	ECE	5x10	3,06

R5W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,12

R5W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,18

R5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	2,98
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,07
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,32

R10W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,43

R10W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	2,85

R10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	3,41
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,32

BA7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,03

T4W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,18

T4W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	1,70

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,22
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,22

T4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	3,19
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,08

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	14,72

Encaixe em cunha

W2,5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,38

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,30

W5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	3,40
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,31

WBT5



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,19
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,19
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,55

Festoon

Festoon T6,2x27



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	2,63

Festoon T6,2x35



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	2,80

Festoon T10,5x38 10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	2,99

C5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	3,59
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,32

Festoon T10,5x43 5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	1,79

Festoon T10,5x43 10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	1,69

Festoon T15x43 15W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	2,83

Festoon T15x43 18W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	2,84

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,07

Bax 8,5d/2 grey



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,19

Bax 8,5d brown



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	4,00

Bax 8,5d/2 yellow



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	3,61

Kits





Kits

de restauração
de faróis e
substituição para
automóveis
e camiões

Para maior **segurança**, é **recomendado** pela maioria dos países europeus que todos os veículos estejam equipados com um **kit de substituição homologado**. Não só mantém os condutores em **conformidade** com a lei, mas também os mantém **mais seguros**, uma vez que estão sempre prontos para **substituir** uma lâmpada fundida.

O nosso **kit de restauração de faróis** renova as lentes dos automóveis, camiões e veículos de duas rodas, que ficam como novas. É a nossa **alternativa económica** para uma substituição completa dos faróis.



Kits substituição de 12 V

Easy Kit H1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	14,43

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	17,23

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	19,62

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	22,06

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	1	-	1	-	1	1	1	1	1



Kits substituição de 12 V

Essential Box H1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	15,53

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	16,92

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	21,10

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	23,90

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Kits substituição de 24 V

MiniKit H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10	19,23

Índice

Tipo de lâmpada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10	30,05

Índice

Tipo de lâmpada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4	42,10

Índice

Tipo de lâmpada	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4	66,94

Índice

Tipo de lâmpada	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4	54,03

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit de restauração de faróis

Restaure seus faróis você mesmo, para torná-los como novos

- Menos encandeamento e lentes até 100% mais brilhantes
- Proporciona uma condução mais segura durante a noite
- Elimina a opacidade e o amarelecimento provocados pelos raios UV prejudiciais e pela sujeidade
- Resultados profissionais sem ferramentas elétricas em 30 minutos
- Solução de alta qualidade e económica
- Garantia de 2 anos de proteção UV

Elimina a opacidade e o amarelecimento das lentes dos faróis e restaura-as para o estado original de **transparência para uma maior segurança**. As lentes dos faróis ficam opacas e oxidam devido à exposição constante às intempéries e ficam riscadas devido aos impactos.



Antes



Depois



Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

Xenon



Iluminação para
automóveis e camiões



Que lâmpada do carro você precisa?



Brilho aprimorado



Visão até **150% superior***

Xenon X-tremeVision gen2




Standard




Xenon X-tremeVision gen2



Desempenho do feixe



Cor da luz



Disponível em
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal para **substituição**

Xenon Vision




Standard




Xenon Vision



Desempenho do feixe



Cor da luz



Disponível em
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Estilo único



Efeito de LED **branco homogêneo**

Xenon WhiteVision gen2




Standard




Xenon WhiteVision gen2



Desempenho do feixe



Cor da luz



Disponível em
D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil estendida




Tranquilidade **4 + 3** anos de garantia

Xenon LongerLife**



4 + 3 anos de garantia

Desempenho do feixe



Vida útil



Disponível em
D1S, D2S, D2R

Imagens apenas para fins ilustrativos.

* Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior).

** Não disponível em todos os países, entre em contato com o representante de vendas

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision^{gen2}

A nossa lâmpada de xenon mais brilhante

- Desempenho de luz perfeito
- Visão até 150% superior*
- Segurança e visibilidade máximas
- Concebida para condutores exigentes

A Xenon X-tremeVision gen2 da Philips é o mais recente desenvolvimento em tecnologia de xenon. Proporciona o feixe mais potente com uma emissão de luz levada aos limites. Isto significa um desempenho de luz extraordinário com uma definição de luz única para um ótimo conforto de condução.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Imagens apenas para ns ilustrativos **63**



Desfrute da sua paixão

Xenon WhiteVision^{gen2}

O melhor efeito de LED branco

- Luz branca brilhante intensa e homogênea
- Combinação perfeita com iluminação LED no seu automóvel
- Luz branca de até 5000 K na estrada
- Visão até 120% superior*
- 100% legal para circulação

As lâmpadas Xenon WhiteVision gen2 da Philips criam uma **aparência branca intensa** do seu automóvel e produzem uma luz branca homogênea e mais brilhante na estrada.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S

D2S

D2R

D3S



4 Garantia
de 4 anos
+3

Xenon LongerLife

Tranquilidade com garantia de longa duração

Equipe o seu automóvel com lâmpadas Xenon LongerLife da Philips e pode conduzir até 7 anos sem se preocupar com falhas das lâmpadas. As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips são automaticamente fornecidas com uma **garantia de 4 anos**. Registe a sua compra online e pode prolongar esta garantia por um período adicional de **3 anos**.

Disponível nas embalagens C1 e S1

Disponível em



D1S

D2S

D2R



Garantia extra gratuita de 3 anos em 3 passos simples

Registe-se online em www.philips.com/xenonwarranty, no prazo de 30 dias a contar da data de compra

1 Aceda a www.philips.com/xenonwarranty para confirmar que comprou um produto genuíno da Philips verificando o código de segurança localizado no autocolante do certificado de autenticidade.



2 Preencha as suas informações pessoais, indique o seu ponto de compra e forneça o talão de compra.



3 Imprima e guarde o certificado de garantia de 7 anos juntamente com o talão de compra.



Agora, pode conduzir em segurança e sem preocupações durante 7 anos!





Xenon Vision

Ideal para substituição

- Tecnologia de substituição de lâmpadas individuais: a nova lâmpada corresponde à temperatura da cor da lâmpada não substituída
- Solução económica ideal para a substituição de lâmpadas individuais
- 4300 K homologada

A luz de xenon Vision da Philips permite aos condutores substituir uma só lâmpada fundida, enquanto combina a sua cor com a cor da lâmpada não substituída.



Standard



Xenon Vision

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S



D8S



Iluminação para automóveis e caminhões

Xenon

D1S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

D1S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D1S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

D2S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

A iluminação Xenon LongerLife da Philips não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu representante da Philips.

D2S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D2S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D2R WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129,00

A iluminação Xenon LongerLife da Philips não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu representante da Philips.

D3S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

D5S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

D8S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



LED



Iluminação para **automóveis e camiões**



O que lâmpada LED você precisa?



Novo

Desempenho **automotivo original** em LED

Ultinon Pro9000

Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
anos


+3
garantia
estendida




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Novo

A combinação perfeita de **desempenho** e **durabilidade**

Ultinon Pro5000

LEDs
da categoria
automotiva

2
anos


+1
garantia
estendida




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforme
as luzes do seu carro


Ultinon Essential




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imagens meramente ilustrativas.

* Aplicável a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

** Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas. Até +200% para os tipos Ultinon Pro9000 HL [H1] e [H3].



É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.



LED iluminação para automóveis e caminhões

LED



Ultinon Pro9000

Desempenho automotivo original em LED

- Tecnologia LED automotiva **exclusiva** graças aos chips LED Lumileds TopContact*
- Luz **homogênea** até **250% mais brilhante****
- Temperatura de cor de até **5 800 K** para **luz branca fria**
- **Espectro ideal** para melhor visibilidade de sinalização rodoviária
- **IP65**: à prova de poeira e resistente à água
- Tecnologias exclusivas de gerenciamento de calor da Philips
- Tecnologia **SafeBeam** para uma direção sem reflexos
- Vida útil até **5.000 horas**
- **Alta compatibilidade** com os principais modelos de veículos
- **Garantia estendida** de até **5 anos**.

*Exceto os tipos de lâmpadas H1 e H3.

**Em comparação com o padrão legal mínimo para lâmpadas halógenas



2
anos

+3
garantia
estendida



Halógeno standard



Ultinon Pro9000

Disponível em embalagens X2



Disponível em



LED-HL [H1]



LED-HL [H3]



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-FOG
[H8/H11/H16]



LED-HL [H11]



LED-HL
[HB3/HB4]



LED-HL
[HIR2]







Ultinon Pro5000

A combinação perfeita de desempenho e durabilidade

- Obtenha até **+ 160%** de luz mais brilhante* para visibilidade superior
- Temperatura de cor de até **5 800 K** para **luz branca pura**
- Tecnologia **SafeBeam** para uma direção sem reflexos
- Vida útil até **3.000 horas**
- **Alta compatibilidade** com os principais modelos de veículos
- **Garantia estendida** até **3 anos**

*Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas



2
anos

+1
garantia
estendida



Halógeno standard



Ultinon Pro5000

Disponível em



LED-HL [H1]



LED-HL [H3]



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-FOG
[H8/H11/H16]



LED-HL [H11]



LED-HL
[HB3/HB4]



LED-HL
[HIR2]

Disponível em embalagens X2





Ultinon Essential

Destaque-se da multidão

- **Temperatura de cor** de até **6.500 K** para luz branca elegante
- Durabilidade confiável com **dissipação de calor dupla**
- **Design compacto tudo em um** para uso plug and play
- Brilho poderoso com feixe preciso
- Compatível com os principais modelos de veículos
- **Desempenho de longa duração**



Disponível em embalagens X2



Disponível em



HL [≈H1]



HL [≈H3]



HL [≈H4]



HL [≈H7]



HL [≈H11]



FG
[≈H8/H11/H16]



HL [≈HIR2]



HL [≈HB3/HB4]



Utilizar as luzes LED retrofit em conformidade com os requisitos legais aplicáveis é da inteira responsabilidade do proprietário.

Adaptador CANbus

- **Evite avisos imprecisos do painel**
- Para lâmpadas de sinalização, evite cintilação
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips


Disponível em



HL [≈H4]
HL [≈H7]
HL [≈H8/H11/H16]



SL [≈5W]
SL [≈21W]




Disponível em embalagens X2



CANbus para reparação de luz

- **Previne cintilação**
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips



Disponível em embalagens X2



Disponível em



HL [≈H1]
HL [≈H7]



Opções de **iluminação** **LED** para cada uso



Luz de estrada médios



Luzes antinevoeiro



Luz de posição
dianteira



Indicadores
dianteiros



Luz do painel



Luz interior




Ultion Pro9000 HL




X-tremeUltion LED




Ultion Pro5000 HL




Ultion LED



Ultion Essential HL




Ultion Pro3000 SL



Adaptadores LED



Adaptadores LED



*Adaptador LED CANbus 21W incluído no pacote.





Luz portaluvas



Luz de posição traseira



Indicadores traseiros



Luzes antinevoeiro traseira



Luz porta bagagens



Luz da matrícula











Luz do travão traseiro



Luzes de stop



Luz marcha atrás



12V/24V LED Lâmpadas principais

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258U90CWX2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6	119,20

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258U50CWX2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6	99,98

HL [≈H1] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6	-

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336U90CWX2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6	119,20

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336U50CWX2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6	99,98

HL [≈H3] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6	-

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342U90CWX2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6	119,20

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342U50CWX2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6	99,98

HL [≈H4] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6	-

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972U90CWX2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6	119,20

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6	99,98

HL [≈H7] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6	-

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6	119,20

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6	99,98

HL [≈H11] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6	119,20

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6	99,98

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6	-

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6	119,20

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6	99,98

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6	-

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6	119,20

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6	99,98

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6	-



Iluminação de sinalização e de interior LED de 12 V

IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10	7,07

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	-

IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10	7,07

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	-

IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10	7,07

SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	-

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10	13,79

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10	9,22

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10	13,79

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10	9,22

SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	-

SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10	13,79

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10	24,14

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	-



Utilizar as luzes LED retrofit em conformidade com os requisitos legais aplicáveis é da inteira responsabilidade do proprietário.

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10	24,14

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10	-

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	34,48

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10	24,14

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10	-

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10	24,14

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	-

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10	24,14

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	-

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10	24,14

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	-

SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10	46,55

SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10	32,76

SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10	46,55

SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10	32,76

Adaptador LED

CANbus adaptador para LED- T10 [≈W5W]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10	16,67

CANbus adaptador para LED-RED/WHITE [≈P21W]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10	16,67

CANbus adaptador para LED-HL [≈H4]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10	50,08

CANbus adaptador para LED-HL [≈H7]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10	50,08

CANbus adaptador para LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10	50,08

Reparação de luz para LED-HL [≈H1]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10	50,08

Reparação de luz para LED-HL [≈H7]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10	50,08





Iluminação de sinalização e de interior LED de 24 V

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10	10,78

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10	10,78

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	34,48

SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	34,48

Explicação sobre tecnologia de iluminação

■ Tecnologia AirCool

Sistema de arrefecimento inteligente que desvia o calor dos componentes críticos da luz (arrefecimento ativo com um ventilador). ■ **Tecnologia AirFlux**

Gestão térmica ideal que resulta numa vida útil mais longa (arrefecimento passivo com dissipador de calor).

■ Padrão do feixe assimétrico

Padrão de feixe de desvio para aplicações de feixe reduzido. Fornece um feixe mais longo na faixa de trânsito, que evita o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ Qualidade de grau automóvel

Os produtos de qualidade de grau automóvel da Philips são concebidos e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas.

■ Balastro

O controlador eletrónico que controla uma lâmpada de xenon HID.

■ Casquilho

Parte inferior da lâmpada que assegura uma ligação mecânica e elétrica adequada com a unidade de lâmpada do automóvel. A sua precisão é importante para um padrão correto do feixe.

■ Voltagem da placa

Voltagem elétrica na rede da placa do veículo. Nos automóveis, a voltagem de funcionamento no conector da lâmpada normalmente varia entre 13 e 14 volts (V). A voltagem de teste oficial das lâmpadas para faróis de halógeno é de 13,2 V conforme a norma ECE R37. Para os camiões com uma rede da placa de 24 V, a voltagem de teste é de 28 V. A voltagem da placa tem um impacto significativo na vida útil da lâmpada de filamentos. Em geral, um aumento de voltagem de 5% reduz a vida útil em 50%.

■ Bulbo

O bulbo é a parte de vidro de uma lâmpada de halógeno ou xenon HID na qual a emissão de luz é gerada. É composto por vidro duro ou de quartzo e contém o filamento e dois eletrodos.

■ Candela (cd)

Unidade de intensidade luminosa que mede a quantidade de energia luminosa emitida por uma fonte de luz numa determinada direção.

■ CeraLight

Sistema de arrefecimento com material cerâmico para uma melhor resistência ao calor e às vibrações.

■ Temperatura da cor

Medição térmica da cor da luz. Derivada da cor emitida por um "corpo preto" aquecido até uma determinada temperatura (ver também Kelvin).

■ Zona de corte

A linha entre as zonas claras e escuras dos médios. Acima da zona de corte, a quantidade de luz é limitada para evitar o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ D(...)

Nomenclatura das lâmpadas de xenon HID em que **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponíveis: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R e D5S**. **D1** e **D2** foram as primeiras lâmpadas apresentadas em 1991, **D3** e **D4** são lâmpadas sem mercúrio que substituíram os modelos **D1** e **D2**

Para D1 e D3, o arrancador de alta voltagem eletrónico já está

integrado no encaixe da lâmpada. O tipo **S** é utilizado com sistemas (de lente) de projetor. A versão **R** é utilizada em refletores abertos e dispõe de um revestimento adicional no tubo exterior (listrado) que bloqueia algumas áreas para evitar o encandeamento.

A **D5S** é uma lâmpada de 25 watts com arrancador e balastro integrados.

■ Lâmpada de descarga

O termo técnico correto da denominada lâmpada de xenon é lâmpada de descarga de alta intensidade. A luz é emitida por um arco elétrico que é produzido entre dois eletrodos. Ver também luz de xenon e HID.

■ DOT

O Departamento dos Transportes (DOT) dos Estados Unidos, que supervisiona as autoestradas federais, transportes aéreos, caminhos de ferro, transporte marítimo e outras funções administrativas de transporte. Tem um papel semelhante ao da Comissão Económica para a Europa (ECE).

■ DRL

Luzes de circulação diurna.

■ ECE

Comissão Económica para a Europa. Uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas (NU) sediada em Genebra que contribui para aumentar a eficácia das NU através da implementação regional dos resultados das conferências e cimeiras globais das NU. A ECE é responsável pela harmonização das especificações técnicas dos veículos cujos regulamentos são também obrigatórios em muitos países fora da Europa.

■ ECE R

Significa o regulamento ECE.

Exemplos de iluminação de veículos:

R37 Lâmpadas de filamentos

R99 Fontes de luz de descarga de gás

R48 Instalação de dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa

■ Arco elétrico

A descarga luminosa de ligação entre os dois eletrodos de uma lâmpada de xenon HID. É semelhante no princípio a um raio de relâmpago. O arco elétrico é criado pelo arrancador de alta voltagem e estabilizado e controlado pelo balastro.

■ Eletrodos

Condutores elétricos que estão em posições opostas no invólucro de uma lâmpada de descarga de gás de xenon. O arco elétrico, que emite luz, é produzido entre os eletrodos.

■ Conformidade com EMI

Normas da indústria automóvel de interferência eletromagnética.

■ Marca E

A marca de homologação da ECE. O dígito após o "E" indica em que país foi concedida a homologação.

Por exemplo: E1 indica Alemanha e E2 indica França. Uma homologação concedida por um membro da ECE é válida para todos os estados-membros e é normalmente adotada pelos regulamentos nacionais. São possíveis desvios mínimos.

■ Festoon

Lâmpada com formato de tubo com contactos em cada extremidade, como C5W, normalmente utilizada para interiores e iluminação da chapa de matrícula.

Filamento

Um fio enrolado de tungstênio que emite luz.

H(...)

Nomenclatura das lâmpadas de halogênio. H = halogênio. As lâmpadas são numeradas consecutivamente.

Os tipos mais comuns são:

H1 Primeira lâmpada de halogênio (um filamento).

H4 Filamento duplo para aplicações de médios e máximos num farol.

H7 A lâmpada de halogênio mais comum na Europa para médios, máximos e luz de nevoeiro.

Halogéneo

Um gás utilizado para criar o processo do ciclo de halogéneo numa lâmpada. Durante o funcionamento, as moléculas de tungstênio evaporam-se do tungstênio. No processo do ciclo, estas combinam-se com as moléculas de halogéneo e voltam para o fio. Isto aumenta a vida útil de uma lâmpada e permite o funcionamento a uma intensidade mais alta. As lâmpadas de halogéneo contêm um enchimento de halogéneo de alta pressão. As lâmpadas incandescentes sem halogéneo utilizam frequentemente o vácuo.

HB(...)

Nome ECE dos tipos de lâmpadas da América do Norte originais que foram homologados também para utilização na Europa. Por exemplo: HB3 refere-se a 9005 e HB4 refere-se a 9006.

Hg

Símbolo do mercúrio (em latim: "hydrargyrum"). Os tipos de lâmpadas de xenon D1 e D2 contêm ainda cerca de um terço da quantidade de mercúrio, tal como uma lâmpada economizadora doméstica normal. D3, D4 e D5 são completamente isentas de mercúrio.

HID

Descarga de alta intensidade. Nome técnico correto de uma denominada lâmpada de xenon. **Ver também** lâmpada de descarga de gás, luz de xenon e sistema de xenon.

Arrancador de alta voltagem

Cria impulsos de alta voltagem de cerca de 20 000 volts para acender o arco elétrico numa lâmpada de xenon HID.

HiPerVision

Gama de lâmpadas de sinalização muito compactas com filamentos de alta precisão e uma vida útil longa. Para uso em luzes de sinalização, luzes de nevoeiro e luzes de circulação diurna e traseiras.

Iluminância (lux)

Ao contrário do que acontece com o fluxo luminoso (lúmen), que é uma medida da quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz, a iluminância descreve a quantidade de fluxo luminoso por unidade de área, como, por exemplo, na estrada. Este valor é medido com um luxímetro.

Certificação IP65

Proteção contra entrada de pó e salpicos de água, que melhora a duração.

Kelvin (K)

Unidade de medida de temperatura com base numa escala absoluta, em que zero (menos 273 °C) representa o ponto onde termina todo o movimento térmico. Na área da iluminação, no entanto, esta é uma medida da temperatura da cor. Quanto mais elevada for a temperatura da cor, mais branca e mais fria é a luz.

LED

Díodo emissor de luz.

Vida útil

Dados estatísticos que indicam a taxa de falha de uma percentagem de lâmpadas utilizadas a uma voltagem específica durante um determinado período de tempo. Indicação dos dados da vida útil comum:

B3 Período em que, estatisticamente, 3% das amostras de ensaio falharam

TC Período em que 63% das amostras de ensaio falharam.

Luminância

A intensidade da luz emitida a partir de uma superfície por unidade de área numa determinada direção a partir, por exemplo, do filamento ou do arco elétrico de uma lâmpada de xenon HID. Um indicador importante da quantidade de luz proporcionada por um farol na estrada. A unidade é candela/m² (cd/m²).

Lúmen (lm)

Unidade de fluxo luminoso.

Fluxo luminoso (lúmen)

A quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz em todas as direções.

Lux (lx)

Unidade de iluminância. 1 lux = 1 lm/m². **Ver também** iluminância.

Luxímetro

Dispositivo de medição de iluminância.

LUXEON®

Tecnologia de chips LED Lumileds.

Pb

Símbolo do chumbo (em latim: "plumbum").

Todas as lâmpadas para automóveis da Philips são isentas de chumbo.

Vidro de quartzo

Vidro resistente a temperatura e pressão para lâmpadas de halogéneo e de xenon HID. O vidro também tem um revestimento especial para bloquear a luz ultravioleta (UV) prejudicial.

Tecnologia SafeBeam

Tecnologia que projeta a luz exatamente para onde esta é necessária na estrada.

Tungstênio

Filamento e material do eletrodo.

Bloqueio de UV

O vidro que bloqueia os raios ultravioleta (UV) absorve a luz UV criada pelo filamento ou pelo arco elétrico. O bloqueio de UV é obrigatório para todas as lâmpadas para automóvel em conformidade com a ECE porque a luz UV pode danificar a tampa de plástico do farol.

Ver também vidro de quartzo.

Encaixe em cunha

Lâmpada com um encaixe de vidro, tal como a W5W. Utilizada principalmente para luzes de posição, indicadores laterais e iluminação de interior.

Xenon (Xe)

Um dos gases nobres. Normalmente utilizado como referência às lâmpadas HID.

Luz de xenon

Faróis com lâmpadas HID.

Ver também D(...), lâmpada de descarga e HID.

Sistema de xenon

Um sistema de xenon completo é composto pela lâmpada HID, pelo arrancador de alta voltagem e pelo balastro eletrónico que controla o arco elétrico.

Embalagem de amostras

Descubra a solução antirroubo perfeita para a sua loja.



VP VisionPlus



LLECO LongLife
EcoVision



WVU WhiteVision
ultra



XVP X-tremeVision
Pro150



RGT RacingVision
GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Embalagem de amostras

Descrição	Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN3
12V halogéneo				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131


Descrição	Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Compreender os códigos de encomenda da Philips

Todos os nossos produtos de iluminação automóvel podem ser encomendados através da Apresentação de encomendas da Philips.

A Apresentação de encomendas da Philips permite-lhe identificar o tipo de lâmpada, a gama de produtos e o tipo de embalagem.

Exemplo: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, blister individual



1/ Tipo de lâmpada

Cada tipo de lâmpada é designado pela Philips com um número único chamado "tipo de lâmpada".

- Todas as lâmpadas de 12 V começam por 12 (por exemplo: 12972 para H7 de 12 V)
- Todas as lâmpadas de 24 V que começam por 13 (por exemplo: 13972 para H7 de 24 V)

2/ Tipo de gama

A maioria dos tipos de lâmpadas está disponível em diferentes **gamas** de produtos. Estes são indicados por um **código de cores**, para indicar a disponibilidade de uma lâmpada em uma linha de produtos específica.

Código de cores

	RacingVision GT200 Luz até 200% mais brilhante	Tipo de gama RGT
	X-tremeVision Pro150 Luz até 150% mais brilhante	Tipo de gama XVP
	VisionPlus Visão até 60% superior	Tipo de gama VP
	LongLife EcoVision Vida útil até 1500 horas	Tipo de gama LLECO
	WhiteVision ultra Aspeto branco nitido	Tipo de gama WVU
	Vision Visão até 30% superior	Tipo de gama PR
	Standard	Tipo de gama STD

3/ Tipo de embalagem



Embalagem comercial
Caixa de material
Conteúdo **C1** 1 lâmpada
Conteúdo **CP** 10 lâmpadas
Tipo de embalagem
C1/CP



Blister individual
Caixa de material/plástico
Conteúdo 1 lâmpada
Tipo de embalagem **B1**



Blister duplo
Caixa de material/plástico
Conteúdo 2 lâmpadas
Tipo de embalagem **B2**



Embalagem especial
Material: plástico
Conteúdo **S2** 2 lâmpadas
Conteúdo **SM** 4 lâmpadas
(2 faróis, 2 lâmpadas de presença)
Tipo de embalagem
S2/SM



Blister individual xénon
Caixa de material/plástico
Conteúdo 1 lâmpada
Tipo de embalagem **S1**



Blister LED X1/X2
Caixa de material/plástico
Conteúdo **X1** 1 lâmpada
Conteúdo **X2** 2 lâmpadas
Tipo de embalagem
X1/X2

	Ultinon Pro9000 Desempenho automotivo original em LED	Tipo de gama U90
	Ultinon Pro5000 A combinação perfeita de desempenho e durabilidade	Tipo de gama U50
	Ultinon Essential Destaque-se da multidão	Tipo de gama U30
	X-tremeUltinon LED Mais brilhante. Mais branco. Mais forte.	Tipo de gama XU
	Ultinon LED O futuro da luz branca	Tipo de gama UL

Ilustrações técnicas: bases



SV6

IEC 7004-5



SV8,5-8

IEC 7004-81



W2x4,6d

IEC 7004-94



W2,1x9,5d

IEC 7004-91




W3x16d

IEC 7004-105



W3x16q

IEC 7004-106



WX3x16d

IEC 7004-105




BAX 9s

IEC 7004-8



BAY 9s

IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s

IEC 7004-14




BA 15s

IEC 7004-11A



BA 15d

IEC 7004-11A




BAU 15s

IEC 7004-11A



BAY 15d

IEC 7004-11B




BAW 9s

IEC 7004-149-1




BAW 15d

IEC 7004-11E-1



BAW 15s

IEC 7004-11E11




BAZ 15d

IEC 7004-11C




BA20d

IEC 7004-12




P43t-38

IEC 7004-39




P45t-41

IEC 7004-95



P20d-PY20d

IEC 7004-31



P22d

IEC 7004-32




PX22d




PG13

IEC 7004-107




PGJ13


IEC 7004-107



PGJ23t-1




HPSL HTR




PG18,5d

IEC 7004-147




PG20


IEC 7004-127



PGU20



PU20d



PGJ19-1/2

IEC 7004-110




PGJ19-3

IEC 7004-110




PGJ19-5

IEC 7004-110




PGJ23t-1




P14,5s

IEC 7004-46




X511

IEC 7004-99




P26s




PX26d,4t

IEC 7004-128-2




PX26d

IEC 7004-5




P29t-PX29t

IEC 7004-66




P32d

IEC 7004-111




P32d-2

IEC 7004-111




P32d-3

IEC 7004-111




P32d-5

IEC 7004-111




P32d-6

IEC 7004-111



PK32d-2

IEC 7004-111




PK32d-3/5/6

IEC 7004-111




PK32d-7

IEC 7004-111




PK22s

IEC 7004-47




PU43t-3

IEC 7004-171-2




PY26d-1

IEC 7004-5-7



W3x16d

IEC 7004-105-1




W3x16q


IEC 7004-106-1




W2,1x9,5d




WP3,3x14,5/3




Bax 8,3s




Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

Índice de produtos

Luzes para automóveis de **Halogênio** de 12 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	5x10	7,62	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	5x10	6,74	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	7,08	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	10	13,12	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	5,94	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	10	26,70	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	10	6,20	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	10	21,28	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	10	21,28	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	5x10	1,20	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	10,37	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	5x10	4,93	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	10	10,90	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	5x10	5,19	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10	8,22	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	5x10	3,85	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	15,60	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	5x10	7,44	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	10	18,48	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	10	19,29	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	10	20,37	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	5x10	4,97	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	5x10	3,26	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	5x10	20,51	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	10	32,06	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	10	32,06	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	10	33,89	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	10	29,80	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	10	32,06	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	10	46,49	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	10	29,80	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	10	27,11	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	3,53	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,34	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10	9,11	18
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	10	8,18	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	17,60	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	5,71	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	100	5,25	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	10	8,33	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	10	12,16	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	5	23,66	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	10	18	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	5	35,60	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	10	19,20	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	5	37,92	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	10	29,80	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	10	46,49	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	10	25,66	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	10	23,58	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	5	52,42	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	10	27,40	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	10	35,05	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	10	9,05	18
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	10	8,85	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	10	6,19	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	100	5,95	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	5	19,40	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	10	11,18	19
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	10	10,15	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	5	21,73	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	10	7,56	19

Luzes para automóveis de **Halogênio** de 12 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	100	5,68	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	50	-	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	10	21,99	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	43,80	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	10	12,39	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	50	-	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	5	24,49	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	10	18,56	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	37,23	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	10	19,59	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	5	38,86	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	5x10	13,12	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	10	23,99	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	23,57	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	5	47,46	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	10	37,03	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	10	36,41	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	5	47,62	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	22,34	21
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	10	21,22	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	10	19,46	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	10	18,79	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	5	29,60	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	32,75	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	6,62	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	5x10	2,56	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	5x10	2,53	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5x10	4,11	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	8,44	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	8,22	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	5x10	5,99	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	5x10	5,92	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	10	6,17	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	20x10	2,48	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	10	31,64	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	10	2,82	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	0,99	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	4,01	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	5x10	1,78	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	10	3,04	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	10	3,83	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	20x10	1,49	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	10	6,70	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	5x10	3,04	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	10	5,44	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	5x10	1,32	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	10	2,74	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	20x10	0,94	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	5x10	1,38	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	10	55,70	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	10	56,74	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	10	6,41	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	2,94	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	10	5,01	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	5x10	1,98	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	10	4,89	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	5x10	2,01	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	5x10	1,98	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	5x10	1,98	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	5x10	1,98	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	5x10	3,51	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	5x10	3,53	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	5x10	8,63	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	5x10	8,63	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	10	5,83	23

Luzes para automóveis de **Halogénio** de 12 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	–	8711500779359	10	5,42	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	5x10	3,53	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	5x10	3,53	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	5x10	3,53	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	5x10	3,53	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	5x10	3,53	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	5x10	3,53	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	5x10	3,53	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	5x10	3,53	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	–	8727900356045	10	23,20	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	–	8727900356069	10	29,00	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	–	8711500417718	10	3,43	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	20x10	1,42	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	5x10	2,79	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	–	8711500417701	10	2,87	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	20x10	1,12	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	–	8727900382099	10	4,76	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	5x10	2,31	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	5x10	2,35	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	5x10	3,31	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	–	8711500417749	10	2,71	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	20x10	0,96	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	5x10	2,62	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	5x10	2,86	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	5x10	1,66	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	5x10	1,96	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	5x10	1,45	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	–	8711500417756	10	4,32	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	5x10	1,88	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	5x10	1,36	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	5x10	1,36	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	–	8711559520094	10	2,65	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	20x10	0,97	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	5x10	1,39	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	–	8711559520070	10	2,83	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	20x10	0,97	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	–	8727900382051	10	3,90	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	5x10	1,67	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	–	8727900354874	10	6,55	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	–	8719018005649	10	6,55	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	–	8727900362015	10	16,20	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	–	8727900371024	10	14,60	20
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	–	8727900362602	5	32,40	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	–	8711500406088	10	11,14	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	100	9,93	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	50	–	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	–	8719018005748	10	29,99	20
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	–	8719018005786	5	59,99	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	–	8727900399356	10	17,97	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	50	–	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	–	8727900399370	5	36,00	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	–	8727900354928	10	24,49	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	–	8727900354942	5	47,94	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	–	8719018005564	10	24,90	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	–	8719018005700	5	49,98	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	–	8727900370997	10	26,76	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	–	8711500247254	10	13,72	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	–	8727900370980	10	13,06	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	–	8719018005588	5	31,17	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	–	8719018005380	5	25,94	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	–	8711500247278	10	13,46	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	–	8727900370973	10	12,82	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	–	8719018005601	5	31,17	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	–	8719018005403	5	25,06	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	–	8727900370966	10	26,36	22

Luzes para automóveis de **Halogénio** de 12 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	–	8727900370768	10	38,84	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	–	8727900370935	10	48,73	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	–	8719018005427	5	52,42	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	–	8719018005625	5	59,99	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	–	8727900370737	10	21,93	21

Iluminação para veículos de duas rodas de **Halogénio**

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	–	8711500773845	10	4,20	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	–	8711500779335	10	3,98	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	–	8711559524122	10	3,53	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,34	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	–	8727900398977	10	15,10	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	–	8711500490254	10	7,31	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	–	8711559520131	10	2,82	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	200	0,99	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAV15d	87900430	8711500879004	–	8711500879035	20	2,54	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	–	8727900530360	10	10,20	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	–	8727900370881	10	10,20	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	–	8727900398953	10	19,40	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	–	8711500773869	10	5,60	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	–	8711500779342	10	5,20	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	–	8727900398991	10	23,40	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	–	8711500490278	10	11,14	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	–	8719018000576	10	19,59	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	–	8727900378689	10	24,90	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	–	8711500221490	10	18,56	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	–	8711500221193	10	24,49	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	–	8711500781963	10	21,90	41

Iluminação de **Halogénio** de 24 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,30	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	–	8711500825865	10	11,87	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	100	10,67	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	–	8727900370812	10	16,01	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	–	8727900371079	10	19,18	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	–	8711500774613	10	9,80	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	–	8711500774910	10	18,00	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	–	8711500774897	5	36,00	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	100	8,90	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	–	8711500779403	10	13,04	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	–	8711500825889	10	13,65	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	–	8727900532821	10	21,00	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	–	8727900532760	5	42,00	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	11,65	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	–	8727900371086	10	16,21	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	5x10	2,38	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	5x10	3,29	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	3,06	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5x10	3,82	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	–	8711500405449	10	3,83	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	200	1,58	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	200	1,65	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	5x10	3,36	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAV15d	40456530	8711500404565	–	8711500405371	10	5,67	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAV15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	200	2,46	50
13516CP	WB75	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	200	1,19	52
13521CP	WB75	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	5x10	1,19	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	5x10	2,07	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	5x10	2,19	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	–	8711500779458	10	7,39	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	5x10	2,84	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	–	8711559526409	10	3,41	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	200	1,32	51

Iluminação de **Halogênio** de 24 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	5x10	1,43	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	5x10	2,85	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	2,63	52
13821B2		R5W	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	10	2,98	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	200	1,07	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	5x10	1,12	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	5x10	2,18	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	5x10	1,32	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	5x10	2,03	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	10	3,59	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	200	1,32	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	2,80	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	5x10	2,83	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	2,99	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	1,79	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	1,69	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	5x10	1,22	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	5x10	1,22	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	10	3,19	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	200	1,08	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	5x10	1,18	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	5x10	1,70	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	5x10	1,38	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	10	3,40	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	200	1,31	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	10	20,00	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	10	33,00	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	5	66,00	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	100	18,00	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	10	32,62	49
13974CP	WB75	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	5x10	1,55	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	3,61	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5x10	4,00	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	5x10	14,72	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	10	35,44	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	10	56,25	49

Halogênio Kits

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
Kits substituição de 12 V												
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	5	14,43	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	5	17,23	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	5	19,62	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	5	22,06	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	5	15,53	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	5	16,92	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	5	21,10	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	5	23,90	57
Kits substituição de 24 V												
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	10	19,23	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	10	30,05	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	4	42,10	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	4	66,94	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	4	54,03	58
Kit de restauração de faróis												
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	6	33,00	59

Iluminação de **xenon**

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	2	219,77	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	2	231,75	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	2	175,76	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	2	174,23	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	2	163,51	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	2	173,00	70

Iluminação de **xenon**

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	2	174,23	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	2	-	69
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	2	-	69
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	115,00	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	117,00	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	129,00	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	2	131,00	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	129,00	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	131,00	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	2	-	69
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	2	-	69
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	115,00	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	117,00	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	129,00	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	131,00	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	129,00	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	131,00	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	2	-	68
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	2	-	68
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	2	-	68
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	2	-	68
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	68

Iluminação **LED**

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
11005U50CWX2	HL [=HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	6	99,98	86
11005U90CWX2	HL [=HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	6	119,20	86
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	6	-	86
11012U50CWX2	HL [=HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	6	99,98	85
11012U90CWX2	HL [=HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	6	119,20	85
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	6	-	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	10	-	90
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	10	-	91
11065ULAX2	SL-AMBER [=WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	10	32,76	91
11065ULRX2	SL-RED [=W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	10	24,14	91
11065ULWX2	SL-WHITE [=W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	10	24,14	90
11065XUAXM	SL-AMBER [=WY21W]	XU	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	10	46,55	91
11065XURX2	SL-RED [=W21W]	XU	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	10	34,48	91
11065XUWX2	SL-WHITE [=W21W]	XU	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	10	34,48	83
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	10	-	91

Iluminação LED

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
11066ULRX2	SL-RED [=W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	10	24,14	91
11066XURX2	SL-RED [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	10	34,48	91
11066XUWX2	SL-WHITE [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	10	34,48	90
11258U50CWX2	HL [=H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	6	99,98	84
11258U90CWX2	HL [=H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	6	119,20	84
11258UE2X2	HL [=H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	6	-	84
112972U90CWX	HL [=H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	6	119,20	84
11336U50CWX2	HL [=H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	6	99,98	84
11336U90CWX2	HL [=H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	6	119,20	84
11336UE2X2	HL [=H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	6	-	84
11342U50CWX2	HL [=H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	6	99,98	84
11342U90CWX2	HL [=H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	6	119,20	84
11342UE2X2	HL [=H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	6	-	84
11362U50CWX2	HL [=H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	6	99,98	85
11362U90CWX2	HL [=H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	6	119,20	85
11362UE2X2	HL [=H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	6	-	85
11366U50CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	6	99,98	85
11366U90CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	6	119,20	85
11366UE2X2	FL [=H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	6	-	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	-	90
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	10	-	90
11498ULAX2	SL-AMBER [=PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	10	32,76	91
11498ULRX2	SL-RED [=P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	10	24,14	90
11498ULWX2	SL-WHITE [=P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	10	24,14	90
11498XUAXM	SL-AMBER [=PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	10	46,55	91
11498XURX2	SL-RED [=P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	10	34,48	90
11498XUWX2	SL-WHITE [=P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	10	34,48	90
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	10	-	89
11499ULRX2	SL-RED [=P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	10	24,14	89
11499XURX2	SL-RED [=P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	10	34,48	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	-	88
11854ULWX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	10	7,07	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	10	-	88
11860ULWX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	10	7,07	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	10	-	89
11864ULWX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	10	7,07	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [=W5W]	U30	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	10	-	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	10	9,22	89
11961ULWX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	10	9,22	89
11972U50CWX2	HL [=H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	6	99,98	85
11972UE2X2	HL [=H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	6	-	85
127994000KX2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	10	13,79	89
127996000KX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	10	13,79	89
127998000KX2	SL-WHITE [=W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	10	13,79	89
128584000KX1	IL-WHITE [=Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	10	9,31	88
128596000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	10	9,31	88
129404000KX1	IL-WHITE [=Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	10	9,31	88
129416000KX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	10	9,31	88
129454000KX1	IL-WHITE [=Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	10	9,31	88
129466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	10	9,31	88
249446000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	10	10,78	95
249466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	10	10,78	95

LED CANbus

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12956X2	LED-CANBUS [=5W]	-	12	5		39722230	8727900397222		8727900397239	10	16,67	92
18952C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	10	50,08	92
18954C2	LED-CANBUS para LED-FOG [=H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	10	50,08	92
18957X2	LED-CANBUS [=21W]	-	12	21		39587730	8727900395877		8727900395884	10	16,67	92
18960C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	10	50,08	92
18961C2	Reparação de luz para LED-HL [=H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	10	50,08	92
18962C2	Reparação de luz para LED-HL [=H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	10	50,08	92

