

**PHILIPS**

Automotive lighting

Catalog  
2020-2021



# Ce se află în interior



## Prezentare

# 4

### Siguranță vizibilă

## Halogen

# 6

### Iluminat auto 12V

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Funcțiile lămpilor	16

## Halogen

# 34

### Iluminat pentru vehicule pe două roți

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Funcțiile lămpilor	39

## Halogen

# 42

### Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Funcțiile lămpilor	47

## Halogen

# 54

### Seturi

Seturi de rezervă de 12V	56
Seturi de rezervă de 24V	58
Set de recondiționare a farului	59

## Xenon

# 60

### Soluții pentru automobile și autocamioane

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

## LED

# 72

### Iluminat cu LED pentru automobile și autocamioane

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
Magistrală CAN	80
Light Repair	80
Funcțiile iluminatului cu LED	82

## Anexe

# 96

Tehnologia iluminatului explicată	96
Ambalaj pentru mostre	98
Înțelegerea codurilor de comandă Philips	99
Ilustrații tehnice Baze	100
Index produse după număr de comandă	101

# Siguranță vizibilă!

Tehnologia noastră avansată de motoare de lumină s-a aflat în **avangarda** iluminatului pentru industria auto pentru mai mult de 100 de ani. Ca **furnizor principal** de lămpi și produse de iluminat pentru industria auto și post-vânzare, combinăm **inovațiile** tehnice cu atenția reală acordată **siguranței** și **confortului** la volan. Iluminatul creat de noi pentru industria auto este, în prezent, **alegera** multor consumatori și a marilor producători de automobile. **Misiunea** noastră este de a introduce **produse**

**inovatoare** care îmbunătățesc în mod constant **siguranța rutieră** și sporesc **productivitatea atelierelor**. Produsele noastre sunt proiectate să funcționeze **eficient** și **durabil** pentru **satisfația** continuă a **clientului**. Numeroase garaje și ateliere apreciază deja noua noastră gamă de lămpi de lucru profesionale cu LED pentru **robustețea** și **fluxul luminos** remarcabile.

**Iluminatul de calitate superioară** chiar face o **diferență**. Aceasta este **siguranța** care se poate **vedea!**



## Calitate de echipament original

Suntem dedicați **fabricării celor mai bune produse** și servicii din clasa lor, atât pe piața producătorilor de echipamente originale (OEM), cât și pe piața de post-vânzare. Produsele noastre sunt create din **materiale de înaltă calitate** și sunt

testate conform celor mai ridicate specificații, pentru a maximiza **siguranța și confortul** șoferilor.

- Suntem **alegerea** tuturor producătorilor de automobile majori

- Soluțiile noastre de iluminat echipează **unul din două automobile** din Europa și unul din trei automobile din lume
- Procese de producție care **depășesc specificațiile** curente din domeniu.

## Sticlă de cuarț anti-UV Philips pentru performanțe de iluminat optime

**Toate becurile Philips cu sticlă de cuarț sunt concepute cu protecție împotriva ultravioletelor, pentru a vă proteja sistemele optice moderne de razele periculoase.**

- **O lumină mai puternică**

Rezistența superioară a sticlei de cuarț permite o presiune sporită în interiorul lămpii și generează, astfel, o lumină mai puternică.

- **Rezistență sporită**

Lămpile cu sticlă de cuarț Philips (filament la 2.650 °C și sticlă la 800 °C) pot suporta șocuri termice puternice.

- **Protecție optimă împotriva razelor ultraviolete.**

Toate becurile Philips cu sticlă de cuarț sunt concepute cu protecție împotriva ultravioletelor, pentru a vă proteja sistemele optice moderne de razele periculoase.

# Halogen



# 12V Iluminat auto



# De care lampă ai nevoie?

## Luminozitate sporită



Nou


**Luminozitate**  
cu până la **200%\***  
**mai intensă**

**RacingVision  
GT200**


Fascicul  
de până la  
**+80 m\*\*\***




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*



Variante disponibile  
**H4, H7**

Nou


**Luminozitate**  
cu până la **150%\***  
**mai intensă**

**X-tremeVision  
Pro150**


Fascicul  
de până la  
**+70 m\*\*\***




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*




Variante disponibile  
**H1, H4, H7, H11,  
HB3, HB4, HIR2**

Până la **60%**  
**mai multă  
vizibilitate\***


**VisionPlus**




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*




Variante disponibile  
**H1, H4, H7**

Până la **30%**  
**mai multă  
vizibilitate\***


**Vision**



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*



Variante disponibile  
**H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4**

Imagini doar în scop informativ. \* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege.

\*\*\* Raportat la minimul derivat după Reglementările CEE, bazat pe 1 Lux. Cea mai mare distanță față de vehicul, se aplică pentru H4 și H7.

[philips.com/halogen](http://philips.com/halogen)





**Stil**  
unic



Nou

Aspect  
**alb**  
**intens**

**WhiteVision**  
**ultra**


H4, H7  
până la  
**4200 K**



Performanță  
distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*



Variante disponibile


**H1, H3, H4, H7, H8, H11,**  
**HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

**Durată**  
**de viață**  
extinsă




Durată de viață  
de până la  
**1500 ore\*\***


**LongLife**  
**EcoVision**



Performanță  
distribuția luminoasă



Culoarea luminii\*\*



Durata de viață\*\*



Variante disponibile

**H1, H3, H4, H7, H11,**  
**H18, H19, HIR2**

\*\* Durata de viață și temperatura de culoare diferă în funcție de tip, indicații doar pentru H7.



## RacingVision GT200

### Performanță incredibilă într-un bec conform legislației rutiere

- Lumină cu până la 200 % mai intensă\* care îți transformă condusul
- Extinde fasciculul cu 80 de metri\*\*
- Conform legislației rutiere pentru o experiență de condus plăcută

Dacă te pasionează condusul, lasă becurile auto Philips RacingVision GT200 să îți optimizeze experiența la volan. Lumina cu până la 200% mai intensă cu o rază de acțiune cu peste 80 de metri mai lungă asigură o vizibilitate sporită, reacții mai rapide și o experiență de condus mai interesantă.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.

\*\*În comparație cu standardul minim legal derivat conform reglementărilor CEE, pe bază de un lux. Distanța cea mai mare față de mașină.



Standard



RacingVision GT200

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



H4

H7



## X-tremeVision Pro150

### Cea mai bună combinație între performanță ridicată și durată de viață îndelungată

- **Vezi drumul mai clar cu o lumină cu până la 150% mai intensă\***
- **Durată de viață mai îndelungată pentru siguranță permanentă\*\***
- **Fasciculul de înaltă performanță proiectează lumina cu 70 de metri mai departe\*\*\***
- **Contrast și vizibilitate sporite de lumina rece**

Combinând luminozitatea remarcabilă cu o durată de viață nemaîntâlnită până acum la un astfel de bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă vizibilitatea care asigură siguranță sporită la drum, pentru tine și pentru cei dragi.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege. Se aplică becurilor pentru faruri auto.

\*\*Durata de viață diferă în funcție de tip. Indicații pentru H7: până la 450 de ore.

\*\*\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege derivat conform reglementărilor CEE, pe bază de un lux. Distanța cea mai mare față de mașină. Se aplică modelelor H4, H7.



Iluminat auto 12 V

Halogen



Standard



X-tremeVision Pro150

Disponibil în



H1



H4



H7



H11



HB3



HB4



HIR2



W5W

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1





## VisionPlus

### Reacțiile rapide salvează vieți

- Până la 60% mai multă lumină\*
- Confort sporit la volan cu vizibilitate crescută
- Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

Lămpile auto Philips VisionPlus permit șoferilor să vadă mai departe pentru o **siguranță** și **confort** sporite.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.



Standard



VisionPlus

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



H1



H4



H7



## WhiteVision ultra

### Lumină albă elegantă

- Aspect elegant deosebit de alb și până la 4 200 de Kelvini\*
- Confort la rulare cu până la 60% mai multă vizibilitate\*\*
- Performanță cu utilizare rutieră legală 100%

Philips WhiteVision ultra, utilizând cea mai recentă formulă de acoperire ultra-albă în tonuri graduale, emite o lumină albă uimitoare cu până la 4 200 de Kelvini. Acestea sunt cele mai albe lămpi cu halogen, omologate pentru uz rutier, din portofoliul nostru și alegerea perfectă pentru cine caută un aspect grozav și elegant și mai multă siguranță la drum.

\*Se aplică modelelor H4, H7. Temperatura luminii diferă în funcție de tipul tehnic.  
\*\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege. Se aplică becurilor pentru faruri.

Disponibil în variantă cu ambalaj S2, B1 și B2



Disponibil în





## LongLife EcoVision

### Durată de viață mai mare, intervale de înlocuire mai mari

- Durează semnificativ mai mult\*
- Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

Te-ai plictisit să **schimbi** becurile tot timpul? Cu o **durată de viață** mai mare pentru o lampă auto, Philips LongLife EcoVision este alegerea șoferilor care caută să reducă **întreținerea** vehiculelor **la minimum**.

\*Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv.

Disponibil în variantă cu ambalaj S2, C1 sau B1



Disponibil în



H1



H3



H4



H7



H11




H18



H19



HIR2





# Vision

## Simte-te în siguranță, condu în siguranță

- Până la 30% mai multă lumină\*
- Raport competitiv preț performanță
- Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

Lămpile auto Philips Vision asigură o performanță excelentă a fasciculului de lumină la un preț foarte competitiv.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.



Standard



Vision



Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau B1



Disponibil în



H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11

# Funcțiile lămpilor



## Fază scurtă – Fază lungă



## Semnalizatoare direcție față




## Iluminat interior



## Semnalizatoare poziție



## Semnalizatoare direcție laterale



## Proiectoare ceață



## Lumini de zi



## Lumini panou de bord







[philips.com/mylamps](http://philips.com/mylamps)



**Lumină portbagaj**



12256 12961 12067 12065 12814  
W3W W5W W16W W21W R10W

**Semnalizator frânare suplimentar**

**Semnalizatoare direcție spate**



12067 12356 12498 12065 12085 12276  
W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W

**Semnalizator marșarier**



12844 12821 12961  
C5W R5W W5W

**Lumină torpedou**



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814  
T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W

**Semnalizatoare poziție**



12256 12844 12821 12961 12814  
W3W C5W R5W W5W R10W

**Plăcuță înmatriculare**



12067 12356 12498 12088 12085  
W16W H21W P21W PR21W PS19W

**Proiectoare ceață**



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066  
W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W

**Semnalizatoare frânare**

\*Combină funcția de lumină de stop și de parcare cu spatele

Illuminat auto 12 V

Halogen

## Soluții de iluminat pentru faruri

### H1 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

### H1 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

### H1 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

### H1 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

### H1 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

### H1 Spot



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

### H2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

### H3 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

Cantitate în ambalaj: număr de pachete per cutie exterioară

### H3 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

### H3 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

### H4 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

### H4 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

### H4 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

### H4 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

### H4 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

### H4 RacingVision GT200



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

## H7 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

## H7 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

## H7 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

## H7 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

## H7 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

## H7 RacingVision GT200



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

## H8 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

## H8



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

## H9



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

## H10



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

## H11 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

## H11 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

## H11 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

## H11 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

## H13



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

## H15



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

## H16



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

## H18 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

## H19 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

## HB1 9004



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

## HB3 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

## HB3 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

## HB3 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

## HB4 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

## HB4 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

## HB4 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

## HB5 9007



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

## HIR2 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

## HIR2 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

## HIR2 X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

## H27W/1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

## H27W/2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

## R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

## R2 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

## Semnalizare și iluminat interior

### P21W VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

### P21W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

### P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

## P21/4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

## P21/5W VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

## P21/5W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

## P21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

## PR21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

## PR21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

## PY21W SilverVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

## PY21W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

## PY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

## Stop P22



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10



## Stop P25



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

## R5W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

## R5W BA15s



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

## R5W BA15d



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

## R10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

## RY10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

## BA7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

## T2W - T3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

## T4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

## Lămpi de semnalizare miniaturale cu halogen S.U.A.

### H5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

### H6W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

### H6W WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

### H10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

### H20W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

### H21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

### HY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

## Wedge base

### W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10



### W2,2W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10



### W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10



### W5W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10



### W5W X-tremeVision Pro150



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10



### W5W WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961WUJB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10



### W5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10



### WY5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10



## WBT10 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

## W16W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

## W21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

## W21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

## WY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

### C5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

### Festoon T10,5x38



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

### Festoon T10,5x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

### Festoon T15x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

### Bax 8,3s/1,5 blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

### Bax 8,5d/2 black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

### Bax 8,5d/1,5 blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

### Bax 8,5d/2 green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

### Bax 8,5d green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

### Bax 8,5d beige



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

### Bax 10d black halogen



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

### Bax 10d brown halogen



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

### Bax 8,4d light blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

## Bax 8,4d beige



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

## Bax 8,4d black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

## Bax 8,4d light green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

## Bax 8,4d olive green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

## Bax 8,4d orange



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

## Bax 8,5d white



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10



## HiPerVision

### P13W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



### PCY16W HiPerClick



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



### PW16W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



### PS19W LongLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



### PS19W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



### PSY19W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



### HiPerVision LCP



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



### PS24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



### PSX24W WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5



### PSX24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10





## PSY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

## PSY24W SilverVision+



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

## PW24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

## PWY24W SilverVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

## PWY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

## PY24W SilverVision+



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

## PY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

## PSX26W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

# Halogen



Iluminat pentru vehicule pe  
**două roți**



# De care lampă ai nevoie?



Experimentează  
mai multă lumină

Lumină mai strălucitoare  
cu **130%**\*

X-tremeVision  
moto




Performanță distribuția luminoasă




Variante disponibile  
H4, H7

Observă și fi  
**observat**

CityVision  
moto



Performanță distribuția luminoasă




Variante disponibile  
H4, H7, HS1

Până la **30%**  
mai multă vedere\*

Vision  
moto



Performanță distribuția luminoasă



Variante disponibile  
H4, H7, HS1


Bucură-te de  
pasiunea ta

Lumină **albă**  
strălucitoare

CrystalVision  
ultra moto



Performanță distribuția luminoasă



Variante disponibile  
H4, H7, HS1



Iluminatul Philips pentru vehicule pe două roți este conceput să reziste la vibrații extreme - de până la 10 G.

Imagini doar în scop informativ

\* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege

\*\* Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

# X-tremeVision moto

Până la **130%**  
mai multă vizibilitate\*

- **Luminozitate maximă**
- **Gaz unic pentru durată de viață și durabilitate optime**
- **Rază semnificativ mai lungă\***
- **Confort și siguranță maxime**

Philips X-tremeVision moto oferă cu până **130% mai multă vizibilitate\*** pentru cei care au nevoie să vadă mai departe, **pentru performanță și siguranță maxime.**

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.



Standard



X-tremeVision moto

Disponibil în



H4



H7

# CityVision moto

Observă și fii  
observat

- **Efect portocaliu elegant**
- **Siguranță maximă**
- **Special concepută pentru utilizarea în oraș**
- **Vizibilitate cu până la 40% mai mare\***

Pentru siguranță și vizibilitate maxime, Philips CityVision moto produce un efect portocaliu distinctiv, care captează atenția. Motocicliștii din întreaga lume caută mai multă siguranță, în special cei implicați în traficul urban intens. Am creat Philips CityVision moto special pentru vizibilitate și **siguranță maxime.**

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.



Standard



CityVision moto

Disponibil în



H4



H7



HS1

# CrystalVision ultra moto

## Lumină albă strălucitoare

- Aspect alb, modern de xenon
- Personalizare și stil pe drum
- Calitate înaltă și lămpi ultra-rezistente

Pentru motocicliștii care caută cel mai nou stil, lămpile ultra moto Philips CrystalVision le oferă o **lumină albă strălucitoare**.

Personalizează-ți stilul **fără compromis în ceea ce privește vizibilitatea și confortul**.



Standard

CrystalVision ultra moto



Disponibil în



H4

H7

HS1

## Vision moto

## Până la 30% mai multă vizibilitate\*

- Performanță mai bună\*
- Lampă pentru motociclete de înaltă calitate și ultra rezistentă

Producând cu **până la 30% mai multă vizibilitate** decât o lampă standard, Philips Vision moto permite motocicliștilor să vadă mai departe cu performanță îmbunătățită a fasciculului luminos, la un **preț foarte competitiv**.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege.



Disponibil în



H4

H7

HS1



Standard

Vision moto

# Funcțiile lămpilor



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



**Fază scurtă - Fază lungă**



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



**Semnalizatoare direcție față**



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



**Semnalizatoare poziție**



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



**Plăcuță înmatriculare**



**X-tremeVision  
moto**



**CityVision  
moto**



**CrystalVision  
ultra moto**



**Vision  
moto**

[philips.ro/c-m-li/lampi-de-motocicleta](http://philips.ro/c-m-li/lampi-de-motocicleta)



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



**Semnalizatoare  
poziție**



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



**Semnalizatoare  
frânăre**



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



**Semnalizatoare  
direcție spate**

Iluminat pentru vehicule pe două roți

Halogen

## H4 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

## H4 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

## H4 X-tremeVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

## H4 CrystalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

## H7 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

## H7 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

## H7 X-tremeVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

## H7 CrystalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

## HS1 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10



## HS1 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

## HS1 CristalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

## S2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

## S3



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

## Lămpi de semnalizare

### W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

### P21/5W ExtraDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

# Halogen



# 24V

Soluții de iluminat  
pentru autobuze și autocamioane



# Care sunt **lămpile de 24 V pentru autobuze și autocamioane** de care ai nevoie?



Durabilitate și **economie**



Creat să **dureze**

**MasterDuty**





**Cea mai bună** durată de viață

**MasterLife**





Performanță distribuția luminoasă



Variante disponibile **H1, H3, H4, H7, H11**



Performanță distribuția luminoasă



Variante disponibile **H1, H3, H4, H7, H11**

Economie și **stil**





Efect maxim de **xenon**

**MasterDuty BlueVision**



Culoarea luminii



Variante disponibile **H3, H4, H7**



Rezistență maximă la vibrații

Imagini doar în scop informativ


\* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege, se aplică pentru H1, H4, H7 și H11

\*\* Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

# Siguranță și durabilitate

Avantajul iluminatului pentru faruri cu alimentare de 24V de la Philips

Combinând **rezistența la vibrații** cu **calitatea înaltă**, lămpile pentru faruri de la Philips pentru autocamioane durează mai mult decât lămpile standard.



## MasterDuty

### Creat să dureze

- Durată de viață de până la 550 de ore
- Durată de viață maximă imbatabilă pe piață
- Cu până la 130% mai multă vizibilitate\*\*
- Suport rigid și protecții ale bazei ranforsate împotriva șocurilor
- Filament cu două bucle pentru robustețe suplimentară

Lămpile Philips MasterDuty sunt concepute pentru a **suporta vibrații maxime**, cu o **durată de viață excelentă**. Philips MasterDuty este **alegerea corectă** pentru șoferii care caută **rezistență care durează**.

\*Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv.  
\*\*În comparație cu standardul minim legal, se aplică la H1, H4, H7 și H11.



Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau B1



Disponibil în



# MasterLife

## Cea mai bună durată de viață

- Durează până la 1200 de ore\*
- Până la 100% mai multă vizibilitate\*\*
- Rezistență maximă la vibrații\*
- Filament cu două bucle pentru robustețe suplimentară

Philips MasterLife asigură o durată de viață de până la **1200 de ore\*** suportând **presiuni și vibrații** extreme. Datorită unui nivel **minim al defectării**, lămpile noastre asigură productivitatea și mobilitatea parcului tău auto, reducând la minimum timpii morți cauzati de întreruperi. **Lămpile Philips MasterLife depășesc cu mult concurența!**

\*Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv.  
\*\*În comparație cu standardul minim legal, se aplică pentru H1, H4, H7 și H11.

Disponibil în ambalaj C1



Disponibil în



# MasterDuty BlueVision

## Efect maxim de xenon

- Rezistență maximă la vibrații\*
- Sticlă de cuarț cu performanțe ridicate, cu un strat cu efect de xenon
- Capacul albastru distinctiv arată excelent chiar și stins

Pentru șoferii care **caută stil și performanțe maxime**, Philips MasterDuty BlueVision produce un **efect de xenon albastru**. Philips MasterDuty BlueVision combină **durabilitatea și rezistența la vibrații** marca Philips MasterDuty cu un efect de xenon albastru suplimentar, pentru stil maxim.



Standard

MasterDuty BlueVision

\*În comparație cu lămpile obișnuite H4 sau H7 24V de pe piață.



Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



# Funcțiile lămpilor



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty  
BlueVision

[philips.com/trucklight](http://philips.com/trucklight)



13258 13336 13342 13972 24362 13620  
H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R



13258 13311 13336 13972 24362  
H1 H2 H3 H7 H11

## Fază scurtă – Fază lungă Fază



13844 13821 13929 13961  
C5W R5W T4W W5W

## Iluminat interior



24356 13498 13496  
H21W P21W PY21W

## Semnalizoare direcție față



24356 13821 13814 13961  
H21W R5W R10W W5W

## Semnalizoare direcție laterale



13844 13821 13814 13929 13256 13961  
C5W R5W R10W T4W W3W W5W

## Lumini de funcționare



13844 13821 13814 13961  
C5W R5W R10W W5W

## Plăcuță înmatriculare



24356 13498 13499 13401 13445  
H21W P21W P21/5W P22 P25

## Semnalizoare frânăre



24356 13498  
H21W P21W

## Semnalizator marșarier

## Proiectoare ceață



13256 13961 13516 13974  
W3W W5W WBT5 Bax

## Iluminare tablou de bord



13821 13929 13256 13961  
R5W T4W W3W W5W

## Semnalizoare poziție



13499 13821 13814  
P21/5W R5W R10W

## Semnalizoare poziție




24356 13498 13496  
H21W P21W PY21W

## Semnalizoare direcție spate



24356 13498  
H21W P21W

## Proiectoare ceață



Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Halogen

## Soluții de iluminat pentru faruri 24V

### H1 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

### H1 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

### H2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

### H3 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

### H3 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

### H3 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

### H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

### H4 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

### H4 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10



## H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

## H7 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

## H7 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

## H11 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

## H11 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

## R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

## Semnalizare și iluminat interior 24V

### P21W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

### P21W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

## P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

## P21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

## PY21W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

## Stop P22



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

## Stop P25



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

## R5W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

## R5W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

## R5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

## R10W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

## R10W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

## R10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

## BA7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

## T4W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

## T4W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

## T2W - T3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

## T4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

## Lămpi de semnalizare miniaturale cu halogen S.U.A.

### H21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

## Wedge base

### W2,5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

### W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

### W5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

### WBT5



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

### Festoon T10,5x38 10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

### C5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

## Festoon T10,5x43 5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

## Festoon T10,5x43 10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

## Festoon T15x43 15W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

## Festoon T15x43 18W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 grey



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

### Bax 8,5d/2 grey



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

### Bax 8,5d brown



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

### Bax 8,5d/2 yellow



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

# Seturi





# Set de rezervă și de recondiționare a **farului** pentru automobile și autocamioane

Pentru **siguranță** sporită, cele mai multe țări europene **recomandă** ca toate vehiculele să fie echipate cu un **set de rezervă omologat**. Acesta nu numai că va ajuta **șoferii** să respecte legea, dar le va asigura și o siguranță **sporită**, deoarece aceștia vor fi pregătiți **întotdeauna** să înlocuiască o lampă arsă.

Setul **nostru de recondiționare a farului** restaurează lentilele automobilelor, vehiculelor pe două roți și autocamioanelor la o stare similară celei noi. Aceasta este **alternativa noastră economică** pentru înlocuirea completă a farului.



## Seturi de rezervă de 12V

### Easy Kit H1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	1	-	1	-	1	1	1	1	1





## Seturi de rezervă de 12V

### Essential Box H1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## Seturi de rezervă de 24V

### MiniKit H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

#### Conținut

Tip de lampă	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

#### Conținut

Tip de lampă	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

#### Conținut

Tip de lampă	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

#### Conținut

Tip de lampă	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

#### Conținut

Tip de lampă	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Set de recondiționare a farului

### Readuce lentilele farului la o stare similară celei noi!

- Mai puțină orbire și luminozitate cu până la 100% mai mare
- Asigură o deplasare mai sigură noaptea
- Elimină aburul și îngălbenirea cauzate de razele UV și murdăria dăunătoare
- Rezultate profesionale fără instrumente electrice în 30 de minute
- Calitate și economie la nivel ridicat
- Protecție garantată împotriva razelor ultraviolete pentru 2 ani

Elimină degradarea și îngălbenirea lentilelor și le readuce la starea originală de **transparență** pentru **mai multă siguranță**. Lentilele farurilor se decolorează și se oxidează din cauza expunerii permanente la elementele naturii și se zgârie din cauza impacturilor.



Înainte



După



Număr de comandă	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

# Xenon



Soluții cu **Xenon**  
pentru automobile și autocamioane






# De care lampă xenon ai nevoie?



## Luminozitate sporită

Până la **150%** mai multă vedere\*


**Xenon X-tremeVision gen2**

Standard

Xenon X-tremeVision gen2

Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii




Până la **4800 K**

Standard: 4150 K

Variante disponibile  
**D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Ideale pentru **înlocuire**


**Xenon Vision**

Standard

Xenon Vision

Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii

Până la **4300 K**




Standard: 4150 K

Variante disponibile  
**D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

## Stil unic

Efect de **LED omogen**


**Xenon WhiteVision gen2**

Standard

Xenon WhiteVision gen2

Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii

Până la **5000 K**

Standard: 4150 K

Variante disponibile  
**D1S, D2S, D2R, D3S**

## Durată de viață extinsă

Garanție **4 + 3** ani

**Xenon LongerLife\*\***




Standard

4 ani garanție +3

Performanță distribuția luminoasă



Durata de viață

Până la **7 ani**

Variante disponibile  
**D1S, D2S, D2R**

Imagini doar în scop informativ.

\* În comparație cu lămpile standard (cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare; D5S care furnizează o vizibilitate cu până la 120% mai mare).

\*\* Nu este disponibil în toate țările, contactează reprezentantul de vânzări.

[philips.com/xenon](http://philips.com/xenon)



## Xenon X-tremeVision gen2

### Cea mai strălucitoare lampă a noastră cu xenon

- Performanță optimă a luminii cu xenon
- Până la 150% mai multă vizibilitate\*
- Vizibilitate și siguranță maxime
- Concepută pentru șoferi pretențioși

Philips Xenon X-tremeVision gen2, este cea mai recentă dezvoltare a **tehnologiei cu Xenon**. Aceasta oferă **cel mai puternic** fascicul luminos cu emisia de lumină împinsă la limită. Acest lucru înseamnă o performanță remarcabilă a luminii cu un scenariu unic de lumină pentru **confortul optim la volan**.



[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*În comparație cu lămpile standard (cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare; D5S care furnizează o vizibilitate cu până la 120% mai mare).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Imagini doar în scop informativ **63**



Siguranță  
și stil

Xenon WhiteVision gen2

## Efect de LED extra alb

- Lumină albă strălucitoare omogenă intensă
- Potrivire perfectă cu iluminatul cu LED de pe automobilul tău
- Lumină albă de până la 5 000 K pe șosea
- Vizibilitate cu până la 120% mai mare\*
- Omologat 100% pentru șosea

Lămpile Philips Xenon WhiteVision gen2 creează un **aspect alb intens** pentru automobilul tău și produc o lumină albă mai strălucitoare și omogenă pe șosea. Xenon WhiteVision gen2 este alegerea **perfectă dacă dorești** să combini și să potrivești iluminatul cu xenon și cel cu LED al automobilului tău.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*In comparație cu lămpile standard  
(cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S

D2S

D2R

D3S



4 ani  
garanție  
+3

## Xenon LongerLife

### Lipsit de griji cu ajutorul celei mai îndelungate garanții

Echipează-ți automobilul cu lămpi Philips Xenon LongerLife și poți conduce până la 7 ani fără a te îngrijora de defectarea lămpilor. Lămpile Philips Xenon LongerLife de la Philips sunt însoțite automat de o **garanție de 4 ani**.

Înregistrează-ți achiziția online și poți extinde această **garanție cu încă 3 ani**.

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S

D2S

D2R



### 3 ani garanție suplimentară gratuită, în 3 pași simpli

Înregistrează-te online la [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty), în termen de 30 de zile de la achiziție.



**1** Conectează-te la [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) pentru a confirma că ai achiziționat un produs original Philips prin verificarea codului de securitate de pe eticheta cu certificatul de autenticitate.



**2** Completează informațiile tale personale, indică punctul de achiziție și furnizează dovada achiziției.



**3** Imprimă și salvează certificatul tău de garanție de 7 ani, împreună cu dovada achiziției.



Acum poți conduce în siguranță și fără griji timp de 7 ani!



## Xenon Vision

### Ideale pentru înlocuire

- **Tehnologie de înlocuire a unei singure lămpi:** noua lampă are o temperatură a culorii identică cu lampa care nu a fost înlocuită
- **Alegerea economică**
- **Omologată 4 300 K**

Philips Xenon Vision îți permite să înlocuiești o singură lampă arsă și în același timp să **păstrezi** nuanța de **culoare** a celei care nu a fost înlocuită.

Tehnologia inovatoare de înlocuire Philips Xenon Vision este soluția economică ideală pentru **înlocuirea unei singure lămpi**.



Standard



Xenon Vision

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S



D8S



Soluții cu xenon pentru automobile și autocamioane

Xenon

## D1S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

## D1S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

## D1S LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

## D1S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

## D1R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

## D2S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

## D2S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Iluminatul Philips Xenon LongerLife nu este disponibil în toate țările. Pentru mai multe informații, contactează reprezentantul local Philips.

## D2S LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

## D2S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

## D2R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

## D2R X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

## D2R LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

## D2R WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Iluminatul Philips Xenon LongerLife nu este disponibil în toate țările. Pentru mai multe informații, contactează reprezentantul local Philips.

## D3S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

## D3S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

## D3S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

## D3R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

## D4S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

## D4S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

## D4R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

## D5S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

## D5S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

## D8S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



# LED





Iluminat cu **LED** cu montare pe vechile  
instalații pentru automobile și autocamioane



# De care dintre soluțiile de iluminat cu LED ai nevoie?



Nou

LED de performanță auto originală

**Ultinon Pro9000**


Lumileds TopContact OEM LED\*

**2** ani


**+3** garanție extinsă




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nou

Combinăția perfectă între performanță și durabilitate

**Ultinon Pro5000**

LED auto

**2** ani


**+1** garanție extinsă




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transformă lămpile vehiculului tău


**Ultinon Essential**




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imagini doar în scop informativ.

\* Se aplică pentru Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] și FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* În comparație cu standardul minim legal pentru becuri cu halogen. Cu până la +200 % pentru tipurile Ultinon Pro9000 HL [H1] și [H3].



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.



Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED



# Ultinon Pro9000

## Performanță auto originală într-un LED

- Tehnologie LED auto **exclusivă** mulțumită cipurilor LED Lumileds TopContact\*
- **Lumină omogenă** cu până la **250%** mai intensă\*\*
- Temperatură de culoare de până la **5 800 K** pentru **lumină albă rece**
- **Spectru optim** pentru vizibilitate excelentă a indicatoarelor rutiere
- **IP65**: etanș la praf și rezistent la apă
- Tehnologii Philips unice de management termic
- Tehnologie **SafeBeam** pentru un condus fără senzația de orbire
- Durată de viață de până la **5 000 de ore**
- **Grad înalt de compatibilitate** cu modele consacrate de vehicule
- **Garanție extinsă** de până la **5 ani**.

\*Cu excepția tipurilor de becuri H1 și H3.

\*\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege pentru becuri cu halogen



Becuri standard cu halogen      **Ultinon Pro9000**

Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în





Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED



# Ultinon Pro5000

## Combinăția perfectă între performanță și durabilitate

- Primești lumină cu până la **+160%** mai intensă\* pentru vizibilitate superioară
- Temperatură a culorii de până la **5 800 K** pentru **lumină albă pură**
- Tehnologie **SafeBeam** pentru un condus fără senzația de orbire
- Durată de viață de până la **3 000 de ore**
- **Grad înalt de compatibilitate** cu modele consacrate de vehicule
- **Garanție extinsă** de până la **3 ani**.

\*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege pentru becuri cu halogen



Becuri standard cu halogen



Ultinon Pro5000

Disponibil în



LED-HL [≈H1]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]

Disponibile în ambalaj X2





# Ultinon Essential

## Leși în evidență din mulțime


- **Temperatură a culorii** de până la **6 500 K** pentru lumină albă elegantă
- Durabilitate fiabilă cu **disipare dublă a căldurii**
- **Design multifuncțional** compact pentru utilizare plug-and-play
- Luminozitate puternică cu fascicul precis
- Compatibil cu modele consacrate de vehicule
- **Performanță de lungă durată**



Disponibile în ambalaj X2




Disponibil în



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă legislația locală aplicabilă.

# Adaptor magistrală CAN

- **Previne avertismentele incorecte pe panoul de bord**
- În cazul becurilor de semnalizare, previne pâlpâirea
- Instalare facilă
- Compatibil cu toate gamele LED Philips



Disponibil în



HL [=H4]  
HL [=H7]  
HL [=H8/H11/H16]



SL [=5W]  
SL [=21W]

Disponibile în ambalaj X2



# Magistrală CAN Light Repair

- **Previne pâlpâirea**
- Instalare facilă
- Compatibil cu toate gamele LED Philips



Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în



HL [=H1]  
HL [=H7]





Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

# Funcțiile iluminatului cu LED



Faruri



Proiectoare ceață



Semnalizatoare pozitie



Semnalizatoare direcție față



Lumini panou de bord



Iluminat interior



## Ultinon Pro9000 HL




## X-tremeUltinon LED




## Ultinon Pro5000 HL



## Ultinon LED



## Ultinon Essential HL




## Ultinon Pro3000 SL



## Adaptoare LED



## Adaptoare LED



\*Adaptor LED CANbus de 21W inclus în pachet

philips.com/led-bulbs



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.



Lumină torpedou	Semnalizatoare poziție	Semnalizatoare direcție spate	Proiectoare ceață	Lumină portbagaj	Plăcută înmatriculare	Semnalizator frânare suplimentar	Semnalizatoare frânare	Semnalizator marșarier

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	Smart CANbus SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

## Soluții de iluminat cu LED pentru faruri 12V/24V

### HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

### HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6





Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

## LED 12V cu montare pe vechile instalații pentru iluminat interior și exterior

### IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

### IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

### IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10



## SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

## IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

## IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

## SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

## SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

## SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

## SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

## SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

## SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

## SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

## SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

## SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

## Adaptoare lămpi LED

### Adaptor CANbus pentru lămpi LED- T10 [≈W5W]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

### Adaptor CANbus pentru lămpi LED-RED/WHITE [≈P21W]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

### Adaptor CANbus pentru lămpi LED-HL [≈H4]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

### Adaptor CANbus pentru lămpi LED-HL [≈H7]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

### Adaptor CANbus pentru lămpi LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

### Adaptor Light Repair pentru lămpi LED-HL [≈H1]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10

### Adaptor Light Repair pentru lămpi LED-HL [≈H7]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10



Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED



## LED 24V cu montare pe vechile instalații pentru iluminat interior și semnalizare

### SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10

### SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

### SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

### SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

### SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

### SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

### SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

### SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

### SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

# Tehnologia iluminatului explicată

## ■ Arc electric

Descărcarea luminoasă de legături dintre cei doi electrozi ai unui bec HID cu xenon. Ca principiu, se aseamănă unui fulger. Arcul electric este creat de starterul de înaltă tensiune și este stabilizat și controlat de către balast.

## ■ Arzător

Arzătorul este partea din sticlă a becului HID cu halogen sau xenon, în care se generează emisia de lumină. Este realizat din sticlă dură sau de cuarț și conține filamentul și cei doi electrozi.

## ■ Balast

Balastul electronic care controlează un bec HID cu xenon.

## ■ Bază

Partea de jos a becului, care asigură o conexiune mecanică și electrică adecvată la unitatea cu lămpi a automobilului. Precizia sa este importantă pentru un model corect al fasciculului luminos.

## ■ Bec cu descărcare

Termenul tehnic corect pentru așa-numitul bec cu xenon este bec cu **descărcare de mare intensitate**. Lumina este emisă de un arc electric produs între doi electrozi.

**A se vedea**, de asemenea HID și lumină xenon.

## ■ Blocare UV

Sticla care blochează razele (UV) absoarbe lumina UV creată de filament sau de arcul electric. Blocarea razelor UV este obligatorie pentru toate becurile auto conforme CEE, deoarece lumina UV poate deteriora capacul din plastic al farului.

**A se vedea** și Sticla de cuarț.

## ■ Calitate la nivel de industrie auto

Produsele Philips cu Calitate la nivel de industrie auto sunt proiectate și dezvoltate pe baza unor procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), ceea ce duce la standarde de producție constant ridicate.

## ■ Candelă (cd)

Unitate de intensitate luminoasă care măsoară cantitatea de putere luminoasă emisă de o sursă de lumină într-o anumită direcție.

## ■ CeraLight

Sistem de răcire care utilizează material ceramic pentru rezistență îmbunătățită la căldură și vibrații.

## ■ Certificare IP65

Protecție împotriva pătrunderii prafului și a împrăștiării cu apă, care îmbunătățește rezistența

## ■ D(...)

Nomenclatură pentru becuri HID cu xenon, unde **D** vine de la „descărcare”. Tipuri tehnice disponibile: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R și D5S**.

**D1 și D2** Primele becuri lansate în 1991

**D3 și D4** Becuri fără mercur ce înlocuiesc D1 și D2

Pentru D1 și D3, starterul electronic de înaltă tensiune este deja integrat în baza becului. Tipul **S** este folosit cu sisteme de tip proiector (lentilă). Versiunea **R** este folosită în reflectoare deschise și are un strat de acoperire suplimentar pe tubul exterior (cu dungi), care blochează anumite zone pentru a evita orbirea.

**D5S** este un bec de 25 wați cu starter integrat și balast integrat.

## ■ DOT

Departamentul de Transport al Statelor Unite, care controlează funcțiile federale administrative pentru transporturile rutiere, aeriene, feroviare, maritime și alte funcții administrative. Acesta îndeplinește un rol similar Comisiei Economice pentru Europa (CEE).

## ■ DRL

Lumini de întâlnire pe timp de zi.

## ■ Durată de viață

Date statistice care indică rata de defectare a unui procentaj din becurile utilizate la o tensiune specifică, pe o perioadă de timp determinată. Indicație comună a datelor privind durata de viață:

**B3** Timpul în care, statistic, 3% din probele de test au eșuat

**TC** Timpul în care 63% din probele de test au eșuat.

## ■ ECE

Comisia Economică pentru Europa. Una dintre cele cinci comisii regionale ale Națiunilor Unite (ONU), având baza la Geneva, ce contribuie la îmbunătățirea eficacității ONU prin implementarea regională a rezultatelor conferințelor și summit-urilor ONU globale. CEE este responsabilă de armonizarea specificațiilor tehnice pentru vehiculele ale căror reglementări sunt obligatorii și în multe alte țări din afara Europei.

## ■ ECE R

Înseamnă Reglementare CEE.

Exemple de iluminat pentru vehicule:

**R37** Lămpi cu filament

**R99** Surse de lumină cu descărcare în gaz

**R48** Instalație de iluminat și dispozitive de semnalizare luminoasă

## ■ Electrozi

Conductori electrici poziționați la capete opuse în vasul unui bec cu descărcare în gaz xenon.

Arcul electric, ce emite lumină, este produs între electrozi.

## ■ Festoon

Un bec în formă de tub cu contacte la ambele capete, cum ar fi C5W, folosit în mod obișnuit pentru iluminatul interioarelor și al plăcuțelor de înmatriculare.

## ■ Filament

Un fir în formă de spirală de tungsten, care emite lumină.

## ■ Flux luminos (lumeni)

Cantitatea totală de lumină emisă de o sursă de lumină în toate direcțiile.

## ■ H(...)

Nomenclatură pentru becuri cu halogen. H = halogen.

Becurile sunt numerotate consecutiv.

Tipurile cel mai des întâlnite sunt:

**H1** Primul bec cu halogen (un singur filament).

**H4** Filament dublu pentru utilizări de tip fază scurtă și fază lungă, într-o singură unitate far.

**H7** Cel mai des întâlnit bec cu halogen din Europa, pentru fază scurtă, fază lungă și lumini de ceață.

## ■ Halogen

Un gaz folosit pentru a crea procesul ciclului de halogen într-un bec. În timpul funcționării, moleculele de tungsten se evaporă din tungsten. În procesul ciclului, acestea se combină cu moleculele de halogen și se întorc pentru a se depozita pe fir. Acest lucru extinde durata de viață a becului și permite



funcționarea la o intensitate mai mare. Becurile cu halogen sunt umplute cu halogen la presiune ridicată. Becurile incandescente fără halogen sunt adesea vidate.

#### ■ HB(...)

Denumirea CEE a tipurilor de becuri originale din America de Nord care au fost aprobate pentru utilizare și în Europa. De exemplu: HB3 se referă la 9005 și HB4 se referă la 9006.

#### ■ Hg

Simbolul mercurului (latină: hydrargyrum). Becurile cu xenon tipurile D1 și D2 încă mai conțin aproximativ o treime din cantitatea de mercur a unui bec normal de uz domestic cu consum redus. D3, D4 și D5 **nu conțin mercur**.

#### ■ HID

Descărcare de mare intensitate. Denumirea corectă din punct de vedere tehnic a așa-numitului bec cu xenon.

**A se vedea** și bec cu descărcare în gaz xenon, lumină xenon, sistem xenon.

#### ■ HiPerVision

Gamă de becuri de semnalizare foarte compacte, cu filamente de mare precizie și durată mare de viață. Pentru utilizare în lămpi de semnalizare, lumini de ceață, faruri spate și lumini de întâlnire pe timp de zi.

#### ■ Iluminare (lucși)

Spre deosebire de fluxul luminos (lumeni), care măsoară cantitatea totală de lumină emisă de o sursă de lumină, iluminarea descrie cantitatea de flux luminos per zonă, de exemplu, pe șosea. Se măsoară cu un luxmetru.

#### ■ În conformitate cu EMI

Standardele industriei auto pentru interferențe electromagnetice.

#### ■ Kelvin (K)

O unitate de măsurare a temperaturii pe baza unei scări absolute pe care zero (minus 273 °C) reprezintă punctul în care orice mișcare termică încetează. În domeniul iluminatului, însă, aceasta este o unitate de măsură pentru temperatura de culoare. Cu cât este mai mare temperatura de culoare, cu atât lumina apare mai albă și mai rece.

#### ■ LED

Diodă electroluminiscentă.

#### ■ Luminanță

Intensitatea luminii emise de pe o suprafață per unitate de suprafață într-o direcție dată, de exemplu, de la filamentul sau arcul electric al unui bec HID cu xenon. Un indicator important al cantității de lumină emise de o unitate far la drum. Unitatea este candelă/m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>).

#### ■ Lumen (lm)

Unitatea de măsură a fluxului luminos.

#### ■ Lumină xenon

Faruri cu becuri HID.

**A se vedea** și D(...), Bec cu descărcare, HID.

#### ■ Lux (lx)

Unitatea de măsură pentru iluminare. 1 Lux = 1 lm/m<sup>2</sup>.

**A se vedea** și Iluminare.

#### ■ LUXEON®

Tehnologia cipurilor Lumileds.

#### ■ Luxmetru

Instrument pentru măsurarea iluminării.

#### ■ Marca E

Marca de omologare CEE. Cifra care urmează după „E” indică țara în care a fost acordată omologarea.

De exemplu: E1 indică Germania, iar E2 indică Franța.

O omologare acordată de către un membru CEE este valabilă pentru toate statele membre și este de obicei adoptată de către reglementările naționale. Sunt posibile abateri minore unice.

#### ■ Model fascicul luminos asimetric

Un model de fascicul luminos decalat pentru utilizări de tip fază scurtă. Oferă un fascicul luminos mai lung pe banda de deplasare, care evită orbirea șoferilor care vin din față.

#### ■ Pb

Simbolul plumbului (latină: plumbum).

Toate becurile auto marca Philips sunt **fără plumb**.

#### ■ Sistem xenon

Un sistem xenon complet este compus din becul HID, starterul de înaltă tensiune și balastul electronic ce controlează arcul electric.

#### ■ Starter de înaltă tensiune

Creează impulsuri de înaltă tensiune de aproximativ 20000 de volți, pentru a aprinde arcul electric dintr-un bec HID cu xenon.

#### ■ Sticlă de cuarț

Sticlă termorezistentă și rezistentă la presiune pentru becuri HID cu halogen și xenon. Sticla are, se asemează, un strat special pentru blocarea luminii ultraviolete (UV) nocive.

#### ■ Tehnologia AirCool

Sistem de răcire inteligentă care îndepărtează căldura de componentele importante ale corpului de iluminat (răcire activă cu ventilator).

#### ■ Tehnologia AirFlux

Management termic optim care rezultă într-o durată de viață prelungită (răcire pasivă folosind un radiator).

#### ■ Tehnologia SafeBeam

Tehnologia care proiectează lumina exact acolo unde este necesară pe șosea.

#### ■ Temperatură de culoare

Măsură termică pentru culoarea luminii. Derivată din culoarea emisă de un „corp negru” încălzit până la o anumită temperatură (a se vedea și Kelvin).

#### ■ Tensiune la bord

Tensiune electrică în rețeaua de bord a vehiculului. La automobile, tensiunea de funcționare la conectorul becului variază în mod tipic între 13 și 14 volți (V). Tensiunea oficială de test pentru becuri cu halogen pentru faruri este de 13,2V, conform ECE R37.

Pentru autocamioane cu rețea de bord de 24V, tensiunea de test este de 28V.

Tensiunea la bord are un impact semnificativ asupra duratei de viață a becului cu filament. În general, o creștere de 5% a tensiunii reduce cu 50% durata de viață.

#### ■ Tungsten

Materialul filamentului și electrozilor.

#### ■ Wedge base

Bec cu bază din sticlă, cum ar fi W5W. Folosit în special pentru lumini de staționare, indicatoare laterale și iluminat de interior.

#### ■ Xenon (Xe)

Un tip de gaz nobil. Se folosește în mod obișnuit pentru a indica becurile HID.

#### ■ Zonă de prag

Linia dintre zonele luminoase și zonele întunecate ale fazei scurte. Deasupra zonei de prag, cantitatea de lumină este limitată pentru a se evita orbirea șoferilor care vin din față.

# Ambalaj pentru mostre

Descoperă soluția anti-furt perfectă pentru magazinul tău.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

## Informații comenzi


Descriere	Număr de comandă GOC	EAN1	EAN3
<b>12V halogen</b>			
H4 RGT BF	56865BF 00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF 00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF 00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF 00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF 00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF 00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF 00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF 00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF 00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF 00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF 00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF 00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF 00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF 00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF 00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF 00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF 26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF 26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF 26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF 39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF 26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF 39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF 26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF 26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF 26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF 39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF 39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF 39012428	8727900390124	8727900390131

Descriere	Număr de comandă GOC	EAN1	EAN3
<b>Xenon</b>			
D1S XV2 SF	56643SF 39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF 39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF 39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF 39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF 39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF 39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF 39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF 39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF 39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF 39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF 39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF 36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF 36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF 36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF 36515333	8727900365153	8727900365160

# Înțelegerea codurilor de comandă Philips

Toate produsele noastre de iluminat pentru industria auto pot fi comandate folosind numărul de **înregistrare a comenzii Philips**. Cu numărul de înregistrare a comenzii Philips, **poți identifica tipul de lampă**, gama de **produse** și tipul de ambalaj.

Exemplu: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, blister simplu



## 1/ Tip lampă

Fiecare **tip de lampă** este marcat de Philips cu un număr unic denumit tipul lămpii.

- Toate lămpile de 12V încep cu 12 (de exemplu, 12972 pentru H7 12V)
- Toate lămpile de 24V încep cu 13 (de exemplu, 13972 pentru H7 24V)

## 2/ Tip gamă

Cele mai multe tipuri de lămpi sunt disponibile în diferite **game** de produse. Acestea sunt indicate printr-un **cod de culoare**.

### Cod de culoare

■	<b>RacingVision GT200</b> Lumină cu până la 200% mai intensă	Tip gamă <b>RGT</b>
■	<b>X-tremeVision Pro150</b> Lumină cu până la 150% mai intensă	Tip gamă <b>XVP</b>
■	<b>VisionPlus</b> Până la 60% mai multă lumină	Tip gamă <b>VP</b>
■	<b>LongLife EcoVision</b> Durată de viață de până la 1.500 de ore	Tip gamă <b>LLECO</b>
■	<b>WhiteVision ultra</b> Aspect alb intens	Tip gamă <b>WVU</b>
■	<b>Vision</b> Până la 30% mai multă lumină	Tip gamă <b>PR</b>
■	<b>Standard</b>	Tip gamă <b>STD</b>

## 3/ Tip ambalaj



**Ambalaj comercial**  
Material carton  
Conține **C1** 1 lampă  
Conține **CP** 10 lămpi  
Tip ambalaj **C1/CP**



**Blister simplu**  
Material carton/plastic  
Conține 1 lampă  
Tip ambalaj **B1**



**Blister dublu**  
Material carton/plastic  
Conține 2 lămpi  
Tip ambalaj **B2**



**Pachet special**  
Material plastic  
Conține **S2** 2 lămpi  
Conține **SM** 4 lămpi  
(2 faruri, 2 lămpi de poziție)  
Tip ambalaj **S2/SM**


































































**Blister simplu xenon**  
Material carton/plastic  
Conține 1 lampă  
Tip ambalaj **S1**



**LED X1/X2 blister**  
Material carton/plastic  
Conține **X1** 1 lampă  
Conține **X2** 2 lămpi  
Tip ambalaj **X1/X2**

■	<b>Ultinon Pro9000</b> Performanță auto originală într-un LED	Tip gamă <b>U90</b>
■	<b>Ultinon Pro5000</b> Combină perfectă între performanță și durabilitate	Tip gamă <b>U50</b>
■	<b>Ultinon Essential</b> Ieși în evidență din mulțime	Tip gamă <b>U30</b>
■	<b>X-tremeUltinon LED</b> Mai strălucitor. Mai alb. Mai puternic.	Tip gamă <b>XU</b>
■	<b>Ultinon LED</b> Nivelul următor de lumină albă	Tip gamă <b>UL</b>

# Ilustrații tehnice Baze

 <b>SV6</b> IEC 7004-5	 <b>SV8,5-8</b> IEC 7004-81	 <b>W2x4,6d</b> IEC 7004-94	 <b>W2,1x9,5d</b> IEC 7004-91	 <b>W3x16d</b> IEC 7004-105	 <b>W3x16q</b> IEC 7004-106	 <b>WX3x16d</b> IEC 7004-105
 <b>BAX 9s</b> IEC 7004-8	 <b>BAY 9s</b> IEC 7004-9	 <b>BA 7s</b>	 <b>BA 9s</b> IEC 7004-14	 <b>BA 15s</b> IEC 7004-11A	 <b>BA 15d</b> IEC 7004-11A	 <b>BAU 15s</b> IEC 7004-11A
 <b>BAY 15d</b> IEC 7004-11B	 <b>BAW 9s</b> IEC 7004-149-1	 <b>BAW 15d</b> IEC 7004-11E-1	 <b>BAW 15s</b> IEC 7004-11E11	 <b>BAZ 15d</b> IEC 7004-11C	 <b>BA20d</b> IEC 7004-12	 <b>P43t-38</b> IEC 7004-39
 <b>P45t-41</b> IEC 7004-95	 <b>P20d-PY20d</b> IEC 7004-31	 <b>P22d</b> IEC 7004-32	 <b>PX22d</b>	 <b>PG13</b> IEC 7004-107	 <b>PGJ13</b> IEC 7004-107	 <b>PGJ23t-1</b>
 <b>HPSL HTR</b>	 <b>PG18,5d</b> IEC 7004-147	 <b>PG20</b> IEC 7004-127	 <b>PGU20</b>	 <b>PU20d</b>	 <b>PGJ19-1/2</b> IEC 7004-110	 <b>PGJ19-3</b> IEC 7004-110
 <b>PGJ19-5</b> IEC 7004-110	 <b>PGJ23t-1</b>	 <b>P14,5s</b> IEC 7004-46	 <b>X511</b> IEC 7004-99	 <b>P26s</b>	 <b>PX26d,4t</b> IEC 7004-128-2	 <b>PX26d</b> IEC 7004-5
 <b>P29t-PX29t</b> IEC 7004-66	 <b>P32d</b> IEC 7004-111	 <b>P32d-2</b> IEC 7004-111	 <b>P32d-3</b> IEC 7004-111	 <b>P32d-5</b> IEC 7004-111	 <b>P32d-6</b> IEC 7004-111	 <b>PK32d-2</b> IEC 7004-111
 <b>PK32d-3/5/6</b> IEC 7004-111	 <b>PK32d-7</b> IEC 7004-111	 <b>PK22s</b> IEC 7004-47	 <b>PU43t-3</b> IEC 7004-171-2	 <b>PY26d-1</b> IEC 7004-5-7	 <b>W3x16d</b> IEC 7004-105-1	 <b>W3x16q</b> IEC 7004-106-1
 <b>W2,1x9,5d</b>	 <b>WP3,3x14,5/3</b>	 <b>Bax 8,3s</b>	 <b>Bax 8,4d</b>	 <b>Bax 8,5d/1</b>	 <b>Bax 8,5d/2</b>	 <b>Bax 10d</b>

# Index produse

## Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

## Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGTSS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

## Halogen iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	20
12972LLECOB2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	20
12972RGTB2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	22

## Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	21

## Halogen Iluminat pentru vehicule pe două roți

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	40
12636VBVW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	41

## Halogen Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51



## Halogen Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821LCP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BA9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	49

## Halogen Seturi

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
<b>Seturi de rezervă de 12V</b>										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	57
<b>Seturi de rezervă de 24V</b>										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	58
<b>Set de recondiționare a farului</b>										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	59

## Soluții cu Xenon pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	87190180005090	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	70

## Soluții cu Xenon pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

## Iluminat cu LED cu montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005U50CWX2	HL [≈HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	86
11005U90CWX2	HL [≈HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	86
11005UE2X2	HL [≈HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	86
11012U50CWX2	HL [≈HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	85
11012U90CWX2	HL [≈HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	85
11012UE2X2	HL [≈HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [≈W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	90
11065U30RB2	SL-RED [≈W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	91
11065ULAX2	SL-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	91
11065ULRX2	SL-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3Xx16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	91
11065ULWX2	SL-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3Xx16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	90
11065XUAXM	SL-AMBER [≈WY21W]	XU	12	1.8	W3Xx16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	91
11065XURX2	SL-RED [≈W21W]	XU	12/24	2.1	W3Xx16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	91
11065XUWX2	SL-WHITE [≈W21W]	XU	12/24	1.7	W3Xx16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	90
11066U30RB2	SL-RED [≈W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	91

## Iluminat cu LED cu montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11066ULRX2	SL-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	91
11066XURX2	SL-RED [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	91
11066XUWX2	SL-WHITE [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	90
11258U50CWX2	HL [≈H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	84
11258U90CWX2	HL [≈H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	84
11258UE2X2	HL [≈H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	84
112972U90CWX	HL [≈H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	84
11336U50CWX2	HL [≈H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	84
11336U90CWX2	HL [≈H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	84
11336UE2X2	HL [≈H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	84
11342U50CWX2	HL [≈H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	84
11342U90CWX2	HL [≈H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	84
11342UE2X2	HL [≈H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	84
11362U50CWX2	HL [≈H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	85
11362U90CWX2	HL [≈H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	85
11362UE2X2	HL [≈H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	85
11366U50CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	85
11366U90CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	85
11366UE2X2	FL [≈H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	90
11498U30ORB2	SL-RED [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	90
11498ULAX2	SL-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	91
11498ULRX2	SL-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	90
11498ULWX2	SL-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	90
11498XUAXM	SL-AMBER [≈PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	91
11498XURX2	SL-RED [≈P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	90
11498XUWX2	SL-WHITE [≈P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	90
11499U30RB2	SL-RED [≈P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	89
11499ULRX2	SL-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	89
11499XURX2	SL-RED [≈P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	88
11854ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	88
11860ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	89
11864ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [≈W5W]	U30	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [≈W5W] 4000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	89
11961ULWX2	SL-WHITE [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	89
11972U50CWX2	HL [≈H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	85
11972UE2X2	HL [≈H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	85
127994000X2	IL-WHITE [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	89
127996000X2	SL-WHITE [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	89
127998000X2	SL-WHITE [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	89
128584000X1	IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	88
128596000X1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	88
129404000X1	IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	88
129416000X1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	88
129454000X1	IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	88
129466000X1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	88
249446000X1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	95
249466000X1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	95

## Magistrală CAN pentru lămpi LED

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5		39722230	8727900397222	-	8727900397239	92
18952C2	LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	92
18954C2	LED-CANBUS pentru LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	92
18957X2	LED-CANBUS [≈21W]	-	12	21		39587730	8727900395877	-	8727900395884	92
18960C2	LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	92
18961C2	Condensator pentru lămpi LED-HL [≈H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	92
18962C2	Condensator pentru lămpi LED-HL [≈H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	92

