

PHILIPS

Lumini de lucru
profesionale cu LED



2019

Vezi mai bine,

lucrezi mai bine



Învinge întunericul în fiecare zi

Atunci când repari sau întreții vehicule, nu este loc de erori. Luminile noastre de lucru profesionale au LED-uri puternice pentru o lumină albă intensă și un fascicul larg pentru a ilumina fiecare detaliu cu precizie extremă. Concepută pentru a optimiza claritatea și vizibilitatea, lumina albă naturală îmbunătățește confortul vizual pentru a lucra fără să-ți obosești ochii. Astfel, chiar și atunci când lucrezi la cele mai dificile probleme sau în cele mai strânse spații, poți fi sigur că ai instrumentele potrivite pentru lucrare.

Cuprins

8

Lampă stilou

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

14

Lampă de mână

RCH5S	15
RCH10S	16
RCH19	17
RCH21S	18
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Lampă specializată

CBH51	29
MDLS CRI 3-module	30

12

Lampă frontală

HDL10	13
-------	----

24

Reflector

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Prezentare generală

Caracteristicile produselor	32
Comparația gamei	36
Informații privind comanda	38



Găsește
lampa de lucru
profesională
cu **LED** potrivită
pentru lucrare

Lampă stilou

Nou

Penlight Professional



Mod Amplificare



130 lm



<11 h

Unghi lumină/flexibilitate



40°

Caracteristici



Indicator luminos 20 lm

Fixare



Clemă

Robustețe



IP54

Rezistență la vasilină



Potrivită pentru garaj

Sursă de alimentare



3x AAA

Număr de comandă
LPL19B1

GOC 38819031

PEN20S



Mod Amplificare



200 lm



<2 h

Mod Eco



100 lm



<4 h

Unghi lumină/flexibilitate



80°

Caracteristici



Indicator luminos 100 lm

Fixare



Clemă



Magnet

Robustețe



IP54



IK07

Rezistență la vasilină



Potrivită pentru garaj

Sursă de alimentare



<2 h

Opțiuni de încărcare



Micro USB



1500x

Număr de comandă
LPL67X1

GOC 05261231

Penlight Premium



Mod Amplificare



145 lm



<2,5 h

Mod Eco



60 lm



<6 h

Unghi lumină/flexibilitate



80°

Caracteristici



Indicator luminos 120 lm

Fixare



Clemă 80°



Magnet

Robustețe



IP54



IK07

Rezistență la vasilină



Potrivită pentru garaj

Sursă de alimentare



2 h

Opțiuni de încărcare



Micro USB

Număr de comandă
LPL28RECHX1

GOC 39220394

Lampă frontală

Lampă de mână

Nou

HDL10



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare



Număr de comandă

LPL29B1

GOC 39360631

RCH5S



Mod Amplificare



Lumină cu intensitate redusă



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă

LPL62X1

GOC 05163931

RCH10S



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă

LPL66X1

GOC 05205631

RCH19



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare




Număr de comandă

LPL46X1

GOC 39823631

RCH21S



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă

LPL47X1

GOC 39841031

RCH25



Mod Amplificare



Lumină cu intensitate redusă



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaselină



Sursă de alimentare




Opțiuni de încărcare



Număr de comandă

LPL63X1

GOC 05165331

Lampă de mână
Reflector
Lampă specializată
RCH31UV

Mod Amplificare

Mod Eco

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL34UVX1

GOC 39419131

CBL10

Mod Amplificare

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL35X1

GOC 39421431

PJH10

Mod Amplificare

Lumină cu intensitate redusă

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL64X1

GOC 05167731


PJH20

Mod Amplificare

Mod Eco

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL39X1

GOC 39609631

CBH51

Mod Amplificare

Mod Eco

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL45X1

GOC 39732131

MDLS CRI

Mod Amplificare

Mod Eco

Unghi lumină/flexibilitate

Caracteristici

Fixare

Robustețe

Rezistență la vaselină

Sursă de alimentare

Opțiuni de încărcare

Număr de comandă

LPL403MODX1

GOC 39627066





Lampă stilou



Lămpile stilou sunt ideale pentru lucrările de inspecție rapidă. Mici și reîncărcabile, poți lucra **o zi întreagă fără întrerupere**. Lămpile noastre stilou sunt robuste până la IK07 și oferă diverse **caracteristici care îți lasă mâinile libere** pentru a-ți ușura activitatea zilnică.

Instrument de inspecție portabil

Caracteristici principale

Lumină albă intensă pentru vizibilitate optimă



Acces ușor la spații înguste



Gata de utilizare pentru fiecare lucrare de inspecție




Acel ceva în plus



Dimensiuni mici și compacte pentru accesarea cu ușurință a spațiilor înguste



Timp de funcționare îmbunătățit pentru utilizare toată ziua



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

PEN20S

LPL67X1

Lampă compactă reîncărcabilă cu LED LUXEON de înaltă calitate

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

			
6000 K	200 lm	100 lm	100 lm
Temperatură de culoare	Mod Amplificare	Mod Eco	Spot luminos

Extrem de durabilă și robustă

		
1500 x	< 2 h	4/2 h
Reîncărcabilă	Durată de încărcare	Timp de funcționare

		
IP54	IK07	Potrivită pentru garaj
Robustețe	Rezistență ridicată la impact	Rezistență la vâșcă




Lampă ușor de utilizat

			
80°	Cârlig	80° Clemă	Micro USB
Unghi fascicul			

Acel ceva în plus

	Echipată cu cipuri LED LUXEON Rebel
	Baterie cu litiu extrem de durabilă, cu până la 1.500 de cicluri de reîncărcare
	Reîncărcabilă prin cablu micro USB (inclus în pachet)



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Lampă compactă reîncărcabilă cu LED LUXEON Rebel de mare putere

Caracteristici principale

Lumină confortabilă pentru lucru fără oboseală



Ușor de utilizat și robustă pentru activitățile zilnice



Încărcare rapidă și putere luminoasă constantă



Acel ceva în plus

	Carcasă din aluminiu pentru un design plăcut, o prindere mai bună și durabilitate îmbunătățită
	Funcție unică de reducere a intensității luminoase: 60 - 145 de lumeni
	Timp de încărcare foarte scurt



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Lampă frontală



Iluminarea cu mâinile libere îți permite să lucrezi mai bine și mai ușor. Când trebuie să-ți folosești mâinile pentru a te concentra asupra unei lucrări de inspecție sau când lucrezi în condiții dificile, **lămpile noastre frontale** sunt instrumentele ideale. **Unghiul reglabil al fasciculului** și banda de cap, precum și caracteristicile unice precum **LED-ul FindMe**, contribuie la o iluminare optimă a spațiului de lucru.

Lampă frontală confortabilă

Caracteristici principale

Două moduri de lumină



6000 K

Temperatură
de culoare



100 lm

Mod
Amplificare



50 lm

Mod Eco



Unghi larg al fasciculului



50°

Unghi
fascicul



90°

Modul de
iluminare
rotativ

Finisaj calitativ



Bandă
pentru cap



< 10h

Timp de
funcționare



3x AAA

Durată de
încărcare



IK4X

Robustețe



Potrivită
pentru garaj
Rezistență
la vâșcă



Acel ceva în plus



< 10h

**Timp de funcționare
îmbunătățit pentru a lucra
toată ziua**



90°

**Modul de iluminare rotativ
la 90° pentru a direcționa
fluxul luminos**



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6



Lampă de mână



Lămpile de mână sunt **versatile** și satisfac orice nevoie în cele mai dificile medii.

De la lămpi compacte la lămpi mai mari, cu sau fără fir, reîncărcabile printr-o stație de andocare sau prin micro USB, oferind două moduri de lumină, profesioniștii **găsesc întotdeauna cel mai bun instrument cu care să lucreze**. Lămpile sunt totodată **remarcabil de durabile și robuste** și dispun de un modul de iluminare multidirecțional, făcându-le partenerii ideali în orice situație.

Lampă de inspecție de buzunar

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

 6000 K Temperatură de culoare	 300 lm Mod Amplificare	 30 lm Lumină cu intensitate redusă	 120 lm Spot luminos
--	---	---	--

Multifuncțională

 120° Unghi fascicul	 180° Modul de iluminare rotativ	 Magnet puternic	 Cârlig
--	--	---	--

Baterie și design durabile

 Reîncărcabilă	 < 2.5 h Durată de încărcare	 < 12/1.5 h Timp de funcționare	 Stație de andocare
 IK09 Rezistență ridicată la impact	 IP68 Robustețe	 Potrivită pentru garaj Rezistență la vasilină	

Acel ceva în plus

	Funcție unică de reducere a intensității luminoase: 30 – 300 de lumeni
	Rezistență ridicată la impact, praf și apă
	Aceeași stație de andocare ca pentru RCH25




Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

Lampă robustă, fără fir

Caracteristici principale


Lumină puternică



Robustă și rezistentă







Iluminare care îți lasă mâinile libere



Acel ceva în plus

	Fără fir pentru utilizare cu mâinile libere
	Unghi foarte larg al fasciculului
	Rezistență ridicată la impact




Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

Lampă reîncărcabilă ultrasubțire

Caracteristici principale

Lumină intensă, superioară



Lampă de lucru ultrasubțire și versatilă



Design robust pentru medii de lucru specifice atelierelor



Acel ceva în plus




Design ultrasubțire pentru potrivire mai bună în spații înguste



Rezistență ridicată la impact



Reîncărcabilă prin cablu micro USB (inclus în pachet)



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH19	8727900398236	8727900398243	39823631	LPL46X1	6

Lampă reîncărcabilă robustă cu stație de andocare

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

			
6000 K	300 lm	120 lm	90°
Temperatură de culoare	Mod Amplificare	Mod Eco	Unghi fascicul

Robustețe îmbunătățită și versatilitate superioară

			
Mâner de cauciuc	Robustețe IP65	Rezistență ridicată la impact IK08	Potrivită pentru garaj Rezistență la vâșcă
			
Modul de iluminare rotativ 90°	Led FindMe	Magnet puternic	Cârlig



Baterie cu litiu extrem de durabilă

			
1500 x	< 2 h	6/3.5 h	
Reîncărcabilă	Durată de încărcare	Timp de funcționare	Stație de andocare

Acel ceva în plus

	Rezistență ridicată la impact IK08
	Baterie cu litiu extrem de durabilă, cu până la 1.500 de cicluri de reîncărcare
	Înveliș de cauciuc pentru prindere sigură



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6



Lampă de mână

Lampă de inspecție robustă și puternică

Caracteristici principale


Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate




Robustețe și versatilitate îmbunătățite



Baterie durabilă



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6



Detector de scurgeri cu lumină UV

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

-  **6000 K**
Temperatură de culoare
-  **350 lm**
Mod Amplificare
-  **150 lm**
Mod Eco
-  **Lumină UV**
-  **FindMe Led**

Lampă utilă și versatilă

-  **Unghi fascicul 90°**
-  **Modul de iluminare rotativ**
-  **Magnet puternic**
-  **Cârlig**
-  **IP54**
Robustețe
-  **IK07**
Rezistență ridicată la impact
-  **Potrivită pentru garaj**
Rezistență la vaselină



Baterie extrem de durabilă

-  **Reîncărcabilă**
-  **Durată de încărcare 2.5 h**
-  **8/3.5 h**
Timp de funcționare
-  **Stație de andocare**

Acel ceva în plus



Lumină UV suplimentară pentru a detecta scurgerile din sistemele de răcire



Rezistență ridicată la impact



Reîncărcabilă prin stația de andocare




Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

Lampă puternică și robustă cu cablu

Caracteristici principale

Iluminare LED albă, foarte puternică



Rezistență îmbunătățită



Ușor de utilizat pentru activități zilnice



Acel ceva în plus

	Rezistență ridicată la impact
	Căblu de 5 m lungime
	Unghi foarte larg al fasciculului



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



Reflector




Reflektorele noastre cu fascicul larg oferă lumină albă puternică exact acolo unde ai nevoie. Funcția lor unică de reducere a intensității luminoase și indicele ridicat de redare a culorii, asigură o vizibilitate bună asupra oricărei activități. Având o rezistență excepțională, de până la IK09 și IP68, și un design robust, le poți folosi în cele mai dificile medii.

Proiector portabil mic

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate




Robustețe și durabilitate îmbunătățite



Versatilitate extraordinară



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

Proiector cu LED pentru verificarea culorilor

Caracteristici principale

Lumină foarte puternică, similară luminii naturale

6000 K
Temperatură de culoare

2300 lm
Mod Amplificare

1200 lm
Mod Eco

90°
Unghi fascicul

180°
Modul de iluminare rotativ

CRI 92
Indice de redare a culorilor

Filtru mat



Rezistență unică superioară și versatilitate

IP67
Robustețe

IK09
Rezistență ridicată la impact

Potrivită pentru garaj
Rezistență la vaselină

Mâner



Baterie durabilă

3.5 h
Durată de încărcare

4/2 h
Timp de funcționare

5 m
Cablul

100-240 V
Sursă de alimentare

Acumulator extern



Acel ceva în plus

CRI 92
Indice crescut de redare a culorilor, apropiat luminii soarelui

2300 lm
Lampă de zi puternică

IP68 IK09
Rezistență ridicată la impact, apă și praf



Compatibil cu trepiede cu MDLS CRI și PJH20.



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2





Lampă de lucru specializată



Am conceput **lămpile de lucru specializate** pentru a-ți ușura munca de zi cu zi, fără compromisuri în ceea ce privește luminozitatea și robustețea. **Lampa noastră hibridă pentru capotă** este concepută special pentru lucrările la compartimentul motorului și oferă un modul de iluminare rotativ la 360°, precum și un suport telescopic. Am dezvoltat, de asemenea, un **modul unic 3-1**, care include lămpi de lucru puternice, dar de mici dimensiuni, cu o rezistență ridicată la impact, și un set complet de accesorii pentru utilizare cu mâinile libere.

Lampă hibridă cu LED pentru capotă

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate



6000 K

Temperatură
de culoare



1200 lm

Mod
Amplificare



500 lm

Mod Eco



120°

Unghi
fascicul

Multifuncțională



360°

Modul de
iluminare rotativ



1.1-1.8 m

Telescopic
holder



IP54

Robustețe



IK07

Rezistență ridicată
la impact



Potrivită
pentru garaj
Rezistență
la vâșcă



Fără fir



Baterie durabilă



3 h

Durată de
încărcare



5.5/3 h

Timpe de
funcționare



5 m

Cablu



100-240 V

Sursă de
alimentare

Acel ceva în plus



1200 lm

Lumină puternică




1.1-1.8 m

Suport telescopic integrat



5 m

Utilizare cu și fără fir



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
CBH51	8727900397321	8727900397338	39732131	LPL45X1	6

MDLS CRI 3-module

LPL403MODX1

Lămpi multidirecționale pentru verificarea culorilor

Caracteristici principale

Lumină foarte puternică, similară luminii naturale




Versatilitate și rezistență ridicată



Modul de rezervă disponibil și separat.

Baterie avansată



Acel ceva în plus

	Indice crescut de redare a culorilor, apropiat luminii soarelui
CRI 92	
	Rezistență ridicată la impact
IK07	
	Reîncărcabilă prin stația de andocare



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
MDLS CRI 3-module	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Unitate de rezervă	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2



Caracteristicile lămpilor de lucru profesionale

Modul de iluminare



Mod Amplificare

Flux luminos maxim (în lumeni)



Timp de funcționare

Timpe de funcționare pentru un ciclu de încărcare



LED FindMe

LED roșu intermitent pentru a găsi cu ușurință lampa în spațiile întunecate



Mod Eco

Flux luminos în modul de economisire a energiei (în lumeni)



Unghi fascicul

Unghiul fasciculului luminos



Filtru mat

Filtru pentru a reduce reflexiile de pe suprafețele lăcuite, pentru a diminua oboseala ochilor și a facilita identificarea culorilor



Spot luminos

Lumină mică suplimentară pentru a lumina spațiile închise sau pentru a reduce consumul de energie



Modul de iluminare pivotant

Flexibilitate a lămpii multumită modulului de iluminare pivotant



Potrivire perfectă cu lumina naturală

Indice ridicat de redare a culorilor, de > 90, pentru condiții de lucru asemănătoare luminii naturale



Variator

Luminozitate reglabilă pentru a satisface diverse nevoi de iluminare, inclusiv o funcție de memorare



Lumină UV

Lumină UV suplimentară, spre exemplu pentru a detecta scurgerile din sistemele de răcire



Lampa este echipată cu cipuri LED Lumileds LUXEON Rebel de înaltă calitate

Robustețe și durabilitate



Protecție împotriva corpurilor străine

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului, contactului accidental și apei



Mâner din cauciuc

Material din cauciuc care acoperă lampa pentru a îmbunătăți prinderea și a-i crește robustețea.



Protecție la șocuri

Grad de protecție al carcasei împotriva impacturilor mecanice externe



Carcasă din aluminiu

Lampa este acoperită cu o carcasă din aluminiu pentru un design elegant și plăcut, prindere mai bună și durabilitate îmbunătățită



Rezistență la grăsimi

Rezistență ridicată la grăsimi și la solvenții de atelier

Design



Dimensiuni compacte

Dimensiuni compacte, perfecte pentru a o avea la îndemână și pentru accesarea cu ușurință a spațiilor înguste

Caracteristici pentru utilizare cu mâinile libere



Magnet puternic

Magnet încorporat în lampă



Fără fir

Lampa poate fi hibridă (poate fi utilizată cu sau fără fir) sau reîncărcabilă, fără a avea nevoie de fir



Fixare

Elemente de fixare precum coliere, cleme, cârlige etc. pentru a permite lucrul cu mâinile libere



Mâner

Lampa este echipată cu un al treilea picior pentru a o avea la îndemână și a permite modul reflector



Bandă pentru cap

Lampa poate fi purtată pe frunte, utilizând banda pentru cap inclusă



Port USB

Lampa poate fi utilizată ca sursă de alimentare pentru a încărca dispozitive USB

Alimentare cu energie și reîncărcare



Cablu de alimentare

Alimentare prin cablu de alimentare



Cablu lung

Lungimea cablului de alimentare



Cicluri de încărcare

Baterie cu litiu ultradurabilă, cu până la 1.500 de cicluri de reîncărcare (de 5 ori mai mult decât bateriile cu litiu standard)



Reîncărcabilă

Alimentare cu baterie reîncărcabilă



Micro USB

Reîncărcare prin cablu micro USB (inclus în pachet)



Stație de andocare

Reîncărcare prin stația de andocare (inclusă în pachet) care poate fi montată pe perete



Alimentare hibridă

Alimentare cu cablu de alimentare sau cu o baterie de rezervă reîncărcabilă, încorporată



Durată de încărcare

Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriei reîncărcabile încorporate



3 baterii AAA incluse


Alimentare cu 3 baterii AAA (incluse în pachet)




Protecție IP împotriva corpurilor străine

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului, a contactului accidental și a apei în echipamentele electrice.

Prima cifră: protecție împotriva particulelor solide




A doua cifră: protecție împotriva pătrunderii lichidului



Rezistență la impact **IK**

Gradul de protecție al carcaselor echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice externe.



Compară gama noastră completă



	HDL10	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH19	RCH21S
Flux luminos (lumeni)	50/100 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/250 lm	120/300 lm
Unghi fascicul	50°	40°	80°	80°	120°	120°	90°	90°
Mod de amplificare (lumeni)	100 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	250 lm	300 lm
Indicator (lumeni)	-	20	100	120	120	-	-	-
Temperatură de culoare (kelvini)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Număr de LED-uri	5+1	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6	6
Lumină UV	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluarea protecției la impact (IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK08
Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP20	IP65
Reîncărcabilă	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durată de încărcare (ore)	-	-	<2 ore	2 ore	<2.5 ore	3 ore	<3 ore	<2 ore
Timp de funcționare (ore)	până la 10 ore	până la 11 ore	2 ore / 4 ore	2.5 ore / 6 ore	1.5 ore / 12 ore	3 ore / 6 ore	4 ore / 7 ore	3.5 ore / 6 ore în modul de amplificare/eco
Mufă USB	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cablu (metri)	-	-	-	-	-	-	1 m	1 m
Suport	suport cu clemă și bandă pentru cap	suport cu clemă	suport cu clemă	suport cu clemă, rotativ la 80°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°
Magnet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consum de energie (wati)	1.6 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W	3 W
Tensiune linie de funcționare	4.5 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.65 V	3.2 V
Temperatură de funcționare	0-40°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Greutate produs	115 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	215.5 g	210.5 g



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Flux luminos (lumeni)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Unghi fascicul	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Mod de amplificare (lumeni)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Indicator (lumeni)	300	-	-	-	-	-	-
Temperatură de culoare (kelvini)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Număr de LED-uri	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
Lumină UV	-	✓	-	-	-	-	-
Evaluarea protecției la impact (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Reîncărcabilă	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Durată de încărcare (ore)	<3.5 ore	2.5 ore	-	<3 ore	<4.5 ore	3.5 ore	1 lampă 1 ore/ 3 lămpi 2 ore
Timp de funcționare (ore)	3.5 ore / 10 ore	2 ore / 8 ore	-	3 ore / 5.5 ore în modul de amplificare/ eco	3 ore / 12 ore	2 ore / 4 ore	1 ore / 2.5 ore
Mufă USB	✓	✓	-	-	✓	-	-
Cablu (metri)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Suport	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	-	-	cârlig
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Consum de energie (wati)	5W	3 W	5 W	10 W	10W	20 W	5 W
Tensiune linie de funcționare	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.7 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Temperatură de funcționare	-10-40°	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Greutate produs	375 g	270 g	545 g	835 g fără cablu/1300 g cu cablu	399 g	1.3 5 kg	1797 g fără adaptor (1 lampă 223 g)

Informații privind comandarea

Numele produsului	Număr comandă	Mufă	GOC	EAN1	EAN3	Cantitate ambalaj
Lampă stilou						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Lampă frontală						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Lampă de mână						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Reflector						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Lampă specializată						
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Accesează site-ul nostru web philips.com/led-work-lights



