

PHILIPS

Lumini de lucru
profesionale cu LED



2020

Vezi mai bine,

lucrezi mai bine



Cuprins

Învinge întunericul în fiecare zi

Atunci când repari sau întreții vehicule, nu este loc de erori. Luminile noastre de lucru profesionale au LED-uri puternice pentru o lumină albă intensă și un fascicul larg pentru a ilumina fiecare detaliu cu precizie extremă. Concepută pentru a optimiza claritatea și vizibilitatea, lumina albă naturală îmbunătățește confortul vizual pentru a lucra fără să-ți obosești ochii. Astfel, chiar și atunci când lucrezi la cele mai dificile probleme sau în cele mai strânse spații, poți fi sigur că ai instrumentele potrivite pentru lucrare.

8

Lampă stilou

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

Lampă de mână

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Lampă specializată

CBH52	29
MDLS CRI 3-module	30

12

Lampă frontală

HDL10	13
HL22M	14

24

Reflector

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Prezentare generală

Caracteristicile produselor	32
Comparația gamei	36
Informații privind comanda	38



Găsește
lampa de lucru
profesională
cu LED potrivită
pentru lucrare

Lampă stilou

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Mod Amplificare 130 lm <11 h	Mod Amplificare 200 lm <2 h	Mod Amplificare 145 lm <2,5 h
	Mod Eco 100 lm <4 h	Mod Eco 60 lm <6 h
Unghi lumină/flexibilitate 40°	Unghi lumină/flexibilitate 80°	Unghi lumină/flexibilitate 80°
Caracteristici Indicator luminos 20 lm	Caracteristici Indicator luminos 100 lm	Caracteristici Indicator luminos 120 lm
Fixare Clemă	Fixare Clemă Magnet	Fixare Clemă 80° Magnet
Robustețe IP54	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07
Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare <2 h	Sursă de alimentare 2 h
	Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Opțiuni de încărcare Micro USB
Număr de comandă LPL19B1 GOC 38819031	Număr de comandă LPL67X1 GOC 05261231	Număr de comandă LPL28RECHX1 GOC 39220394

Lampă frontală

Lampă de mână


HDL10	Nou HL22M	RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Mod Amplificare 100 lm <10 h	Mod Amplificare 300 lm <3 h	Mod Amplificare 300 lm <1,5 h	Mod Amplificare 200 lm <3 h	Mod Amplificare 300 lm 3,5 h	Mod Amplificare 500 lm <3,5 h
Mod Eco 50 lm <10 h	Mod Eco 150/50 lm <6/<12 h	Lumină cu intensitate redusă 30 lm <12 h	Mod Eco 100 lm <6 h	Mod Eco 120 lm 6 h	Lumină cu intensitate redusă 50 lm <10 h
Unghi lumină/flexibilitate 50° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 110° 45°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 120°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 180°
Caracteristici Variatör Senzor de mișcare	Caracteristici Variatör Senzor de mișcare	Caracteristici Variatör 120 lm		Caracteristici FindMe	Caracteristici Variatör 300 lm
Fixare Bandă cap	Fixare Bandă cap	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet
Robustețe IPX4	Robustețe IP67 IK07	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP65 IK08	Robustețe IP68 IK09
Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare <3 h	Sursă de alimentare <2,5 h	Sursă de alimentare <3 h	Sursă de alimentare <2 h	Sursă de alimentare <3,5 h
	Opțiuni de încărcare Micro USB	Opțiuni de încărcare Stație de andocare	Opțiuni de încărcare Micro USB	Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Opțiuni de încărcare Stație de andocare
Număr de comandă LPL29B1 GOC 39360631	Număr de comandă LPL74X1 GOC 00824431	Număr de comandă LPL62X1 GOC 05163931	Număr de comandă LPL66X1 GOC 05205631	Număr de comandă LPL47X1 GOC 39841031	Număr de comandă LPL63X1 GOC 05165331

Lampă de mână

Reflector

Lampă specializată

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	Nou CBH52	MDLS CRI
Mod Amplificare 350 lm 3,5 h	Mod Amplificare 330 lm	Mod Amplificare 1000 lm <3 h	Mod Amplificare 2300 lm 2 h	Mod Amplificare 1200 lm <3 h	Mod Amplificare 1500 lm 1 h
Mod Eco 150 lm <8 h		Lumină cu intensitate redusă 100 lm <12 h	Mod Eco 1200 lm 4 h	Mod Eco 900 / 500 lm <4 / <5 h	Mod Eco 750 lm 2,5 h
Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 360°	Unghi lumină/flexibilitate 360° 120°
Caracteristici Lumină UV FindMe		Caracteristici Variator	Caracteristici CRI 92 Filtru mat	Caracteristici Modul de iluminare glisant	Caracteristici CRI 92 Filtru mat
Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360°	Fixare Magnet		Fixare Suport 1,1 – 2,08 m	Fixare Clemă Magnet
Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP67 IK09	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07
Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaserină Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 2,5 h	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare <4,5 h	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare 1-1 h 3-2 h
Opțiuni de încărcare Stație de andocare		Opțiuni de încărcare Micro USB	Opțiuni de încărcare 3,5 h Acum. ext.	Opțiuni de încărcare 3,2 h	Opțiuni de încărcare 1500x
Număr de comandă LPL34UVX1 GOC 39419131	Număr de comandă LPL35X1 GOC 39421431	Număr de comandă LPL64X1 GOC 05167731	Număr de comandă LPL39X1 GOC 39609631	Număr de comandă LPL73X1 GOC 00521231	Număr de comandă LPL403MODX1 GOC 39627066





Lampă stilou



Lămpile stilou sunt ideale pentru lucrările de inspecție rapidă. Mici și reîncărcabile, poți lucra **o zi întreagă fără întrerupere**. Lămpile noastre stilou sunt robuste până la IK07 și oferă diverse **caracteristici care îți lasă mâinile libere** pentru a-ți ușura activitatea zilnică.

Penlight Professional

LPL19B1

Instrument de inspecție portabil

Caracteristici principale

Lumină albă intensă pentru vizibilitate optimă




Acces ușor la spații înguste



Gata de utilizare pentru fiecare lucrare de inspecție



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

PEN20S

LPL67X1

Lampă compactă reîncărcabilă cu LED LUXEON de înaltă calitate

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate




Extrem de durabilă și robustă



Lampă ușor de utilizat



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Lampă compactă reîncărcabilă cu LED LUXEON Rebel de mare putere

Caracteristici principale

Lumină confortabilă pentru lucru fără oboseală



Ușor de utilizat și robustă pentru activitățile zilnice



Încărcare rapidă și putere luminoasă constantă



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Lampă frontală

Lampă frontală

HDL10 LPL29B1

Lampă frontală confortabilă

Caracteristici principale

Două moduri de lumină

- 
6000 K
Temperatură de culoare
- 
100 lm
Mod Amplificare
- 
50 lm
Mod Eco

Unghi larg al fasciculului



- 
50°
Unghi fascicul
- 
90°
Modul de iluminare rotativ

Finisaj calitativ

- 
Bandă pentru cap
- 
< 10h
Timp de funcționare
- 
3x AAA
Durată de încărcare
- 
IPX4
Robustețe
- 
Potrivită pentru garaj
Rezistență la vasilină



Acel ceva în plus

- 
< 10h
Timp de funcționare îmbunătățit pentru a lucra toată ziua
- 
Modul de iluminare rotativ la 90° pentru a direcționa fluxul luminos

Lampă frontală



Iluminarea cu mâinile libere îți permite să lucrezi mai bine și mai ușor. Când trebuie să-ți folosești mâinile pentru a te concentra asupra unei lucrări de inspecție sau când lucrezi în condiții dificile, **lămpile noastre frontale** sunt instrumentele ideale. **Unghiul reglabil al fasciculului** și banda de cap, precum și caracteristicile unice precum **LED-ul FindMe**, contribuie la o iluminare optimă a spațiului de lucru.

Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

HL22M

LPL74X1

Lampă de cap cu LED reîncărcabilă, cu senzor de mișcare

Caracteristici principale

Flux luminos variabil

- până la **6500 K**
Temperatură de culoare
- 300 lm**
Mod Amplificare
- 150 lm**
Mod Eco
- Senzor de mișcare
- Iluminare intermitentă
- 50-300 lm**
Lumină cu intensitate redusă



Versatilitate îmbunătățită

- Bandă pentru cap
- Modul de iluminare rotativ
- Comutator Pornit/Oprit
- Reîncărcabilă
- Micro USB
- 2.8 h**
Durată de încărcare
- 3/6/12 h**
Timp de funcționare



Finisaj calitativ

- Mâner de cauciuc
- IK07**
Rezistență ridicată la impact
- IP67**
Robustețe
- Potrivită pentru garaj
Rezistență la vaselină


Acel ceva în plus

- Lumina poate crește treptat în intensitate de la 50 la 300 de lumini
- Funcție integrată de iluminare intermitentă
- Bandă de cap elastică anti-alunecare, ușor de reglat și confortabilă



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6



Lampă frontală

Lampă frontală



Lampă de mână



Lămpile de mână sunt versatile și satisfac orice nevoie în cele mai dificile medii. De la lămpi compacte la lămpi mai mari, cu sau fără fir, reîncărcabile printr-o stație de andocare sau prin micro USB, oferind două moduri de lumină, profesioniștii găsesc întotdeauna cel mai bun instrument cu care să lucreze. Lămpile sunt totodată remarcabil de durabile și robuste și dispun de un modul de iluminare multidirecțional, făcându-le partenerii ideali în orice situație.

RCH5S

LPL62X1

Lampă de inspecție de buzunar

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

6000 K Temperatură de culoare	300 lm Mod Amplificare	30 lm Lumină cu intensitate redusă	120 lm Spot luminos
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------

Multifuncțională

120° Unghi fascicul	180° Modul de iluminare rotativ	 Magnet puternic	 Cârlig
------------------------	------------------------------------	---------------------	------------

Baterie și design durabile

Reîncărcabilă	Durată de încărcare < 2.5 h	Timp de funcționare < 12/1.5 h	Stație de andocare
Rezistență ridicată la impact	Robustețe	Potrivită pentru garaj Rezistență la vasilină	



Acel ceva în plus

	Funcție unică de reducere a intensității luminoase: 30 – 300 de lumeni
	Rezistență ridicată la impact, praf și apă
	Aceeași stație de andocare ca pentru RCH25



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6


RCH10S

LPL66X1

Lampă robustă, fără fir

Caracteristici principale


Lumină puternică



Robustă și rezistentă



Iluminare care îți lasă mâinile libere



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6


RCH21S

LPL47X1

Lampă reîncărcabilă robustă cu stație de andocare

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate



Robustețe îmbunătățită și versatilitate superioară



Baterie cu litium extrem de durabilă



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

RCH25

LPL63X1

Lampă de inspecție robustă și puternică

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate



Robustețe și versatilitate îmbunătățite



Baterie durabilă



Acel ceva în plus

Funcție unică de reducere a intensității luminoase: 50 – 500 de lumeni

Rezistență ridicată la impact, praf și apă
IK09 IP68

Aceeași stație de andocare ca pentru RCH55




Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

Lampă de mână

Lampă de mână



RCH31UV

LPL34UVX1

Detector de scurgeri cu lumină UV

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- 6000 K**
Temperatură de culoare
- 350 lm**
Mod Amplificare
- 150 lm**
Mod Eco
- Lumină UV**
- FindMe Led**

Lampă utilă și versatilă

- 90°**
Unghi fascicul
- 90°**
Modul de iluminare rotativ
- Magnet puternic**
- Cârlig**
- IP54**
Robustețe
- IK07**
Rezistență ridicată la impact
- Potrivită pentru garaj**
Rezistență la vaselină

Baterie extrem de durabilă

- Reîncărcabilă**
- 2.5 h**
Durată de încărcare
- 8/3.5 h**
Timp de funcționare
- Stație de andocare**

Acel ceva în plus

- Lumină UV suplimentară pentru a detecta scurgerile din sistemele de răcire**
- Rezistență ridicată la impact**
- Reîncărcabilă prin stația de andocare**



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

CBL10

LPL35X1

Lampă puternică și robustă cu cablu

Caracteristici principale

Iluminare LED albă, foarte puternică

- 6000 K**
Temperatură de culoare
- 330 lm**
Mod Amplificare
- 120°**
Unghi fascicul

Rezistență îmbunătățită

- IP54**
Robustețe
- IK07**
Rezistență ridicată la impact
- Potrivită pentru garaj**
Rezistență la vaselină
- 360°**
Cârlig

Ușor de utilizat pentru activități zilnice

- 5 m**
Cablu
- 100-240 V**
Sursă de alimentare

Acel ceva în plus

- Rezistență ridicată la impact**
- 5 m**
Cablu de 5 m lungime
- 120°**
Unghi foarte larg al fasciculului



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



Reflector



Refletoarele noastre cu fascicul larg oferă lumină albă puternică exact acolo unde ai nevoie. Funcția lor unică de reducere a intensității luminoase și indicele ridicat de redare a culorii, asigură o vizibilitate bună asupra oricărei activități. Având o rezistență excepțională, de până la IK09 și IP68, și un design robust, le poți folosi în cele mai dificile medii.

PJH10

LPL64X1

Proiector portabil mic

Caracteristici principale

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate



Robustețe și durabilitate îmbunătățite



Versatilitate extraordinară



Acel ceva în plus



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

PJH20 CRI

LPL39X1

Proiector cu LED pentru verificarea culorilor

Caracteristici principale

Lumină foarte puternică, similară luminii naturale

- 6000 K
Temperatură de culoare
- 2300 lm
Mod Amplificare
- 1200 lm
Mod Eco
- 90°
Unghi fascicul
- 180°
Modul de iluminare rotativ
- CRI 92
Indice de redare a culorilor
- Filtru mat



Rezistență unică superioară și versatilitate

- IP67
Robuste
- IK09
Rezistență ridicată la impact
- Potrivită pentru garaj
Rezistență la vaserină
- Mâner



Baterie durabilă

- 3.5 h
Durată de încărcare
- 4/2 h
Timp de funcționare
- 5 m
Cablu
- 100-240 V
Sursă de alimentare
- Acumulator extern



Acel ceva în plus

- CRI 92
Indice crescut de redare a culorilor, apropiat luminii soarelui
- 2300 lm
Lampă de zi puternică
- IP68 IK09
Rezistență ridicată la impact, apă și praf



Compatibil cu trepiede cu MDLS CRI și PJH20.



Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2



CBH52

LPL73X1

Lampă hibridă cu LED pentru capotă, cu și fără fir

Caracteristici principale

Lumină albă puternică

- până la **5800 K**
Temperatură de culoare
- 1200 lm**
Mod Amplificare
- 900 lm**
Lumină echilibrată
- 500 lm**
Mod Eco
- 120°**
Unghi fascicul

Versatilitate îmbunătățită

- 1.1-2.08 m**
Suport telescopic
- Modul de iluminare glisant**
- 5 m**
Cablu
- Fără fir**
- 3/4/5 h**
Timp de funcționare

Timp de funcționare îmbunătățit și durabilă

- Reîncărcabilă**
- Micro USB**
- 3.2 h**
Durată de încărcare
- 13 Al**
Carcasă din aluminiu
- IK07**
Rezistență ridicată la impact
- IP54**
Robustețe
- Potrivită pentru garaj**
Rezistență la vaselină

Acel ceva în plus

- Echipată cu 32 de LED-uri LUXEON de înaltă calitate, de până la 1.200 lm**
- Cârlige telescopice integrate care pot fi extinse pe ambele părți**
- Utilizare cu sau fără fir**



Lampă de lucru specializată



Am conceput **lămpile de lucru specializate** pentru a-ți ușura munca de zi cu zi, fără compromisuri în ceea ce privește luminozitatea și robustețea. **Lampa noastră hibridă pentru capotă** este concepută special pentru lucrările la compartimentul motorului și oferă un modul de iluminare rotativ la 360°, precum și un suport telescopic. Am dezvoltat, de asemenea, un **modul unic 3-1**, care include lămpi de lucru puternice, dar de mici dimensiuni, cu o rezistență ridicată la impact, și un set complet de accesorii pentru utilizare cu mâinile libere.

Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

MDLS CRI 3-module

LPL403MODX1

Lămpi multidirecționale pentru verificarea culorilor

Caracteristici principale

Lumină foarte puternică, similară luminii naturale

- 6000 K**
Temperatură de culoare
- 1500 lm**
Mod Amplificare
- 750 lm**
Mod Eco
- CRI 92**
Indice de redare a culorilor
- Filtu mat**



Versatilitate și rezistență ridicată

- 360°**
Unghi fascicul
- 120°**
Modul de iluminare rotativ
- Magnet puternic**
- Clemă**
- IP54**
Robustețe
- IK07**
Rezistență ridicată la impact
- Potrivită pentru garaj**
Rezistență la vaselină



Modul de rezervă disponibil și separat.

Baterie avansată

- 1500 x**
Reîncărcabilă
- 1:1h/3:2h**
Durată de încărcare
- 2.5/1h**
Timp de funcționare
- Stație de andocare**



Acel ceva în plus

- Indice crescut de redare a culorilor, apropiat luminii soarelui**
- Rezistență ridicată la impact**
- Reîncărcabilă prin stația de andocare**

Informații privind comanda

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
MDLS CRI 3-module	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Unitate de rezervă	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2



Caracteristicile lămpilor de lucru profesionale

Modul de iluminare

<p>Mod Amplificare</p> <p>Flux luminos maxim (în lumeni)</p>	<p>Timp de funcționare</p> <p>Timp de funcționare pentru un ciclu de încărcare</p>	<p>LED FindMe</p> <p>LED roșu intermitent pentru a găsi cu ușurință lampa în spațiile întunecate</p>
<p>Mod Eco</p> <p>Flux luminos în modul de economisire a energiei (în lumeni)</p>	<p>Unghi fascicul</p> <p>Unghiul fasciculului luminos</p>	<p>Iluminare intermitentă</p> <p>Funcția integrată de iluminare intermitentă oferă siguranță sporită în transmiterea unui semnal SOS</p>
<p>Spot luminos</p> <p>Lumină mică suplimentară pentru a lumina spațiile închise sau pentru a reduce consumul de energie</p>	<p>Modul de iluminare pivotant</p> <p>Flexibilitate a lămpii multumită modulului de iluminare pivotant</p>	<p>Filtru mat</p> <p>Filtru pentru a reduce reflexiile de pe suprafețele lăcuite, pentru a diminua oboseala ochilor și a facilita identificarea culorilor</p>
<p>Variator</p> <p>Luminozitate reglabilă pentru a satisface diverse nevoi de iluminare, inclusiv o funcție de memorare</p>	<p>Lumină UV</p> <p>Lumină UV suplimentară, spre exemplu pentru a detecta scurgerile din sistemele de răcire</p>	<p>Potrivire perfectă cu lumina naturală</p> <p>Indice ridicat de redare a culorilor, de > 90, pentru condiții de lucru asemănătoare luminii naturale</p>

Lampa este echipată cu cipuri LED Lumileds LUXEON Rebel de înaltă calitate

Caracteristici pentru utilizare cu mâinile libere

<p>Magnet puternic</p> <p>Magnet încorporat în lampă</p>	<p>Fără fir</p> <p>Lampa poate fi hibridă (poate fi utilizată cu sau fără fir) sau reîncărcabilă, fără a avea nevoie de fir</p>
<p>Fixare</p> <p>Elemente de fixare precum coliere, cleme, cârlige etc. pentru a permite lucrul cu mâinile libere</p>	<p>Mâner</p> <p>Lampa este echipată cu un al treilea picior pentru a o avea la îndemână și a permite modul reflector</p>
<p>Bandă pentru cap</p> <p>Lampa poate fi purtată pe frunte, utilizând banda pentru cap inclusă</p>	<p>Port USB</p> <p>Lampa poate fi utilizată ca sursă de alimentare pentru a încărca dispozitive USB</p>
<p>Senzor de mișcare</p> <p>Funcția senzor de mișcare permite aprinderea și stingerea luminii</p>	

Robustețe și durabilitate

<p>Protecție împotriva corpurilor străine</p> <p>Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului, contactului accidental și apei</p>	<p>Mâner din cauciuc</p> <p>Material din cauciuc care acoperă lampa pentru a îmbunătăți prinderea și a-i crește robustețea.</p>
<p>Protecție la șocuri</p> <p>Grad de protecție al carcasei împotriva impacturilor mecanice externe</p>	<p>Carcasă din aluminiu</p> <p>Lampa este acoperită cu o carcasă din aluminiu pentru un design elegant și plăcut, prindere mai bună și durabilitate îmbunătățită</p>
<p>Rezistență la grăsime</p> <p>Rezistență ridicată la grăsimi și la solvenții de atelier</p>	

Design

<p>Dimensiuni compacte</p> <p>Dimensiuni compacte, perfecte pentru a o avea la îndemână și pentru accesarea cu ușurință a spațiilor înguste</p>
<p>Modul de iluminare glisant</p> <p>Modulul de iluminare poate fi glisat pe lungimea suportului până în zona care necesită iluminare</p>
<p>Suport telescopic</p> <p>Lampa este echipată cu un suport telescopic care poate fi extins pe ambele părți</p>





Alimentare cu energie și reîncărcare

<p>Cablu de alimentare</p> <p>Alimentare prin cablu de alimentare</p>	<p>Cablu lung</p> <p>Lungimea cablului de alimentare 5 m</p>	<p>Cicluri de încărcare</p> <p>Baterie cu litiu ultradurabilă, cu până la 1.500 de cicluri de reîncărcare (de 5 ori mai mult decât bateriile cu litiu standard)</p>
<p>Reîncărcabilă</p> <p>Alimentare cu baterie reîncărcabilă</p>	<p>Micro USB</p> <p>Reîncărcare prin cablu micro USB (inclus în pachet)</p>	<p>Stație de andocare</p> <p>Reîncărcare prin stația de andocare (inclusă în pachet) care poate fi montată pe perete</p>
<p>Alimentare hibridă</p> <p>Alimentare cu cablu de alimentare sau cu o baterie de rezervă reîncărcabilă, încorporată</p>	<p>Durată de încărcare</p> <p>Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriei reîncărcabile încorporate 1 h</p>	<p>3 baterii AAA incluse</p> <p>Alimentare cu 3 baterii AAA (incluse în pachet)</p>


Protecție IP împotriva corpurilor străine

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului, a contactului accidental și a apei în echipamentele electrice.

Prima cifră: protecție împotriva particulelor solide













A doua cifră: protecție împotriva pătrunderii lichidului



Rezistență la impact **IK**

Gradul de protecție al carcaselor echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice externe.



Compară gama noastră completă



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Flux luminos (lumini)	50/100 lm	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/300 lm
Unghi fascicul	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Mod de amplificare (lumini)	100 lm	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	300 lm
Indicator (lumini)	-	-	20	100	120	120	-	-
Temperatură de culoare (kelvini)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Număr de LED-uri	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
Lumină UV	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluarea protecției la impact (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Reîncărcabilă	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Durată de încărcare (ore)	-	2.8 ore	-	<2 ore	2 ore	<2.5 ore	3 ore	<2 ore
Timp de funcționare (ore)	până la 10 ore	3 ore/6 ore /12 ore în modul de amplificare/ Eco/intensitate redusă	până la 11 ore	2 ore / 4 ore	2.5 ore / 6 ore	1.5 ore / 12 ore	3 ore / 6 ore	3.5 ore / 6 ore în modul de amplificare/ eco
Mufă USB	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cablu (metri)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Suport	suport cu clemă și bandă pentru cap	bandă pentru cap	suport cu clemă	suport cu clemă	suport cu clemă, rotativ la 80°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°
Magnet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Consum de energie (wati)	1.6 W	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W
Tensiune linie de funcționare	4.5 V	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.2 V
Temperatură de funcționare	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Greutate produs	115 g	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	210.5 g




	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Flux luminos (lumini)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/900/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Unghi fascicul	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Mod de amplificare (lumini)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Indicator (lumini)	300	-	-	-	-	-	-
Temperatură de culoare (kelvini)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Număr de LED-uri	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
Lumină UV	-	✓	-	-	-	-	-
Evaluarea protecției la impact (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Reîncărcabilă	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Durată de încărcare (ore)	<3.5 ore	2.5 ore	-	3.2 ore	<4.5 ore	3.5 ore	1 lampă 1 ore / 3 lămpi 2 ore
Timp de funcționare (ore)	3.5 ore / 10 ore	2 ore / 8 ore	-	3 ore / 4 ore / 5 ore în modul de amplificare/eco	3 ore / 12 ore	2 ore / 4 ore	1 ore / 2.5 ore
Mufă USB	✓	✓	-	-	✓	-	-
Cablu (metri)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Suport	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	cârlig rotativ la 360°	-	-	cârlig
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Consum de energie (wati)	5 W	3 W	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Tensiune linie de funcționare	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Temperatură de funcționare	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Greutate produs	375 g	270 g	545 g	940 g fără cablu/1355 g cu cablu	399 g	1.3 5 kg	1797 g fără adaptor (1 lampă 223 g)

Informații privind comandarea

Numele produsului	Număr comandă	Mufă	GOC	EAN1	EAN3	Cantitate ambalaj
Lampă stilou						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Lampă frontală						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Lampă de mână						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Reflector						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Lampă specializată						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Accesează site-ul nostru web philips.com/worklight





2020 © Lumileds Holding B.V. Toate drepturile rezervate.

Marca comercială Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

philips.com/worklight