

PHILIPS

Профессиональные
инспекционные LED фонари



2020

Качественный свет для
**качественной
работы**



Содержание

Побеждайте **темноту**
каждый день

Если вы ремонтируете или обслуживаете автомобили, вы знаете, что у вас нет шанса на ошибку. Наши профессиональные инспекционные фонари оснащены мощными светодиодами белого света и обеспечивают широкий угол луча для точного освещения нужных деталей. Естественный белый свет улучшает видимость и повышает комфорт при работе. Теперь даже при диагностике серьезных проблем в ограниченном пространстве вы можете быть уверены, что ваши инструменты никогда не подведут.

8

Фонарь Penlight

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

Ручной фонарь

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Специализированный фонарь

CBH52	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Налобный фонарь

HDL10	13
HL22M	14

24

Пржектор

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Пржектор

Характеристики продукта	32
Сравнение моделей	36
Информация для заказа	38



Профессиональный инструмент для профессиональной работы

Фонарь Penlight


Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Режим Boost 130 лм < 11 ч	Режим Boost 200 лм < 2 ч	Режим Boost 145 лм < 2,5 ч
Режим Eco 100 лм < 4 ч	Режим Eco 60 лм < 6 ч	Режим Eco 60 лм < 6 ч
Угол освещения/гибкость 40°	Угол освещения/гибкость 80°	Угол освещения/гибкость 80°
Функции Точный свет: 20 лм	Функции Точный свет: 100 лм	Функции Точный свет: 120 лм
Крепление Зажим	Крепление Зажим Магнит	Крепление Зажим 80° Магнит
Надежность IP54	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 3x AAA	Источник питания < 2 ч	Источник питания 2 ч
	Зарядка Micro USB 1500x	Зарядка Micro USB
№ заказа LPL19B1 GOC 38819031	№ заказа LPL67X1 GOC 05261231	№ заказа LPL28RECHX1 GOC 39220394

Налобный фонарь

Ручной фонарь

HDL10	Новинка HL22M	RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Режим Boost 100 лм < 10 ч	Режим Boost 300 лм < 3 ч	Режим Boost 300 лм < 1,5 ч	Режим Boost 200 лм < 3 ч	Режим Boost 300 лм 3,5 ч	Режим Boost 500 лм < 3,5 ч
Режим Eco 50 лм < 10 ч	Режим Eco 150/50 лм < 6/ < 12 ч	Диммер 30 лм < 12 ч	Режим Eco 100 лм < 6 ч	Режим Eco 120 лм 6 ч	Диммер 50 лм < 10 ч
Угол освещения/гибкость 50° 90°	Угол освещения/гибкость 110° 45°	Угол освещения/гибкость 120° 180°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120° 180°
Функции Диммер датчик движения	Функции Диммер датчик движения	Функции Диммер 120 лм		Функции FindMe	Функции Диммер 300 лм
Крепление Надевается на голову	Крепление Надевается на голову	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит
Надежность IPX4	Надежность IP67 IK07	Надежность IP68 IK09	Надежность IP54 IK07	Надежность IP65 IK08	Надежность IP68 IK09
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 3x AAA	Источник питания < 3 ч	Источник питания < 2,5 ч	Источник питания < 3 ч	Источник питания < 2 ч	Источник питания < 3,5 ч
	Зарядка Micro USB	Зарядка Зарядная станция	Зарядка Micro USB	Зарядка 1500x	Зарядка Зарядная станция
№ заказа LPL29B1 GOC 39360631	№ заказа LPL74X1 GOC 00824431	№ заказа LPL62X1 GOC 05163931	№ заказа LPL66X1 GOC 05205631	№ заказа LPL47X1 GOC 39841031	№ заказа LPL63X1 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	RJH10	RJH20	Новинка CBH52	HDL10
Режим Boost 350 лм 3,5 ч	Режим Boost 330 лм	Режим Boost 1000 лм <3 ч	Режим Boost 2300 лм 2 ч	Режим Boost 1200 лм <3 ч	Режим Boost 100 лм <10 ч
Режим Eco 150 лм <8 ч		Диммер 100 лм <12 ч	Режим Eco 1200 лм 4 ч	Режим Eco 900/500 лм <4/<5 ч	Режим Eco 50 лм <10 ч
Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 120° 360°	Угол освещения/гибкость 50° 90°
Функции УФ-свет FindMe		Функции Диммер	Функции CRI 92 Мат. фильтр	Функции Скользящий световой модуль	
Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360°	Крепление Магнит		Крепление Зажим 1,1–2,08 м	Крепление Надевается на голову
Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP68 IK09	Надежность IP67 IK09	Надежность IP54 IK07	Надежность IPX4
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 2,5 ч	Источник питания 100-240 В 5 м	Источник питания <4,5 ч	Источник питания 100-240 В 5 м	Источник питания 100-240 В 5 м	Источник питания 3x AAA
Зарядка Зарядная станция		Зарядка Micro USB	Зарядка 3,5 ч Внешн. акк.	Зарядка 3,2 ч	
№ заказа LPL34UVX1 GOC 39419131	№ заказа LPL35X1 GOC 39421431	№ заказа LPL64X1 GOC 05167731	№ заказа LPL39X1 GOC 39609631	№ заказа LPL73X1 GOC 00521231	№ заказа LPL29B1 GOC 39360631





Фонарь Penlight



Фонари-ручки идеально подходят для **быстрой диагностики**. Их малый размер и наличие аккумулятора позволят вам работать **весь день без перерыва**. Наши фонари-ручки **соответствуют** стандарту IK07 и предусматривают различные варианты крепления, освобождая руки для работы.


Penlight Professional

LPL19B1


Переносной фонарь

Основные характеристики

Яркий белый свет для оптимального обзора



Удобство работы даже в узких пространствах



Удобное устройство для любой диагностики



Дополнительно



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ


PEN20S

LPL67X1

Компактный и качественный фонарь LUXEON LED с аккумулятором

Основные характеристики


Качественный белый светодиодный свет




Сверхнадежный и прочный



Простой в использовании фонарь



Дополнительно



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Компактный и мощный фонарь LUXEON Rebel LED с аккумулятором

Основные характеристики

Комфортный свет для работы



Простой в использовании и надежный инструмент для ежедневной работы



Быстрая зарядка и стабильная мощность луча



Дополнительно



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



HDL10

LPL29B1

Удобный налобный фонарь

Основные характеристики

Два режима освещения

- 6000 K
Цветовая температура
- 100 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 50 лм
Режим Eco

Широкий угол светового луча

- 50°
Угол освещения
- 90°
Поворотный модуль освещения

Качественный внешний вид

- Оголовье
- < 10ч
Время работы
- 3x AAA
Время зарядки
- IPX4
Степень защиты
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Дополнительно

- < 10ч
Увеличенное время работы для продолжительных смен
- 90°
Поворотный модуль (90°) для направления луча света

Налобный фонарь



Различные крепления упрощают использование источника света. Когда для выполнения диагностики или при работе в сложных условиях нужно освободить обе руки, нет ничего лучше наших налобных фонарей. Благодаря регулируемому углу луча и оголовью, а также таким уникальным функциям, как индикация FindMe, вы сможете работать с оптимальным уровнем освещения.

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

HL22M

LPL74X1

Перезаряжаемый светодиодный фонарь с датчиком движения

Основные характеристики

Различная интенсивность свечения

- До 6500 К
Цветовая температура
- 300 lm
Форсированный режим освещения Boost
- 150 lm
Режим Eco
- Датчик движения
- Мигающий свет
- 50-300 lm
Диммер



Универсальность

- Оголовье
- Поворотный модуль освещения 45°
- Включение/выключение
- Перезаряжаемый
- Micro USB
- 2.8 h
Время зарядки
- 3/6/12 h
Время работы



Высококачественное покрытие

- Резиновое покрытие
- IK07
Отменная ударопрочность
- IP67
Степень защиты
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки

Дополнительно


- Интенсивность светового потока плавно увеличивается с 50 до 300 люменов
- Функция мигающего света
- Противоскользящее эластичное оголовье, легко и удобно регулируется



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Налобный фонарь

Налобный фонарь



Ручной фонарь

Ручной фонарь

Ручной фонарь



Ручные фонари универсальны и незаменимы в самых разнообразных условиях. Компактные и большие, с проводным и беспроводным подключением, с зарядкой через док-станцию или кабель micro-USB, с двумя режимами освещения или без — профессионалы **всегда найдут у нас лучшие инструменты для работы.** Эти фонари также отличаются **долговечностью** и **высокой прочностью** и оснащены поворотным модулем освещения, что делает их идеальными спутниками в любой ситуации.

RCH5S

LPL62X1

Карманный инспекционный фонарь

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

- 6000 К
Цветовая температура
- 300 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 30 лм
Диммер
- 120 лм
Светильник акцентного освещения

Универсальность

- 120°
Угол освещения
- 180°
Поворотный модуль освещения
- Почное магнитное крепление
- Крючок

Долговечные аккумулятор и корпус

- Перезаряжаемый
- < 2.5 ч
Время зарядки
- < 12/1.5 ч
Время работы
- Зарядная станция
- IK09
Отменная ударопрочность
- IP68
Степень защиты
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Дополнительно

- Уникальная функция регулировки яркости: 30–300 люмен
- Ударопрочность и защита от пыли и влаги (IK09 IP68)
- Общая док-станция с моделью RCH25



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

RCH10S

LPL66X1

Стабильный свет без проводов

Основные характеристики

Яркий луч света

- 6000 К
Цветовая температура
- 200 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 100 лм
Режим Eco
- 120°
Угол освещения

Прочный корпус

- IP54
Степень защиты
- IK07
Отменная ударопрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки

Удобное световое решение: освобождает руки для работы

- Беспроводные
- Прочное магнитное крепление
- Крючок
- Перезаряжаемый
- Время работы 6/3 ч
- Micro USB
- Время зарядки 3 ч

Дополнительно

- Без проводов: можно не держать в руках
- Очень широкий угол светового луча 120°
- Отменная ударопрочность IK07



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

RCH21S

LPL47X1

Надежный фонарь с аккумулятором и док-станцией

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

- 6000 К
Цветовая температура
- 300 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 120 лм
Режим Eco
- 90°
Угол освещения

Более универсальный и прочный

- Резиновое покрытие
- Степень защиты IP65
- Отменная ударопрочность IK08
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
- Поворотный модуль освещения 90°
- Светодиод FindMe
- Прочное магнитное крепление
- Крючок

Сверхнадежный литиевый аккумулятор

- 1500 x
Перезаряжаемый
- < 2 ч
Время зарядки
- 6/3.5 ч
Время работы
- Зарядная станция

Дополнительно

- Высокая ударопрочность IK08
- Сверхнадежный литиевый аккумулятор ресурсом до 1500 циклов зарядки
- Легко удерживать в руках благодаря резиновому покрытию



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

RCH25

LPL63X1

Надежный и мощный инспекционный фонарь

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

- 6000 К
Цветовая температура
- 500 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 50 лм
Диммер
- 300 лм
Светильник акцентного освещения
- 120°
Угол освещения



Более универсальный и прочный

- IP68
Степень защиты
- IK09
Отменная ударопрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
- 180°
Поворотный модуль освещения
- Прочное магнитное крепление
- Крючок

Надежный аккумулятор

- Перезаряжаемый
- < 3.5 ч
Время зарядки
- < 10/3.5 ч
Время работы
- Зарядная станция

Дополнительно


- Уникальная функция регулировки яркости: 50–500 люмен
- Ударопрочность и защита от пыли и влаги
IK09 IP68
- Общая док-станция с моделью RCH55



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Ручной фонарь

Ручной фонарь

RCH31UV

LPL34UVX1

УФ-детектор утечки

Основные характеристики


Качественный белый светодиодный свет



Удобный и универсальный источник света



Надежный аккумулятор



Дополнительно



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ


CBL10

LPL35X1

Мощный и надежный проводной фонарь

Основные характеристики

Мощный светодиодный белый свет



Повышенный уровень защиты



Простой в использовании фонарь для ежедневной работы



Дополнительно



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Пржектор



Наши прожекторы с широким углом луча излучают **мощный белый** свет для специализированного использования. Благодаря уникальной **функции регулировки яркости** и **высокому индексу цветопередачи** они обеспечивают безупречное освещение для работы. **Исключительная надежность** (соответствуют стандартам IK09 и IP68) и прочный корпус позволяют использовать их даже в самых экстремальных условиях.

RJH10

LPL64X1

Малый прожектор

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

- 6000 K
Цветовая температура
- 1000 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 100 лм
Диммер
- 90°
Угол освещения



Более надежный и прочный

- IP68
Степень защиты
- IK09
Отменная ударопрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
- Перезаряжаемый
- < 4.5 ч
Время зарядки
- Micro USB

Более универсальный

- 180°
Поворотный модуль освещения
- Прочное магнитное крепление
- 12/3 ч
Время работы
- Рукоятка



Дополнительно

- Уникальная функция регулировки яркости: 100–1000 люмен
- Ударопрочность и защита от пыли и влаги
IP68 IK09
- Увеличенное время работы для продолжительных смен
12/3 ч

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

PJH20 CRI

LPL39X1

LED-фонарь для проверки цветовой гаммы

Основные характеристики

Мощный луч и эффект естественного дневного света

- 6000 К
Цветовая температура
- 2300 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 1200 лм
Режим Eco
- 90°
Угол освещения
- 180°
Поворотный модуль освещения
- CRI 92
Индекс цветопередачи
- Матовый фильтр




Максимальная прочность

- IP67
Степень защиты
- IK09
Отменная ударопрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
- Рукоятка



Надежный аккумулятор

- 3.5 ч
Время зарядки
- 4/2 ч
Время работы
- 5 м
Кабель
- 100-240 В
Источник питания
- Внешн. акк.



Дополнительно

- Высокий индекс цветопередачи, близкий к естественному свету
CRI 92
- Мощный фонарь дневного света
2300 лм
- Ударостойкость и защита от пыли и влаги
IP68 IK09



Штатив, совместимый с MDLS CRI и PJH20.



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ




СВН52

LPL73X1

Гибридный проводной и беспроводной светодиодный фонарь для капота

Основные характеристики

Яркий белый свет



Повышенная универсальность



Долгий срок работы



Дополнительно



Специализированный инспекционный фонарь



Мы создали **специализированные инспекционные фонари**, чтобы облегчить выполнение вами ежедневных задач без потери мощности света или надежности. Наш **универсальный фонарь для работы под капотом автомобиля** создан специально для работы над двигателем и оснащен поворотным модулем освещения 360°, а также телескопическим держателем. Мы также разработали **уникальный модуль 3-1** с небольшими, но мощными инспекционными фонарями, которые надежно защищены от влаги и позволяют освободить руки для работы.

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
СВН52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Фонари для проверки цветовой гаммы с поворотным модулем

Основные характеристики

Мощный луч и эффект естественного дневного света

- 6000 K
Цветовая температура
- 1500 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 750 лм
Режим Eco
- CRI 92
Индекс цветопередачи
- Матовый фильтр



Универсальность и прочность

- 360°
Угол освещения
- 120°
Поворотный модуль освещения
- Прочное магнитное крепление
- Зажим
- IP54
Степень защиты
- IK07
Отменная ударопрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Сменные модули приобретаются отдельно.

Ресурсоемкий аккумулятор

- 1500 х
Перезаряжаемый
- 1: 1 ч/3: 2 ч
Время зарядки
- 2.5/1 ч
Время работы
- Зарядная станция



Дополнительно

- Высокий индекс цветопередачи, близкий к естественному свету
- Отменная ударопрочность
- Зарядка через док-станцию

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Характеристики профессионального инспекционного освещения

Модуль освещения

- Максимальная световая отдача (в люменах)**
1200 lm
Форсированный режим освещения Boost
- Световая отдача в режиме энергосбережения (в люменах)**
500 lm
Режим Eco
- Дополнительный небольшой фонарь для работы в ограниченном пространстве или снижения энергопотребления**
Светильник акцентного освещения
- Яркость регулируется в зависимости от потребностей, также имеется функция сохранения заданных настроек**
Диммер
- Время работы от одной зарядки**
<12 h
- Угол светового луча**
120°
Угол освещения
- Универсальность фонаря благодаря поворотному модулю освещения**
180°
Поворотный модуль освещения
- Дополнительное УФ-излучение, например для обнаружения утечек в системах охлаждения**
УФ-свет
- Мигающий красный светодиод облегчает поиск фонаря в темных помещениях.**
Светодиод FindMe
- Функция мигающего света обеспечивает большую безопасность, отправка сигнала SOS**
Мигающий свет
- Фильтр, устраняющий блики от лакированных поверхностей, для снижения нагрузки на глаза и точного определения цветов**
Матовый фильтр
- Высокий индекс цветопередачи (>90) для работы в условиях дневного освещения**
CRI 92
Имитация естественного дневного света

 Фонари оснащены светодиодными чипами Lumileds LUXEON Rebel

Функции использования без помощи рук

- Магнитное крепление идет в комплекте с фонарем**
Прочное магнитное крепление
- Беспроводные**
Беспроводные
- Специальные крепления, такие как клипсы, зажимы и крючки, освобождают руки для работы**
Крепление
- Фонарь можно носить на лбу благодаря входящему в комплект оголовью**
Оголовье
- Фонарь можно использовать в качестве зарядного устройства для зарядки USB-устройств**
Порт USB
- Рукоятка**
Рукоятка
- Функция датчика движения позволяет включать и выключать свет**
Датчика движения

Надежность и долговечность

- Степень защиты от проникновения твердых частиц, пыли, воды при случайном контакте**
IP68
Герметичный корпус
- Степень защиты корпуса от внешних механических воздействий**
IK09
Ударопрочность
- Высокая устойчивость к воздействию смазки и растворителей**
Защита от попадания смазки
- Резиновый корпус фонаря отличается прочностью, и его удобно удерживать в руках**
Резиновое покрытие
- Алюминиевый корпус повышает прочность, придает стильный внешний вид и помогает удерживать фонарь в руках**
Al
Алюминиевый корпус

Дизайн

- Компактный корпус позволяет класть фонарь в карман и помогает удерживать его в руках**
Компактный размер
- Модуль освещения перемещается туда, где свет необходим**
Перемещающийся модуль освещения
- Телескопическое крепление для растяжки в обе стороны**
Телескопическое крепление

Подача питания и зарядка

- Зарядка с помощью кабеля**
Кабель питания
- Зарядка от аккумулятора**
Перезаряжаемый
- Зарядка с помощью кабеля или от встроенного аккумулятора резервного питания**
Гибридное питание
- Длина кабеля питания**
5 m
Длинный кабель
- Зарядка с помощью кабеля Micro USB (входит в комплект)**
Micro USB
- Время полной зарядки встроенного аккумулятора**
1 h
Время зарядки
- Сверхдолговечный литиевый аккумулятор, до 1500 циклов зарядки (это в 5 раз превышает срок службы обычных литиевых аккумуляторов)**
1500x
Циклы зарядки
- Зарядка с помощью док-станции (входит в комплект), которую можно закрепить на стене**
Зарядная станция
- Питание от 3 элементов питания типа AAA (входят в комплект)**
3 элемента питания типа AAA (входят в комплект)











Класс герметичности IP

Степень защиты электрооборудования от проникновения твердых частиц, пыли и воды при случайном контакте.





Класс ударпрочности IK

Степень защиты корпуса электрооборудования от внешних механических воздействий.

1-я цифра: защита от проникновения твердых частиц



2-я цифра: защита от проникновения жидкостей



Сравнение моделей ассортимента



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Световая отдача (люмены)	50/100 лм	50/150/300 лм	130 лм	100/200 лм	60/145 лм	30/300 лм	100/200 лм	120/300 лм
Угол освещения	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Режим Boost (в люменах)	100 лм	300 лм	-	200 лм	145 лм	300 лм	200 лм	300 лм
Точечный луч (в люменах)	-	-	20	100	120	120	-	-
Цветовая температура (в кельвинах)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Количество светодиодов	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
УФ-свет	-	-	-	-	-	-	-	-
Класс ударпрочности (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Класс защиты от пыли и влаги (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Перезаряжаемый	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Время зарядки (в часах)	-	2,8 часов	-	<2 часов	2 часов	<2,5 часов	3 часов	<2 часов
Время работы (в часах)	до 10 часов	3/6/12 часов в режимах boost/эко/угасания	до 11 часов	2 часов / 4 часов	2,5 часов / 6 часов	1,5 часов / 12 часов	3 часов / 6 часов	3,5 часов / 6 часов в режиме Boost / Eco
USB-разъем	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Кабель (метров)	-	-	-	-	-	-	-	1 м
Держатель	держатель-клипса и оголовье	оголовье	держатель-клипса	держатель-клипса	поворотный держатель-клипса 80°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°
Магнит	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Энергопотребление (в ваттах)	1,6 Вт	3 Вт	1,6 Вт	1,8 Вт	5 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт
Рабочее напряжение	4,5 В	3,7 В	4,5 В	100-240 В	100-240 В	100-240 В	100-240 В	3,2 В
Рабочая температура	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Вес продукта	115 г	170 г	70 г	95 г	90 г	164 г	240 г	210,5 г




	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Световая отдача (люмены)	50/500 лм	150/350 лм	330 лм	500/900/1200 лм	100/1000 лм	1200/2300 лм	750/1500 лм
Угол освещения	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Режим Boost (в люменах)	500 лм	350 лм	-	1200 лм	1000 лм	2300 лм	1500 лм
Точечный луч (в люменах)	300	-	-	-	-	-	-
Цветовая температура (в кельвинах)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Количество светодиодов	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
УФ-свет	-	✓	-	-	-	-	-
Класс ударпрочности (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Класс защиты от пыли и влаги (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Перезаряжаемый	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Время зарядки (в часах)	<3,5 часов	2,5 часов	-	3,2 часов	<4,5 часов	3,5 часов	1 lamp 1 h / 3 lamp 2 часов
Время работы (в часах)	3,5 часов / 10 часов	2 часов / 8 часов	-	3 часов / 4 часов / 5 часов in Boost / Balanced / Eco mode	3 часов / 12 часов	2 часов / 4 часов	1 часов / 2,5 часов
USB-разъем	✓	✓	-	-	✓	-	-
Кабель (метров)	-	-	5 м	5 м	-	5 м	-
Держатель	360° rotatable hook	360° rotatable hook	360° rotatable hook	360° rotatable hook	-	-	hook
Магнит	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Энергопотребление (в ваттах)	5 Вт	3 Вт	5 Вт	10 Вт	10 Вт	20 Вт	5 Вт
Рабочее напряжение	100-240 В	100-240 В	100-240 В	3,6 В	100-240 В	8,4 В	3,2 В
Рабочая температура	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Вес продукта	375 г	270 г	545 г	940 г без кабеля / 1355 г с кабелем	399 г	1,3 5 кг	1797 г без адаптера (1 фонарь - 223 г)

Информация для заказа

Название продукта	Серийный номер	Штекер	ГОС	EAN1	EAN3	Количество в упаковке
Фонарь Penlight						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Налобный фонарь						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Ручной фонарь						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH2S	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Прожектор						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Специализированный фонарь						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Посетите наш веб-сайт philips.com/worklight





2020 © Lumileds Holding B.V. Все права защищены.

Товарный знак Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

philips.com/worklight