

PHILIPS

Automotive lighting

Κατάλογος 2020-2021



Содержание



Предисловие

2

Видимая безопасность!

Галоген

6

Автомобильные лампы 12 В

RacingVision GT200	10
X-tremeVision G-force	12
VisionPlus	13
WhiteVision ultra	14
CrystalVision	15
DiamondVision	15
LongLife EcoVision	16
Vision	17
Таблица применимости ламп	18

Галоген

38

Световые решения для мотоциклов

X-tremeVision moto	41
CityVision moto	41
CrystalVision ultra moto	42
Vision moto	42
Таблица применимости ламп	43

Галоген

46

Лампы для грузового транспорта 24 В

MasterDuty	49
MasterLife	50
MasterDuty BlueVision	50
Таблица применимости ламп	51

Галоген

58

Комплекты

Комплекты запасных ламп 12 В	60
Комплекты запасных ламп 24 В	62
Комплект для ремонта фар	63

Ксенон

64

Лампы для легковых и грузовых автомобилей

Xenon X-tremeVision gen2	67
Xenon WhiteVision gen2	68
Xenon LongerLife	69
Xenon Vision	70

Светодиоды

76

Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Ultinon Pro9000	80
Ultinon Pro5000	82
Ultinon Essential	83
Адаптер CANbus	84
Light Repair	84
Таблица применимости ламп	86

Приложения

100

Световые технологии в разрезе	100
Упаковка с образцами	102
Коды для заказа товара	103
Технические иллюстрации — Цоколи	104
Список изделий	105

Видимая безопасность!

Технологии освещения Philips лидируют в автомобильной отрасли уже более 100 лет. Как ведущий поставщик ламп и осветительной продукции для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей мы совмещаем технические новшества с искренней заботой о безопасности и удобстве вождения.

Продукцию Philips выбирают сегодня как многие конечные пользователи, так и основные автопроизводители.

Наша миссия — предлагать инновационные продукты, позволяющие постоянно повышать безопасность вождения.

Лампы Philips обладают высокой производительностью и долгим сроком службы. Вы всегда можете рассчитывать на эффективную продолжительную работу наших продуктов. Многие мастерские и автосервисы уже пользуются нашими новыми светодиодными инспекционными фонарями, выбирая их за светоотдачу и надежность.

Высококачественное освещение действительно имеет преимущество.

Это видимая безопасность!



Качество оригинального оборудования

Мы ориентированы на производство **лучших в своем классе продуктов** и услуг для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей. Продукция Philips изготавливается из высококачественных материалов и проходит самый строгий

контроль, позволяющий гарантировать нашим клиентам максимальную безопасность и удобство вождения.

- Нас **выбирают** все ведущие автопроизводители
- **Каждый второй** автомобиль в

Европе и каждый третий автомобиль в мире оборудован лампами Philips

- Характеристики наших производственных процессов **превышают характеристики** процессов, применяемых в настоящее время в отрасли.

Кварцевое стекло Philips с УФ-фильтром — оптимальные световые характеристики

- **Оптимальная защита от ультрафиолетовых лучей**

Специальное защитное покрытие ламп Philips из кварцевого стекла позволяет обезопасить современную пластиковую оптику от вредных ультрафиолетовых лучей.

- **Более яркий свет**

Высокая прочность кварцевого стекла позволяет создавать внутри ламп повышенное давление, благодаря чему они дают более яркий свет.

- **Повышенная прочность**

Лампы Philips из кварцевого стекла могут выдерживать серьезную термическую нагрузку (нити накаливания — 2650 °С, стекло — 800 °С).

Галоген



Автомобильные лампы **12В**



Какая лампа вам нужна?

Увеличенная яркость

Новинки


До **200%** больше яркости¹

RacingVision GT200

Световой луч до **+80 m²**




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:


H4, H7

До **130%** больше яркости¹

X-tremeVision G-force



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H4, H7, H11, HB3, HB4³

До **60%** больше видимости¹


VisionPlus




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H4, H7

До **30%** больше видимости¹


Vision



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

¹ По сравнению с минимальными требованиями законодательства. ² По сравнению с длиной луча согласно минимальным требованиям ECE, основанным на 1 люксе.

⁴ Срок службы и цветовая температура различаются в зависимости от типа, применимо только для H7. ⁵ Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье.




Уникальный СТИЛЬ

Новинки


**Яркий
белый**
ОТТЕНОК

**WhiteVision
ultra**

H4, H7
до
4200 K



Эффективность
светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Яркий
белый свет


DiamondVision⁵



Эффективность
светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Интенсивный
белый свет

CrystalVision⁵



Эффективность
светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴






Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Увеличенный срок службы

Срок службы до
1500 часов⁴


**LongLife
EcoVision**




Эффективность
светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2

Самое дальнее расстояние от автомобиля, применимо к H4 и H7. ³ Лампы H4 и H7 выдерживают вибрации силой до 10 G. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю.



RacingVision GT200

Невероятная эффективность освещения разрешенной для использования лампы

- До 200% больше света*
- Луч на 80 метров длиннее**
- Разрешена для использования без ограничений

Если вы любите управлять автомобилем, то с лампами Philips RacingVision GT200 вы будете наслаждаться вождением еще больше. До 200% ярче свет*, на 80 метров длиннее луч - лучше видимость и более быстрая реакция на дороге.

*По сравнению с минимальными требованиями.

**По сравнению с длиной луча согласно минимальным требованиям ECE, основанным на 1 люксе. Самое дальнее расстояние от автомобиля



Стандартная лампа



RacingVision GT200

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H4



H7



Автомобильные лампы 12 В

Галоген



X-tremeVision G-force

Свет до
130% ярче*

- Надежные лампы головного освещения, выдерживающие вибрации силой до 10 G**
- Белый свет для большей контрастности и лучшего обзора
- Лучший в своем классе срок службы

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — самые яркие из всех доступных на рынке. Вы видите дальше, реагируете быстрее и находитесь в большей безопасности за рулем.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства

**Лампы H4 и H7 выдерживают вибрации силой до 10 G



Стандартная лампа



X-tremeVision G-force

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H1



H4



H7



H11



HB3



HB4



VisionPlus

До 60% больше ВИДИМОСТИ*

- до 60% больше видимости*
- Повышенный комфорт и безопасность вождения
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа

Лампы Philips VisionPlus излучают до **60% больше света**, позволяя водителям видеть дальше, и повышают **безопасность и комфорт вождения**.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



VisionPlus



Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Максимально яркий и стильный белый свет

- Стильный белый свет с температурой 4200 К*
- До 60% больше видимости для максимального комфорта за рулем
- 100%-ное соответствие законодательным нормам**

Philips WhiteVision ultra с новейшим градиентным покрытием с ультра-белой формулой обеспечивает потрясающий белый свет до 4200 Кельвинов. Это самые белые галогенные лампы, разрешенные к использованию, и идеальный выбор для тех, кто выбирает безопасную езду и стильный внешний вид автомобиля

*Применимо к H4, H7. Температура света отличается в зависимости от типа лампы.

**По сравнению с минимальным требованиями. Применяется к лампам головного освещения.



Доступны в упаковках S2, B1 и B2



Ассортимент:



CrystalVision

Яркий белый свет

- Яркий белый свет, до 4300 К
- Голубоватый эффект
- Не одобрено ECE

Лампы Philips CrystalVision обеспечивают яркий белый свет, близкий к **дневному** (4300 К), что значительно превышает возможности стандартных ламп. CrystalVision идеально подходят для всех стилей вождения.



Стандартная лампа

CrystalVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



DiamondVision

Интенсивный белый свет

- Самый яркий белый свет, до 5000 К
- Стекло с синим покрытием
- Не одобрено ECE

Лампы Philips DiamondVision обеспечивают ослепительный **белый свет** с температурой до **5000 К** и с большей светоотдачей, чем у стандартных ламп. Эти **стильные лампы** идеально подходят для вождения в городе. **Для водителей, выбирающих стильное освещение и улучшенную видимость.**



Стандартная лампа

DiamondVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:





LongLife EcoVision

Большой срок службы, меньше замен

- Работает значительно дольше*
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа

Устали **менять** лампы? Поскольку **срок службы** Philips LongLife EcoVision больше, чем у стандартных ламп, это выбор водителей, желающих **сократить затраты на техническое обслуживание**.


*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



Доступны в упаковках S2, C1 и B1



Ассортимент:





Vision

до 30% больше ВИДИМОСТИ*

- до 30% больше видимости*
- Оптимальное соотношение цены и световых характеристик
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа

Улучшая видимость по сравнению со стандартной лампой до 30%, лампы Vision обеспечивают превосходные характеристики светового луча по доступной цене.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



Vision



Доступны в упаковках C1 и B1



Ассортимент:



Таблица применимости ламп



Ближний свет — дальний свет



Передние указатели поворота




Внутреннее освещение



Передние стояночные фонари



Боковые указатели поворота



Передние противотуманные фонари



Дневные ходовые огни



Освещение панели управления





**RacingVision
GT200**

**X-tremeVision
G-force**

VisionPlus

Vision

**WhiteVision
ultra**

DiamondVision

CrystalVision

**LongLife
EcoVision**

Новинки

Новинки

philips.com/mylamps



C5W R5W FEST10W



R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PPSY24Wsv PY24W PY24Wsv

Подсветка багажника



W3W W5W W16W W21W R10W

Дополнительный стоп-сигнал

Задние указатели поворота



W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W

Фонарь заднего хода



C5W R5W W5W

Подсветка бардачка



T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W

Задние стояночные фонари



W16W P21W PR21W P21/4W* P21/5W* PR21/5W* W21W W21/5W

Освещение номерного знака



W3W C5W R5W W5W R10W

Задний противотуманный фонарь



W16W H21W P21W PR21W PS19W

Стоп-сигнал



W16W P21W PR21W P21/4W* P21/5W* PR21/5W* W21W W21/5W

*Сочетает функции стоп-сигнала и задних габаритов



Автомобильные лампы 12 В

Галоген

ЛАМПАМ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

H1 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12454RAB1	12	100	P14,5s	40722130	8 711500 407221	-	8711500407238	-	10
12454RAC1	12	100	P14,5s	69639730	8 711500 696397	-	8727900366396	-	10

H1 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258CVSM	12	55	P14,5s	48971528	8 711500 489715	-	8711500489722	-	5
12258CVB1	12	55	P14,5s	82687930	8 711500 826879	-	8711500826893	-	10

H1 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258DVS2	12	55	P14,5s	69742428	8 711500 697424	-	8711500697431	-	5
12258DVB1	12	55	P14,5s	82690930	8 711500 826909	-	8711500826916	-	10

Кол-во в упаковке: количество упаковок в коробке

H2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H3 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12455RAC1	12	100	PK22s	47898630	8 711500 478986	-	8711500779373	-	10

H3 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336CVB1	12	55	PK22s	77496530	8 711500 774965	-	8711500774996	-	10

H3 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336DVS2	12	55	PK22s	69745528	8 711500 697455	-	8711500697462	-	5
12336DVB1	12	55	PK22s	77494130	8 711500 774941	-	8711500774972	-	10

H4 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H4 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12569RAB1	12	100/90	P43t-38	40728330	8 711500 407283	-	8711500407290	-	10
12569RAC1	12	100/90	P43t-38	40177930	8 711500 401779	-	8711500779441	-	10
12754C1	12	100/90	P43t-38	77438530	8 711500 774385	-	8711500779380	-	10

H4 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVSM	12	60/55	P43t-38	48981428	8 711500 489814	-	8711500489821	-	5
12342CVB1	12	60/55	P43t-38	53287630	8 727900 532876	-	8727900532883	-	10

H4 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342DVS2	12	60/55	P43t-38	69573428	8 711500 695734	-	8711500697448	-	5
12342DVB1	12	60/55	P43t-38	53289030	8 727900 532890	-	8727900532906	-	10

H7 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	400593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H7 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12035RAB1	12	80	PX26d	40732030	8 711500 407320	-	8711500407337	-	10
12035RAC1	12	80	PX26d	47208330	8 711500 472083	-	8727900371109	-	10

H7 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVSM	12	55	PX26d	48983828	8 711500 489838	-	8711500489845	-	5
12972CVB1	12	55	PX26d	53291330	8 727900 532913	-	8727900532920	-	10

H7 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972DVS2	12	55	PX26d	69747928	8 711500 697479	-	8711500697486	-	5
12972DVB1	12	55	PX26d	53293730	8 727900 532937	-	8727900532944	-	10

H8 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362XVGB1	12	55	PGJ19-2	00119130	8 719018 001191	-	8719018001207	ECE	10

H11 CrystalVision



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362CVSM	12	55	PGJ19-2	52646128	8 711559 526461	-	8711559526843	-	5
12362CVB1	12	55	PGJ19-2	82685530	8 711500 826855	-	8711500826862	-	10

H13



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 CrystalVision



Номер для заказа	V	Vt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005CVB1	12	60	P20d	53299930	8 727900 532999	-	8727900533002	-	10

HB3 DiamondVision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005DVB1	12	65	P20d	53295130	8 727900 532951	-	8727900532968	-	10

HB4 Vision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006XVGB1	12	51	P22d	00123830	8 719018 001238	-	8719018001245	ECE	10

HB4 CrystalVision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006CVSM	12	60	P22d	52620128	8 711559 526201	-	8711559526454	-	5
9006CVB1	12	60	P22d	53301930	8 727900 533019	-	8727900533026	-	10

HB4 DiamondVision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006DVS2	12	55	P22d	53248728	8 727900 532487	-	8727900532494	-	5
9006DVB1	12	55	P22d	53297530	8 727900 532975	-	8727900532982	-	10

HB5 9007



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

H27W/1



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12596(H5)C1	12	60/55	P45t-41	51226630	8 711559 512266	-	8727900370843	-	10

R2 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Сигнальные лампы и внутреннее освещение

P21W VisionPlus



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

H5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036B2	12	6	BAH9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAH9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036WVUB2	12	6	BAH9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12356CP	12	21	BAV9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Задние габаритные огни

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5



PSX24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Галоген



Световые решения для

МОТОЦИКЛОВ



Какая лампа для МОТОЦИКЛОВ нужна вам?



Больше
света

Свет
до **130%***
ярче

**X-tremeVision
moto**



Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы**



Ассортимент:

H4, H7

Видеть и
быть
ВИДИМЫМ

**CityVision
moto**



Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы**



Ассортимент:

H4, H7, HS1

до **30%**
больше
ВИДИМОСТИ*


**Vision
moto**




Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы**




Ассортимент:

H4, H7, HS1

Выделяйся
в потоке

**Яркий
белый свет**


**CrystalVision
ultra moto**



Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы**



Ассортимент:

H4, H7, HS1



Освещение Philips для мотоциклов рассчитано на экстремальную вибрацию — до 10 G.

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

X-tremeVision moto

До 130%
больше света*

- Максимальная яркость
- Колба наполнена уникальной смесью газов, что обеспечивает оптимальный срок службы и надежность
- Значительно более длинный луч*
- Максимальный комфорт и безопасность

Лампы Philips X-tremeVision moto излучают до 130%* больше света, позволяя видеть дальше и обеспечивая максимальную эффективность и безопасность.

*По сравнению со стандартными лампами



Стандартная лампа



X-tremeVision moto

Ассортимент:



H4



H7

CityVision moto

Видеть и быть
ВИДИМЫМ

- Оригинальный оранжевый оттенок света
- Максимальная безопасность
- Разработаны специально для города
- до 40% больше видимости*

Лампы CityVision moto обеспечивают максимальную безопасность и видимость и отличаются оригинальным, привлекающим внимание оранжевым оттенком света.

Все мотоциклисты заинтересованы в большей безопасности, особенно в условиях интенсивного городского движения. Лампы Philips CityVision moto разработаны специально для обеспечения максимальной видимости и максимальной безопасности.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



CityVision moto

Ассортимент:



H4



H7



HS1

CrystalVision ultra moto

Яркий белый свет

- Яркий белый свет
- Стильный современный вид
- Высокое качество, исключительная надежность

Лампы Philips CrystalVision ultra moto с ярким белым светом оценят все, кто любит и умеет выглядеть стильно. Обновите внешний вид своего мотоцикла и получите к тому же **максимальную видимость и комфорт**.



Ассортимент:



H4

H7

HS1



Стандартная лампа



CrystalVision ultra moto

Vision moto

до 30% больше ВИДИМОСТИ*

- Повышенная производительность*
- Высококачественная и сверхпрочная лампа для мотоциклов

Лампы Philips Vision moto обеспечивают до **30% больше видимости** по сравнению со стандартными лампами и позволяют видеть дальше за счет более длинного светового луча, при этом цена остается доступной.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Ассортимент:



H4

H7

HS1



Стандартная лампа



Vision moto

Таблица применимости ламп



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008
 H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Ближний свет — дальний свет



12961 12067 12065 12071 12396 12356
 W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499
 R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Передние указатели поворота



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499
 W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Задние стояночные фонари



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844
 W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Освещение номерного знака



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.ru/c-m-li/motorcycle-lights



12929 12821 12814 12036
 T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910
 W3W W5W W16W T2W T3W



Передние стояночные фонари



12067 12066 12498 12088 12499 12495
 W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Стоп-сигнал



12356 12961 12067 12065 12071
 W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496
 R5W R10W RY10W P21W PY21W



Задние указатели поворота

Световые решения для мотоциклов

Галоген

H4 Vision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Сигнальные фонари

W3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W ExtraDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Галоген



Лампы **24 В** для грузового транспорта



Какие лампы для грузовиков и автобусов 24 В нужны вам?



Долговечность и ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Созданы на **Века**

MasterDuty





Лучший в своем классе срок службы

MasterLife



Эффективность светового луча



Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H11



Эффективность светового луча



Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H11


Экономичность и СТИЛЬ

Максимальный эффект ксенонового света


MasterDuty BlueVision



Оттенок света



Стандартная лампа: 3100 K



Ассортимент: H3, H4, H7


Оригинальное оборудование

Доступное **качество**

Standard



Эффективность светового луча



Ассортимент: H1, H3, H4, H7



Для большегрузных автомобилей — устойчивость к вибрации

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.


* По сравнению с минимальными требованиями законодательства, указано значение только для H1, H4, H7 и H11

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

Безопасность и долговечность

Преимущества ламп Philips 24 В

За счет сочетания **устойчивости к вибрациям и высокого качества** лампы Philips для грузовых автомобилей служат дольше, чем стандартные.



MasterDuty

Созданы на века

- Срок службы — до 550 часов*
- Увеличенная устойчивость к вибрациям
- До 130% больше видимости**
- Усиленное крепление и цоколь защищают от ударов
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы MasterDuty отличаются **надежной защитой от вибраций** и длительным **сроком службы**.

Philips MasterDuty — **лучший выбор** для водителей, которым нужна **повышенная вибростойкость**.

*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

**По сравнению с минимальными требованиями законодательства, применимо для H1, H4, H7 и H11.



Доступны в упаковках B1 и C1



Ассортимент:



MasterLife

Лучший срок службы в своем классе

- Срок службы — до 1200 часов*
- До +100% больше видимости**
- Увеличенная устойчивость к вибрациям*
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы Philips MasterLife служат до 1200 часов*, выдерживая экстремальные нагрузки и вибрацию. Они отличаются высокой степенью надежности, которая позволяет максимально сократить простои и обеспечить эффективность и непрерывность работы автопарка. **Philips MasterLife — самый разумный выбор для крупных автопарков!**

*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

**По сравнению с минимальными требованиями законодательства, применимо для H1, H4, H7 и H11

Доступны в упаковке C1



Ассортимент:



H1



H3



H4



H7



H11

MasterDuty BlueVision

Максимальный эффект ксенонового света

- Надежная защита от вибраций*
- Высококачественное кварцевое стекло со специальным покрытием, дающим эффект ксенонового света
- Оригинальный синий колпачок позволяет выделиться даже с выключенными фарами

Лампы MasterDuty BlueVision с эффектом ксенонового света оценят водители, выбирающие стиль и максимальную эффективность.



Standard



MasterDuty BlueVision

*В среднем, по сравнению с представленными на рынке лампами H4 или H7 24 В



Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H3



H4



H7

Таблица применимости ламп



philips.com/trucklight

Ближний свет — дальний свет

13258 H1, 13336 H3, 13342 H4, 13972 H7, 24362 H11, 13620 R2, D1S/R, D2S, D2R

Передние противотуманные фары

13258 H1, 13311 H2, 13336 H3, 13972 H7, 24362 H11

Внутреннее освещение

13844 CSW, 13821 R5W, 13929 T4W, 13961 W5W

Освещение панели управления

13256 W3W, 13961 W5W, 13516 WBT5, 13974 Bax

Передние указатели поворота

24356 H21W, 13498 P21W, 13496 PY21W

Передние стояночные фары

13821 R5W, 13929 T4W, 13256 W3W, 13961 W5W

Боковые указатели поворота

24356 H21W, 13821 R5W, 13814 R10W, 13961 W5W

Задние стояночные фары

13499 P21/5W, 13821 R5W, 13814 R10W

Боковые сигнальные фонари

13844 CSW, 13821 R5W, 13814 R10W, 13929 T4W, 13256 W3W, 13961 W5W

Задние указатели поворота

24356 H21W, 13498 P21W, 13496 PY21W

Освещение номерного знака

13844 CSW, 13821 R5W, 13814 R10W, 13961 W5W

Стоп-сигнал

24356 H21W, 13498 P21W, 13499 P21/5W, 13401 P22, 13445 P25

Фонарь заднего хода

24356 H21W, 13498 P21W

Задний противотуманный фонарь

24356 H21W, 13498 P21W

Лампы для грузового транспорта 24 В

Галоген

Лампам головного освещения

h1 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Сигнальные лампы и внутреннее освещение 24 В

P21W MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13499B2	24	21/5	BAU15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAU15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

H21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24356CP	24	21	BA9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Задние габаритные огни

W2,5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10


Bax 8,5d/2 yellow



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Комплекты





Комплекты запасных ламп для легковых и грузовых автомобилей

В целях **безопасности** в большинстве европейских стран водителям **рекомендуется** иметь в автомобиле разрешенный к применению **комплект запасных ламп**. Это не только помогает **соблюдать требования законодательства**, но и повышает **безопасность**, поскольку у вас всегда есть **замена** для перегоревшей лампы.



Комплекты запасных ламп 12 В

Easy Kit H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55472ЕККМ	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55473ЕККМ	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55474ЕККМ	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55475ЕККМ	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1



Комплекты запасных ламп 12 В

Essential Box H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55717ЕВКМ	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10A	Плавкий предохранитель 15 A	20 A
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55718ЕВКМ	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10A	Плавкий предохранитель 15 A	20 A
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55719ЕВКМ	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10A	Плавкий предохранитель 15 A	20 A
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55720ЕВКМ	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10A	Плавкий предохранитель 15 A	20 A
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Комплекты запасных ламп 24 В

MiniKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	15A	Плавкий предохранитель	
									20A	30 A
Количество	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	15A	Плавкий предохранитель	
									20A	30 A
Количество	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Содержимое

Типы ламп	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Плавкий предохранитель		
											15A	20A	30 A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Содержимое

Типы ламп	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Плавкий предохранитель		
											15A	20A	30 A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Содержимое

Типы ламп	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Плавкий предохранитель		
												15A	20A	30 A
Количество	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Комплект для полировки фар

Позволяет полностью восстановить фары

- Увеличение яркости на 100%
- Безопасность при вождении в ночное время
- Устраняет помутнение и пожелтение, которые появляются под воздействием УФ-излучения и грязи
- Профессиональный результат без специальных инструментов за 30 минут
- Высокое качество и экономичность
- Двухлетняя гарантия защиты от УФ-излучения

Устраняет помутнение и пожелтение рассеивателей фар и восстанавливает их изначальную прозрачность, обеспечивая безопасность вождения. Рассеиватели фар мутнеют и окисляются от постоянного воздействия различных химических веществ, также на них появляются царапины.



До восстановления

после



Комплект для полировки фар

Комплекты



Номер для заказа	GOS	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Ксенон



Ксеноновые

лампы для легковых и грузовых автомобилей





Какая ксеноновая лампа нужна вам?


Увеличенная яркость

до **150%**
больше
ВИДИМОСТИ*

Xenon X-tremeVision gen2



Стандартная лампа




Xenon X-tremeVision gen2



Эффективность светового луча*



Оттенок света



Ассортимент:

D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Идеальны для
замены

Xenon Vision



Стандартная лампа




Xenon Vision



Эффективность светового луча*



Оттенок света



Ассортимент:

D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S


Уникальный СТИЛЬ

Непревзойденный
белый ксеноновый
эффект

Xenon WhiteVision gen2



Стандартная лампа




Xenon WhiteVision gen2



Эффективность светового луча*



Оттенок света



Ассортимент:

D1S, D2S, D2R, D3S

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства (без ламп D2R, обеспечивающий видимость до 20%, и D5S, обеспечивающий видимость до 120%).



Xenon X-tremeVision gen2

Наша самая яркая ксеноновая лампа

- Оптимальные характеристики освещения
- до 150% больше видимости*
- Максимальная безопасность и видимость
- Предназначены для взыскательных водителей

Philips Xenon X-tremeVision gen2 — последняя разработка в области **ксенонового освещения**. Световое излучение этой лампы доведено до предела, что позволяет получить **самый мощный луч**. Исключительные характеристики освещения служат залогом **оптимального комфорта во время вождения**.

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (без ламп D2R, обеспечивающий видимость до 20%, и D5S, обеспечивающий видимость до 120%).



Стандартная лампа



Xenon X-tremeVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Xenon



Наслаждайтесь вождением

Xenon WhiteVision gen2

Непревзойденный белый ксеноновый эффект

- **Равномерный яркий белый свет**
- **Идеально сочетается с уже установленными светодиодными лампами**
- **Белый свет с температурой до 5000 К**
- **До 120% больше видимости***
- **Лампа, разрешенная для использования на дорогах общей сети**

С лампами Philips Xenon WhiteVision gen2 автомобиль становится более заметным на дороге, и вы получаете более яркий и равномерно распределенный свет.

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (за исключением ламп D2R, обеспечивающих до 20% больше видимости).



Стандартная лампа



Xenon WhiteVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:





4 года гарантии **+3**

Xenon LongerLife

Спокойное вождение с самой продолжительной гарантией

Установив лампы Xenon LongerLife, можно не беспокоиться о замене до 7 лет. На эти лампы автоматически предоставляется гарантия сроком 4 года.



Доступны в упаковках C1 и S1

Ассортимент:



D1S

D2S

D2R

Еще 3 года гарантии всего в 3 простых шага

Зарегистрируйтесь на сайте www.philips.com/xenonwarranty в течение 30 дней после покупки

1 Откройте страницу www.philips.com/xenonwarranty и убедитесь, что приобрели подлинный продукт Philips. Для этого введите код безопасности с наклейки с сертификатом подлинности.



2 Укажите свои персональные данные и магазин, в котором приобрели товар, приложите чек.



3 Напечатайте и сохраните гарантийный сертификат на 7 лет вместе с чеком.



Теперь вы можете спокойно и безопасно водить еще 7 лет!



Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Xenon



Xenon Vision

Идеальны для замены

- Новая лампа после установки полностью идентична по цветовой температуре второй лампе, которую еще не меняли
- Экономичный выбор
- Стандартная цветовая температура 4400 К

Лампы Philips Xenon Vision позволяют заменить одну перегоревшую лампу и **подобрать** новую лампу под **цвет той**, которая не заменяется.

Инновационная технология замены Philips Xenon Vision представляет собой идеальное экономичное решение, если вы хотите **заменить только одну лампу**.



Стандартная лампа



Xenon Vision

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:





Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Ксенон

D1S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D1S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

D2S LongerLife



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2R WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

D3S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



LED



Светодиодное освещение

для легковых и грузовых автомобилей



Какое **светодиодное** освещение подойдет вам?



Новинки

Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии

Ultinon Pro9000

Светодиодные чипы Lumileds TopContact OEM LED*




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

Новинки

Отличное сочетание эффективности и срока службы

Ultinon Pro5000

Высококачественные автомобильные светодиоды




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

Преобразите освещение вашего автомобиля


Ultinon Essential




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы




Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* Относится к Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] и FOG [≈H8/H11/H16].

** По сравнению с минимальным требованиями для галогенных ламп накаливания. До +200% для типов Ultinon Pro9000 HL [≈H1] и [≈H3].





Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение



Ultinon Pro9000

Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии



- **Эксклюзивная** светодиодная технология для автомобилей благодаря светодиодным чипам Lumileds Luxeon TopContact*
- До **250 %** более яркий **однородный** свет**
- До **5800 К** цветовая температура - **холодный белый свет**
- **Оптимальный спектр** для лучшей видимости дорожных знаков
- **IP65:** пылезащищенные и водостойкие
- Уникальная технология отвода тепла от Philips
- Технология **SafeBeam** для освещения без ослепления
- Срок службы до **5000 часов**
- Можно установить в большинство автомобилей

*За исключением ламп типа H1 и H3.

**По сравнению с минимальным юридическим стандартом для галогенных ламп.



Стандартная галогенная лампа



Ultinon Pro9000

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



LED-HL [H1]

LED-HL [H3]

LED-HL [H4]

LED-HL [H7]



LED-FOG
[H8/H11/H16]



LED-HL [H11]



LED-HL
[HB3/HB4]



LED-HL
[HIR2]





Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение



Ultinon Pro5000

Отличное сочетание эффективности и срока службы

- До **160%** больше свет* для великолепной видимости
- До **5 800 К** цветовая температура - **холодный белый свет**
- Технология **SafeBeam** для освещения без ослепления
- Срок службы до **3000 часов**
- Можно установить в большинство автомобилей

*По сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп.



Стандартная галогенная лампа



Ultinon Pro5000

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]



Ultinon Essential

Выделяйся в потоке машин

- Цветовая температура до **6500 К** - стильный белый свет
- Долговечность с **двойным отводом тепла**
- Компактная **конструкция**, простота установки
- Невероятная яркость с точной светотеневой границей
- Можно установить в большинство автомобилей
- **Долгий срок службы**



Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



HL [=H1]



HL [=H3]



HL [=H4]



HL [=H7]



HL [=H11]



FG
[=H8/H11/H16]



HL [=HIR2]



HL [=HB3/HB4]



Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством.

Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

Адаптер CANbus для светодиодных

- Предотвращение появления неточных предупреждений на панели инструментов.
- Для сигнальных ламп, предотвратить мерцание
- Простая установка.
- Совместимость со всеми светодиодными лампами Philips.


Ассортимент:



HL [≈H4]
HL [≈H7]
HL [≈H8/H11/H16]



SL [≈5W]
SL [≈21W]



Доступно в упаковке X2



Light Repair CANbus


- Предотвращает мерцание
- Простая установка.
- Совместимость со всеми линейками светодиодов Philips.

Ассортимент:



HL [≈H1]
HL [≈H7]

Доступно в упаковке X2





Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

Таблица применимости СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП



Фары



Передние противотуманные фары



Передние стояночные фары



Передние указатели поворота



Освещение панели управления



Внутреннее освещение




Ultinon Pro9000 HL




X-tremeUltinon LED




Ultinon Pro5000 HL



Ultinon LED



Ultinon Essential HL




Ultinon Pro3000 SI



Светодиодные адаптеры



Светодиодные адаптеры



*Адаптер CANbus 21 Вт входит в комплект поставки.



Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством.

philips.com/led-bulbs



Подсветка бардачка



Задние стояночные фонари



Задние указатели поворота



Задний противотуманный фонарь



Подсветка багажника



Освещение номерного знака



Дополнительный стоп-сигнал




Стоп-сигнал



Фонарь заднего хода




IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21/5W]



SL-AMBER [≈PY21W]



SL-RED [≈P21W]



IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21W]



SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]




SL-WHITE [≈P21W]




IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21/5W]



SL-AMBER [≈WY21W]



SL-RED [≈W21W]



IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм



IL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21W]



SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]



SL-WHITE [≈W21W]




IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21/5W]



SL-AMBER [≈PY21W]




SL-RED [≈P21W]



IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21W]




SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]



SL-WHITE [≈P21W]




IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21/5W]



SL-AMBER [≈WY21W]



SL-RED [≈W21W]




IL-WHITE FEST 30/38/43 мм



IL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21W]




SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]




SL-WHITE [≈W21W]




IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21/5W]



SL-RED [≈P21W]




IL/SL-WHITE [≈W5W]



SL-WHITE [≈W5W]



SL-RED [≈P21W]



SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]



SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]




SL-WHITE [≈P21W]



IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21/5W]



SL-RED [≈W21W]



IL-WHITE FEST 30/38/43 мм



IL-WHITE FEST 30/38/43 мм



SL-RED [≈W21W]



SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]



SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]



SL-WHITE [≈W21W]



CANbus 5W



CANbus 5W



Smart CANbus 21W



CANbus 21W



CANbus 5W



CANbus 5W



CANbus 21W



CANbus 21W



CANbus 21W

Светодиодные лампы головного освещения 12 В

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258U90CWX2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258U50CWX2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

HL [≈H1] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336U90CWX2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336U50CWX2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

HL [≈H3] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342U90CWX2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342U50CWX2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

HL [≈H4] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972U90CWX2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

HL [≈H7] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

HL [≈H11] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331		-	8719018003270	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331		-	8719018007230	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531		-	8719018007872	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931		-	8719018003256	-	6



Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещения 12 В

IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

Адаптер CANbus для светодиодных ламп

LED-CANbus [≈5W]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

LED-CANbus RED/WHITE SL [≈21W]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

LED-CANbus HL [≈H4]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

LED-CANbus HL [≈H7]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

LED-CANbus FL [≈H8/H11/H16]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

LED-Light Repair HL [≈H1]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10

LED-Light Repair HL [≈H7]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10



Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение



Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещения 24 В

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

Световые технологии в разрезе

■ Асимметричная форма луча

Смещенная форма луча ближнего света. Обеспечивает более длинный луч в полосе движения автомобиля и более короткий луч на встречной полосе, чтобы не слепить водителей встречных транспортных средств.

■ **V3** — срок, в течение которого 3% тестовых образцов вышли из строя

■ Вольфрам

Материал, из которого делают нити накаливания и электроды.

■ Галоген

Газ, используемый для создания цикла галогена в лампе. В ходе работы молекулы вольфрама испаряются из нити. К окончанию цикла они объединяются с молекулами галогена и возвращаются обратно на нить накаливания. Это продлевает срок службы лампы и позволяет достичь более высокой мощности светового потока. Галоген в галогеновых лампах находится под высоким давлением. В не галогеновых лампах накаливания обычно используется вакуум.

■ Горелка

Горелка — это стеклянный элемент галогеновой или ксеноновой газоразрядной лампы высокого напряжения, в которой генерируется излучение света. Он состоит из тугоплавкого или кварцевого стекла и содержит нить накаливания и два электрода.

■ Градусы Кельвина (К)

Единица измерения температуры на основании абсолютной шкалы, где ноль (-273 °C) соответствует температуре, при которой прекращается любое тепловое движение.

Однако в области световых решений это единица измерения цветовой температуры. Чем выше цветовая температура, тем более и холоднее выглядит свет.

■ Дуговой разряд

Световой разряд, соединяющий два электрода ксеноновой газоразрядной лампы. Принцип действия аналогичен вспышке молнии. Дуговой разряд создается стартером высокого напряжения и стабилизируется и контролируется ПРА.

■ D(...)

Номенклатурный термин для ксеноновых газоразрядных ламп, где **D** означает «разряд» (discharge). Доступные модификации: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** и **D5S**.

D1 и **D2** — первые лампы, представленные в 1991 г.

D3 и **D4** — лампы без содержания ртути, которые пришли на замену **D1** и **D2**. В **D1** и **D3** электронный стартер высокого напряжения уже встроен в основание лампы. Тип **S** используется в системах прожекторов (линз). Версия **R** используется в открытых отражателях и имеет дополнительное покрытие наружной трубки (в тонкую полоску), которое блокирует определенные зоны во избежание бликов.

D5S — это 25-ваттная лампа с встроенным стартером и ПРА.

■ DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США)

Министерство транспорта Соединенных Штатов, которое занимается контролем федеральных автомагистралей, воздушных, железнодорожных и водных путей сообщения и прочими административными функциями в области транспорта. Выполняет функции, аналогичные функциям ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия).

■ DRL

Дневные ходовые огни (Daytime Running Lights).

■ ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия)

Европейская экономическая комиссия. Одна из пяти региональных комиссий ООН со штаб-квартирой в Женеве, которая вносит вклад в повышение эффективности ООН за счет внедрения на региональном уровне решений международных

конференций и саммитов ООН. ECE отвечает за гармонизацию технических характеристик транспортных средств, и ее нормативы обязательны для исполнения также и в многих странах за пределами Европы.

■ ECE R

Постановление ECE (ECE Regulation).

Примеры из области автомобильного освещения:

R37 лампы накаливания

R99 газоразрядные источники света

R48 установка световых и светосигнальных устройств

■ Электроды

Электрические проводники, расположенные на противоположных концах корпуса ксеноновой газоразрядной лампы.

Свет излучается дуговым разрядом между двумя электродами.

■ Защита от ЭМП

Автомобильные стандарты защиты от электромагнитных помех.

■ Знак соответствия

Знак ECE, подтверждающий соответствие изделия техническим требованиям. Цифра после буквы «E» указывает, какое государство выдало сертификат. Например, E1 обозначает Германию, а E2 — Францию. Сертификат, выданный членом ECE, действителен во всех странах-участницах и обычно дублируется в национальных нормативах. Возможны отдельные незначительные отклонения.

■ Зона ограничения света

Линия, разделяющая яркую и более темную зоны луча ближнего света. На уровне выше зоны ограничения света мощность светового потока ограничена, чтобы не «слепить» водителей встречных транспортных средств.

■ Кандела (кд)

Единица интенсивности освещения, измеряющая мощность светового потока, излучаемого источником света в определенном направлении.

■ Качество Automotive Grade Quality

Продукты Philips Automotive Grade Quality спроектированы и изготовлены в соответствии со строгими процессами контроля качества (включая действующие нормы ISO). Их стабильное качество соответствует высоким стандартам производства.

■ Кварцевое стекло

Устойчивое к высоким температурам и давлению стекло для галогеновых и ксеноновых газоразрядных ламп. Это стекло имеет специальное покрытие для блокировки вредных ультрафиолетовых лучей.

■ Клиновидный цоколь

Лампа со стеклянным основанием, например W5W. В основном используется для парковочных огней, указателей поворотов и освещения салона.

■ Ксенон (Xe)

Один из инертных газов. Обычно используется для обозначения газоразрядных ламп.

■ Ксеноновая система

Полная ксеноновая система состоит из газоразрядной лампы, стартера высокого напряжения и электронного ПРА, контролирующего дуговой разряд.

■ Ксеноновый свет

Фары с газоразрядными лампами.

Также см. термины «D(...)», «Разрядная лампа», «Яркая разрядная лампа».

■ Лампа трубчатой формы (festoon)

Лампа в форме трубки с контактами на обоих концах, например C5W, которая обычно используется для освещения салона и подсветки номерного знака.

■ Люкс (лк)

Единица измерения освещенности. 1 люкс = 1 лм/кв. м.

Также см. термины «Освещенность».

■ Люксметр

Устройство для измерения освещенности.

■ Люмен (лм)

Единица измерения светового потока.

■ LUXEON

Микросхемы Lumileds.

■ H(...)

Номенклатурный термин для галогеновых ламп.

H = галоген (halogen). Лампы нумеруются последовательно.

Наиболее распространенные типы:

H1 — первые галогеновые лампы (одна нить накаливания)

H4 — две нити накаливания для ближнего и дальнего света в одной лампе

H7 — наиболее распространенная галогеновая лампа для ближнего и дальнего света и противотуманных фар в Европе.

■ HB(...)

Наименование ECE для оригинальных ламп из Северной Америки, которые также утверждены для использования в Европе. Например: HB3 означает 9005, а HB4 — 9006.

■ Hg

Символ ртути (латинское название ртути — hydrargyrum). Ксеноновые лампы D1 и D2 еще содержат около трети объема ртути, используемого в обычных домашних энергосберегающих лампах. Лампы типов D3, D4 и D5 вовсе не содержат ртути.

■ HID

Яркая разрядная лампа. Правильное техническое название так называемых ксеноновых ламп.

Также см. термины «Газоразрядная лампа», «Ксеноновый свет», «Ксеноновая система».

■ HiPerVision

Линейка чрезвычайно компактных сигнальных ламп с высокоточными нитями накаливания и длительным сроком службы. Используются в сигнальных фонарях, противотуманных фарах, задних фонарях и дневных ходовых огнях.

■ Нить накаливания

Спиральная вольфрамовая проволока, излучающая свет.

■ Освещенность (люксы)

В отличие от светового потока (лм), который измеряет общий объем света, излучаемого источником света, освещенность описывает уровень светоотдачи на единицу площади, например дороги. Освещенность измеряется люксметром.

■ Цоколь

Нижняя часть лампы, обеспечивающая надлежащий механический и электрический контакт с ламповым модулем в автомобиле. От точности цоколя зависит правильность формы луча.

■ Питание в бортовой сети

Напряжение в бортовой электрической сети автомобиля. В автомобилях рабочее напряжение в разьеме лампы обычно колеблется в пределах 13–14 вольт (В). Согласно стандарту ECE R37, официальное испытательное напряжение галогеновых ламп для автомобильных фар составляет 13,2 В. Для грузовиков с напряжением бортовой сети 24 В испытательное напряжение составляет 28 В. Напряжение бортовой сети оказывает большое влияние на срок службы нитей накаливания лампы. В целом, повышение напряжения на 5% снижает срок службы лампы на 50%.

■ ПРА

Электронный драйвер, управляющий ксеноновой яркой разрядной лампой.

■ Pb

Символ свинца (латинское название свинца — plumbum). Все автомобильные лампы компании Philips **не содержат свинца**.

■ Газоразрядная лампа

Правильное техническое наименование так называемых ксеноновых ламп — **газоразрядная** лампа. Свет излучается дуговым разрядом, создаваемым между двумя электродами.

Также см. термины «Газоразрядная лампа» и «Ксеноновая лампа».

■ CeraLight

Система охлаждения с использованием керамических элементов повышает устойчивость к перегреву и вибрациям.

■ Светодиод

Светоизлучающий диод.

■ Световой поток (лм)

Общее количество света, излучаемого источником света во всех направлениях.

■ Сертификация IP65

Защита от пыли и попадания воды делает конструкцию более надежной.

■ Срок службы

Процентный уровень отказа ламп, эксплуатируемых при определенном напряжении на протяжении определенного периода времени, согласно статистическим данным. Обычное обозначение срока службы:

ТС — срок, в течение которого 63% тестовых образцов вышли из строя.

■ Стартер высокого напряжения

Создает импульсы высокого напряжения около 20 000 вольт для зажигания дугового разряда в ксеноновой газоразрядной лампе.

■ Технология AirCool

Интеллектуальная система охлаждения, отводящая тепло от важных компонентов лампы (активное охлаждение при помощи вентилятора).

■ Технология AirFlux

Благодаря оптимальной системе терморегулирования увеличивается срок службы лампы (пассивное охлаждение с использованием радиатора).

■ Технология SafeBeam

Эта технология позволяет направить луч света точно на нужный участок дороги.

■ УФ-фильтр

Блокирующее ультрафиолетовое (УФ) излучение стекло поглощает ультрафиолетовый свет, создаваемый нитью накаливания или дуговым разрядом. Согласно стандартам ECE, УФ-фильтр является обязательным компонентом всех автомобильных ламп, поскольку ультрафиолетовое излучение может повредить пластиковые детали фары.

Также см. термины «Кварцевое стекло».

■ Цветовая температура

Тепловая единица измерения оттенка света. Рассчитывается на основе цвета, излучаемого «абсолютно черным телом», разогретым до определенной температуры (см. также термин «градусы Кельвина»).

■ Яркость

Интенсивность светового потока, излучаемого поверхностью, например нитью накаливания или дуговым разрядом ксеноновой лампы, на единицу площади в определенном направлении. Важный показатель количества света, которое фара излучает на поверхность дороги. Единица измерения — кандела на кв. м. (кд/кв. м).

Упаковка с образцами

Откройте для себя идеальное решение по борьбе с кражами в магазине.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Информация по заказам

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
Галогеновые лампы 12 В				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
Ксеноновые лампы				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Структура кодов заказа Philips

Вся наша продукция для автомобильного освещения доступна для заказа с помощью системы ввода заказов **Philips Order Entry**. С помощью системы ввода заказов Philips Order Entry вы можете определить **тип лампы, серию и тип упаковки**.

Пример: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, одиночная упаковка



1 Тип лампы







Philips присваивает каждому **типу лампы** уникальный номер, который называется типом лампы.

- Коды всех ламп 12 В начинаются с 12 (например, 12972 для лампы H7 12V).
- Коды всех ламп 24 В начинаются с 13 (например, 13972 для лампы H7 24V).

2 Серия

Цветовые коды приводятся на страницах кодов заказа и на странице «Таблица применимости ламп» в каждом разделе. По цветовым кодам можно определить наличие лампы в определенной линейке продуктов.

Цветовой код

	RacingVision GT200 Свет до 150% ярче	Серия RGT
	X-tremeVision G-force Свет до 130% ярче	Серия XVG
	VisionPlus До 60% больше видимости	Серия VP
	LongLife EcoVision Срок службы — до 1500 часов	Серия LLECO
	WhiteVision ultra Яркий белый свет	Серия WVU
	Vision До 30% больше видимости	Серия PR
	Standard	Серия STD

3 Тип упаковки



Коммерческая упаковка
Материал: картон
Содержимое **C1**: 1 лампа
Содержимое **CP**: 10 ламп
Тип упаковки: **C1/CP**



Блистер
Материал: картон/
пластмасса
Содержимое: 1 лампа
Тип упаковки: **B1**



Двойной блистер
Материал: картон/
пластмасса
Содержимое: 2 лампы
Тип упаковки: **B2**








Специальная упаковка
Материал: пластмасса
Содержимое **S2**: 2 лампы
Содержимое **SM**: 4 лампы (2 лампы для фар, 2 габаритные лампы)
Тип упаковки: **S2/SM**


































































Одиночная упаковка для ксеноновой продукции
Материал: картон/
пластмасса
Содержимое: 1 лампа
Тип упаковки: **S1**



Двойной блистер LED X1/X2
Материал: картон/
пластмасса
Содержимое **X1**: 1 лампа
Содержимое **X2**: 2 лампы
Тип упаковки: **X1/X2**

	Ultinon Pro9000 Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии	Серия U90
	Ultinon Pro5000 Отличное сочетание эффективности и срока службы	Серия U50
	Ultinon Essential Выделяйся в потоке машины	Серия U30
	X-tremeUltinon LED Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.	Серия XU
	Ultinon LED Новый уровень белого света	Серия UL

Технические иллюстрации Цоколи

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Список продукции

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	30
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	30
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	30
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	30
12035RAB1	H7	Rally	12	80	PX26d	40732030	8711500407320	-	8711500407337	23
12035RAC1	H7	Rally	12	80	PX26d	47208330	8711500472083	-	8727900371109	23
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	30
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	30
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2.1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	32
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	26
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	27
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	31
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	32
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	32
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	32
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	32
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2.1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	32
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2.1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	32
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	32
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	32
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	36
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	36
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	36
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	28
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	29
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	30
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	37
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	37
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	36
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	37
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	37
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	37
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	37
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	36
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2.1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	31
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2.1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	31
12258CVB1	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	82687930	8711500826879	-	8711500826893	20
12258CVSM	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	48971528	8711500489715	-	8711500489722	20
12258DVB1	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	82690930	8711500826909	-	8711500826916	20
12258DVS2	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	69742428	8711500697424	-	8711500697431	20
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	20
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	20
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	20
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	20
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	20
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	20
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	20
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	20
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	20
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	20
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	20
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	36
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	37
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	36
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	36
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	36
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	36
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	37
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	21
12336CVB1	H3	CrystalVision	12	55	PK22s	77496530	8711500774965	-	8711500774996	21
12336DVB1	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	77494130	8711500774941	-	8711500774972	21
12336DVS2	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	69745528	8711500697455	-	8711500697462	21

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	21
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	21
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	21
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	21
12342CVSM	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	48981428	8711500489814	-	8711500489821	22
12342CVB1	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	53287630	8727900532876	-	8727900532883	22
12342DVB1	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	53289030	8727900532890	-	8727900532906	22
12342DVS2	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	69573428	8711500695734	-	8711500697448	22
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	22
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	22
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	22
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	21
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	21
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	21
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	22
12342RGTSM	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	22
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	22
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	22
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	22
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	22
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	22
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	22
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	22
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	30
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	24
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	24
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	24
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	24
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	24
12362XVGB1	H11	X-tremeVision G-force	12	55	PGJ19-2	00119130	8719018001191	-	8719018001207	24
12362CVB1	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	82685530	8711500826855	-	8711500826862	25
12362CVSM	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	52646128	8711559526461	-	8711559526843	25
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	24
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	24
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	24
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	24
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	24
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	25
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	30
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	30
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	28
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	28
12454RAB1	H1	Rally	12	100	P14,5s	40722130	8711500407221	-	8711500407238	20
12454RAC1	H1	Rally	12	100	P14,5s	69639730	8711500696397	-	8727900366396	20
12455RAC1	H3	Rally	12	100	PK22s	47898630	8711500478986	-	8711500779373	21
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	27
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	27
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	28
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	28
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	28
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	28
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	28
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	27
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	27
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	27
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	27
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	27
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	28
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	28
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	28
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	28
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	27
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	31
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	31
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	31

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	ЕАН1	ЕАН2	ЕАН3	Стр.
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	31
12569RAB1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40728330	8711500407283	-	8711500407290	22
12569RAC1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40177930	8711500401779	-	8711500779441	22
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	25
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	25
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	27
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	27
12596(H5)C1	R2	Rally	12	65/55	P45t-41	51226630	8711559512266	-	8727900370843	27
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	34
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	34
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	34
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	34
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	34
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	34
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	34
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	34
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	35
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	34
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	35
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	27
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	27
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	34
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	35
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	35
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	35
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	35
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	35
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	34
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	35
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	25
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	25
12754C1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	77438530	8711500774385	-	8711500779380	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	29
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	29
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	33
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	29
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	29
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	29
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	29
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	29
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	29
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	33
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	33
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	33
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	33
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	33
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	33
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	33
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	33
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	33
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	29
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	29
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	29
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	29
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	31
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	31
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	31
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	31
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	31
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	31
12972CVB1	H7	CrystalVision	12	55	PX26d	53291330	8727900532913	-	8727900532920	23
12972CVSM	H7	CrystalVision	12	55	PX26d	48983828	8711500489838	-	8711500489845	23
12972DVB1	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	53293730	8727900532937	-	8727900532944	24
12972DVS2	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	69747928	8711500697479	-	8711500697486	24
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	23

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12972LLECO1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	23
12972LLECO2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	23
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	23
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	23
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	23
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	22
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	22
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	23
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	23
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	23
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	23
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	23
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	23
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	23
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	25
9005CVB1	HB3	CrystalVision	12	60	P20d	53299930	8727900532999	-	8727900533002	25
9005DVB1	HB3	DiamondVision	12	65	P20d	53295130	8727900532951	-	8727900532968	26
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	25
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	25
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	25
9006CVB1	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	53301930	8727900533019	-	8727900533026	26
9006CVSM	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	532620128	8711559526201	-	8711559526454	26
9006DVB1	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	52297530	8727900532975	-	8727900532982	26
9006DVS2	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	53248728	8727900532487	-	8727900532494	26
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	26
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	26
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	26
9006XVGB1	HB4	X-tremeVision G-force	12	51	P22d	00123830	8719018001214	-	8719018001245	26
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	26
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26.4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	25
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	26
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	26
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	24

Галогеновые лампы для мотоциклов

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	45
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	45
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2.1x9.5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	45
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2.1x9.5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	45
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	44
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	44
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	45
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	45
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	45
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	44
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	44
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	45
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	45
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	45
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	44
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	44
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	44
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	44
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	44
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	44
12636BVWBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	45

Галогеновые лампы для грузовых автомобилей 24 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2.1x9.5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	56
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	52
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	52
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14.5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	52
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	52

Галогеновые лампы для грузовых автомобилей 24 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	52
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	52
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	52
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	52
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	52
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	52
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	53
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	53
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	52
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	52
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	54
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	54
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	54
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	54
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	54
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	54
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	53
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	53
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	54
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	54
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	56
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	56
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	57
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	57
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	53
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	57
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	55
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	55
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	54
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	55
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	56
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	54
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	54
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	54
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	54
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	54
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	55
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	56
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	56
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	56
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	57
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	56
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	56
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	57
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	55
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	55
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	55
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	55
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	55
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	55
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	56
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	56
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	56
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	53
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	53
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	53
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	53
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	53
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	56
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	57
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	57
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	55
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	55
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	53

Галоген Комплекты

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
Комплекты запасных ламп 12 В										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	–	8727900695533	60
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	–	8727900695571	60
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	–	8727900695601	60
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	–	8727900695656	60
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	–	8727900700336	61
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	–	8727900700350	61
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	–	8727900700374	61
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	–	8727900700398	61
Комплекты запасных ламп 24 В										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	–	8727900695885	62
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	–	8727900695939	62
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	–	8727900696851	62
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	–	8727900696875	62
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	–	8727900696899	62
Комплект для полировки фар										
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	–	8727900399776	63

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	–	8727900369823	74
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	–	8719018005090	74
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	–	8719018004680	74
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	–	8727900364842	74
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	–	8727900364866	74
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	–	8727900377224	74
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	–	8727900377200	74
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	–	8727900364828	74
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	–	8727900364965	74
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	–	8727900377385	74
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	–	8727900377361	74
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	–	8727900377187	74
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	–	8727900377149	74
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	–	8727900364880	74
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	–	8727900375190	73
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	–	8727900372458	73
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	–	8727900375251	73
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	–	8727900372557	73
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	–	8727900364781	72
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	–	8727900364927	72
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	–	8727900377309	73
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	–	8727900377286	73
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	–	8727900377088	72
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	–	8727900377040	72
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	–	8727900375213	73
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	–	8727900372533	73
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	–	8727900375275	73
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	–	8727900372496	73
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	–	8727900364804	73
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	–	8727900364941	73
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	–	8727900377347	73
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	–	8727900377323	73
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	–	8727900377125	73
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	–	8727900377101	73
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	–	8727900364767	72
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	–	8727900375176	72
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	–	8727900372519	72
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	72
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	72
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), Великобритании										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	72
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	72
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	72
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	72
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	72
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	72

Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
11005U50CWX2	HL [≈HB3/HB4]	U50	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	90
11005U90CWX2	HL [≈HB3/HB4]	U90	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	90
11005UE2X2	HL [≈HB3/HB4]	UE	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	89
11012U50CWX2	HL [≈HIR2]	U50	12/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	89
11012U90CWX2	HL [≈HIR2]	U90	12/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	89
11012UE2X2	HL [≈HIR2]	UE	12/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	90
11065U30CWB2	SL-WHITE [≈W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	94
11065U30RB2	SL-RED [≈W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	95
11065ULAX2	SL-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	95
11065ULRX2	SL-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3Xx16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	95
11065ULWX2	SL-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3Xx16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	94
11065XUAXM	SL-AMBER [≈WY21W]	XU	12	1.8	W3Xx16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	95
11065XURX2	SL-RED [≈W21W]	XU	12/24	2.1	W3Xx16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	95
11065XUWX2	SL-WHITE [≈W21W]	XU	12/24	1.7	W3Xx16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	94
11066U30RB2	SL-RED [≈W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	95
11066ULRX2	SL-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	95
11066XURX2	SL-RED [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	95
11066XUWX2	SL-WHITE [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	94
11258U50CWX2	HL [≈H1]	U50	12/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	88
11258U90CWX2	HL [≈H1]	U90	12/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	88
11258UE2X2	HL [≈H1]	UE	12/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	88
112972U90CWX	HL [≈H7]	U90	12/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	88
11336U50CWX2	HL [≈H3]	U50	12/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	88
11336U90CWX2	HL [≈H3]	U90	12/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	88
11336UE2X2	HL [≈H3]	UE	12/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	88
11342U50CWX2	HL [≈H4]	U50	12/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	88
11342U90CWX2	HL [≈H4]	U90	12/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	88
11342UE2X2	HL [≈H4]	UE	12/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	88
11362U50CWX2	HL [≈H11]	U50	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	89
11362U90CWX2	HL [≈H11]	U90	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	89
11362UE2X2	HL [≈H11]	UE	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	89
11366U50CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U50	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	89
11366U90CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U90	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	89
11366UE2X2	FL [≈H8/H11/H16]	UE	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	89
11498U30CWB2	SL-WHITE [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	94
11498U30RB2	SL-RED [≈P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	94
11498ULAX2	SL-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	95
11498ULRX2	SL-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	94
11498ULWX2	SL-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	94
11498XUAXM	SL-AMBER [≈PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	95
11498XURX2	SL-RED [≈P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	94
11498XUWX2	SL-WHITE [≈P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	94
11499U30RB2	SL-RED [≈P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	93
11499ULRX2	SL-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	93
11499XURX2	SL-RED [≈P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	93
11854U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	92
11854ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	92
11860U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	92
11860ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	92
11864U30CWB1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	93

Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
11864ULWX1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm]	6000K UL	12	0,6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	92
11961U30CWB2	SL-WHITE [≈W5W]	U30	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	93
11961ULW4X2	IL-WHITE [≈W5W]	4000K UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	93
11961ULWX2	SL-WHITE [≈W5W]	6000K UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	93
11972U50CWX2	HL [≈H7]	U50	12/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	89
11972UE2X2	HL [≈H7]	UE	12/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	89
127994000KX2	IL-WHITE [≈W5W]	4000K XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	93
127996000KX2	SL-WHITE [≈W5W]	6000K XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	93
127998000KX2	SL-WHITE [≈W5W]	8000K XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	93
128584000KX1	IL-WHITE [≈Fest 38 mm]	4000K XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	92
128596000KX1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm]	6000K XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	92
129404000KX1	IL-WHITE [≈Fest 30 mm]	4000K XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	92
129416000KX1	SL-WHITE [≈Fest 30 mm]	6000K XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	92
129454000KX1	IL-WHITE [≈Fest 43 mm]	4000K XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	92
129466000KX1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm]	6000K XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	92
249446000KX1	SL-WHITE [≈Fest 38 mm]	6000K XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	99
249466000KX1	SL-WHITE [≈Fest 43 mm]	6000K XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	99

Адаптер CANbus для светодиодных ламп

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	96
18952C2	LED-CANbus HL [≈H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	96
18954C2	LED-CANbus FL [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	96
18957X2	LED-CANBUS RED/WHITE SL [≈21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	96
18960C2	LED-CANbus HL [≈H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	96
18961C2	LED-Light Repair HL [≈H7]	-	12	10	-	00281530	8719018002815	-	8719018002822	96
18962C2	LED-Light Repair HL [≈H1]	-	12	10	-	00283930	8719018002839	-	8719018002846	96

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

