

# L'illuminazione a LED adatta a ogni funzione



Abbaglianti, anabbaglianti	Luci di stazionamento	Luci antinebbia anteriori	Indicatori di direzione anteriori	Luce cruscotto	Illuminazione interna

Luce vano portaoggetti	Luci di stazionamento posteriori	Indicatori di direzione posteriori	Luci antinebbia posteriori	Luce portabagaglio	Luce targa	3 <sup>a</sup> luce stop	Luci stop	Luci di retromarcia

## X-tremeUltinon LED – Prestazioni e qualità da primo impianto

## X-tremeUltinon LED – Prestazioni e qualità da primo impianto

<td> <td> <td> <td> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> </td></td></td>	<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
<td> <td> <td> <td> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> </td></td></td>	<td> <td> </td></td>	<td> </td>	

<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td></td>	<td> <td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td></td>	<td> <h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2> </td>	<h2>Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca</h2>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Ultinon LED – Il livello superiore della luce bianca

<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> </td></td></td>	<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------------	------------	--

<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> </td></td></td>	<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------------	------------	--

## Adattatore CANbus per un controllo ottimale

## Adattatore CANbus per un controllo ottimale

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Adattatore LED CANbus 21W incluso nella confezione

ECE R37 È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.