

Jak vybrat vhodná světla LED?



Nové

Výkon originálního LED světlometu

Ultinon Pro9000

Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
let

+3
prodloužená
záruka



Výkon osvětlení*




Barva světla

Až **5800 K**



Životnost

Maximálně **5000 h**



Dostupné v

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7],
[~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Nové

Perfektní směs výkonu a životnosti

Ultinon Pro5000

Automobilové
LED osvětlení

2
let

+1
prodloužená
záruka



Výkon osvětlení*




Barva světla

Až **5800 K**



Životnost

Maximálně **3000 h**



Dostupné v

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7],
[~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Změň svoje osvětlení

Ultinon Essential



Výkon osvětlení*




Barva světla

Až **6500 K**



Životnost

Maximálně **1500 h**



Dostupné v

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7],
[~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Vztahuje se k Ultinon Pro9000 HL [~H4], [~H7], [~HB3/4], [~H11], [~HIR2] a FOG [~H8/H11/H16].

** V porovnání s minimálními zákonnými normami pro halogenové žárovky. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Až o 200% pro Ultinon Pro9000 HL [H1] a [H3].



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.