

¿Qué iluminación LED necesita?



Nuevo

Rendimiento original
de automoción en LED

Ultinon Pro9000

OEM LED
Lumileds
TopContact*

2 años


+3
garantía
extendida



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponibles en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nuevo

La combinación perfecta de **rendimiento y duración.**

Ultinon Pro5000

LED de categoría automoción

2 años


+1
garantía
extendida



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponibles en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforma
las luces de tu coche


Ultinon Essential




Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponibles en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* Aplicable a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] y FOG [≈H8/H11/H16].

** Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas. Hasta +200% para los tipos Ultinon Pro9000 HL [≈H1] y [≈H3].



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.