

# Che tipo di lampada LED cerchi?



Nuovo

LED con prestazioni dei produttori di **primo impianto**

**Ultinon Pro9000**

Lumileds  
TopContact  
OEM LED\*

**2**  
anni


**+3**  
garanzia  
estesa



Prestazioni fascio di luce\*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nuovo

Il mix perfetto di **prestazioni e durata**

**Ultinon Pro5000**

LED Auto

**2**  
anni


**+1**  
garanzia  
estesa



Prestazioni fascio di luce\*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Trasforma** le luci della tua auto


**Ultinon Essential**



Prestazioni fascio di luce\*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

\* Applicabile ai modelli Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Rispetto allo standard minimo di legge per una lampadina alogena. Fino al 200% per Ultinon Pro9000 modelli HL [ H1] e [ H3].



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.