

# Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?



Nieuw

LED autoverlichting met **OEM prestaties**

## Ultinon Pro9000


Lumileds  
TopContact  
**OEM LED**

**2** Jaar  
garantie


**+3** Jaar  
verlengde  
garantie




Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

Nieuw

De perfecte mix van **hoge prestaties met een lange levensduur**

## Ultinon Pro5000

Automotive-  
grade LED

**2** Jaar  
garantie


**+1** Jaar  
verlengde  
garantie



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

**Verbeter**  
uw autoverlichting


## Ultinon Essential



Lichtbundel prestaties\*



Kleurtemperatuur



Levensduur



Verkrijgbaar in

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

\* Is van toepassing op Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] en FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Vergelijken met de wettelijk minimum norm voor halogeen autolampen. Tot +200% voor de Ultinon Pro9000 HL, type [≈H1] and [≈H3].



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.