

Jakich źródeł światła LED potrzebujesz?



Nowość

Oświetlenie LED o **wydajności OEM**

Ultinon Pro9000


Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
lat


+3
rozszerzona
gwarancja




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nowość

Idealne połączenie **wydajności i trwałości**

Ultinon Pro5000


LED klasy
motoryzacyjnej

2
lat


+1
rozszerzona
gwarancja




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Zmień oświetlenie swojego samochodu


Ultinon Essential




Wydajność wiązki



Barwa światła



Okres eksploatacji



Dostępne jako

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* Dotyczy Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] i FOG [≈H8/H11/H16].

** W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych. Do +200% dla Ultinon Pro9000 HL [≈H1] i [≈H3].



Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.