

O que lâmpada LED você precisa?



Novo

Desempenho **automotivo original** em LED

Ultinon Pro9000

Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
anos

+3
garantia
estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz


Até **5800 K**



Standard: 3100 K

Vida útil

Até **5000 h**



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Novo

A combinação perfeita de **desempenho** e **durabilidade**

Ultinon Pro5000

LEDs
da categoria
automotiva

2
anos

+1
garantia
estendida




Desempenho do feixe



Cor da luz

Até **5800 K**



Standard: 3100 K

Vida útil

Até **3000 h**



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforme
as luzes do seu carro

Ultinon Essential



Desempenho do feixe



Cor da luz

Até **6500 K**



Standard: 3100 K

Vida útil

Até **1500 h**



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imagens meramente ilustrativas.

* Aplicável a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

** Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas. Até + 200% para os tipos Ultinon Pro9000 HL [H1] e [H3].



É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.