

De care dintre soluțiile de iluminat cu LED ai nevoie?



Nou

LED de performanță auto originală

Ultinon Pro9000


Lumileds TopContact OEM LED*

2 ani

+3 garanție extinsă



Performanță distribuția luminoasă




Culoarea luminii

Până la **5800 K**



Durata de viață

Până la **5000 ore**



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nou

Combinăția perfectă între performanță și durabilitate

Ultinon Pro5000

LED auto

2 ani

+1 garanție extinsă



Performanță distribuția luminoasă




Culoarea luminii

Până la **5800 K**



Durata de viață

Până la **3000 ore**



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transformă lămpile vehiculului tău

Ultinon Essential



Performanță distribuția luminoasă




Culoarea luminii

Până la **6500 K**



Durata de viață

Până la **1500 ore**



Variante disponibile

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imagini doar în scop informativ.

* Se aplică pentru Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] și FOG [≈H8/H11/H16].

** În comparație cu standardul minim legal pentru becuri cu halogen. Cu până la +200 % pentru tipurile Ultinon Pro9000 HL [H1] și [H3].



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.