

Какое **светодиодное** освещение подойдет вам?



Новинки

Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии

Ultinon Pro9000

Светодиодные чипы Lumileds TopContact OEM LED*




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Новинки

Отличное сочетание эффективности и срока службы

Ultinon Pro5000

Высококачественные автомобильные светодиоды




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Преобразите освещение вашего автомобиля

Ultinon Essential




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* Относится к Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] и FOG [≈H8/H11/H16].

** По сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп накаливания. До +200% для типов Ultinon Pro9000 HL [≈H1] и [≈H3].



Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством.