

Jakou žárovku potřebujete pro svůj vůz ?



Zvýšený jas

Nové


Až o **200%**
více jasů*

**RacingVision
GT200**

Paprsek
prodloužený
až o
+80 m***




Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v
H4, H7

Nové


Až o **150%**
více jasů*

**X-tremeVision
Pro150**


Paprsek
prodloužený
až o
+70 m***



Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v
H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2

Až o **60%**
více viditelnosti*


VisionPlus




Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v
H1, H4, H7

Až o **30%**
více viditelnosti*


Vision




Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Unikátní styl

Nové


**Výrazný
bílý
vzhled**

**WhiteVision
ultra**


H4, H7
až o
4200 K




Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W


Prodloužená životnost

Životnost až do
1500 hodin**


**LongLife
EcoVision**




Výkon osvětlení*



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2

Obrázky jsou pouze ilustracní. * Ve srovnání se zákonným minimem. ** Životnost a barevná teplota se liší podle typu, vztaženo k H7. *** Ve srovnání s minimem odvozeným od požadavků ECE, základem je 1 lux. Nejdelší vzdálenost od vozu, týká se H4 a H7.

philips.com/halogen

PHILIPS