

# ¿Qué lámpara necesita?



## Brillo mejorado

Nuevo	Nuevo		
Hasta <b>200%</b> más de brillo*	Hasta <b>150%</b> más de brillo*	Hasta un <b>60%</b> más de visión*	Hasta un <b>30%</b> más de visión*
<b>RacingVision GT200</b> Haz hasta <b>+80 m</b> ***	<b>X-tremeVision Pro150</b> Haz hasta <b>+70 m</b> ***	<b>VisionPlus</b>	<b>Vision</b>
Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*
Color de luz** Hasta <b>3500 K</b> Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta <b>3400 K</b> Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta <b>3250 K</b> Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta <b>3200 K</b> Standard: 3100 K
Vida útil** Hasta <b>250 h</b>	Vida útil** Hasta <b>450 h</b>	Vida útil** Hasta <b>500 h</b>	Vida útil** Hasta <b>600 h</b>
Disponible en <b>H4, H7</b>	Disponible en <b>H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</b>	Disponible en <b>H1, H4, H7</b>	Disponible en <b>H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</b>

## Estilo único

Nuevo
<b>Estilo blanco intenso</b>
<b>WhiteVision ultra</b> H4, H7 hasta <b>4200 K</b>
Rendimiento del haz de luz*
Color de luz** Hasta <b>4200 K</b> Standard: 3100 K
Vida útil** Hasta <b>350 h</b>
Disponible en <b>H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W</b>

## Vida útil extendida

Vida útil de hasta <b>1500 h</b> **
<b>LongLife EcoVision</b>
Rendimiento del haz de luz*
Color de luz** Hasta <b>3100 K</b> Standard: 3100 K
Vida útil** Hasta <b>1500 h</b>
Disponible en <b>H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2</b>

Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo. \*\* La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7. \*\*\* Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.