

Che tipo di lampada cerchi?



Luminosità migliorata

<p>Nuovo</p> <p>Fino al 200% di luminosità in più*</p> <p>RacingVision GT200</p> <p>Raggio fino a +80 m***</p>   <p>Prestazioni fascio di luce*</p>  <p>Colore luce**</p> <p>Fino a 3500 K</p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Durata**</p> <p>Fino a 250 ore</p> <p>Disponibile in H4, H7</p>	<p>Nuovo</p> <p>Fino al 150% di luminosità in più*</p> <p>X-tremeVision Pro150</p> <p>Raggio fino a +70 m***</p>   <p>Prestazioni fascio di luce*</p>  <p>Colore luce**</p> <p>Fino a 3400 K</p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Durata**</p> <p>Fino a 450 ore</p> <p>Disponibile in H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</p>	<p>Fino a 60% di visibilità in più*</p> <p>VisionPlus</p>   <p>Prestazioni fascio di luce*</p>  <p>Colore luce**</p> <p>Fino a 3250 K</p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Durata**</p> <p>Fino a 500 ore</p> <p>Disponibile in H1, H4, H7</p>	<p>Fino a 30% di visibilità in più*</p> <p>Vision</p>   <p>Prestazioni fascio di luce*</p>  <p>Colore luce**</p> <p>Fino a 3200 K</p> <p>Standard: 3100 K</p> <p>Durata**</p> <p>Fino a 600 ore</p> <p>Disponibile in H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>
---	--	---	---

Stile unico

Nuovo

Effetto **bianco ghiaccio**

WhiteVision ultra

H4, H7 fino a **4200 K**




Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**

Fino a **4200 K**

Standard: 3100 K

Durata**



Fino a **350 ore**

Disponibile in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W


Lunga durata

Durata fino a **1500 ore****

LongLife EcoVision

Prestazioni fascio di luce*



Colore luce**

Fino a **3100 K**

Standard: 3100 K

Durata**

Fino a **1500 ore**

Disponibile in H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Rispetto ai requisiti legali minimi. ** Durata e temperatura di colore dipendono dal modello, indicazioni relative esclusivamente a H7. *** Secondo il valore minimo derivato dopo la normativa ECE, basata su 1 lux. Distanza massima dall'auto, si applica a H4 e H7.