

Jakiej żarówki potrzebujesz?



Zwiększona jasność

<p>Nowość</p> <p>Do 200% większa jasność*</p> <p>RacingVision GT200</p> <p>Wiązka do +80 m***</p>   <p>Wydajność wiązki</p>  <p>Barwa światła** Do 3500 K</p>  <p>Okres eksploatacji** Do 250 godz.</p>  <p>Dostępne jako H4, H7</p>	<p>Nowość</p> <p>Do 150% większa jasność*</p> <p>X-tremeVision Pro150</p> <p>Wiązka do +70 m***</p>   <p>Wydajność wiązki</p>  <p>Barwa światła** Do 3400 K</p>  <p>Okres eksploatacji** Do 450 godz.</p>  <p>Dostępne jako H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</p>	<p>Do 60% większa widoczność*</p> <p>VisionPlus</p>   <p>Wydajność wiązki</p>  <p>Barwa światła** Do 3250 K</p>  <p>Okres eksploatacji** Do 500 godz.</p>  <p>Dostępne jako H1, H4, H7</p>	<p>Do 30% większa widoczność*</p> <p>Vision</p>   <p>Wydajność wiązki</p>  <p>Barwa światła** Do 3200 K</p>  <p>Okres eksploatacji** Do 600 godz.</p>  <p>Dostępne jako H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>
---	--	--	--

Unikalny styl

Nowość

Białe i **wyraziste**

WhiteVision ultra

H4, H7 do **4200 K**




Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **4200 K**



Okres eksploatacji**
Do **350 godz.**





Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W


Wydłużona żywotność

Trwałość do **1500 godz.****


LongLife EcoVision


Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3100 K**



Okres eksploatacji**
Do **1500 godz.**



Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. * W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum. ** Żywotność i temperatura barwowa różnią się w zależności od typu, wskazanie tylko dla H7. *** W porównaniu do minimum dotyczącego żarówek halogenowych z regulacji ECE, na podstawie 1 luksa. Najdalsza odległość od samochodu dotyczy H4 i H7.