

# Que lâmpada do carro você precisa?



## Brilho aprimorado

<p><b>Novo</b></p> <p>Até <b>200% mais brilho*</b></p> <p><b>RacingVision GT200</b></p> <p>Feixe até <b>+80 m***</b></p>   <p>Desempenho do feixe: Até <b>+200%</b> (+80 m)</p> <p>Cor da luz** Até <b>3500 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até <b>250 h</b></p> <p>Disponível em <b>H4, H7</b></p>	<p><b>Novo</b></p> <p>Até <b>150% mais brilho*</b></p> <p><b>X-tremeVision Pro150</b></p> <p>Feixe até <b>+70 m***</b></p>   <p>Desempenho do feixe: Até <b>+150%</b> (+70 m)</p> <p>Cor da luz** Até <b>3400 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até <b>450 h</b></p> <p>Disponível em <b>H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</b></p>	<p><b>Visão até 60% superior*</b></p> <p><b>VisionPlus</b></p>   <p>Desempenho do feixe: Até <b>+60%</b></p> <p>Cor da luz** Até <b>3250 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até <b>500 h</b></p> <p>Disponível em <b>H1, H4, H7</b></p>	<p><b>Visão até 30% superior*</b></p> <p><b>Vision</b></p>   <p>Desempenho do feixe: Até <b>+30%</b></p> <p>Cor da luz** Até <b>3200 K</b> Standard: 3100 K</p> <p>Vida útil** Até <b>600 h</b></p> <p>Disponível em <b>H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</b></p>
--	---	---	--

## Estilo único

**Novo**

Aspeto **branco nítido**

**WhiteVision ultra**

H4, H7 até **4200 K**




Desempenho do feixe: Até **+60%**

Cor da luz\*\*  
Até **4200 K**  
Standard: 3100 K

Vida útil\*\*  
Até **350 h**

Disponível em **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Vida útil estendida

Vida até **1500 horas\*\***

**LongLife EcoVision**




Desempenho do feixe: Standard

Cor da luz\*\*  
Até **3100 K**  
Standard: 3100 K

Vida útil\*\*  
Até **1500 h**

Disponível em **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Imagens apenas para fins ilustrativos. \* Comparado com o requisito legal mínimo. \*\* O prazo de validade e a temperatura da cor diferem dependendo do tipo, indicação apenas para H7. \*\*\* Em comparação com o mínimo obtido após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. A distância mais distante do carro se aplica a H4 e H7.