

De care lampă ai nevoie?



Luminozitate sportivă

Nou


Luminozitate cu până la **200%*** mai intensă

RacingVision GT200


Fascicul de până la **+80 m*****



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile H4, H7

Nou


Luminozitate cu până la **150%*** mai intensă

X-tremeVision Pro150


Fascicul de până la **+70 m*****



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Până la **60%*** mai multă vizibilitate*


VisionPlus




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile H1, H4, H7

Până la **30%*** mai multă vizibilitate*


Vision



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Stil unic

Nou


Aspect alb intens

WhiteVision ultra

H4, H7 până la **4200 K**




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**




Variante disponibile H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W


Durată de viață extinsă

Durată de viață de până la **1500 ore****


LongLife EcoVision




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii**



Durata de viață**



Variante disponibile H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Imagini doar în scop informativ. * În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege. ** Durata de viață și temperatura de culoare diferă în funcție de tip, indicații doar pentru H7. *** Raportat la minimul derivat după Reglementările CEE, bazat pe 1 Lux. Cea mai mare distanță față de vehicul, se aplică pentru H4 și H7.