

PHILIPS

Automotive



Najděte tu pravou **pracovní svítilnu LED** pro daný úkol

Novinka

Novinka

Novinka

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Světlo Boost 100 lm <10 h	Světlo Boost 130 lm <11 h	Světlo Boost 200 lm <2 h	Světlo Boost 145 lm <6 h	Světlo Boost 300 lm <1,5 h	Světlo Boost 130 lm 2 h	Světlo Boost 150 lm <5 h	Světlo Boost 250 lm 4 h	Světlo Boost 300 lm 3,5 h	Světlo Boost 500 lm <3,5 h	Světlo Boost 350 lm 3,5 h	Světlo Boost 330 lm	Světlo Boost 1200 lm 3 h	Světlo Boost 1000 lm <3 h	Světlo Boost 2300 lm 2 h	Světlo Boost 1500 lm 1 h
Světlo Eco 50 lm <10 h		Světlo Eco 100 lm <4,5 h	Světlo Eco	Ztlumené světlo 30 lm <12 h	Světlo Eco 70 lm 4 h		Světlo Eco 120 lm 7 h	Světlo Eco 120 lm 6 h	Ztlumené světlo 50 lm <10 h	Světlo Eco 150 lm <8 h		Světlo Eco 500 lm 5,5 h	Ztlumené světlo 100 lm <12 h	Světlo Eco 1200 lm 4 h	Světlo Eco 750 lm 2,5 h
Úhel/flexibilita světla 50°	Úhel/flexibilita světla 40°	Úhel/flexibilita světla 80°	Úhel/flexibilita světla 80°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 90°	Úhel/flexibilita světla 360°
	Funkce Bodové světlo 20 lm	Funkce FindMe	Funkce FindMe	Funkce Tlumící	Funkce FindMe		Funkce FindMe	Funkce FindMe	Funkce Tlumící	Funkce UV světlo			Funkce Tlumící	Funkce CRI 92	Funkce CRI 92
Upevnění Pásek na hlavu	Upevnění Spona	Upevnění Spona	Upevnění Magnet	Upevnění 360° háček	Upevnění Spona	Upevnění 360° háček	Upevnění 360° háček	Upevnění 360° háček	Upevnění 360° háček	Upevnění 360° háček	Upevnění 360° háček	Upevnění Držák 1,1–1,8 m	Upevnění Magnet	Upevnění Svorka	Upevnění Magnet
Odolnost IPX4	Odolnost IP54	Odolnost IP54	Odolnost IP54	Odolnost IP68	Odolnost IP54	Odolnost IP54	Odolnost IP20	Odolnost IP65	Odolnost IP68	Odolnost IP54	Odolnost IP54	Odolnost IP54	Odolnost IP68	Odolnost IP67	Odolnost IP54
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 3x AAA	Napájení 3x AAA	Napájení Micro USB	Napájení Micro USB	Napájení Dokovací stanice	Napájení Micro USB	Napájení Micro USB	Napájení Micro USB	Napájení Micro USB	Napájení Dokovací stanice	Napájení Dokovací stanice	Napájení 100-240 V	Napájení 100-240 V	Napájení Micro USB	Napájení 100-240 V	Napájení Dokovací stanice
Zadání obj. LPL29B1 GOC 39360631	Zadání obj. LPL19B1 GOC 38819031	Zadání obj. LPL42X1 GOC 39631731	Zadání obj. LPL28RECHX1 GOC 39220394	Zadání obj. LPL62X1 GOC 05163931	Zadání obj. LPL38X1 GOC 39607231	Zadání obj. LPL20X1 GOC 39060531	Zadání obj. LPL46X1 GOC 39823631	Zadání obj. LPL47X1 GOC 39841031	Zadání obj. LPL63X1 GOC 05165331	Zadání obj. LPL34UVX1 GOC 39419131	Zadání obj. LPL35X1 GOC 39421431	Zadání obj. LPL45X1 GOC 39732131	Zadání obj. LPL64X1 GOC 05167731	Zadání obj. LPL39X1 GOC 39609631	Zadání obj. LPL403MODX1 GOC 39627066