

Trova la lampada da lavoro a LED adatta al tuo lavoro

				Novità					Novità			Novità			
HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH55	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Luce Boost 100 lm <10 h	Luce Boost 130 lm <11 h	Luce Boost 200 lm <2 h	Luce Boost 145 lm <6 h	Luce Boost 300 lm <1,5 h	Luce Boost 130 lm 2 h	Luce Boost 150 lm <5 h	Luce Boost 250 lm 4 h	Luce Boost 300 lm 3,5 h	Luce Boost 500 lm <3,5 h	Luce Boost 350 lm 3,5 h	Luce Boost 330 lm	Luce Boost 1200 lm 3 h	Luce Boost 1000 lm <3 h	Luce Boost 2300 lm 2 h	Luce Boost 1500 lm 1 h
Luce Eco 50 lm <10 h		Luce Eco 100 lm <4,5 h	Luce Eco	Illuminazione attenuata 30 lm <12 h	Luce Eco 70 lm 4 h		Luce Eco 120 lm 7 h	Luce Eco 120 lm 6 h	Illuminazione attenuata 50 lm <10 h	Luce Eco 150 lm <8 h		Luce Eco 500 lm 5,5 h	Illuminazione attenuata 100 lm <12 h	Luce Eco 1200 lm 4 h	Luce Eco 750 lm 2,5 h
Angolo luce/flessibilità 50°	Angolo luce/flessibilità 40°	Angolo luce/flessibilità 80°	Angolo luce/flessibilità 80°	Angolo luce/flessibilità 120° 180°	Angolo luce/flessibilità 90° 90°	Angolo luce/flessibilità 120°	Angolo luce/flessibilità 90° 180°	Angolo luce/flessibilità 90° 90°	Angolo luce/flessibilità 120° 180°	Angolo luce/flessibilità 90° 90°	Angolo luce/flessibilità 120°	Angolo luce/flessibilità 120° 360°	Angolo luce/flessibilità 90° 180°	Angolo luce/flessibilità 90° 180°	Angolo luce/flessibilità 360° 90°
Modalità di fissaggio Fascia	Modalità di fissaggio Clip	Modalità di fissaggio Clip Magnete	Modalità di fissaggio Clip a 80° Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio Clip Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio 360° Magnete	Modalità di fissaggio Gancio a 360°	Modalità di fissaggio Supporto 1,1 - 1,8 m	Modalità di fissaggio Magnete	Modalità di fissaggio	Modalità di fissaggio Morsetto Magnete
Robustezza IPX4	Robustezza IP54	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP68 IK09	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP20 IK07	Robustezza IP65 IK08	Robustezza IP68 IK09	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP54 IK07	Robustezza IP68 IK09	Robustezza IP67 IK09	Robustezza IP54 IK07
Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina	Resistenza al grasso Ideale per l'officina
Alimentazione 3x AAA	Alimentazione 3x AAA	Alimentazione 2h <2,5 h	Alimentazione 2 h	Alimentazione <2,5 h	Alimentazione 1 h	Alimentazione 4 h	Alimentazione <3 h	Alimentazione <2 h	Alimentazione <3,5 h	Alimentazione 2,5 h	Alimentazione 100-240 V 5 m	Alimentazione 100-240 V 5 m	Alimentazione <4,5 h	Alimentazione 100-240 V 5 m	Alimentazione 11 h 3,2 h
Funzioni di ricarica Micro USB 1500x		Funzioni di ricarica Micro USB 1500x	Funzioni di ricarica Micro USB	Funzioni di ricarica Docking station	Funzioni di ricarica Micro USB 1500x		Funzioni di ricarica Micro USB	Funzioni di ricarica 1500x	Funzioni di ricarica Docking station	Funzioni di ricarica Docking station		Funzioni di ricarica 2 h	Funzioni di ricarica Micro USB	Funzioni di ricarica 3,5 h Caricabatterie	Funzioni di ricarica Docking station
Codice LPL29B1 GOC 39360631	Codice LPL19B1 GOC 38819031	Codice LPL42X1 GOC 39631731	Codice LPL28RECHX1 GOC 39220394	Codice LPL62X1 GOC 05163931	Codice LPL38X1 GOC 39607231	Codice LPL20X1 GOC 39060531	Codice LPL46X1 GOC 39823631	Codice LPL47X1 GOC 39841031	Codice LPL63X1 GOC 05165331	Codice LPL34UVX1 GOC 39419131	Codice LPL35X1 GOC 39421431	Codice LPL45X1 GOC 39732131	Codice LPL64X1 GOC 05167731	Codice LPL39X1 GOC 39609631	Codice LPL403MDX1 GOC 39627066