

PHILIPS

Automotive



Fin den rette **LED-arbeidslampen** for jobben

				Ny					Ny						
HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Boost-lys 100 lm <10 h	Boost-lys 130 lm <11 h	Boost-lys 200 lm <2 h	Boost-lys 145 lm <6 h	Boost-lys 300 lm <1,5 h	Boost-lys 130 lm 2 h	Boost-lys 150 lm <5 h	Boost-lys 250 lm 4 h	Boost-lys 300 lm 3,5 h	Boost-lys 500 lm <3,5 h	Boost-lys 350 lm 3,5 h	Boost-lys 330 lm	Boost-lys 1200 lm 3 h	Boost-lys 1000 lm <3 h	Boost-lys 2300 lm 2 h	Boost-lys 1500 lm 1 h
Eco-lys 50 lm <10 h		Eco-lys 100 lm <4,5 h	Eco-lys	Dimmed light 30 lm <12 h	Eco-lys 70 lm 4 h		Eco-lys 120 lm 7 h	Eco-lys 120 lm 6 h	Dimmed light 50 lm <10 h	Eco-lys 150 lm <8 h		Eco-lys 500 lm 5,5 h	Dimmed light 100 lm <12 h	Eco-lys 1200 lm 4 h	Eco-lys 750 lm 2,5 h
Lysvinkel/-fleksibilitet 50°	Lysvinkel/-fleksibilitet 40°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 120°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 360°
	Funksjoner Spotlampe på 20 lm	Funksjoner FindMe	Funksjoner 120 lm FindMe	Funksjoner Dimming 120 lm	Funksjoner Hodebånd FindMe		Funksjoner FindMe	Funksjoner FindMe	Funksjoner Dimming 300 lm	Funksjoner UV-lys FindMe			Funksjoner Dimming	Funksjoner CRI 92 Matt filter	Funksjoner CRI 92 Matt filter
Armatur Hodebånd	Armatur Klemme	Armatur Klemme Magnet	Armatur 80° klemme Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur Klemme Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok	Armatur 1,1 – 1,8 m holder	Armatur Magnet		Armatur Klemme Magnet
Robusthet IPX4	Robusthet IP54	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP20 IK07	Robusthet IP65 IK08	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP67 IK09	Robusthet IP54 IK07
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Stromforsyning 3x AAA	Stromforsyning 3x AAA	Stromforsyning Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Stromforsyning Ladefunksjoner Mikro-USB	Stromforsyning Ladefunksjoner Dokkingstasjon	Stromforsyning Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Stromforsyning Ladefunksjoner	Stromforsyning Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Stromforsyning Ladefunksjoner	Stromforsyning Ladefunksjoner Dokkingstasjon	Stromforsyning Ladefunksjoner Dokkingstasjon	Stromforsyning 100-240 V 5 m	Stromforsyning 100-240 V 5 m	Stromforsyning Ladefunksjoner Mikro-USB 2 h	Stromforsyning 100-240 V 5 m Ladefunksjoner 3,5 h Strombank	Stromforsyning Ladefunksjoner Dokkingstasjon
Bestillingsoppføring LPL29B1 GOC 39360631	Bestillingsoppføring LPL19B1 GOC 38819031	Bestillingsoppføring LPL42X1 GOC 39631731	Bestillingsoppføring LPL28RECHX1 GOC 39220394	Bestillingsoppføring LPL62X1 GOC 05163931	Bestillingsoppføring LPL38X1 GOC 39607231	Bestillingsoppføring LPL20X1 GOC 39060531	Bestillingsoppføring LPL46X1 GOC 39823631	Bestillingsoppføring LPL47X1 GOC 39841031	Bestillingsoppføring LPL63X1 GOC 05165331	Bestillingsoppføring LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestillingsoppføring LPL35X1 GOC 39421431	Bestillingsoppføring LPL45X1 GOC 39732131	Bestillingsoppføring LPL64X1 GOC 05167731	Bestillingsoppføring LPL39X1 GOC 39609631	Bestillingsoppføring LPL403MODX1 GOC 39627066