

PHILIPS

Automotive



Znajdź lampę roboczą LED do pracy

Nowość

Nowość

Nowość

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Tryb wzmacniony 100 lm <10 godz.	Tryb wzmacniony 130 lm <11 godz.	Tryb wzmacniony 200 lm <2 godz.	Tryb wzmacniony 145 lm <6 godz.	Tryb wzmacniony 300 lm <1,5 godz.	Tryb wzmacniony 130 lm 2 godz.	Tryb wzmacniony 150 lm <5 godz.	Tryb wzmacniony 250 lm 4 godz.	Tryb wzmacniony 300 lm 3,5 godz.	Tryb wzmacniony 500 lm <3,5 godz.	Tryb wzmacniony 350 lm 3,5 godz.	Tryb wzmacniony 330 lm	Tryb wzmacniony 1200 lm 3 godz.	Tryb wzmacniony 1000 lm <3 godz.	Tryb wzmacniony 2300 lm 2 godz.	Tryb wzmacniony 1500 lm 1 godz.
Tryb ekonomiczny 50 lm <10 godz.		Tryb ekonomiczny 100 lm <4,5 godz.	Tryb ekonomiczny	Funkcja przyciemniania światła 30 lm <12 godz.	Tryb ekonomiczny 70 lm 4 godz.		Tryb ekonomiczny 120 lm 7 godz.	Tryb ekonomiczny 120 lm 6 godz.	Funkcja przyciemniania światła 50 lm <10 godz.	Tryb ekonomiczny 150 lm <8 godz.		Tryb ekonomiczny 500 lm 5,5 godz.	Funkcja przyciemniania światła 100 lm <12 godz.	Tryb ekonomiczny 1200 lm 4 godz.	Tryb ekonomiczny 750 lm 2,5 godz.
Kąt padania światła/ zmienność 50° 90°	Kąt padania światła/ zmienność 40°	Kąt padania światła/ zmienność 80°	Kąt padania światła/ zmienność 80°	Kąt padania światła/ zmienność 120° 180°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 90°	Kąt padania światła/ zmienność 120°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 180°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 90°	Kąt padania światła/ zmienność 120° 180°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 90°	Kąt padania światła/ zmienność 120°	Kąt padania światła/ zmienność 120° 360°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 180°	Kąt padania światła/ zmienność 90° 180°	Kąt padania światła/ zmienność 360° 90°
Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości
Oprawa Opas. na gł.	Oprawa Zacisk	Oprawa Zacisk Magnes	Oprawa Zacisk 80° Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Zacisk Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Hak 360° Magnes	Oprawa Hak 360°	Oprawa Uchwyt 1,1–1,8 m	Oprawa Magnes	Oprawa CRI 92 Matowy filtr	Oprawa Zacisk Magnes
Solidność IPX4	Solidność IP54	Solidność IP54 IK07	Solidność IP54 IK07	Solidność IP68 IK09	Solidność IP54 IK07	Solidność IP54 IK07	Solidność IP20 IK07	Solidność IP65 IK08	Solidność IP68 IK09	Solidność IP54 IK07	Solidność IP54 IK07	Solidność IP54 IK07	Solidność IP68 IK09	Solidność IP67 IK09	Solidność IP54 IK07
Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu	Odporność na smary Do użytku w garażu
Zródło zasilania 3x AAA	Zródło zasilania 3x AAA	Zródło zasilania <2 godz.	Zródło zasilania 2 godz.	Zródło zasilania <2,5 godz.	Zródło zasilania 1 godz.	Zródło zasilania 4 godz.	Zródło zasilania <3 godz.	Zródło zasilania <2 godz.	Zródło zasilania <3,5 godz.	Zródło zasilania 2,5 godz.	Zródło zasilania 100–240 V 5 m	Zródło zasilania 100–240 V 5 m	Zródło zasilania <4,5 godz.	Zródło zasilania 100–240 V 5 m	Zródło zasilania 1,1 godz. 3,2 godz.
Funkcje ładowania		Funkcje ładowania Z. MicroUSB 1500x	Funkcje ładowania Z. MicroUSB	Funkcje ładowania Stacja dokująca	Funkcje ładowania Z. MicroUSB 1500x		Funkcje ładowania Z. MicroUSB 1500x	Funkcje ładowania Z. MicroUSB 1500x	Funkcje ładowania Stacja dokująca	Funkcje ładowania Stacja dokująca		Funkcje ładowania 2 godz.	Funkcje ładowania Z. MicroUSB	Funkcje ładowania 3,5 godz. Power bank	Funkcje ładowania Stacja dokująca
Nr produktu LPL29B1 GOC 39360631	Nr produktu LPL19B1 GOC 38819031	Nr produktu LPL42X1 GOC 39631731	Nr produktu LPL28RECHX1 GOC 39220394	Nr produktu LPL62X1 GOC 05163931	Nr produktu LPL38X1 GOC 39607231	Nr produktu LPL20X1 GOC 39060531	Nr produktu LPL46X1 GOC 39823631	Nr produktu LPL47X1 GOC 39841031	Nr produktu LPL63X1 GOC 05165331	Nr produktu LPL34UVX1 GOC 39419131	Nr produktu LPL35X1 GOC 39421431	Nr produktu LPL45X1 GOC 39732131	Nr produktu LPL64X1 GOC 05167731	Nr produktu LPL39X1 GOC 39609631	Nr produktu LPL403MODX1 GOC 39627066