

Encontre a luz de trabalho LED certa para executar o trabalho

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	Novidade RCH55	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	Novidade RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	Novidade PJH10	PJH20	MDLS CRI
Modo Intenso 100 lm <10 h	Modo Intenso 130 lm <11 h	Modo Intenso 200 lm <2 h	Modo Intenso 145 lm <6 h	Modo Intenso 300 lm <1,5 h	Modo Intenso 130 lm 2 h	Modo Intenso 150 lm <5 h	Modo Intenso 250 lm 4 h	Modo Intenso 300 lm 3,5 h	Modo Intenso 500 lm <3,5 h	Modo Intenso 350 lm 3,5 h	Modo Intenso 330 lm	Modo Intenso 1200 lm 3 h	Modo Intenso 1000 lm <3 h	Modo Intenso 2300 lm 2 h	Modo Intenso 1500 lm 1 h
Modo Eco 50 lm <10 h		Modo Eco 100 lm <4,5 h	Modo Eco	Luz com intensidade reduzida 30 lm <12 h	Modo Eco 70 lm 4 h		Modo Eco 120 lm 7 h	Modo Eco 120 lm 6 h	Luz com intensidade reduzida 50 lm <10 h	Modo Eco 150 lm <8 h		Modo Eco 500 lm 5,5 h	Luz com intensidade reduzida 100 lm <12 h	Modo Eco 1200 lm 4 h	Modo Eco 750 lm 2,5 h
Ângulo/flexibilidade da luz 50° 90°	Ângulo/flexibilidade da luz 40°	Ângulo/flexibilidade da luz 80°	Ângulo/flexibilidade da luz 80°	Ângulo/flexibilidade da luz 120° 180°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 90°	Ângulo/flexibilidade da luz 120°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 180°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 90°	Ângulo/flexibilidade da luz 120° 180°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 90°	Ângulo/flexibilidade da luz 120°	Ângulo/flexibilidade da luz 120° 360°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 180°	Ângulo/flexibilidade da luz 90° 180°	Ângulo/flexibilidade da luz 360° 90°
Instalação Fita	Instalação Clipe	Instalação Clipe Imã	Instalação Clipe 80° Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Clipe Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Gancho 360° Imã	Instalação Gancho 360°	Instalação Suporte 1,1-1,8 m	Instalação Imã	Instalação	Instalação Grampo Imã
Robustez IPX4	Robustez IP54	Robustez IP54 IK07	Robustez IP54 IK07	Robustez IP68 IK09	Robustez IP54 IK07	Robustez IP54 IK07	Robustez IP20 IK07	Robustez IP65 IK08	Robustez IP68 IK09	Robustez IP54 IK07	Robustez IP54 IK07	Robustez IP54 IK07	Robustez IP68 IK09	Robustez IP67 IK09	Robustez IP54 IK07
Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos	Resistência a lubrificantes Resistente a óleos
Alimentação 3x AAA	Alimentação 3x AAA	Alimentação Funções de carregamento Micro USB 1500x	Alimentação Funções de carregamento Micro USB	Alimentação Funções de carregamento Estação de base	Alimentação Funções de carregamento Micro USB 1500x	Alimentação Funções de carregamento	Alimentação Funções de carregamento Micro USB	Alimentação Funções de carregamento 1500x	Alimentação Funções de carregamento Estação de base	Alimentação Funções de carregamento Estação de base	Alimentação 100-240 V 5 m	Alimentação Funções de carregamento 2 h	Alimentação Funções de carregamento Micro USB	Alimentação Funções de carregamento 3,5 h Bat. ext.	Alimentação Funções de carregamento Estação de base
Encomendas LPL29B1 GOC 39360631	Encomendas LPL19B1 GOC 38819031	Encomendas LPL42X1 GOC 39631731	Encomendas LPL28RECHX1 GOC 39220394	Encomendas LPL62X1 GOC 05163931	Encomendas LPL46X1 GOC 39607231	Encomendas LPL20X1 GOC 39060531	Encomendas LPL47X1 GOC 39823631	Encomendas LPL47X1 GOC 39841031	Encomendas LPL63X1 GOC 05165331	Encomendas LPL34UVX1 GOC 39419131	Encomendas LPL35X1 GOC 39421431	Encomendas LPL45X1 GOC 39732131	Encomendas LPL64X1 GOC 05167731	Encomendas LPL39X1 GOC 39609631	Encomendas LPL403MODX1 GOC 39627066