

PHILIPS

Automotive



Găsește lampa de lucru cu LED potrivită pentru lucrare

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	Nou RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	Nou RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	Nou PJH10	PJH20	MDLS CRI
Mod Amplificare 100 lm <10 h	Mod Amplificare 130 lm <11 h	Mod Amplificare 200 lm <2 h	Mod Amplificare 145 lm <6 h	Mod Amplificare 300 lm <1,5 h	Mod Amplificare 130 lm 2 h	Mod Amplificare 150 lm <5 h	Mod Amplificare 250 lm 4 h	Mod Amplificare 300 lm 3,5 h	Mod Amplificare 500 lm <3,5 h	Mod Amplificare 350 lm 3,5 h	Mod Amplificare 330 lm	Mod Amplificare 1200 lm 3 h	Mod Amplificare 1000 lm <3 h	Mod Amplificare 2300 lm 2 h	Mod Amplificare 1500 lm 1 h
Mod Eco 50 lm <10 h		Mod Eco 100 lm <4,5 h	Mod Eco	Lumină cu intensitate redusă 30 lm <12 h	Mod Eco 70 lm 4 h		Mod Eco 120 lm 7 h	Mod Eco 120 lm 6 h	Lumină cu intensitate redusă 50 lm <10 h	Mod Eco 150 lm <8 h		Mod Eco 500 lm 5,5 h	Lumină cu intensitate redusă 100 lm <12 h	Mod Eco 1200 lm 4 h	Mod Eco 750 lm 2,5 h
Unghi lumină/flexibilitate 50° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 40°	Unghi lumină/flexibilitate 80°	Unghi lumină/flexibilitate 80°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 360°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 360° 90°
Caracteristici	Indicator luminos 20 lm	Caracteristici FindMe	Caracteristici FindMe	Caracteristici Variator 120 lm	Caracteristici Bandă cap FindMe		Caracteristici FindMe	Caracteristici FindMe	Caracteristici Variator 300 lm	Caracteristici Lumină UV FindMe			Caracteristici Variator	Caracteristici CRI 92 Filtru mat	Caracteristici CRI 92 Filtru mat
Fixare Bandă cap	Fixare Clemă	Fixare Clemă Magnet	Fixare Clemă 80° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Clemă Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360°	Fixare Suport 1,1 – 1,8 m	Fixare Magnet		Fixare Clemă Magnet
Robustețe IPX4	Robustețe IP54	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP20 IK07	Robustețe IP65 IK08	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP67 IK09	Robustețe IP54 IK07
Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină	Rezistență la vaserină
Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj	Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Stație de andocare	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Stație de andocare	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Stație de andocare	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare 2 h	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Micro USB 3,5 h Acum. ext.	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare Opțiuni de încărcare Stație de andocare
Număr de comandă LPL29B1 GOC 39360631	Număr de comandă LPL19B1 GOC 38819031	Număr de comandă LPL42X1 GOC 39631731	Număr de comandă LPL28RECHX1 GOC 39220394	Număr de comandă LPL62X1 GOC 05163931	Număr de comandă LPL38X1 GOC 39607231	Număr de comandă LPL20X1 GOC 39060531	Număr de comandă LPL46X1 GOC 39823631	Număr de comandă LPL47X1 GOC 39841031	Număr de comandă LPL63X1 GOC 05165331	Număr de comandă LPL34UVX1 GOC 39419131	Număr de comandă LPL35X1 GOC 39421431	Număr de comandă LPL45X1 GOC 39732131	Număr de comandă LPL64X1 GOC 05167731	Număr de comandă LPL39X1 GOC 39609631	Număr de comandă LPL403MODX1 GOC 39627066