

PHILIPS

Automotive



Выберите инспекционный LED-фонарь в зависимости от вида работы

Новинка

Новинка

Новинка

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Режим Boost 100 лм <10 ч	Режим Boost 130 лм <11 ч	Режим Boost 200 лм <2 ч	Режим Boost 145 лм <6 ч	Режим Boost 300 лм <1,5 ч	Режим Boost 130 лм 2 ч	Режим Boost 150 лм <5 ч	Режим Boost 250 лм 4 ч	Режим Boost 300 лм 3,5 ч	Режим Boost 500 лм <3,5 ч	Режим Boost 350 лм 3,5 ч	Режим Boost 330 лм	Режим Boost 1200 лм 3 ч	Режим Boost 1000 лм <3 ч	Режим Boost 2300 лм 2 ч	Режим Boost 1500 лм 1 ч
Режим Eco 50 лм <10 ч		Режим Eco 100 лм <4,5 ч	Режим Eco 100 лм <6 ч	Диммер 30 лм <12 ч	Режим Eco 70 лм 4 ч		Режим Eco 120 лм 7 ч	Режим Eco 120 лм 6 ч	Диммер 50 лм <10 ч	Режим Eco 150 лм <8 ч		Режим Eco 500 лм 5,5 ч	Диммер 100 лм <12 ч	Режим Eco 1200 лм 4 ч	Режим Eco 750 лм 2,5 ч
Угол освещения/гибкость 50° 90°	Угол освещения/гибкость 40°	Угол освещения/гибкость 80°	Угол освещения/гибкость 80°	Угол освещения/гибкость 120° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 120° 360°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 360° 90°
Крепление Надевается на голову	Крепление Точечный свет: 20 лм Зажим	Крепление FindMe Зажим Магнит	Крепление FindMe Зажим 80° Магнит	Крепление Диммер 120 лм Крюк 360° Магнит	Крепление FindMe Зажим Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление FindMe Крюк 360° Магнит	Крепление Диммер 300 лм Крюк 360° Магнит	Крепление УФ-свет FindMe Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360°	Крепление Зажим 1,1–1,8 м	Крепление Диммер Магнит	Крепление CRI 92 Мат. фильтр Защелка Магнит	Крепление CRI 92 Мат. фильтр Защелка Магнит
Надежность IPX4	Надежность IP54	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP68 IK09	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP20 IK07	Надежность IP65 IK08	Надежность IP68 IK09	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP68 IK09	Надежность IP67 IK09	Надежность IP54 IK07
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 3x AAA	Источник питания 3x AAA	Источник питания Зарядка Micro USB 1500x	Источник питания Зарядка Micro USB	Источник питания Зарядка Зарядная станция	Источник питания Зарядка Micro USB 1500x	Источник питания Зарядка	Источник питания Зарядка Micro USB 1500x	Источник питания Зарядка Micro USB 1500x	Источник питания Зарядка Зарядная станция	Источник питания Зарядка Зарядная станция	Источник питания 100-240 V 5 м	Источник питания 100-240 V 5 м	Источник питания Зарядка Micro USB 2 ч	Источник питания 100-240 V 5 м Зарядка 3,5 ч	Источник питания 100-240 V 5 м Зарядка 1,1 ч 3,2 ч
№ заказа GOC LPL29B1 39360631	№ заказа GOC LPL19B1 38819031	№ заказа GOC LPL42X1 39631731	№ заказа GOC LPL28RECHX1 39220394	№ заказа GOC LPL62X1 05163931	№ заказа GOC LPL38X1 39607231	№ заказа GOC LPL20X1 39060531	№ заказа GOC LPL46X1 39823631	№ заказа GOC LPL47X1 39841031	№ заказа GOC LPL63X1 05165331	№ заказа GOC LPL34UVX1 39419131	№ заказа GOC LPL35X1 39421431	№ заказа GOC LPL45X1 39732131	№ заказа GOC LPL64X1 05167731	№ заказа GOC LPL39X1 39609631	№ заказа GOC LPL403MODX1 39627066