

# Hitta rätt LED-arbetslampan för uppgiften

				Nyhet					Nyhet				Nyhet		
HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH55	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Oka ljuset 100 lm <10 h	Oka ljuset 130 lm <11 h	Oka ljuset 200 lm <2 h	Oka ljuset 145 lm <6 h	Oka ljuset 300 lm <1,5 h	Oka ljuset 130 lm 2 h	Oka ljuset 150 lm <5 h	Oka ljuset 250 lm 4 h	Oka ljuset 300 lm 3,5 h	Oka ljuset 500 lm <3,5 h	Oka ljuset 350 lm 3,5 h	Oka ljuset 330 lm	Oka ljuset 1200 lm 3 h	Oka ljuset 1000 lm <3 h	Oka ljuset 2300 lm 2 h	Oka ljuset 1500 lm 1 h
Eco-ljuset 50 lm <10 h		Eco-ljuset 100 lm <4,5 h	Eco-ljuset	Dimmed light 30 lm <12 h	Eco-ljuset 70 lm 4 h		Eco-ljuset 120 lm 7 h	Eco-ljuset 120 lm 6 h	Dimmed light 50 lm <10 h	Eco-ljuset 150 lm <8 h		Eco-ljuset 500 lm 5,5 h	Dimmed light 100 lm <12 h	Eco-ljuset 1200 lm 4 h	Eco-ljuset 750 lm 2,5 h
Ljusvinkel/flexibilitet 50°	Ljusvinkel/flexibilitet 40°	Ljusvinkel/flexibilitet 80°	Ljusvinkel/flexibilitet 80°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 360°
Funktioner 20 lm spot	Funktioner FindMe	Funktioner FindMe	Funktioner FindMe	Funktioner Dimmer 120 lm	Funktioner Huvudband FindMe		Funktioner FindMe	Funktioner Dimmer 300 lm	Funktioner FindMe	Funktioner UV-lampa FindMe			Funktioner Dimmer	Funktioner CRI 92 Matt filter	Funktioner CRI 92 Matt filter
Armatur Huvudband	Armatur Klämna	Armatur Klämna Magnet	Armatur 80° klämna Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur Klämna Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok Magnet	Armatur 360° krok	Armatur 1,1 – 1,8 m hållare	Armatur Magnet	Armatur Klämna Magnet	Armatur Klämna Magnet
Robusthet IPX4	Robusthet IP54	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP20 IK07	Robusthet IP65 IK08	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP67 IK09	Robusthet IP54 IK07
Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker	Fettålig Verkstadsäker
Strömförsörjning 3x AAA	Strömförsörjning 3x AAA	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Dockningsstation Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Dockningsstation Mikro-USB 1500x	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Dockningsstation	Strömförsörjning 100-240 V 5 m	Strömförsörjning Laddningsfunktioner 100-240 V 5 m	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 2 h	Strömförsörjning Laddningsfunktioner 100-240 V 5 m	Strömförsörjning Laddningsfunktioner Mikro-USB 3,5 h Powerbank
Beställningspost LPL29B1 GOC 39360631	Beställningspost LPL19B1 GOC 38819031	Beställningspost LPL42X1 GOC 39631731	Beställningspost LPL28RECHX1 GOC 39220394	Beställningspost LPL62X1 GOC 05163931	Beställningspost LPL38X1 GOC 39607231	Beställningspost LPL20X1 GOC 39060531	Beställningspost LPL46X1 GOC 39823631	Beställningspost LPL47X1 GOC 39841031	Beställningspost LPL63X1 GOC 05165331	Beställningspost LPL34UVX1 GOC 39419131	Beställningspost LPL35X1 GOC 39421431	Beställningspost LPL45X1 GOC 39732131	Beställningspost LPL64X1 GOC 05167731	Beställningspost LPL39X1 GOC 39609631	Beställningspost LPL403MODX1 GOC 39627066