

Jak vybrat vhodnou žárovku?



Zažijte více světla

Ideální pro výměnu



Xenon Vision



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Až o **150 %** více viditelnosti*




Xenon X-tremeVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla




Dostupné v D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Světlo které vydrží

Klid myslí díky **4 + 3** letem záruky



Xenon LongerLife**



4 roky navíc **+3**

Výkon osvětlení



Životnost



Dostupné v D1S, D2S, D2R

Užijte si svou vášeň

Homogenní bílý LED efekt




Xenon WhiteVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v D1S, D2S, D2R, D3S

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Ve srovnání se zákonným minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost.)

** Není dostupné ve všech zemích. Další informace vám sdělí obchodní zástupce.

www.philips.com/automotive

PHILIPS