

# Che tipo di lampada cerchi?



## Sperimenta più luce

Ideale per la sostituzione



### Xenon Vision


Standard



Xenon Vision



Prestazioni fascio di luce



Colore luce

Fino a **4300 K**



Disponibile in D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Fino a **150%** di visibilità in più\*



### Xenon X-tremeVision gen2

Standard



Xenon X-tremeVision gen2



Prestazioni fascio di luce



Colore luce

Fino a **4800 K**



Disponibile in D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

## Luce che dura

Zero pensieri **4 + 3** anni di garanzia



### Xenon LongerLife\*\*



4 anni di garanzia +3

Prestazioni fascio di luce



Durata

Fino a **7 anni**

Disponibile in D1S, D2S, D2R

## Goditi la tua passione

Effetto **bianco** LED omogeneo



### Xenon WhiteVision gen2

Standard



Xenon WhiteVision gen2



Prestazioni fascio di luce



Colore luce

Fino a **5000 K**



Disponibile in D1S, D2S, D2R, D3S

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

\* Rispetto ai requisiti legali minimi (tranne per D2R che offre il 20% di visibilità in più)

\*\* Non disponibile in tutti i paesi. Contattare il rappresentante di zona