

Jakiej **lampy ksenonowej** potrzebujesz?



Poznaj moc płynącą ze światła

Idealna jako zamiennik




Xenon Vision



Wydajność wiązki



Barwa światła



Dostępne jako D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Do **150%** większa widoczność*



Xenon X-tremeVision gen2



Wydajność wiązki



Barwa światła



Dostępne jako D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Światło, które trwa

Gwarancja spokoju **4 + 3** lata



Xenon LongerLife**



Wydajność wiązki



Okres eksploatacji



Dostępne jako D1S, D2S, D2R

Ciesz się swoją pasją

Efekt jednolitego światła LED




Xenon WhiteVision gen2



Wydajność wiązki



Barwa światła



Dostępne jako D1S, D2S, D2R, D3S

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).

** Mogą być niedostępne w niektórych krajach. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.