

# ¿Qué lámpara xenón necesita?



**Brillo mejorado**



Hasta un **150%** más de visión\*

**Xenon X-tremeVision gen2**



Standard




Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz



Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal como **repuesto**

**Xenon Vision**




Standard




Xenon Vision



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Disponible en D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

**Estilo único**



Efecto LED **blanco homogéneo**

**Xenon WhiteVision gen2**




Standard




Xenon WhiteVision gen2



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz



Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S

**Vida útil extendida**



Conciencia tranquila


**4 + 3** años **garantía**

**Xenon LongerLife\*\***



**4 + 3** años **garantía**

Rendimiento del haz de luz



Vida útil



Disponible en D1S, D2S, D2R

Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

\*\* No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.