

# De quelle **lampe xénon** avez-vous besoin ?



## Luminosité accrue

Jusqu'à **150%** de visibilité en plus\*

**Xenon X-tremeVision gen2**




Standard

Xenon X-tremeVision gen2

Performance du faisceau\*



Couleur de lumière

Jusqu'à **4800 K**

Standard: 4150 K

Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Idéal pour remplacement

**Xenon Vision**




Standard

Xenon Vision

Performance du faisceau



Couleur de lumière

Jusqu'à **4300 K**

Standard: 4150 K

Disponible en D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

## Style unique

Effet LED **blanc** homogène

**Xenon WhiteVision gen2**




Standard

Xenon WhiteVision gen2

Performance du faisceau\*



Couleur de lumière

Jusqu'à **5000 K**

Standard: 4150 K

Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S

## Durée de vie prolongée

Tranquillité d'esprit **4 + 3 ans** de garantie

**Xenon LongerLife\*\***




Standard

Xenon LongerLife

Performance du faisceau



Durée de vie

Jusqu'à **7 ans**

Disponible en D1S, D2S, D2R

Photos non contractuelles.

\* En comparaison avec le minimum requis par la loi (à l'exception du modèle D2R, qui fournit jusqu'à 20 % de vision en plus, et D5S qui produit jusqu'à 120 % de vision en plus).

\*\* Non disponible sur tous les marchés. Veuillez contacter votre représentant commercial.