



# Jakiej lampy ksenonowej potrzebujesz?





## Zwiększona jasność

Do **150%** większa widoczność\*

**Xenon X-tremeVision gen2**



Wydajność wiązki 


Barwa światła  Do **4800 K**  
Standard: 4150 K


Dostępne jako **D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Idealna jako zamiennik

**Xenon Vision**

Wydajność wiązki 

Barwa światła  Do **4300 K**  
Standard: 4150 K

Dostępne jako **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

## Unikalny styl

Efekt **jednolitego światła LED**

**Xenon WhiteVision gen2**




Wydajność wiązki 

Barwa światła  Do **5000 K**  
Standard: 4150 K

Dostępne jako **D1S, D2S, D2R, D3S**

## Wydłużona żywotność

Gwarancja spokoju **4 + 3** lata

**Xenon LongerLife\*\***




Wydajność wiązki 

Okres eksploatacji  Do **7** lata

Dostępne jako **D1S, D2S, D2R**

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

\* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność; za wyjątkiem żarówek D5S, które zapewniają do 120% większą widoczność).

\*\* Mogą być niedostępne w niektórych krajach. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem