

PHILIPS

Professionelle
LED-Arbeitsleuchten



2020

Besser sehen,

besser arbeiten



Inhaltsverzeichnis

Jeden Tag die Dunkelheit besiegen

Wenn Sie Fahrzeuge reparieren oder warten, dürfen keine Fehler passieren. Unsere professionellen Arbeitsleuchten verfügen über leistungsstarke LEDs für intensives weißes Licht und einen breiten Lichtstrahl, der jedes Detail mit höchster Präzision beleuchtet. Das natürliche weiße Licht wurde für optimale Sicht entwickelt und verbessert Ihren visuellen Komfort für ein Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen. Die Leuchten sind für den täglichen Einsatz in Werkstätten ausgelegt und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. **Selbst wenn Sie an schwierigen Aufgaben oder auf engstem Raum arbeiten, können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Leucht-Werkzeuge für Ihre Arbeit haben.**

8	14	24
Inspektionsleuchte	Arbeitsleuchte	Spezielle Arbeitsleuchten
Penlight Professional 9	RCH5S 15	CBH52 25
PEN20S 10	RCH10S 16	MDLS CRI 3-modules 26
Penlight Premium 11	RCH25 17	
	CBL10 18	
12	20	28
Stirnleuchte	Arbeitsstrahler	Überblick
HL22M 13	PJH10 21	Produktfunktionen 28
	PJH20 CRI 22	Sortimentvergleich 32
		Bestellinformationen 34



Finden Sie die passende **LED-Arbeitsleuchte** für Ihre Arbeit

Inspektionsleuchte

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Boost-Modus 130 lm <11 Std.	Boost-Modus 200 lm <2 Std.	Boost-Modus 145 lm <2,5 Std.
Eco-Modus 100 lm <4 Std.	Eco-Modus 60 lm <6 Std.	Eco-Modus 60 lm <6 Std.
Leuchtwinkel/Flexibilität 40°	Leuchtwinkel/Flexibilität 80°	Leuchtwinkel/Flexibilität 80°
Funktionen 20 lm Spotlicht	Funktionen 100 lm Spotlicht	Funktionen 120 lm Spotlicht
Befestigung Clip	Befestigung Clip Magnet	Befestigung 80° Clip Magnet
Widerstandsfähigkeit IP54	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07
Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher
Stromversorgung 3x AAA	Stromversorgung <2 Std.	Stromversorgung 2 Std.
	Ladefunktionen Mikro-USB 1500x	Ladefunktionen Mikro-USB
Bestellnr. LPL19B1 GOC 38819031	Bestellnr. LPL67X1 GOC 05261231	Bestellnr. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Stirnleuchte

Neu HL22M
Boost-Modus 300 lm <3 Std.
Eco-Modus 150/50 lm <6/<12 Std.
Leuchtwinkel/Flexibilität 110° 45°
Funktionen Dimmer Bewegungssensor
Befestigung Kopfband
Widerstandsfähigkeit IP67 IK07
Schmiermittelbeständig Werkstattssicher
Stromversorgung <3 Std.
Ladefunktionen Mikro-USB
Bestellnr. LPL74X1 GOC 00824431

Arbeitsleuchte


RCH5S	RCH10S	RCH25	CBL10
Boost-Modus 300 lm <1,5 Std.	Boost-Modus 200 lm <3 Std.	Boost-Modus 500 lm <3,5 Std.	Boost-Modus 330 lm
Gedimmtes Licht 30 lm <12 Std.	Eco-Modus 100 lm <6 Std.	Gedimmtes Licht 50 lm <10 Std.	
Leuchtwinkel/Flexibilität 120° 180°	Leuchtwinkel/Flexibilität 120°	Leuchtwinkel/Flexibilität 120° 180°	Leuchtwinkel/Flexibilität 120°
Funktionen Dimmer 120 lm		Funktionen Dimmer 300 lm	
Befestigung 360° Haken Magnet	Befestigung 360° Haken Magnet	Befestigung 360° Haken Magnet	Befestigung 360° Haken
Widerstandsfähigkeit IP68 IK09	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07	Widerstandsfähigkeit IP68 IK09	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07
Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher
Stromversorgung <2,5 Std.	Stromversorgung <3 Std.	Stromversorgung <3,5 Std.	Stromversorgung 100-240 V 5 m
Ladefunktionen Ladestation	Ladefunktionen Mikro-USB	Ladefunktionen Ladestation	
Bestellnr. LPL62X1 GOC 05163931	Bestellnr. LPL66X1 GOC 05205631	Bestellnr. LPL63X1 GOC 05165331	Bestellnr. LPL35X1 GOC 39421431

Arbeitsstrahler

Spezielle Arbeitsleuchten

Neu

PJH10	PJH20	CBH52	MDLS CRI
Boost-Modus 1000 lm <3 Std.	Boost-Modus 2300 lm 2 Std.	Boost-Modus 1200 lm <3 Std.	Boost-Modus 1500 lm 1 Std.
Gedimmtes Licht 100 lm <12 Std.	Eco-Modus 1200 lm 4 Std.	Eco-Modus 900 / 500 lm <4 / <5 Std.	Eco-Modus 750 lm 2,5 Std.
Leuchtwinkel/Flexibilität 90° 180°	Leuchtwinkel/Flexibilität 90° 180°	Leuchtwinkel/Flexibilität 120° 360°	Leuchtwinkel/Flexibilität 360° 120°
Funktionen Dimmer	Funktionen CRI 92 Mattfilter	Funktionen Verschiebbares Leuchtmodul	Funktionen CRI 92 Mattfilter
Befestigung Magnet		Befestigung 1,1 – 2,08 m Halter	Befestigung Klemme Magnet
Widerstandsfähigkeit IP68 IK09	Widerstandsfähigkeit IP67 IK09	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07	Widerstandsfähigkeit IP54 IK07
Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher	Schmiermittelbeständig Werkstattssicher
Stromversorgung <4,5 Std.	Stromversorgung 100-240 V 5 m	Stromversorgung 100-240 V 5 m	Stromversorgung 1-1 Std. 3-2 Std.
Ladefunktionen Mikro-USB	Ladefunktionen 3,5 Std. Powerbank	Ladefunktionen 3,2 Std.	Ladefunktionen 1500x
Bestellnr. LPL64X1 GOC 05167731	Bestellnr. LPL39X1 GOC 39609631	Bestellnr. LPL73X1 GOC 00521231	Bestellnr. LPL403MODX1 GOC 39627066





Inspektionsleuchte



Inspektionsleuchten sind ideal für **schnelle Inspektionsaufgaben**. Klein und wiederaufladbar. Sie können **einen ganzen Tag ohne Unterbrechung** arbeiten. Unsere Inspektionsleuchte sind **robust** bis zu IK07 und bieten verschiedene **Funktionen für freihändiges Arbeiten**, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Penlight Professional

LPL19B1

Praktische Inspektionsleuchte mit Spotlight

Wichtigste Leistungsmerkmale

Intensives weißes Licht für optimale Sicht

6,000 K
Lichtfarbe

130 lm
Boost

Leichter Zugang zu engen Stellen



Mini



20 lm
Spot



40°
Abstrahlwinkel



Clip

Sofort einsatzbereit für jede Inspektionsaufgabe



< 11 h
Leuchtdauer



3x AAA
Batteriebetrieb



IP54
Robustheit



Werkstattfest
Fettabweisend



Das kleine Extra



Kleines und kompaktes Design, um enge Stellen leicht zu erreichen



Verbesserte Leuchtdauer, um den ganzen Tag über arbeiten zu können

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

PEN20S

LPL67X1

Hochwertige wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit LUXEON LEDs

Wichtigste Leistungsmerkmale

Hochwertiges, weißes LED-Licht

- 
6,000 K
 Lichtfarbe
- 
200 lm
 Boost
- 
100 lm
 Eco
- 
100 lm
 Spot


Besonders langlebig und robust

- 
1500 x
 Wiederaufladbar
- < 2 h icon" data-bbox="105 335 125 355"/>
< 2 h
 Ladezeit
- 
4/2 h
 Leuchtdauer
- 
IP54
 Robustheit
- 
IK07
 Hohe Stoßfestigkeit
- 
Werkstattfest
 Fettabweisend






Benutzerfreundliche Lampe

- 
80°
 Abstrahlwinkel
- 
Haken
- 
80° clip
- 
Micro USB
 Aufladung



Das kleine Extra

- 
Ausgestattet mit LUXEON Rebel LED-Chips
- 
Besonders langlebiger Lithium-Akku mit bis zu 1.500 Ladezyklen
- 
Besonders langlebiger Lithium-Akku mit bis zu 1.500 Ladezyklen

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Leistungsstarke wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit LUXEON LEDs

Wichtigste Leistungsmerkmale


Angenehmes Licht für Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen

- 
6,000 K
 Lichtfarbe
- 
145 lm
 Boost
- 
60 lm
 Eco
- 
120 lm
 Spot
- 
80°
 Abstrahlwinkel




Benutzerfreundlich und robust für die tägliche Arbeit

- 
Haken
- 
Starker Magnet
- 
Aluminiumgehäuse
- 
Robustheit
- 
Hohe Stoßfestigkeit
- 
Fettabweisend

Schnelles Aufladen und gleichmäßige Lichtleistung

- 
Wiederaufladbar
- 
Ladezeit
- 
Leuchtdauer
- 
Micro-USB Aufladung

Das kleine Extra

- 
Robustes und griffiges Aluminium-Gehäuse
- 
Einzigartige Dimmfunktion: 60-145 lumens
- 
Sehr kurze Ladezeit

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Stirnleuchte

Stirnleuchte

Stirnleuchte



Die leichte Philips HL22M LED-Stirnleuchte liefert helles weißes Licht genau dort, wo Sie es brauchen! Variable Lichtleistung, zwei voreingestellte Modi, mit bis zu 150 und 300 Lumen, eine integrierte Blitzlichtfunktion und ein Bewegungssensor machen sie zu einem vielseitigen Werkzeug, mit dem Sie beide Hände frei haben.

HL22M

LPL74X1

Wiederaufladbare LED-Stirnleuchte mit Bewegungssensor

Wichtigste Leistungsmerkmale

Variable Lichtleistung

- bis zu **6,500 K**
Lichtfarbe
- 300 lm**
Boost
- 150 lm**
Eco
- Bewegungssensor
- Blitzlicht
- 50-300 lm**
Gedimmtes Licht



Hohe Flexibilität

- Stirnband
- Drehbares Lichtmodul (45°)
- An/Aus Drehschalter
- Wiederaufladbar
- Micro-USB Aufladung
- Ladezeit: **2.8 h**
- Leuchtdauer: **3/6/12 h**



Hochwertige Verarbeitung

- Rutschfestes Gummiband
- Hohe Stoßfestigkeit (IK07)
- Robustheit (IP67)
- Werkstattfest Fettabweisend



Das kleine Extra

- Licht stufenlos einstellbar von 50 bis 300 Lumen
- Die integrierte Blitzlichtfunktion erhöht Ihre Sicherheit
- Rutschfestes elastisches Stirnband, einfach anpassbar und komfortabler Sitz

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6



Arbeitsleuchte

Arbeitsleuchte

Arbeitsleuchte



Unsere **Arbeitsleuchten** sind **vielseitig** und erleichtern Ihre Arbeit auch unter den härtesten Bedingungen. Von kompakten bis hin zu größeren Leuchten, mit Kabel oder Akku, wiederaufladbar über eine Dockingstation oder über Micro-USB - Profis finden bei uns immer **das beste Licht für Ihre Arbeit**. Unsere Arbeitsleuchten sind **besonders widerstandsfähig und robust** und dank vieler praktischer Extras, sind sie in jeder Situation Ihr idealer Begleiter.

RCH5S

LPL62X1

Starke kompakte Arbeitsleuchte im Taschenformat

Wichtigste Leistungsmerkmale

Hochwertiges, weißes LED-Licht

- 6,000 K**
Lichtfarbe
- 300 lm**
Boost
- 30 lm**
Gedimmtes Licht
- 120 lm**
Spot

Vielfältigkeit

- 120°**
Abstrahlwinkel
- 180°**
Drehbares Lichtmodul
- Starker Magnet**
- Haken**

Langlebiger Akku und robustes Design

- Wiederaufladbar**
- < 2.5 h**
Ladezeit
- < 12/1.5 h**
Leuchtdauer
- Dockingstation**
- IK09**
Hohe Stoßfestigkeit
- IP68**
Robustheit
- Werkstattfest**
Fettabweisend



Das kleine Extra

- Einzigartige Dimmfunktion: 30 – 300 Lumen**
- Hohe Stoß-, Staub- und Wasserfestigkeit**
- Gemeinsame Dockingstation mit RCH25**



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

RCH10S

LPL66X1

Robuste Arbeitsleuchte mit Akkubetrieb

Wichtigste Leistungsmerkmale

Helles LED-Licht

- 6,000 K Lichtfarbe
- 200 lm Boost
- 100 lm Eco
- 120° Abstrahlwinkel

Robust und beständig

- IP54 Robustheit
- IK07 Hohe Stoßfestigkeit
- Werkstattfest Fettabweisend

Freihändig Arbeiten

- Kabellos
- Starker Magnet
- Haken
- Wiederaufladbar
- Leuchtdauer 6/3 h
- Micro-USB Aufladung
- Ladezeit 3 h

Das kleine Extra

- Kabellos für freihändiges Arbeiten
- Sehr breiter Lichtabstrahlwinkel 120°
- Hohe Stoßfestigkeit IK07



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

RCH25

LPL63X1

Allround-Arbeitsleuchte mit besonders hellem Licht

Wichtigste Leistungsmerkmale

Hochwertiges, weißes LED-Licht

- 6,000 K Lichtfarbe
- 500 lm Boost
- 50 lm Gedimmtes Licht
- 300 lm Spot
- 120° Abstrahlwinkel

Besonders robust und vielseitig

- IP68 Robustheit
- IK09 Gute Stoßfestigkeit
- Werkstattfest Fettabweisend
- Drehbares Lichtmodul
- Starker Magnet
- Haken

Lange Akku-Laufzeit

- Wiederaufladbar
- Ladezeit < 3.5 h
- Leuchtdauer < 10/3.5 h
- Dockingstation

Das kleine Extra

- Einzigartige Dimmfunktion: 50 – 500 Lumen
- Hohe Stoß-, Staub- und Wasserfestigkeit IK09 IP68
- Gemeinsame Dockingstation mit RCH55



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

CBL10

LPL35X1

Leistungsstarke und robuste Lampe mit Kabel

Wichtigste Leistungsmerkmale

Leistungsstarkes, weißes LED-Licht

- 6,000 K
Lichtfarbe
- 330 lm
Boost
- 120°
Abstrahlwinkel

Verbesserter Widerstand

- IP54
Robustheit
- IK07
Hohe Stoßfestigkeit
- Werkstattfest
Fettabweisend
- 360°
Haken

Benutzerfreundlich für tägliche Aufgaben

- 5 m
Kabel
- 100-240 V
Batteriebetrieb


Das kleine Extra

- Hohe Stoßfestigkeit**
IK07
- Mit 5 Meter langem Kabel**
5 m
- Sehr breiter Abstrahlwinkel**
120°



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



Arbeitsleuchte

Arbeitsleuchte



Arbeitsstrahler



Unsere **kompakten Arbeitsstrahler** mit ihrem **breiten Abstrahlwinkel**, sorgen für ein besonders **leistungsstarkes, weißes Licht**. Mit ihrer einzigartigen Dimmfunktion und ihrem **hohen Farbwiedergabeindex** können Sie mit klarer Sicht an Ihren Aufgaben arbeiten. Dank ihres besonders **widerstandsfähigen Designs**, bis zu IK09 und IP68, und ihrer langen Akkulaufzeit, sind sie auch für die harten Bedingungen des täglichen Einsatzes hervorragend geeignet.

PJH10

LPL64X1

Kompakter LED-Arbeitsstrahler mit Dimmfunktion

Wichtigste Leistungsmerkmale


Hochwertiges, weißes LED-Licht




Verbesserte Robustheit und Haltbarkeit



Große Vielseitigkeit



Das kleine Extra



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

PJH20 CRI

LPL39X1

CRI LED-Arbeitsstrahler mit tageslicht-ähnlicher Farbwiedergabe

Wichtigste Leistungsmerkmale

Hohe leistungsstarke Lichtleistung und echte Tageslicht-Farbwiedergabe

- 6,000 K**
Lichtfarbe
- 2,300 lm**
Boost
- 1,200 lm**
Eco
- 90°**
Abstrahlwinkel
- 180°**
Drehbares Lichtmodul
- CRI 92**
Farbwiedergabeindex
- Mattfilter**
gegen blendende Lichtreflexe



Einzigartige erstklassige Widerstandsfähigkeit

- IP67**
Robustheit
- IK09**
Gute Stoßfestigkeit
- Werkstattfest**
Fettabweisend
- Handstück**



Lange Akku-Laufzeit

- 3.5 h**
Ladezeit
- 4/2 h**
Leuchtdauer
- 5 m**
Kabellänge
- 100-240 V**
Akku- und Netzbetrieb
- Powerbank-Funktion**



Das kleine Extra

- Hoher Farbwiedergabeindex, ähnlich dem natürlichen Sonnenlicht**
- Leistungsstarke Tageslichtlampe**
- Hohe Stoß-, Staub- und Wasserfestigkeit**



Stativ kompatibel mit MDLS CRI und PJH20.



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 Stativ	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2



Arbeitsstrahler

Arbeitsstrahler



CBH52

LPL73X1

LED-Motorraumleuchte aus Aluminium für Akku- und Netzbetrieb

Wichtigste Leistungsmerkmale

Leistungsstarkes weißes Licht

- bis zu **5,800 K**
Lichtfarbe
- 1,200 lm**
Boost
- 900 lm**
Balance
- 500 lm**
Eco
- 120°**
Abstrahlwinkel

Besonders vielseitig

- 1.1-2.08 m**
Teleskophalterung
- Verschiebbares Leucht-Modul**

- Kabellos einsetzbar**
- 5 m**
Kabellänge
- 3/4/5 h**
Leuchtdauer

Lange Akkulaufzeit und widerstandsfähig

- Wiederaufladbar**
- Micro-USB Aufladung**
- 3.2 h**
Ladezeit
- Aluminiumgehäuse**
- IK07**
Hohe Stoßfestigkeit
- IP54**
Robustheit
- Werkstattfest**
Fettabweisend

Das kleine Extra

- Ausgestattet mit 32 hochwertigen LUXEON LEDs, für bis zu 1200 lm**
- Beidseitig ausziehbare Teleskophaken für flexibles Arbeiten**
- Im Akkubetrieb oder Netzbetrieb verwenden**



Spezielle Arbeitsleuchte



Wir haben **spezielle Arbeitsleuchten** entwickelt, um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern, ohne Kompromisse bei der Lichtleistung oder Robustheit eingehen zu müssen. Unsere neue **Hybrid-Motorraumleuchte CBH52** wurde speziell für Arbeiten am Motorraum entwickelt und bietet ein um 360° drehbares und entlang der Teleskophalterung verschiebbares Lichtmodul. Außerdem haben wir ein **einzigartiges 3-1 Modul** mit leistungsstarken aber handlichen Einzel Leuchtmodulen entwickelt, die eine hohe Stoßfestigkeit und ein komplettes Zubehör-Set für den Freihandbetrieb besitzen.

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

MDLS CRI mit 3 Leuchtmodulen

LPL403MODX1

Multidirektionales Leuchtsystem mit tageslicht-ähnlicher Farbwiedergabe

Wichtigste Leistungsmerkmale

Leistungsstarke Lichtleistung und echte Tageslicht-Farbwiedergabe

- 6,000 K**
Lichtfarbe
- 1,500 lm**
Boost
- 750 lm**
Eco
- CRI 92**
Farbwiedergabeindex
- Mattfilter-Funktion**



Vielseitigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit

- 360°**
Abstrahlwinkel
- 120°**
Drehbares Lichtmodul
- Starker Magnet**
- Klemmhalterung**
- IP54**
Robustheit
- IK07**
Hohe Stoßfestigkeit
- Werkstattfest**
Fettabweisend



Ersatzmodul auch separat erhältlich.

Fortschrittlicher Akku

- 1500 x**
Wiederaufladbar
- 1:1h/3:2h**
Ladezeit
- 2.5/1h**
Leuchtdauer
- Dockingstation**



Das kleine Extra

- Hoher Farbwiedergabeindex, ähnlich dem natürlichen Sonnenlicht**
CRI 92
- Hohe Stoßfestigkeit**
IK07
- Aufladbar über Dockingstation**

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestelleingabe	MOQ
MDLS CRI mit 3 Modulen	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Ersatzmodul	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2



Professionelle Funktionen der Arbeitsleuchten

Leuchtfunktionen

- Boost-Licht** (1200 lm): Maximale Lichtleistung (in Lumen)
- Leuchtdauer** (<12 h): Leuchtdauer während eines Ladezyklus
- FindMe-LED**: Blinkende rote LED, um die Lampe in dunklen Bereichen leicht zu finden
- Eco-Licht/Gedimmt** (500 lm): Lichtleistung im Energiesparmodus bzw. bei gedimmtem Licht (in Lumen)
- Abstrahlwinkel** (120°): Winkel des Lichtstrahls
- Blitzlicht-Funktion**: Die integrierte Blitzlichtfunktion erhöht Ihre Sicherheit und sendet ein SOS Lichtsignal
- Spot-Licht**: Zusätzliches kleines Licht, um enge Stellen zu erreichen oder den Energieverbrauch zu reduzieren
- Schwenkbares Lichtmodul** (180°): Flexibilität der Lampe durch schwenkbares Lichtmodul
- Matt-Filter**: Filter zur Reduzierung von Blendung durch lackierte Oberflächen, um die Augen weniger anzustrengen und die Farberkennung zu erleichtern
- Dimming**: Verstellbare Helligkeit für eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen, einschließlich Speicherfunktion
- UV-Licht**: Zusätzliches UV-Licht, z. B. zur Erkennung von Lecks in Kühlsystemen
- Echte Tageslicht-Farbwiedergabe** (CRI 92): Hoher Farbwiedergabeindex von > 90 für tageslicht-ähnliche Arbeitsbedingungen und optimale Beurteilung von Farben

Lit by LUMILEDS
Die Lampe ist mit hochwertigen Lumileds LUXEON Rebel LED-Chips ausgestattet.

Funktionen für beidhändiges Arbeiten

- Starker Magnet**: Integrierter Magnet zum Positionieren der Leuchte auf Metallflächen
- Kabellos**: Dank eingebauten Akku, kann die Leuchte kabellos betrieben werden, wenn Flexibilität gefragt ist
- Halterung**: Halterungen wie Clips, Klemmen, Haken usw. für beidhändiges Arbeiten
- Handstück**: Die Leuchte kann durch das Handstück komfortabel transportiert/aufgestellt werden
- Stirnband**: Die Lampe kann mit dem mitgelieferten Stirnband auf der Stirn getragen werden
- USB-Anschluss**: Die Lampe kann als Powerbank zum Aufladen von USB-Geräten verwendet werden
- Bewegungssensor**: Bewegungssensor erlaubt das kontaktlose Ein- und Ausschalten des Lichts

Robustheit und Haltbarkeit

- Schutzklasse** (IP68): Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser
- Gummigriff**: Gummimaterial, das die Lampe bedeckt, um den Halt zu verbessern und ihre Robustheit zu erhöhen
- Stoßfestigkeit** (IK09): Schutzgrad des von Gehäuse gegen äußere mechanische Einwirkungen
- Aluminiumgehäuse** (13 Al): Die Lampe ist durch ein Aluminiumgehäuse geschützt, das für ein elegantes Design, besseren Halt und eine längere Lebensdauer sorgt
- Werkstattfest**: Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten

Design

- Mini**: Kompaktes Design – ideal, um die Lampe in die Tasche zu stecken und sie gut in der Hand zu halten
- Verschiebbares Leuchtmodul**: Das Leuchtmodul kann flexibel verschoben werden um den Bereich zu beleuchten in dem Sie besonders viel Licht brauchen
- Teleskophalterung**: Zweiseitig ausziehbare Teleskophalterung zur Befestigung an Motorhauben, Kofferraumdeckeln oder unter dem Fahrzeugdach

Stromversorgung und Aufladen

- Netzbetrieb**: Stromversorgung über Netzkabel
- Langes Kabel** (5 m): Langes Netzkabel für viel Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Wiederaufladbar**: Stromversorgung über wiederaufladbaren Akku
- Micro USB**: Aufladen über Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- Ladezeit** (1 h): Zeit bis zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus
- Ladezyklen** (1500x): Besonders langlebiger Lithium-Akku mit bis zu 1.500 Ladezyklen (5 x länger als Standard-Lithium-Akkus)
- Dockingstation**: Aufladen über eine Dockingstation (im Lieferumfang enthalten), die an der Wand montiert werden kann
- Batteriebetrieb**: Stromversorgung über 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)







IP Schutzklasse

Schutzgrad elektronischer Geräte gegen das Eindringen von Staub und anderen Feststoffen sowie vor Wasser und Feuchtigkeit.











IK Stoßfestigkeit

Schutzgrad des Gehäuses elektrischer Anlagen gegen äußere mechanische Einwirkungen.

Erste Ziffer: Feststoffe/Staub




Zweite Ziffer: Feuchtigkeit/Flüssigkeiten



Vergleichen Sie unser gesamtes Sortiment



	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH25
Lichtleistung (Lumen)	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	50/500 lm
Abstrahlwinkel	110°	40°	80°	80°	120°	120°	120°
Boost-Modus (Lumen)	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	500 lm
Spotlicht (Lumen)	-	20	100	120	120	-	300
Lichtfarbe (Kelvin)	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Anzahl der LEDs	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6+1
UV-Licht	-	-	-	-	-	-	-
Stoßfestigkeit (IK)	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK09
Feuchtigkeitsschutz (IP)	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP68
Wiederaufladbar	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ladezeit (Stunden)	2.8 Std.	-	< 2 Std.	2 Std.	< 2.5 Std.	3 Std.	< 3.5 Std.
Leuchtdauer (Stunden)	3 Std. / 6 Std. / 12 Std. im Boost-/Eco-/Dimmed-Modus	bis zu 11 Stunden	2 Std. / 4 Std.	2.5 Std. / 6 Std.	1.5 Std. / 12 Std.	3 Std. / 6 Std.	3.5 Std. / 10 Std.
USB-Stecker	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel (Meter)	-	-	-	-	-	-	-
Halterung	Stirnband	Cliphalter	Cliphalter	Cliphalter, 80° drehbarer	Um 360° drehbarer Haken	Um 360° drehbarer Haken	Um 360° drehbarer Haken
Magnet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Stromverbrauch (Watt)	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	5 W
Netzspannung	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Betriebstemperatur	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	-10-40°C
Produktgewicht	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	375 g



	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lichtleistung (Lumen)	330 lm	500/900/1,200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Abstrahlwinkel	120°	120°	90°	90°	360°
Boost-Modus (Lumen)	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Spotlicht (Lumen)	-	-	-	-	-
Lichtfarbe (Kelvin)	6000	5800	6000	6000	6000
Anzahl der LEDs	12	32	1 (COB)	48	7
UV-Licht	-	-	-	-	-
Stoßfestigkeit (IK)	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Feuchtigkeitsschutz (IP)	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Wiederaufladbar	-	✓	✓	✓	✓
Ladezeit (Stunden)	-	3.2 Std.	< 4.5 Std.	3.5 Std.	1 Lampe 1 Std./ 3 Lampen 2 Std.
Leuchtdauer (Stunden)	-	3 Std. / 4 Std. / 5 Std. im Boost-/Balanced-/Eco-Modus	3 Std. / 12 Std.	2 Std. / 4 Std.	1 Std. / 2.5 Std.
USB-Stecker	-	-	✓	-	-
Kabel (Meter)	5 m	5 m	-	5 m	-
Halterung	Um 360° drehbarer Haken	Um 360° drehbare Haken	-	-	Haken
Magnet	-	-	✓	-	✓
Stromverbrauch (Watt)	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Netzspannung	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Betriebstemperatur	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Produktgewicht	545 g	940 g ohne Kabel / 1,355 g mit Kabel	399 g	1.3 5 kg	1.797 g ohne Adapter (1 Lampe 223 g)

Bestellinformationen

Produktname	Bestellnummer	Adapter	GOC	EAN1	EAN3	VPE
Inspektionsleuchte						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Stirnleuchte						
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Arbeitsleuchte						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Arbeitsstrahler						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 Stativ	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Spezielle Arbeitsleuchte						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Ersatzmodul	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Besuchen Sie unsere Website: philips.com/worklight

