

Какая лампа вам нужна?



Увеличенная яркость

Новинки

До **200%** больше яркости¹

RacingVision GT200


Световой луч до **+80 m²**




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H4, H7

До **130%** больше яркости¹


X-tremeVision G-force



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴




Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4³

До **60%** больше видимости¹


VisionPlus




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H4, H7

До **30%** больше видимости¹


Vision



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Уникальный стиль

Новинки

Яркий **белый** оттенок

WhiteVision ultra


H4, H7 до **4200 K**



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Яркий **белый** свет


DiamondVision⁵




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Интенсивный **белый** свет


CrystalVision⁵



Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴




Ассортимент:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Увеличенный срок службы

Срок службы до **1500 часов⁴**

LongLife EcoVision




Эффективность светового луча



Оттенок света⁴



Срок службы⁴



Ассортимент:
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

¹ По сравнению с минимальными требованиями законодательства. ² По сравнению с длиной луча согласно минимальным требованиям ECE, основанным на 1 люксе. Самое дальнейшее расстояние от автомобиля, применимо к H4 и H7. ³ Лампы H4 и H7 выдерживают вибрации силой до 10 G.

⁴ Срок службы и цветовая температура различаются в зависимости от типа, применимо только для H7. ⁵ Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю.