

Jak vybrat vhodnou **žárovku**?



Zvýšený jas

Až o **150 %**
více
viditelnosti*

**Xenon
X-tremeVision
gen2**




Standard




Xenon X-tremeVision gen2



Výkon osvětlení*



Barva světla



Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S,
D4S, D5S

Ideální
pro výměnu

**Xenon
Vision**




Standard




Xenon Vision



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Unikátní styl

**Homogenní
bílý**
LED efekt

**Xenon
WhiteVision
gen2**




Standard




Xenon WhiteVision gen2



Výkon osvětlení*



Barva světla



Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S

Prodloužená životnost


Klid mysli díky
4 + 3 letem
záruky

**Xenon
LongerLife****



4 roky
navíc
+3

Výkon osvětlení



Životnost



Dostupné v
D1S, D2S, D2R

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Ve srovnání se zákonným minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost; D5S, která poskytuje o 120% vyšší viditelnost).

** Není dostupné ve všech zemích. Další informace vám sdělí obchodní zástupce