

**PHILIPS**

Xperion 6000

Pracovní svítilny LED




Navrženy  
s ohledem  
na **vás**



# Objevte naše pracovní svítilny LED **Xperion 6000**

**UV Pillar**




Světlo Boost	 <b>500 lm</b>	 Až <b>4.5 h</b>
Světlo Eco	 <b>250 lm</b>	 Až <b>10 h</b>
Upoutávka	 <b>180 lm</b>	 Až <b>12 h</b>
Úhel / flexibilita světla	 <b>100°</b>	 Otočná o <b>90°</b>
Zvláštní funkce svítilny	 <b>UV</b>	 <b>95 dB</b>
Upevnění	 Háček otočný o <b>360°</b>	 <b>2 magnetů</b>
Rukojeť / odolnost proti masnotě	 <b>ABS*</b> , Pogumovaná	 Pro práci v garáži
Odolnost	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Napájení z lithiové baterie	 <b>&lt;4.5 h</b>	 <b>USB-C</b>
Doplňkové příslušenství**	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>

**Pillar**




Světlo Boost	 <b>500 lm</b>	 Až <b>4.5 h</b>
Světlo Eco	 <b>250 lm</b>	 Až <b>10 h</b>
Upoutávka	 <b>180 lm</b>	 Až <b>12 h</b>
Úhel / flexibilita světla	 <b>100°</b>	 Otočná o <b>90°</b>
Zvláštní funkce svítilny	Sklopný	
Upevnění	 Háček otočný o <b>360°</b>	 <b>2 magnetů</b>
Rukojeť / odolnost proti masnotě	 <b>ABS*</b> , Pogumovaná	 Pro práci v garáži
Odolnost	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Napájení z lithiové baterie	 <b>&lt;4.5 h</b>	 <b>USB-C</b>
Doplňkové příslušenství**	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>

**Pocket**






Světlo Boost	 <b>300 lm</b>	 Až <b>3.5 h</b>
Světlo Eco	 <b>150 lm</b>	 Až <b>7 h</b>
Upoutávka	 <b>100 lm</b>	 Až <b>10 h</b>
Úhel / flexibilita světla	 <b>110°</b>	
Zvláštní funkce svítilny	<b>Flexibilní pásek otočný o 25 cm</b> všemi směry	
Upevnění	 Háček otočný o <b>360°</b>	 <b>1 magnet</b>
Rukojeť / odolnost proti masnotě	 <b>ABS*</b> , Pogumovaná	 Pro práci v garáži
Odolnost	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Napájení z lithiové baterie	 <b>&lt;3.5 h</b>	 <b>USB-C</b>
Doplňkové příslušenství**	 <b>Multi Dock Station</b>	
















**Slim**




Světlo Boost	 <b>500 lm</b>	 Až <b>4.5 h</b>
Světlo Eco	 <b>250 lm</b>	 Až <b>7 h</b>
Upoutávka	 <b>150 lm</b>	 Až <b>9 h</b>
Úhel / flexibilita světla	 <b>100°</b>	 Otočná o <b>270°</b>
Zvláštní funkce svítilny	Lze sklopit o <b>180°</b>	
Upevnění	 Háček otočný o <b>360°</b>	 <b>2 magnetů</b>
Rukojeť / odolnost proti masnotě	 <b>ABS*</b> , Pogumovaná	 Pro práci v garáži
Odolnost	 <b>IP54</b>	 <b>IK07</b>
Napájení z lithiové baterie	 <b>&lt;4 h</b>	 <b>USB-C</b>
Doplňkové příslušenství**	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>

**Line**

Světlo Boost	 <b>300 lm</b>	 Až <b>4.5 h</b>
Světlo Eco	 <b>150 lm</b>	 Až <b>8 h</b>
Upoutávka	 <b>120 lm</b>	 Až <b>9 h</b>
Úhel / flexibilita světla	 <b>110°</b>	
Zvláštní funkce svítilny		
Upevnění	 Háček otočný o <b>360°</b>	 <b>1 magnet</b>
Rukojeť / odolnost proti masnotě	 <b>ABS*</b>	 Pro práci v garáži
Odolnost	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Napájení z lithiové baterie	 <b>&lt;3.5 h</b>	 <b>USB-C</b>
Doplňkové příslušenství**		

\*Kopolymer akrylonitrilbutadienstyren  
\*\*Příslušenství lze zakoupit zvlášť s výjimkou svítilny Philips Xperion 6000 UV Pillar, která je funkcí Najít mé zařízení již vybavena

# Xperion 6000 UV Pillar

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Naše prvotřídní pracovní svítidla Philips Xperion 6000 UV Pillar je víceúčelová pracovní svítidlo, která je vybavena několika výkonnými zdroji světla, UV světlem, vysokým CRI a baterií s dlouhou výdrží. Pomocí funkce Najít mé zařízení během několika sekund zjistíte, kde se pracovní svítidlo nachází.



Prvotřídní svítidlo LED s několika výstupy

500 lm  
250 lm  
180 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

90°  
100°

Vysoké CRI 95 a jedinečné UV světlo

UV  
95 CRI



Záruka 3 roky\*

Silný magnet a háček otočný o 360°

Součástí je funkce Najít mé zařízení

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP65  
IK07

\*Lze uplatnit na webu [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Pracujte celý den na jedno nabití

Pracovní svítidlo LED Philips Xperion 6000 Pillar vydrží celý den na jedno nabití. Její hlavní světlo se světelným tokem 250 a 500 lm a integrované bodové světlo se světelným tokem 180 lm vyhovuje nejrůznějším potřebám. Je skládací pro snadné přenášení a má nastavitelné úhly světla.



Prvotřídní svítidlo LED s několika výstupy

500 lm  
250 lm  
180 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

90°  
100°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

<12 h



Záruka 3 roky\*\*

Silný magnet a háček otočný o 360°

Kompatibilní s funkcí Najít mé zařízení a multi dokovací stanicí Multi Dock Station\*

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP65  
IK07

\*Příslušenství lze zakoupit zvlášť  
\*\*Lze uplatnit na webu [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Pocket

Kompaktní a přitom silné světlo

Kompaktní a výkonná svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je díky vysoce flexibilnímu bodovému světelnému pásku o délce 25 cm a svítivosti 100 lm ideální do stísněných prostor. Její široký paprsek světla se svítivostí až 300 lm v režimu Boost vám poskytne přesně to jasné světlo, které potřebujete.



Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Přesné osvětlení s bodovým flexibilním páskem a širokým úhlem paprsku

- 110°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

- <10 h



Silný magnet a háček otočný o 360°

- 360°

Kompatibilní s multi dokovací stanicí Multi Dock Station\*

- Multi Dock Station

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

- IP65
- IK07

\*Příslušenství lze zakoupit zvlášť  
\*\*Lze uplatnit na webu [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Ideální do stísněných prostor

Všestranná svítidla Philips Xperion 6000 Slim je ideální do stísněných prostor. Dosahuje světelného toku 250 lm v režimu Eco a 500 lm v režimu Boost, její jedinečný světelný modul otočný o 270° vám pomůže nasměrovat silný paprsek tam, kde jej potřebujete.



Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Jedinečný světelný modul otočný o 270° a široký úhel paprsku

- 270°
- 100°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

- <9 h



Silný magnet a háček otočný o 360°

- 360°

Kompatibilní s funkcí Najít mě zařízení a multi dokovací stanicí Multi Dock Station\*

- Najít mě zařízení
- Multi Dock Station

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

- IP54
- IK07

\*Příslušenství lze zakoupit zvlášť  
\*\*Lze uplatnit na webu [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

## Práce na větších plochách

Svítilna Philips Xperion 6000 Line disponuje širokým paprskem o 110° a díky světelnému toku 150 lm v režimu Eco a 300 lm v režimu Boost je ideální k osvětlení větších prostor. Je vybavena bodovým paprskem se světelným tokem 120 lm, díky kterému namíříte světlo přesně tam, kam potřebujete.



Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

- 110°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

- <9 h



Silný magnet a háček otočný o 360°

Plně se nabije za 3,5 hodiny pomocí kabelu USB-C

- <3,5 h

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

- IP65
- IK07

\*Lze uplatnit na webu [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

### Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

# Multi Dock Station

## Dokovací stanice k nabíjení více zařízení

Multi dokovací stanice Philips Multi Dock Station je bezdrátové příslušenství pracovních svítilen LED řady Xperion 6000. Pokud ji položíte na stůl, dokáže bezdrátově nabíjet dvě zařízení zároveň nebo funguje jednoduše jako místo pro jejich uložení.

- Indikátor LED ukazuje stav nabíjení
- Vyhrazené místo na dálkové ovládání funkce Najít mé zařízení
- Kompatibilní se svítilnami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket a Slim



### Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

# Find My Device

## Šikovný způsob jak najít zatoulaná zařízení

Díky příslušenství Najít mé zařízení od společnosti Philips můžete pomocí dálkového ovládání aktivovat zvukový alarm a blikající světlo, a najít tak zatoulaná zařízení Philips Xperion 6000. Tato funkce má dosah až 10 metrů.

- Vložte do těla svítilny čip plug-and-play
- Pomocí dálkového ovládání vyhledejte zatoulanou svítilnu Xperion 6000 UV Pillar (součástí), Pillar nebo Slim (k zakoupení odděleně) od společnosti Philips
- Dálkové ovládání si můžete připnout na kroužek ke klíčům nebo jej umístit na multi dokovací stanici Philips Multi Dock Station



### Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

# Funkce pracovní svítilny LED

## Světelný modul



Maximální světelný výkon (v lumenech)

Světlo Boost



Světelný výkon v úsporném režimu (v lumenech)

Světlo Eco / ztlumené světlo



Doplňkové malé světlo pro osvětlení stísněných prostor (v lumenech)

Bodové světlo



Doba provozu na jeden nabíjecí cyklus

Doba provozu



Úhel hlavního světelného paprsku

Úhel paprsku



Flexibilita pracovní svítilny díky otočnému světelnému modulu

Otočný světelný modul



Vysoký index podání barev (CRI) vám umožní vidět barvy předmětu stejně věrně jako na přirozeném světle



UV světlo pomáhá odhalit netěsnosti

UV světlo

## Chytré ergonomické provedení



Díky upevnění, jako jsou svorky, skřipce, háčky apod., máte ruce volné na práci

Upevnění



Součástí pracovní svítilny je magnet, takže ji při práci nemusíte držet v rukou

Magnet



Robustní konstrukce z ABS\* a měkké gumy umožňuje bezpečné držení pracovní svítilny

Rukojeť



Příslušenství v podobě dálkového ovládání vám pomůže najít ztracená zařízení na vzdálenost až 10 metrů

Find My Device

## Robustnost a odolnost



Stupeň ochrany proti průniku pevných předmětů, prachu, vody a proti náhodnému kontaktu

Ochrana proti průniku



Stupeň ochrany proti vnějším vlivům

Ochrana proti otřesům



Vysoká odolnost proti mastnotě a dílenským rozpouštědlům

Odolnost proti mastnotě

## Možnosti napájení a dobíjení



Doba potřebná k plnému nabití integrované baterie

Doba nabíjení



Dobíjecí baterie s kabelem USB-C nebo multi dokovací stanice Multi Dock Station\*\*

USB-C



Je kompatibilní s multi dokovací stanicí Multi Dock Station\* a umožňuje tak bezdrátové nabíjení

Nabíjecí stanice

