

PHILIPS

Xperion 6000

Luces de trabajo LED



Diseñadas
pensando
en **ti**



Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 6000

UV Pillar




Modo intenso	 500 lm	 Hasta 4.5 h
Modo Eco	 250 lm	 Hasta 10 h
Foco	 180 lm	 Hasta 12 h
Ángulo de luz/ flexibilidad	 100°	 Rotación de 90°
Funciones de luz especiales	 UV	 95
Accesorios	 Gancho giratorio de 360°	 2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Solidez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <4.5 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Pillar




Modo intenso	 500 lm	 Hasta 4.5 h
Modo Eco	 250 lm	 Hasta 10 h
Foco	 180 lm	 Hasta 12 h
Ángulo de luz/ flexibilidad	 100°	 Rotación de 90°
Funciones de luz especiales	Plegable	
Accesorios	 Gancho giratorio de 360°	 2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Solidez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <4.5 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Pocket




Modo intenso	 300 lm	 Hasta 3.5 h
Modo Eco	 150 lm	 Hasta 7 h
Foco	 100 lm	 Hasta 10 h
Ángulo de luz/ flexibilidad	 110°	
Funciones de luz especiales	Manguera flexible de 25 cm, giratoria en todas las direcciones	
Accesorios	 Gancho giratorio de 360°	 1 imán
Agarre / resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Solidez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <3.5 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales**	 Multi Dock Station	

Slim




Modo intenso	 500 lm	 Hasta 4.5 h
Modo Eco	 250 lm	 Hasta 7 h
Foco	 150 lm	 Hasta 9 h
Ángulo de luz/ flexibilidad	 100°	 Rotación de 270°
Funciones de luz especiales	Plegable hasta 180°	
Accesorios	 Gancho giratorio de 360°	 2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Solidez	 IP54	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <4 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Line




Modo intenso	 300 lm	 Hasta 4.5 h
Modo Eco	 150 lm	 Hasta 8 h
Foco	 120 lm	 Hasta 9 h
Ángulo de luz/ flexibilidad	 110°	
Accesorios	 Gancho giratorio de 360°	 1 imán
Agarre / resistencia a la grasa	 ABS*	 Apto para talleres
Solidez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <3.5 h	 USB tipo C

*Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
 **Los accesorios se compran por separado, excepto la Philips Xperion 6000 UV Pillar, que ya incluye la función Find My Device

Xperion 6000 UV Pillar

Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

Nuestra luz de trabajo de alta calidad, la Philips Xperion 6000 UV Pillar, es una luz de trabajo polivalente con varias fuentes de luz potentes, luz UV, IRC alto y batería de larga duración. Encuentra tu luz de trabajo en segundos gracias a la función Find My Device.



Luz LED de alta calidad con varias intensidades

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

IRC95 alto y luz UV exclusiva



3 años de garantía*

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Función Find My Device incluida

Resistente a impactos, agua y disolventes

*Se debe solicitar en philips.com/LEDworklight-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabaja todo el día con una sola carga

La luz de trabajo LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250 y 500 lm y su foco incorporado de 180 lm cubrirán diferentes necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y dispone de ángulos de iluminación ajustables.



Luz LED de alta calidad con varias intensidades

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con Find My Device y Multi Dock Station*

Resistente a impactos, agua y disolventes

*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en philips.com/LEDworklight-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Pocket

La luz compacta y potente

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible de 100 lm y 25 cm de manguera. Su amplio haz de luz de hasta 300 lm en modo de máxima potencia te ofrece la luz brillante que necesitas.



Luz LED de alta calidad con varias intensidades



- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Luz de precisión con foco de manguera flexible y amplio ángulo de apertura



- 110°

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



- <10 h



Imán potente y gancho giratorio de 360°



- 360°

Compatible con Multi Dock Station*



- Multi Dock Station

Resistente a impactos, agua y disolventes



- IP65
- IK07

*El accesorio se compra por separado
**Se debe solicitar en philips.com/LEDworklight-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfecta para espacios estrechos

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo de máxima potencia, su exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayuda a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.



Luz LED de alta calidad con varias intensidades



- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° y amplio ángulo de apertura



- 270°
- 100°

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



- <9 h



Imán potente y gancho giratorio de 360°



- 360°

Compatible con Find My Device y Multi Dock Station*



- Find My Device
- Multi Dock Station

Resistente a impactos, agua y disolventes



- IP54
- IK07

*El accesorio se compra por separado
**Se debe solicitar en philips.com/LEDworklight-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Trabaja en áreas más grandes

Diseñada con un haz amplio de 110° de 150 lm en modo eco y 300 lm en modo de máxima potencia, la Philips Xperion 6000 Line es ideal para iluminar áreas más grandes. Está equipada con un haz de luz de 120 lm para dirigir la luz hacia donde se necesita.



Luz LED de alta calidad con varias intensidades

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



Imán potente y gancho giratorio de 360°

Carga completa en 3,5 horas a través de USB-C

Resistente a impactos, agua y disolventes

*Se debe solicitar en philips.com/LEDworklight-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Estación base para cargar varios dispositivos

Philips Multi Dock Station es un accesorio inalámbrico para las luces de trabajo LED Xperion 6000. Colocada sobre una mesa, puede cargar de forma inalámbrica dos dispositivos a la vez o simplemente actuar como punto de almacenamiento.

- Indicador LED que muestra el estado de carga
- Espacio dedicado para el mando a distancia Find My Device
- Compatible con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket y Slim



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Una forma práctica de encontrar dispositivos extraviados

Gracias al accesorio Find My Device de Philips, puedes utilizar el mando a distancia para activar una señal acústica y una luz intermitente y encontrar cualquier dispositivo Philips Xperion 6000 extraviado. Funciona a una distancia de hasta 10 metros.

- Inserta el chip plug-and-play en el cuerpo de la luz de trabajo
- Utiliza el mando a distancia para localizar tu Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluido), Pillar o Slim (se compra por separado) extraviadas
- Lleva el mando a distancia en el llavero o colócalo en el accesorio Philips Multi Dock Station



Información de pedido


Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

Características de las luces de trabajo LED




Módulo de luz

 <p>Emisión de luz máxima (en lúmenes)</p> <p>Modo intenso</p>	 <p>Emisión de luz durante el modo de ahorro de energía (en lúmenes)</p> <p>Modo eco / luz atenuada</p>	 <p>Luz pequeña adicional para llegar a espacios limitados (en lúmenes)</p> <p>Foco</p>
 <p>Tiempo de funcionamiento durante un ciclo de carga</p> <p>Tiempo de funcionamiento</p>	 <p>Ángulo del haz de luz principal</p> <p>Ángulo de apertura</p>	 <p>Flexibilidad de la luz de trabajo gracias al módulo de iluminación pivotante</p> <p>Módulo de iluminación pivotante</p>
 <p>El alto índice de reproducción cromática (IRC) revela los colores más auténticos de un objeto, como si se viesen con luz natural</p> <p>95 IRC</p>	 <p>La luz UV ayuda a identificar fugas</p> <p>Luz UV</p>	

Diseño ergonómico inteligente

 <p>Accesorios como pinzas, abrazaderas y ganchos para poder trabajar con las manos libres</p> <p>Accesorios</p>	 <p>Imán integrado en la luz de trabajo para poder trabajar con las manos libres</p> <p>Imán</p>	 <p>Cuerpo de ABS* resistente y de goma suave para sujetar la luz de trabajo de forma segura</p> <p>Agarre</p>
 <p>El accesorio de mando a distancia ayuda a recuperar los dispositivos extraviados a una distancia de hasta 10 metros</p> <p>Find My Device</p>		

Resistencia y duración

 <p>Grado de protección frente a intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y agua</p> <p>Protección frente a intrusiones</p>	 <p>Grado de protección frente a impactos externos</p> <p>Protección frente a impactos</p>	 <p>Muy resistente a la grasa y los disolventes de talleres</p> <p>Resistencia a la grasa</p>
--	---	---

Opciones de alimentación y recarga

 <p>Tiempo necesario para cargar completamente la batería integrada</p> <p>Tiempo de carga</p>	 <p>Batería recargable con un cable USB tipo C o Multi Dock Station**</p> <p>USB-C</p>	 <p>Compatibilidad con el accesorio Multi Dock Station* para cargar de forma inalámbrica</p> <p>Estación de carga</p>
---	---	---

*Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
 **Los accesorios se compran por separado

