

**PHILIPS**

Xperion 6000

LED-työvalot



Suunniteltu  
**sinua**  
varten




# Tutustu Xperion 6000 LED -työvaloihin

















**UV Pillar**






Tehotila	 <b>500 lm</b>	 Jopa <b>4.5 h</b>
Eco-tila	 <b>250 lm</b>	 Jopa <b>10 h</b>
Kohdevalo	 <b>180 lm</b>	 Jopa <b>12 h</b>
Valokeilan kulma / säädettävyys	 <b>100°</b>	 <b>90°</b> kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	 <b>UV</b>	 <b>95°</b>
Pidikkeet	 <b>360°</b> kääntyvä koukku	 <b>2 magneettia</b>
Kahva / rasvaa hylkivä	 <b>ABS*</b> , Kumi	 <b>Korjaamo-käyttöön sopiva</b>
Kestävyys	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Litiumakku virtalähteenä	<4.5 h icon" data-bbox="235 830 260 855"/> <b>&lt;4.5 h</b>	 <b>USB Type-C</b>
Lisävarusteet **	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>
















**Pillar**




Tehotila	 <b>500 lm</b>	 Jopa <b>4.5 h</b>
Eco-tila	 <b>250 lm</b>	 Jopa <b>10 h</b>
Kohdevalo	 <b>180 lm</b>	 Jopa <b>12 h</b>
Valokeilan kulma / säädettävyys	 <b>100°</b>	 <b>90°</b> kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	Kokoontaitettava	
Pidikkeet	 <b>360°</b> kääntyvä koukku	 <b>2 magneettia</b>
Kahva / rasvaa hylkivä	 <b>ABS*</b> , Kumi	 <b>Korjaamo-käyttöön sopiva</b>
Kestävyys	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Litiumakku virtalähteenä	 <b>&lt;4.5 h</b>	 <b>USB Type-C</b>
Lisävarusteet **	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>

**Pocket**



Tehotila	 <b>300 lm</b>	 Jopa <b>3.5 h</b>
Eco-tila	 <b>150 lm</b>	 Jopa <b>7 h</b>
Kohdevalo	 <b>100 lm</b>	 Jopa <b>10 h</b>
Valokeilan kulma / säädettävyys	 <b>110°</b>	
Valon erikoisominaisuudet	<b>25 cm joustava kaapeli,</b> käännettävissä kaikkiin suuntiin	
Pidikkeet	 <b>360°</b> kääntyvä koukku	 <b>1 Magneetti</b>
Kahva / rasvaa hylkivä	 <b>ABS*</b> , Kumi	 <b>Korjaamo-käyttöön sopiva</b>
Kestävyys	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Litiumakku virtalähteenä	 <b>&lt;3.5 h</b>	 <b>USB Type-C</b>
Lisävarusteet **	 <b>Multi Dock Station</b>	











**Slim**




Tehotila	 <b>500 lm</b>	 Jopa <b>4.5 h</b>
Eco-tila	 <b>250 lm</b>	 Jopa <b>7 h</b>
Kohdevalo	 <b>150 lm</b>	 Jopa <b>9 h</b>
Valokeilan kulma / säädettävyys	 <b>100°</b>	 <b>270°</b> kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	<b>180°</b> kokoontaitettava	
Pidikkeet	 <b>360°</b> kääntyvä koukku	 <b>2 magneettia</b>
Kahva / rasvaa hylkivä	 <b>ABS*</b> , Kumi	 <b>Korjaamo-käyttöön sopiva</b>
Kestävyys	 <b>IP54</b>	 <b>IK07</b>
Litiumakku virtalähteenä	 <b>&lt;4 h</b>	 <b>USB Type-C</b>
Lisävarusteet **	 <b>Find My Device</b>	 <b>Multi Dock Station</b>

**Line**

Tehotila	 <b>300 lm</b>	 Jopa <b>4.5 h</b>
Eco-tila	 <b>150 lm</b>	 Jopa <b>8 h</b>
Kohdevalo	 <b>120 lm</b>	 Jopa <b>9 h</b>
Valokeilan kulma / säädettävyys	 <b>110°</b>	
Valon erikoisominaisuudet		
Pidikkeet	 <b>360°</b> kääntyvä koukku	 <b>1 Magneetti</b>
Kahva / rasvaa hylkivä	 <b>ABS*</b>	 <b>Korjaamo-käyttöön sopiva</b>
Kestävyys	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Litiumakku virtalähteenä	 <b>&lt;3.5 h</b>	 <b>USB Type-C</b>
Lisävarusteet **		

\*Akryylinitriili-butadieeni-styreenikopolymeeri  
\*\*Lisävarusteet myydään erikseen, poikkeuksena Philips Xperion 6000 UV Pillar -työvalo, joka sisältää paikannustoiminnon



# Xperion 6000 UV Pillar

Edistyksellistä ja kestäväää valotehoa

Ensiluokkainen Philips Xperion 6000 UV Pillar on monikäyttöinen työvalo, jossa on useita tehokkaita valonlähteitä, UV-valo, korkea CRI-indeksi, sekä pitkäkestoinen akku. Löydät työvalosi sekunneissa paikannustoiminnon avulla.



Ensiluokkainen LED-valo usealla eri valonlähteellä / tehoalueella

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla

Korkea värintoistoindeksi (CRI95) ja ainutlaatuinen UV-valo



Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Sisältää Find My Device -paikannusmodulin

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

\*Lunastetaan osoitteessa [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Tilauksetiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilausmerkintä	Myyntierä
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Yksi lataus riittää koko työpäiväksi

Philips Xperion 6000 Pillar -LED työvalo kestää koko päivän yhdellä latauksella. 250 ja 500 lumenin valo ja 180 lumenin kohdevalo soveltuvat moniin tarpeisiin. Kokoontaittavuus helpottaa kantamista sekä valon säätämistä tarpeen mukaan.



Ensiluokkainen LED-valo usealla eri valonlähteellä / tehoalueella

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa



Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Find My Device -paikannusmodulin ja Multi Dock Station -langattoman latausaseman kanssa\*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

\*Lisävarusteet myydään erikseen  
\*\*Lunastetaan osoitteessa [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Tilauksetiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilausmerkintä	Myyntierä
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Pocket

Kompakti mutta tehokas

Kompakti ja tehokas Philips Xperion 6000 Pocket sopii täydellisesti ahtaisiin tiloihin joustavan, 25 cm kaapelin ja 100 lumenin kohdevalon ansiosta. Leveäkeilainen, tehotilassa jopa 300 lumenin valo takaa tarvitsemasi kirkkauden.



Ensiluokkainen LED-valo usealla eri valonlähteellä / tehoalueella

300 lm  
150 lm  
100 lm

Tarkka valaisin ergonomisella muotoilulla ja laajalla valokeilalla

110°

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

<10 h



3 vuoden takuu\*\*

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Multi Dock Station -langattoman latausaseman kanssa\*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP65  
IK07

\*Lisävarusteet myydään erikseen  
\*\*Lunastetaan osoitteessa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilausmerkintä	Myyntierä
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Täydellinen ahtaisiin tiloihin

Monipuolinen Philips Xperion 6000 Slim on ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin. 250 lumenia Eco-tilassa ja 500 lumenia tehotilassa, sekä ainutlaatuinen 270° kääntyvä valomoduli, auttavat sinua suuntaamaan tehokkaan valokeilan sinne, missä sitä tarvitset.



Ensiluokkainen LED-valo usealla eri valonlähteellä / tehoalueella

500 lm  
250 lm  
150 lm

Ainutlaatuinen 270° kääntyvä valomoduli ja laaja valokeila

270°  
100°

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

<9 h



3 vuoden takuu\*\*

Vahva magneetti ja 360° kääntyvä koukku

Yhteensopiva Find My Device-paikannusmodulin ja Multi Dock Station -langattoman latausaseman kanssa\*

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia

IP54  
IK07

\*Lisävarusteet myydään erikseen  
\*\*Lunastetaan osoitteessa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Tilaustiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilausmerkintä	Myyntierä
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6



## Xperion 6000 Line

Suuremmilla alueilla työskentelyyn

Philips Xperion 6000 Line on ihanteellinen suurempien alueiden valaisuun - Eco-tilassa 150 lumenin ja tehotilassa 300 lumenin valoteholla. Se on varustettu myös 120 lumenin kohdevalolla, joka ohjaa valon juuri sinne, missä sitä tarvitaan.



\*Lunastetaan osoitteessa [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

### Tilauksetiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilauksetiedot	Myyntierä
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

## Multi Dock Station

Latausasema useamman laitteen latausta varten

Philips Multi Dock Station -langaton latausasema on lisävaruste Xperion 6000 LED-työvaloille. Pöydälle sijoitettuna se voi langattomasti ladata kahta laitetta samanaikaisesti tai yksinkertaisesti toimia säilytyspaikkana.

- LED-merkkivalo ilmaisee latauksen tilan
- Säilytyspaikka paikannusmodulin kaukosäätimelle
- Yhteensopiva Philips Xperion 6000 UV Pillar- Pillar-, Pocket- ja Slim-valojen kanssa



### Tilauksetiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilauksetiedot	Myyntierä
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

## Find My Device

Kätevä tapa löytää laitteesi

Philips paikannusmodulin kaukosäätimellä löydät minkä tahansa Philips Xperion 6000 -laitteen äänimerkin ja vilkkuvan valon avulla. Toimii jopa 10 metrin etäisyydeltä.

- Aseta plug-and-play -siru työvalon runkoon
- Käytä kaukosäädintä Philips Xperion 6000 UV Pillar- (lisävaruste sisältyy toimitukseen), Pillar- tai Slim- (lisävaruste myydään erikseen) -työvalon löytämiseen
- Kuljeta kaukosäädintä avaimenperässäsi tai aseta se Philips Multi Dock Station -langattomaan latausasemaan



### Tilauksetiedot

Tuote	EAN1	EAN3	GOC	Tilauksetiedot	Myyntierä
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

# LED-työvalojen ominaisuudet

## Valomoduli



Suurin valoteho (lumenia)

Tehotila



Valoteho virransäästötilassa (lumenia)

Eco-tila/  
himmennetty valo



Pieni kohdevalo ahtaita paikkoja varten (lumenia)

Kohdevalo



Käyttöaika yhdellä latauksella

Käyttöaika



Valokeilan kulma

Valaisukulma



Kääntyvä valomoduli parantaa joustavuutta käytössä

Kääntyvä valomoduli



Korkea värintoistoindeksi (CRI) näyttää kohteiden todelliset värit luonnonvalossa



UV-valo auttaa paikallistamaan vuodot

UV-valo

## Älykäs, ergonominen muotoilu



Pidikkeiden, koukkujen ja muiden lisävarusteiden ansiosta kädet jäävät vapaaksi

Pidikkeet



Työvaloon integroitu magneetti vapauttaa kädet työskentelyyn

Magneetti



Vankka ABS\* runko ja pehmeä kumi auttavat pitämään valoa tukevasti

Kahva



Lisävaruste auttaa paikantamaan laitteet jopa 10 metrin etäisyydeltä

Paikannusmoduli

## Lujatekoisuus ja kestävyys



Suojaustaso kiinteitä kappaleita, pölyä, tahatonta kosketusta ja vettä vastaan

IP-luokitus



Suojaustaso ulkoisia iskuja vastaan

IK-luokitus



Erittäin hyvä rasvojen ja liuottimien sietokyky

Rasvaa hylkivä

## Virransyöttö ja lataus



Integroidun akun täyteen lataamiseen tarvittava aika

Latausaika



Ladattava akku USB-C kaapelilla tai langattomalla latausasemalla\*\*

USB-C



Yhteensopiva Multi Dock Station -langattoman latausaseman\*\* kanssa

Langaton latausasema

\*Akryylinitriili-butadieeni-styreenikopolymeeri

\*\*Lisävarusteet myydään erikseen

