

PHILIPS

Xperion 6000

Lampade da lavoro LED



Progettate
pensando alle
tue esigenze



Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 6000

UV Pillar




illuminazione Boost  500 lm  Fino a 4.5 ore
illuminazione Eco  250 lm  Fino a 10 ore
Faretto  180 lm  Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità  100°  Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada  
Elementi di fissaggio  Gancio girevole a 360°  2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso  ABS*, Gomma  Ideale per l'officina
Robustezza  IP65  IK07
Alimentazione con batteria al litio  <4.5 ore  USB di tipo C
Accessori aggiuntivi**  Find My Device  Multi Dock Station

Pillar




illuminazione Boost  500 lm  Fino a 4.5 ore
illuminazione Eco  250 lm  Fino a 10 ore
Faretto  180 lm  Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità  100°  Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada Pieghevole
Elementi di fissaggio  Gancio girevole a 360°  2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso  ABS*, Gomma  Ideale per l'officina
Robustezza  IP65  IK07
Alimentazione con batteria al litio  <4.5 ore  USB di tipo C
Accessori aggiuntivi**  Find My Device  Multi Dock Station

Pocket




illuminazione Boost  300 lm  Fino a 3.5 ore
illuminazione Eco  150 lm  Fino a 7 ore
Faretto  100 lm  Fino a 10 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità  110°
Caratteristiche speciali della lampada Tubo flessibile di 25 cm, girevole in tutte le direzioni
Elementi di fissaggio  Gancio girevole a 360°  1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso  ABS*, Gomma  Ideale per l'officina
Robustezza  IP65  IK07
Alimentazione con batteria al litio  <3.5 ore  USB di tipo C
Accessori aggiuntivi**  Multi Dock Station

Slim




illuminazione Boost  500 lm  Fino a 4.5 ore
illuminazione Eco  250 lm  Fino a 7 ore
Faretto  150 lm  Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità  100°  Girevole a 270°
Caratteristiche speciali della lampada Pieghevole a 180°
Elementi di fissaggio  Gancio girevole a 360°  2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso  ABS*, Gomma  Ideale per l'officina
Robustezza  IP54  IK07
Alimentazione con batteria al litio  <4 ore  USB di tipo C
Accessori aggiuntivi**  Find My Device  Multi Dock Station

Line




illuminazione Boost  300 lm  Fino a 4.5 ore
illuminazione Eco  150 lm  Fino a 8 ore
Faretto  120 lm  Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità  110°
Elementi di fissaggio  Gancio girevole a 360°  1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso  ABS*  Ideale per l'officina
Robustezza  IP65  IK07
Alimentazione con batteria al litio  <3.5 ore  USB di tipo C

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
 **Accessori acquistabili separatamente, ad eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui la funzione Find My Device è inclusa

Xperion 6000 UV Pillar

Prestazioni d'illuminazione avanzate che durano nel tempo

La nostra lampada da lavoro di alta qualità, Philips Xperion 6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con potenti sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga durata. Trova la tua lampada da lavoro in pochi secondi con la funzione Find My Device.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

500 lm
250 lm
180 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

90°
100°

Elevato IRC95 e luce UV esclusiva

95 CRI
UV



Garanzia di 3 anni*

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Funzione Find My Device inclusa

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

IP65
IK07

*Da richiedere su philips.com/LEDworklight-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Lavora tutto il giorno con una singola ricarica

La lampada da lavoro Philips Xperion 6000 Pillar dura tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce da 250 e 500 lm e il faretto integrato da 180 lm sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Pieghevole per un facile trasporto, dotato di angoli di illuminazione regolabili.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

500 lm
250 lm
180 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

90°
100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

<12 h



Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e la Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

IP65
IK07

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su philips.com/LEDworklight-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Pocket

Una lampada compatta ad alte prestazioni

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e potente, è perfetta per illuminare anche gli spazi più ristretti grazie al suo faretto da 100 lm installato su un tubo ultraflessibile di 25 cm. L'ampio fascio luminoso fino a 300 lm in modalità Boost offre tutta la luminosità di cui hai bisogno.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Lampada di precisione con faretto e tubo flessibile

- 110°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <10 h



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su philips.com/LEDworklight-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Soluzione perfetta per illuminare anche gli spazi più ristretti

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale per illuminare gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso girevole a 270° permette di direzionare il fascio luminoso a seconda delle necessità.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Esclusivo modulo luminoso girevole a 270° e ampia apertura del fascio luminoso

- 270°
- 100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 h



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP54
- IK07

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su philips.com/LEDworklight-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Lavora su aree più ampie

Progettata con un ampio fascio luminoso fino a 110° da 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 6000 Line è ideale per illuminare ampie aree di lavoro. È dotata di un faretto con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 110°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 h



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C

- <3,5 h

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

*Da richiedere su philips.com/LEDworklight-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station di Philips è un accessorio utile per la ricarica delle lampade da lavoro LED Xperion 6000. Posizionata su un piano di lavoro può ricaricare fino a due dispositivi in modalità wireless, oppure fungere da comoda base per il posizionamento delle lampade.

- Indicatore LED dello stato di ricarica
- Spazio dedicato per il telecomando Find My Device
- Compatibile con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket e Slim



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Un modo pratico per ritrovare i dispositivi smarriti

Con l'accessorio Find My Device di Philips, puoi utilizzare il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante, per individuare eventuali dispositivi Philips Xperion 6000 smarriti. Funziona a una distanza massima di 10 metri.

- Inserisci il chip plug-and-play nel corpo della lampada da lavoro
- Utilizza il telecomando per individuare il dispositivo Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluso), Pillar o Slim (da acquistare separatamente)
- Porta con te il telecomando nel portachiavi o posizionalo sulla Multi Dock Station di Philips




Informazioni per effettuare un ordine


Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

Caratteristiche delle lampade da lavoro LED




Modulo di illuminazione

 Massima luminosità (in lumen) Illuminazione Boost	 Luminosità in modalità risparmio energetico (in lumen) Illuminazione Eco/attenuata	 Piccola luce aggiuntiva per illuminare spazi ristretti (in lumen) Faretto
 Durata di funzionamento per un ciclo di carica Durata di funzionamento	 Apertura del fascio luminoso principale Apertura fascio luminoso	 Flessibilità della lampada da lavoro grazie al modulo di illuminazione rotante Modulo di illuminazione rotante
 L'indice di resa cromatica (IRC) elevato mostra fedelmente i colori di un oggetto, come se fosse illuminato da luce naturale 95 CRI	 La luce UV consente di identificare le perdite Luce UV	

Design intelligente ed ergonomico

 Elementi di fissaggio Elementi di fissaggio	 Magnete Magnete	 Corpo in morbida gomma e robusto ABS* per tenere saldamente la lampada da lavoro Impugnatura
 L'accessorio di ricerca dispositivo consente di ritrovare i dispositivi smarriti entro 10 metri Find My Device		


Resistenza e durata

 Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi, polvere, contatti accidentali e acqua Protezione di ingresso	 Grado di protezione contro gli impatti esterni Protezione contro gli urti	 Altamente resistente a grasso e solventi da officina Resistenza al grasso
---	---	--

Opzioni di alimentazione e ricarica

 Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria integrata Tempo di ricarica	 Batteria ricaricabile con cavo USB di tipo C o Multi Dock Station** USB-C	 Compatibilità con l'accessorio Multi Dock Station* per la ricarica senza filo Stazione di ricarica
---	---	---

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
**Accessori acquistabili separatamente





© 2021 Lumileds Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Il marchio Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

[Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)