

PHILIPS

Xperion 6000 – Line

LED-Arbeitsleuchten



Philips Xperion 6000 Line

Entwickelt für großflächige Arbeiten

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° breiten Abstrahlwinkel und eignet sich mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus ideal für die Ausleuchtung großer Flächen. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet für Licht da wo Sie es brauchen.



LED-Licht mit vielseitigen Lichtfunktionen

- Hochwertige, helle LED's sorgen für **homogenes weißes** Licht
- **Beste Sicht** mit dem **300 lm Boost** oder **150 lm Eco-Modus** Hauptlicht
- Spotlicht mit **120 lm**

Akku-Technologie auf die Sie sich verlassen können

- Eine einzige Ladung liefert **genug Energie** für einen **ganzen Arbeitstag**: bis zu 8 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 9 Stunden mit dem Spotlicht.

Jeder Aufgabe gewachsen: Smartes, ergonomisches Design

- Ein **110° breiter Abstrahlwinkel** des Hauptlicht für großflächige Arbeiten
- **Starker, gummierter Magnet** und um **360° drehbarer Haken**
- Wiederaufladbar mit **USB-C**

Für den Einsatz im harten Werkstattalltag entwickelt

- Widerstandfähig gegen Stöße, sowie eindringendes Wasser und Lösungsmittel. (IP65/IK07)



300 lm
Boost-Modus



150 lm
Eco-Mode



120 lm
Spot-Licht



UV-Licht



Abstrahlwinkel
(110°)



Betriebszeit
(4,5h/8h)



Ladezeit
(<4h)



Laden via
USB-C

Bestellinformationen

| Verpackung | Bezeichnung | Bestellnummer | EAN1 | EAN3 | GOC |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| X1 | Philips LED work light Xperion 6000 Line | X60LINEX1 | 8719018014733 | 8719018014740 | 01473331 |



X1 Verpackung, Inhalt 1 LED-Arbeitsleuchte

Logistische Daten

| Beschreibung | Verpackungs-Level | VPE | Breite (cm) | Tiefe (cm) | Höhe (cm) | Brutto-Gewicht (kg) |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|
| Philips LED work light Xperion 6000 Line | Level 1 (Einzelverpackung) | 1 x Leuchte | 5 | 7,2 | 31 | 0,382 |
| | Level 3 (Umverpackung) | 1 x Umverpackung (6 Leuchten) | 33,0 | 23,5 | 12,5 | 2,552 |
| X60LINEX1 | Level 4 (Palette) | 110 x Umverpackung (660 Leuchten) | 120 | 800 | 140 | 295 |

2021 © Lumileds Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.
Die Marke Philips und das Philips-Shield-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V.
Technische Änderungen vorbehalten.

