

PHILIPS

Xperion 6000

Lampy robocze LED



Zaprojektowane
z myślą o **Tobie**



Odkryj nasze lampy robocze LED **Xperion 6000**

UV Pillar






Tryb wzmocniony	 500 lm	 Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	 250 lm	 Do 10 godz.
Światło punktowe	 180 lm	 Do 12 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 90°
Specjalne funkcje oświetleniowe	 	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <4.5 godz.	 USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	 Find My Device	 Multi Dock Station

















Pillar




Tryb wzmocniony	 500 lm	 Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	 250 lm	 Do 10 godz.
Światło punktowe	 180 lm	 Do 12 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 90°
Specjalne funkcje oświetleniowe	Składana	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <4.5 godz.	 USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Pocket

Tryb wzmocniony	 300 lm	 Do 3.5 godz.
Tryb ekonomiczny	 150 lm	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 100 lm	 Do 10 godz.
Kąt padania światła/elast.	 110°	
Specjalne funkcje oświetleniowe	Elastyczny wysięgnik o długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3.5 godz.	 USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	 Multi Dock Station	


Slim




Tryb wzmocniony	 500 lm	 Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	 250 lm	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 150 lm	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 270°
Specjalne funkcje oświetleniowe	Możliwość złożenia 180°	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <4 godz.	 USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Line




Tryb wzmocniony	 300 lm	 Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	 150 lm	 Do 8 godz.
Światło punktowe	 120 lm	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 110°	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3.5 godz.	 USB Typ C

* Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
** Akcesoria do kupienia osobno, z wyjątkiem urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar, które posiada już funkcję Find My Device

Xperion 6000 UV Pillar

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Philips Xperion 6000 UV Pillar to wielofunkcyjna lampa robocza wysokiej jakości z kilkoma mocnymi źródłami światła, światłem UV, wysokim współczynnikiem CRI i długim czasem pracy akumulatora. Zlokalizuj swoją lampę roboczą w kilka sekund dzięki funkcji Find My Device.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI95 oraz unikatowe światło UV



3-letnia gwarancja*

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

W zestawie funkcja Find My Device

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

*Do zgłoszenia na stronie philips.com/LEDworklight-warranty

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Xperion 6000 Pillar

Cały dzień pracy na jednym ładowaniu

Lampa robocza Philips Xperion 6000 Pillar LED działa przez cały dzień na jednym ładowaniu. Jej jasne światło główne o mocy 250 i 500 lm oraz wbudowane źródło światła punktowego o mocy 180 lm znajdą wiele zastosowań. Możliwość złożenia ułatwia przenoszenie i regulację kąta padania światła.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

**Do zgłoszenia na stronie philips.com/LEDworklight-warranty

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Xperion 6000 Pocket

Kompaktowa, ale mocna lampa

Kompaktowa, mocna lampa Philips Xperion 6000 Pocket doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach dzięki niezwykle wszechstronnemu źródłu światła punkowego o mocy 100 lm z wysięgnikiem o długości 25 cm. Szeroki strumień światła o jasności do 300 lm w trybie zwiększonej mocy zapewnia jasne światło, którego potrzebujesz.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Precyzyjna lampa z elastycznym wysięgnikiem ze światłem punktowym i szerokim kątem wiązki światła

- 110°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

- <10 h



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

- IP65
- IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie philips.com/LEDworklight-warranty

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Xperion 6000 Slim

Idealna do małych przestrzeni

Wszechstronna lampa Philips Xperion 6000 Slim idealnie nadaje się do małych przestrzeni. Dzięki jasności do 250 lm w trybie Eco i 500 lm w trybie zwiększonej mocy oraz wyjątkowemu, obrotowemu modułowi oświetleniowemu 270° pozwala skierować silną wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Wyjątkowy obrotowy moduł oświetleniowy 270° i szeroki kąt wiązki światła

- 270°
- 100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

- <9 h



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

- IP54
- IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie philips.com/LEDworklight-warranty

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Xperion 6000 Line

Praca na większych obszarach

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlenia większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punktowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godz. przez złącze USB-C

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

*Do zgłoszenia na stronie philips.com/LEDworklight-warranty

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Multi Dock Station

Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie wielu urządzeń

Philips Multi Dock Station to bezprzewodowe akcesorium do lamp roboczych LED Xperion 6000. Umieszczone na stole może służyć do bezprzewodowego ładowania dwóch lamp jednocześnie lub po prostu jako miejsce przechowywania.

- Wskaźnik LED pokazujący stan ładowania
- Wydzielone miejsce na pilota zdalnego sterowania Find My Device
- Kompatybilność z urządzeniami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket oraz Slim



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Find My Device

Wygodny sposób na znalezienie zagubionych urządzeń

Dzięki akcesorium Philips Find My Device można uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby odnaleźć zagubione urządzenia Philips Xperion 6000. Działa na odległość do 10 metrów.

- Włóż chip plug-and-play do korpusu lampy roboczej
- Użyj pilota zdalnego sterowania, aby zlokalizować zagubione urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar (w zestawie), Pillar lub Slim (do nabycia osobno)
- Umieść pilota zdalnego sterowania na breloku lub w stacji dokującej Philips Multi Dock Station



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MWZ ⁽¹⁾
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

(1) Minimalna ilość zamówienia

Funkcje lamp roboczych LED




Moduł oświetlenia

 <p>Tryb wzmocniony</p>	Maksymalna moc strumienia świetlnego (w lumenach)	 <p>Tryb Eco/przyciemniania światła</p>	Moc strumienia świetlnego w trybie oszczędzania energii (w lumenach)	 <p>Światło punktowe</p>	Dodatkowe małe światło do ciasnych przestrzeni (w lumenach)
 <p>Czas działania</p>	Czas działania podczas jednego cyklu ładowania	 <p>Kąt rozsyłu</p>	Kąt rozsyłu głównej wiązki światła	 <p>Moduł obrotowego oświetlenia</p>	Elastyczność światła roboczego dzięki obrotowemu modułowi
 <p>95 CRI</p>	Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) odwzorowuje najwierniej kolory przedmiotów, tak jakby były widziane w naturalnym świetle	 <p>Światło UV</p>	Światło UV pomaga w identyfikacji wycieków		


Przemysłana, ergonomiczna konstrukcja

 <p>Mocowanie</p>	Uchwyty, takie jak klipsy, zaciski i haczyki, umożliwiające użytkownika lampy bez użycia rąk	 <p>Magnes</p>	Magnes wbudowany w lampę roboczą umożliwia jej użytkowanie bez użycia rąk	 <p>Uchwyt</p>	Wytrzymały korpus z tworzywa ABS* i miękkiej gumy pozwala bezpiecznie trzymać lampę roboczą
 <p>Find My Device</p>	Pilot zdalnego sterowania pomaga znaleźć zgubione urządzenia w odległości do 10 metrów				

Wytrzymałość i trwałość

 <p>Ochrona przed wnikaniem</p>	Stopień ochrony przed ciałami stałymi, kurzem, przypadkowym kontaktem lub wodą	 <p>Ochrona przed wstrząsami</p>	Stopień ochrony przed uderzeniami zewnętrznymi	 <p>Odporność na smary</p>	Wysoka odporność na smary i rozpuszczalniki warsztatowe
--	--	---	--	--	---

Opcje zasilania i ładowanie

 <p>Czas ładowania</p>	Czas potrzebny do pełnego naładowania wbudowanego akumulatora	 <p>USB-C</p>	Akumulator można ładować za pomocą kabla USB typu C lub wieloportowej stacji dokującej** Multi Dock Station	 <p>Stacja ładująca</p>	Kompatybilność z akcesorium Multi Dock Station* do bezprzewodowego ładowania
---	---	--	---	---	--

*Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
**Akcesoria do nabycia osobno

