

PHILIPS

Xperion 6000

Luzes de trabalho LED



Concebidas
a pensar
em **si**



Descubra as nossas luzes de trabalho LED Xperion 6000

UV Pillar




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 10 h
Foco	180 lm	Até 12 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 90°
Funcionalidades de luminosidade especiais	UV	95%
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 10 h
Foco	180 lm	Até 12 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 90°
Funcionalidades de luminosidade especiais	Dobrável	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Modo Intenso	300 lm	Até 3.5 h
Modo Eco	150 lm	Até 7 h
Foco	100 lm	Até 10 h
Ângulo/flexibilidade da luz	110°	
Funcionalidades de luminosidade especiais	Tubo flexível de 25 cm , rotativo em todas as direções	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	1 íman
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<3.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Multi Dock Station	

Slim




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 7 h
Foco	150 lm	Até 9 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 270°
Funcionalidades de luminosidade especiais	Dobrável a 180°	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP54	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Modo Intenso	300 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	150 lm	Até 8 h
Foco	120 lm	Até 9 h
Ângulo/flexibilidade da luz	110°	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	1 íman
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<3.5 h	USB tipo C

*Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno
 **Acessórios para comprar em separado, exceto para a Philips Xperion 6000 UV Pillar, que já inclui a função Find My Device

Xperion 6000 UV Pillar

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

A nossa luz de trabalho de elevada qualidade, a Philips Xperion 6000 UV Pillar, é uma luz de trabalho multifuncional com várias fontes de luz potentes, luz UV, IRC elevado e bateria de longa duração. Localize a sua luz de trabalho em segundos com a função Find My Device.



Luz LED excelente com várias saídas

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo

- 90°
- 100°

IRC 95 elevado e luz UV de alta qualidade

- 95 IRC
- UV



Garantia de 3 anos*

Ímã forte e gancho rotativo a 360°

Função Find My Device incluída

Resistente a impactos, água e solventes

- IP65
- IK07

*A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabalhe todo o dia com um único carregamento

A luz de trabalho LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo o dia com um único carregamento. A sua luz principal brilhante de 250 e 500 lm e o foco de 180 lm incorporado satisfazem várias necessidades. Dobrável para transporte fácil e ângulos de iluminação ajustáveis.



Luz LED excelente com várias saídas

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo

- 90°
- 100°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

- <12 h



Garantia de 3 anos**

Ímã forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

- IP65
- IK07

*Acessórios para comprar em separado
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Pocket

A luz compacta, mas potente

A compacta e potente Philips Xperion 6000 Pocket é perfeita para espaços confinados com um foco de tubo ultra flexível de 100 lm e 25 cm. O feixe de luz amplo de até 300 lm no modo Intenso fornece a luz brilhante de que necessita.



Luz LED excelente com várias saídas

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Luz de precisão com foco de tubo e ângulo de feixe amplo

- 110°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

- <10 h



Íman forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com a Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

- IP65
- IK07

*Acessórios para comprar em separado
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfeito para espaços estreitos

A versátil Philips Xperion 6000 Slim é ideal para espaços estreitos. Com 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo Intenso, o seu módulo de luz rotativo a 270° exclusivo ajuda-o a direcionar o feixe potente para onde precisar.



Luz LED excelente com várias saídas

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Módulo de luz rotativo a 270° exclusivo e ângulo de feixe amplo

- 270°
- 100°

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

- <9 h



Íman forte e gancho rotativo a 360°

Compatível com Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente a impactos, água e solventes

- IP54
- IK07

*Acessórios para comprar em separado
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Trabalhe em áreas maiores

Concebida com um feixe amplo de 110°, de 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo Intenso, a Philips Xperion 6000 Line é ideal para iluminar áreas maiores. Está equipada com um foco de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária.



Luz LED excelente com várias saídas

Luz de precisão com design ergonómico e ângulo de feixe amplo

Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz



Garantia de 3 anos*

Ímã forte e gancho rotativo a 360°

Totalmente carregada em 3,5 horas através de USB-C

Resistente a impactos, água e solventes

*A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Estação de base para carregar vários dispositivos

A Philips Multi Dock Station é um acessório sem fios para as luzes de trabalho LED Xperion 6000. Colocada numa mesa, pode carregar sem fios dois dispositivos de cada vez ou simplesmente funcionar como um ponto de armazenamento.

- Indicador LED para mostrar o nível da carga
- Espaço dedicado para o telecomando Find My Device
- Compatível com Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket e Slim



Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Uma forma prática de encontrar dispositivos perdidos

Com o acessório Philips Find My Device, pode utilizar o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente, para encontrar qualquer dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona até 10 metros.

- Introduza o chip plug-and-play na estrutura da luz de trabalho
- Utilize o telecomando para localizar a Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluída), Pillar ou Slim perdida (comprar em separado)
- Transporte o telecomando no seu porta-chaves ou coloque-o na Philips Multi Dock Station



Informações sobre encomendas

Produto	EAN1	EAN3	GOC	Apresentação de encomendas	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

Funcionalidades das luzes de trabalho LED

Módulo de luz

Fluxo luminoso máximo (em lúmenes) Modo intenso	Fluxo luminoso durante o modo de poupança de energia (em lúmenes) Luz de intensidade reduzida/Eco	Pequena luz adicional para alcançar espaços limitados (em lúmenes) Foco
Tempo de funcionamento durante um ciclo de carregamento Tempo de funcionamento	Ângulo do feixe de luz principal Ângulo de feixe	Flexibilidade da luz de trabalho graças ao módulo de iluminação giratório Módulo de iluminação giratório
O elevado índice de reprodução de cores (IRC) revela as cores reais de um objeto, como se fosse visto com luz natural 95 IRC	A luz UV ajuda a identificar fugas Luz UV	

Design inteligente e ergonómico

Acessórios, tais como cliques, grampos e ganchos para permitir o trabalho com as mãos livres Acessório	Íman integrado na luz de trabalho para permitir o trabalho com as mãos livres Íman	ABS* robusto e estrutura macia em borracha para segurar a luz de trabalho com segurança Pega
O telecomando ajuda a recuperar dispositivos perdidos até 10 metros Find My Device		

Robustez e durabilidade

Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos, pó, contacto accidental e água Proteção contra penetração	Grau de proteção contra impactos externos Proteção contra choques	Alta resistência a lubrificantes e solventes de oficina Resistência a lubrificantes
--	--	--

Opções de energia e carregamento

Tempo necessário para carregar totalmente a bateria integrada Tempo de carregamento	Bateria recarregável com um cabo USB tipo C ou a Multi Dock Station** USB-C	Compatibilidade com o acessório Multi Dock Station* para carregamento sem fios Estação de carregamento
--	--	---

*Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno
**Acessórios para comprar em separado

